

# Victaulic® StrengThin™ 100 rillingsvalse Modell RG3600



## 1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

### Rillingsegenskaper

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 rilleprofil

### Bruksområder

- Bærbart, lettvektig rillingsverktøy for bruk i felten
- Konstruert til å rille DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm veggtykkelse og DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm veggtykkelse
- Leveres med StrengThin™100 valse-sett

### Ytelse

#### Verktøyklassifiseringer – Maksimum rørstørrelseskapasitet

		Rørstørrelse (DN)/veggtykkelse					
		DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
Modell	Rørmateriale						
RG3600	Rustfritt stål	1,6 – 2,7 mm			2,0 – 3,4 mm		

### MERKNADER

- Valgfritt valsesett er tilgjengelig for DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm veggtykkelse.
- Utelukkende konstruert til bruk på 1.4301/1.4307 (type 304/304L) eller 1.4401/1.4404 (type 316/316L) rustfritt stålør i henhold til EN 10217-7.
- Utstyrt med integrert dybdebegrensning. Operatøren behøver ikke å foreta justeringer.

## 2.0 SERTIFISERING/LISTEOPPFØRINGER

I samsvar med maskindirektiv 2006/42/EC

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

Anlegg nr.		Sted	
Innsendt av		Dato	

Spes. seksjon		Paragraf	
Godkjent		Dato	


### 3.0 SPESIFIKASJONER

- Krav til drivenhet: REMS Amigo 2; valgfritt Ridgid™ 700 elektrisk drev kan brukes.
- Strømkrav: 230 VAC 50/60-Hz

### 4.0 TILBEHØR/KOMPONENTER

- En (1) verktøyhode-enhet
- En (1) hydraulisk håndpumpe-enhet
- Ett (1) hydraulisk håndpumpehåndtak
- En (1) drivmotor
- Ett (1) valse-sett
- En (1) fotbetjent sikkerhetsbryter
- En (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go rillediameterkabel
- Et valgfritt RG3600 tripodstativ-sett er tilgjengelig

### 5.0 DIMENSJONER



Dimensjoner					Verktøy vekt kg lb
A mm inches	B mm inches	C mm inches	D mm inches	E mm inches	
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

## 6.0 MERKNADER

### ⚠ ADVARSEL




Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan resultere i alvorlige legemsskader.

- Les alle instruksjoner og advarsler i håndboken for bruk og vedlikehold, og alle merker på verktøyet før dette verktøyet tas i bruk eller vedlikeholdes.
- Bruk vernebriller, vernehjelm, vernesco og hørselsvern.

Hvis du har spørsmål angående sikker og korrekt bruk av dette verktøyet, ta kontakt med Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, tlf: 1-800-PICK VIC, e-post: pickvic@victaulic.com.

### ⚠ WARNING



#### Rillevalsene kan knuse eller skjære fingre og hender.

- Verktøyet må alltid kobles fra strømforsyningen før det utføres justeringer på det.
- Sørg for at dekslet er riktig justert før røret rilles.
- Lasting/lossing av rør vil plassere hendene dine i nærheten av rillevalsene. Hold hendene unna rillevalsene og valsen på rørstabilisatoren under drift.
- Sett aldri hendene inn i rørendene eller opppå verktøyet eller rørendene under drift.
- Rør som er kortere enn de anbefalte lengdene som er angitt i håndboken for bruk og vedlikehold må aldri rilles.
- Ha aldri på deg løstsittende klær, løstsittende hansker eller noe annet som kan vikles inn i deler som beveger seg.

2244 Rev D

R007276LBL

## 7.0 REFERANSEMATERIALE

[25.13: StrengThin™ 100 spesifikasjoner for valserilling](#)

[29.01: Vilkår og betingelser/garanti](#)

[TM-RG3600: Håndbok for bruk og vedlikehold](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy rørstativ O&M type VAPS 112 håndbok](#)

### **Brukerens ansvar for valg av riktig produkt**

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter, samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

### **Immaterielle rettigheter**

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en patent eller andre immaterielle rettigheter. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukpatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.

### **Merk**

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/ monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

### **Installasjon**

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som skal installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### **Garanti**

Se garantiseksjonen i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

### **Varemerker**

*Victaulic* og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.