

1.0 销售条款与条件

支配条款: 这些条款和条件适用于所有 Victaulic (唯特利) 产品订单或销售。

除非这些条款与条件的变更、修改或撤销经由 Victaulic (唯特利) 授权代表以书面形式明确确认, 否则, 无论是客户订购单上载明的, 还是其他任何方式表示的变更、修改或撤销均属无效。

销售价格、款式以及条款与条件随时可能发生改变, 恕不另行通知。

付款条件: 按发票规定方式执行。滞付按最高的法定利率计息。

运输条款:

- 订单净价值低于 ¥ 5,000 (不包括 FireLock C 系列) 时, 运费和手续费以及起运地离岸价格 (由我们选择) 将由客户支付。我们将酌情采用最经济的路线运送到指定的交货点。Firelock C 系列: 最小订单净价值不低于 ¥ 50,000。订单数量必须是标准包装数量的倍数, 所有订货的标准装运条款为唯特利大连仓库交货。
- 客户要求任何特殊路线、包装或发货要求, 如果不同于我们的常规处理方法, 其成本将被添加到订单中并由客户支付。
- 客户要求发空运、快递或加急服务的订单, 将收取相应费用。此项费用会随相关订单一起确认, 并在该项采购订单的发票中收取。
- 订单须经 Victaulic (唯特利) 相关部门批准才能生效, 并视天灾、战争、内乱、罢工、劳工困难、承运商延误、无法取得相关产品、意外事故或任何其他超出我们所能控制的原因而定。
- Victaulic (唯特利) 将努力在要求的发货日期前发货, 但保留在此日期后的合理期限内发货的权利。无论何种情况下, Victaulic (唯特利) 均不对任何形式的损失 (包括但不限于由于直接或间接由延迟发运或未能按期发运引起的附带或间接损害的利润损失或销售损失或违约金) 承担任何责任。
- 订单一经接受, 未经我们书面同意不得取消。未经我们书面同意, 任何产品不得退回。非标准 (即不可撤销/不可退货的) 产品订单不可取消, Victaulic (唯特利) 也不会因顾及公司信誉而接受退货。Victaulic (唯特利) 保留将所供产品的类别定义从标准产品更改为非标准产品的权利, 反之亦然。这种更改可以随时进行, 恕不另行通知, 也不会为此承担任何义务。详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)。
- 所有产品均由唯特利经验丰富的员工仔细检验、计数和包装。如需更正, 必须在收到货物后的 10 天内向负责的销售代表提出要求。我们以重量确认计数。缺货声明要经过该方法检验。当货物完好无损地交付给承运商并得到签收单时, 我们的责任即告终止。货物在运输途中丢失、损坏或延误应由承运商负责。为了保护您的权益, 请让运输公司的代理人核实损坏、短缺或延误情况, 并在签收单上注明情况并签字。

2.0 有限质保

覆盖范围： 本质保条件针对 Victaulic (唯特利) 销售的产品在正常使用和服务条件下出现的任何材质或工艺缺陷, 但下述例外情况除外。

质保期限： 质保期限一年, 自交付给初始购买者之日起算。

以下情况不适用于质保条件： 本质保条款不适用于任何遭受过误用、疏忽或意外事故 (如暴露于不相容的化学物质或腐蚀剂, 包括微生物腐蚀) 的产品、在 Victaulic (唯特利) 工厂之外以某种方式维修或改装过的产品, 或在使用时违反了 Victaulic (唯特利) 公司的用法说明或建议的产品。**Victaulic (唯特利) 不对由于买方或其代表提供的信息不准确或不完整所造成的设计错误承担任何责任。**

Victaulic (唯特利) 如何处理： 对于经 Victaulic (唯特利) 检查后确认为在材质或工艺上存在缺陷的产品, Victaulic (唯特利) 将自行决定是进行维修还是更换。

本有限质保条款具有排他性, 明确取代其他任何明示或暗示的保证, 包括适销性或某一特殊用途的适用性的任何暗示保证。买方的唯一排他性补偿将是按照这里陈述的条件维修或更换缺陷产品。买方同意不能取得任何其他补偿 (包括但不限于附带或间接损害的利润损失、销售损失、人身伤害或财产损失, 或任何其他附带或间接损失)。

Victaulic (唯特利) 既不承担也不授权任何个人承担与产品销售关联的任何其他责任。

Victaulic (唯特利) 外购并转售给唯特利客户的产品的质量保证, 将按照并享受原始设备制造商向 Victaulic (唯特利) 提供的同等条件质量保证。

如何获得服务： 在交付给初始买家后的一年内可联系 Victaulic (唯特利) 对产品进行检查。您需要将产品运送到 Victaulic (唯特利) 的工厂以供检查, 同时预付邮资和运输费用。产品检查不另外收费。Victaulic (唯特利) 将检查产品并在合理时间内就检查结果与您联系, 如果确定产品存在材质或工艺缺陷, 将安排维修或更换。

2022 年 7 月 1 日生效

商标

Victaulic (唯特利) 和所有其他 Victaulic (唯特利) 标志均为 Victaulic (唯特利) 公司和/或其附属实体在美国和/或其他国家的商标或注册商标。