

Vic®-End II终端管件

67号



1.0 产品描述

供货尺寸

- 1¼ – 3英寸/DN32 – DN80，带½英寸/DN15、¾英寸/DN20或1英寸/DN25内螺纹NPT或BSPT接口。

管道材料

- 碳钢，壁厚10、壁厚40。如需使用其他材料和壁厚，请与Victaulic（唯特利）联系。


最大工作压力

- 可达365 psi/2500 kPa。

功能

- 用于喷淋头连接的支管终端弯头管件。

2.0 认证/列名



3.0 规格 – 材料

壳体：

符合ASTM A-536 Grade 65-45-12要求的球墨铸铁，喷涂橙色瓷漆。根据特殊要求，可提供符合ASTM A-395 Grade 65-45-15要求的球墨铸铁。

可选：热浸镀锌。

接口：NPT

可选：BSPT


如需产品安装、维护或支持信息，请参考文档末的通知。

系统编号		位置	
提交人		日期	

规格部分		段落	
批准人		日期	

4.0 尺寸

67号



公称尺寸 英寸 DN		中心线至沟槽端面距离		中心线至螺纹端面距离		大约单重 磅 千克
		英寸	毫米	英寸	毫米	
1 ¼ DN32	x ½ DN15	1.875	48	1.38	35	0.6 0.3
	¾ DN20	1.875	48	1.38	35	0.5 0.2
	1 DN25	2	51	1.75	44	0.6 0.3
1 ½ DN40	x ½ DN15	1.875	48	1.5	38	0.7 0.3
	¾ DN20	1.875	48	1.5	38	0.7 0.3
	1 DN25	2	51	1.625	41	0.7 0.3
2 DN50	x ½ DN15	1.875	48	1.75	44	0.7 0.3
	¾ DN20	1.875	48	1.75	44	0.7 0.3
	1 DN25	2	51	1.75	44	0.9 0.4
2 ½ DN65	x ½ DN15	1.875	48	2	51	1.3 0.6
	¾ DN20	1.875	48	2	51	1.2 0.6
	1 DN25	2	51	2	51	1.3 0.6
3 DN80	x ¾ DN20	2	51	2.375	60	2.0 0.9
	1 DN25	2	51	2.375	60	1.9 0.9

5.0 性能

有关性能指标，请参见相应接头技术文件；如需更多信息，请与Victaulic（唯特利）联系。

6.0 通知



警告



- 本产品必须由经验丰富、受过培训的安装人员根据每一阀门随附的使用说明进行安装。这些说明包含重要信息。

如果不遵循这些说明，则可能导致严重人身伤害、财产损失或阀门泄漏。

如果您需要本产品资料或阀门安装说明的更多副本，或如果您对本装置的安全安装和使用有任何问题，请与Victaulic（唯特利）公司联系：P.O.Box 31, Easton, PA 18044-0031 USA, 电话：001-610-559-3300。

7.0 参考资料

[10.64: FireLock EZ™ 009N型刚性接头](#)

用户产品选择和适应性责任

每位用户应根据行业标准和项目规格、适用建筑规范和相关法规以及Victaulic（唯特利）性能、维护、安全和警告说明，全权负责自行决定Victaulic（唯特利）产品是否适合其特定最终用途。本文件或任何其他文件或来自Victaulic（唯特利）员工的任何口头建议、意见或主张均不得被视为是对Victaulic（唯特利）公司标准销售条件、安装指南或本免责声明中任何规定的改变、变更、替代或弃权。

知识产权

本声明中有关可能或推荐使用材料、产品、服务或设计的任何陈述不表示或不得被解释为授予许可使用Victaulic（唯特利）公司或其任何子公司或关联公司的任何包含该使用或设计的专利或其他知识产权，也不得在侵犯任何专利或其他知识产权的情况下推荐使用该材料、产品、服务或设计。术语“已获专利”或“专利申请中”是指在美国和/或其他国家的发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

注

该产品应由Victaulic（唯特利）制造或按照Victaulic（唯特利）规格制造。所有产品按照现行Victaulic（唯特利）安装/装配指导安装。Victaulic（唯特利）保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利，且不对此承担任何责任和义务。

安装

请务必参考适用于您正在安装产品的Victaulic（唯特利）安装手册或安装说明。Victaulic（唯特利）产品的每一发货包装中附赠安装手册，以提供全面的安装与装配资料，您还可在我们的网站www.victaulic.com上下载安装手册的PDF版本。

担保

有关担保细节，请参阅现行价格表的担保一节，或与Victaulic（唯特利）联系。

商标

Victaulic（唯特利）和所有其他Victaulic（唯特利）标志均为Victaulic（唯特利）公司和/或其附属实体在美国和/或其他国家的商标或注册商标。