



Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinklerkobling af typen V9

Victaulic®
10.65-DAN



Standard version



Valgfri version

Patenteret

IGS™

1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgængelige størrelser

- Forgreningstilslutning: 1"/DN25
- Sprinklertilslutninger: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Maksimalt arbejdstryk

- Kan anvendes ved tryk fra fuldt vakuum (29.9 i Hg/760 mm Hg) op til 250 psi/1725 kPa

Funktion

- Kun beregnet til sammenføjning af Victaulic IGS™ rillede sprinklere til IGS™ rillede sprinklerudløb. Se IGS rillespecifikationen, [publikation 25.14](#) og FireLock™ IGS™ System, [publikationen 10.54](#) for more information.
- Sikrer en fast forbindelse mellem rør til sprinkler.

2.0 CERTIFICERING/LISTNING



SE ALTID EVENTUELLE MEDDELELSER BAGEST I DETTE DOKUMENT VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE ELLER SUPPORT.

victaulic.com

10.65-DAN 11319 Rev G Revideret 06/2025 © 2025 Victaulic Company. Alle rettigheder forbeholdes.

Victaulic®

3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIALE

Standard version

Hus: Afzinkningsbestandig (DZR) messing eller stål i henhold til GB/T 700, kvalitet Q195, med zinkbelægning i overensstemmelse med ASTM B633 Fe/Zn 5, type II

Pakning¹: Victaulic Grade "E" EPDM (type A) Gælder kun for våd og tør (oliefri luft) sprinklerservice. Listet/godkendt til kontinuerlig brug i våde og tørre systemer. Listet/godkendt til tørre systemer ved -40°F/-40°C og derover. IKKE KOMPATIBEL TIL ANVENDELSE MED VARMT VAND ELLER DAMP.

¹ Der er anvendelsesområder, som disse pakninger ikke er egnede til. Man skal altid rådføre sig med den seneste [Victaulic Seal Selection Guide](#) for specifikke retningslinjer for anvendelse af pakningerne og for en liste over de anvendelsesområder, som pakningerne ikke er kompatible med.

Bolt: Knaphovedskruer i henhold til ASTM F835, zinkflagebelagt.

Møtrik: Nylonindsats låsemøtrik, klasse 5, forzinket

Valgfri version (leveres til sprinklerrammer med VC-250 nikkelbaseret belægning)

Hus: Afzinkningsbestandig (DZR) messing med VC250 nikkelbaseret belægning

Pakning¹: Victaulic klasse "E" EPDM (type A) Gælder kun for våd og tør (oliefri luft) sprinklerservice. Listet/godkendt til kontinuerlig brug i våde og tørre systemer. Listet/godkendt til tørre systemer ved -40°F/-40°C og derover. IKKE KOMPATIBEL TIL ANVENDELSE MED VARMT VAND ELLER DAMP.


¹ Der er anvendelsesområder, som disse pakninger ikke er egnede til. Man skal altid rådføre sig med den seneste [Victaulic Seal Selection Guide](#) for specifikke retningslinjer for anvendelse af pakningerne og for en liste over de anvendelsesområder, som pakningerne ikke er kompatible med.

Bolt: Knaphovedskruer i henhold til ASTM F835, med sort keramikbelægning.

Møtrik: Nylonindsats låsemøtrik, rustfrit stål

4.0 DIMENSIONER

Sprinklerkobling af typen V9



Type V9 formonteret
(tryk på-tilstand)

Type V9 samling monteret

Størrelse		Rørendernes adskillelse tilladt ² tommer mm	Bolt/møtrik		Dimensioner								Vægt Ca. (Hver) Pund kg
Nominel tommer mm	Faktisk udvendig diameter tommer mm		Antal	Størrelse tommer mm	Færdigsamlet				Samlet samling				
					YL tommer mm	YB tommer mm	X tommer mm	Z tommer mm	YL tommer mm	YB tommer mm	X tommer mm	Z tommer mm	
1 DN25 x DN15	1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	1.050 26,9				.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0
	1 DN25	1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7

² Den viste tilladte rørseparationsdimension er kun beregnet til systemlayout. FireLock™ sprinklerkoblinger betragtes som stive forbindelser og kan ikke tilgodes udvidelse eller sammentrækning af rørsystemet.

5.0 YDELSE

Listet/godkendelse

Oplysningerne nedenfor er baseret på de seneste lister og godkendelsesdata på tidspunktet for offentliggørelsen. Lister/godkendelser kan ændres og/eller udvide af godkendelsesmyndighederne. Kontakt Victaulic for ydeevne på andre rør og de seneste lister og godkendelser.

Størrelse	UL	FM
Nominel tommer mm	psi kPa	psi kPa
1 DN25 x DN15	250 1725	175 1205
	175 1205	175 1205
1 DN25	175 1205	175 1205

6.0 MEDDELELSER

⚠ ADVARSEL



- Læs og forstå alle vejledninger, inden du installerer Victaulics produkter.
 - Kontrollér altid, at trykket i rørsystemet er fuldt aflastet, og at rørsystemet er tørt, umiddelbart før det forsøges at installere, fjerne, justere eller vedligeholde Victaulic-produkter.
 - Bekræft, at alt udstyr, forgreningsledninger eller rørfsnit, som kan være blevet isoleret for/under afprøvning eller pga. ventillukning/placering, identificeres, trykafledes og tømmes umiddelbart inden installation, afmontering, justering, vedligeholdelse af nogen Victaulic produkter.
 - Bær beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og -sko samt høreværn.
- Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage dødsfald eller alvorlige personskader og materielle skader.

7.0 REFERENCEMATERIALER

[05.01: Vejledning til valg af pakning](#)

[10.54 Firelock™ innovativt riflingssystem](#)

[25.14: Victaulic FireLock™ IGS™ Rifling specifikationer](#)

[41.01 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR](#)

[41.02 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/SW](#)

[41.51 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR](#)

[41.52 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/SW](#)

[44.01 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/ST](#)

[44.11 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.12 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.13 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.21 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/ST/INT](#)

[44.51 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/ST](#)

[44.61 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/ST/CMSA](#)

[44.71 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/ST/INT](#)

[45.01 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY](#)

[45.02 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY/SW](#)

[45.03 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY/C](#)

[45.04 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/DRY/ST](#)

[45.05 Victaulic® FireLock™ serie FL-QR/DRY/VSW](#)

[45.51 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY](#)

[45.52 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY/SW](#)

[45.53 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY/C](#)

[45.54 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/DRY/ST](#)

[45.55 Victaulic® FireLock™ serie FL-SR/DRY/VSW](#)

[I-V9: Installationsvejledning FireLock™ IGS Installation-Ready type V9 stiv kobling](#)

[I-40: FireLock™ installationsvejledning til automatiske sprinklere](#)

Brugerens ansvar for produktvalg og egnethed

Hver enkelt bruger har det endelige ansvar for at afgøre, om Victaulic-produktet er egnet til en bestemt slutbrug, i overensstemmelse med branchestandarder og projektspecifikationer samt Victaulics instruktioner vedrørende ydelse, vedligeholdelse, sikkerhed, og advarsler og installation. Intet i dette eller noget andet dokument eller nogen mundtlig anbefaling, rådgivning eller udtalelse fra nogen Victaulic-medarbejder kan anses for at ændre, variere, erstatte eller ugyldiggøre nogen bestemmelse i Victaulic Company's standardmæssige salgsbetingelser, garanti, installationsvejledninger eller denne ansvarsfraskrivelse.

Montering

Man skal altid rådføre sig med og følge anvisningerne i [Victaulic installationshåndbog](#) eller installationsanvisningerne for det produkt, man installerer. Der leveres håndbøger sammen med hver forsendelse af Victaulic-produkter, som indeholder komplette installations- og monteringsoplysninger. Håndbøgerne er tilgængelige i PDF-format på vores website på [victaulic.com](#).

Garanti

Se garantiafsnittet i den aktuelle prisliste eller kontakt Victaulic for nærmere oplysninger.

Intellectuelle ejendomsrettigheder

Ingen erklæring om anvendelse af et eventuelt materiale, produkt, service eller design er beregnet til eller skal forstås som licensgivende i forhold til patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Victaulic eller nogen af dets associerede enheder, eller som anbefaling af brug af sådanne materialer, produkt, service eller design, som kræver patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Betegnelserne "patenteret" eller "patentanmeldt" henviser til design- eller anvendelsespatenter eller patentansøgninger for artikler og/eller anvendelsesmåder i USA og/eller andre lande. Victaulic og alle andre Victaulic-mærker er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Victaulic Company og/eller deres associerede enheder i USA og/eller andre lande.

Bemærk

Alle produkter med Victaulic varemærket fremstilles af Victaulic eller i henhold til Victaulics specifikationer. Alle produkter skal installeres i overensstemmelse med Victaulics aktuelle installationsanvisninger. Victaulic forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer, design og standardudstyr uden varsel og uden at pådrage sig forpligtelser.