

Patentbeskyttet



1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgjengelige størrelser

- Grenlinjetilkobling: 1"/DN25
- Sprinklerkoblinger: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Maksimum arbeidstrykk

- Opp til 250 psi/1725 kPa.

Funksjon

- Kun beregnet til å koble Victaulic IGS™ rillede sprinklere på IGS™ rillede sprinklerutløp. Se spesifikasjonene for IGS valserilling, [publikasjon 25.14](#) og FireLock™ IGS™ System, [publikasjon 10.54](#) for mer informasjon.
- Gir en fast sammenkobling av rør og sprinkler.

2.0 SERTIFISERING/LISTEOPPFØRINGER



3.0 SPESIFIKASJONER – MATERIALE

Hus:

Bronse i samsvar med de kjemiske kravene i UNS C87800 modifisert, eller avsinkningsfri (Dezincification Resistant (DZR)) messing

Pakning¹:

Victaulic Grad "E" EPDM (type A)

Gjelder kun for våte og tørre (oljefri luft) sprinkleranlegg. Listeoppført/godkjent for kontinuerlig bruk i våt- og tørranlegg. Listeoppført/godkjent for tørranlegg ved -40°F/-40°C og over. IKKE FORENLIG MED BRUK I VARMTVANNSANLEGG ELLER DAMPANLEGG.

¹ Vær oppmerksom på at det finnes bruksområder som disse pakningene ikke er forenlige med. Se alltid den siste [Victaulic veiledning for valg av pakning](#) for spesifikke retningslinjer angående bruk av pakningen og for en liste over bruksområder som ikke er forenlige.


Bolter/muttere:

Standard: Rundhodeskruer i samsvar med ASTM F835, sinkbelagt. Låsemutter med nyloninnsats, grad 5, sinkbelagt.

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

4.0 DIMENSJONER

Stil V9 sprinklerkobling



Stil V9 forhåndsmontert
(muffeskjøt)

Stil V9 montert skjøt

Størrelse		Tillatt separasjon av rørende ²	Bolt/mutter		Dimensjoner								Vekt Ca. (hver) lb kg	
Nominell inches mm	Faktisk ytre diameter inches mm		Ant.	Størrelse inches mm	Forhåndsmontert				Montert skjøt					
					YL inches mm	YB inches mm	X inches mm	Z inches mm	YL inches mm	YB inches mm	X inches mm	Z inches mm		
1 DN25 x DN15	1.315 33,7	0.840 21,3	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
		1.050 26,9	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
		1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² Den tillatte dimensjonen for separasjon av rørende som er vist, er kun ment å brukes ved layout av systemer. FireLock™ sprinklerkoblinger betraktes som faste tilkoblinger og gir ikke rom for utvidelser eller sammentrekninger i rørsystemet.

5.0 YTELSE

Listeoppføringer/godkjenning

Informasjonen nedenfor er basert på de nyeste listeoppføringene og godkjenningsdataene som var tilgjengelig på publikasjonstidspunktet. Listeoppføringer/godkjenninger er underlagt endringer og/eller tilføyelser av godkjenningsorganene. Ta kontakt med Victaulic for å få informasjon om ytelse på andre rør og de nyeste listeoppføringene og godkjenningene.

Størrelse	UL	FM
Nominell		
inches	psi	psi
mm	kPa	kPa
1 DN25 x DN15	250	175
	1725	1205
	175	175
3/4 DN20	1205	1205
1 DN25	175	175
	1205	1205

6.0 MERKNADER

⚠ ADVARSEL



- Les alle instruksjoner slik at du forstår dem før du forsøker å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde Victaulic rørprodukter.
- Avlast trykket i rørsystemet og tøm det før du forsøker å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde Victaulic rørprodukter.
- Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skade på eiendom.

7.0 REFERANSEMATERIALE

[05.01: Veiledning for valg av tetning](#)

[10.54 Firelock™ Innovative Groove System](#)

[25.14: Victaulic FireLock™ IGS™ rillespesifikasjoner](#)

[41.01 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR](#)

[41.02 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/SW](#)

[41.51 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR](#)

[41.52 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR/SW](#)

[44.01 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/ST](#)

[44.11 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.12 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.13 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.21 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/ST/INT](#)

[44.51 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR/ST](#)

[44.61 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR/ST/CMSA](#)

[44.71 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR/ST/INT](#)

[45.01 Victaulic@ FireLock™ modell FL-QR/DRY](#)

[45.02 Victaulic@ FireLock™ modell FL-QR/DRY/SW](#)

[45.03 Victaulic@ FireLock™ modell FL-QR/DRY/C](#)

[45.04 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/DRY/ST](#)

[45.05 Victaulic@ FireLock™ serie FL-QR/DRY/VSW](#)

[45.51 Victaulic@ FireLock™ modell FL-SR/DRY](#)

[45.52 Victaulic@ FireLock™ modell FL-SR/DRY/SW](#)

[45.53 Victaulic@ FireLock™ modell FL-SR/DRY/C](#)

[45.54 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR/DRY/ST](#)

[45.55 Victaulic@ FireLock™ serie FL-SR/DRY/VSW](#)

[I-V9: Installasjonsinstruksjoner for FireLock™ IGS Installation-Ready stil V9 fast kobling.](#)

[I-40: Installasjonshåndbok for FireLock™ automatiske sprinklere](#)

Brukerens ansvar for valg av riktig produkt

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter, samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Immaterielle rettigheter

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en patent eller andre immaterielle rettigheter. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.

Merk

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som skal installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti

Se avsnittet med garanti i den gjeldende prislisen eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker

Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.