

Victaulic® (唯特利™) 管道滾制開槽工具 RG3210



1.0 產品描述

開槽能力

- 2 – 12英寸/60.3毫米 – 323.9毫米

應用

- 液壓進給車間或現場工具
- 具有防喇叭口滾制開槽功能，可控制管端喇叭口¹

性能²

	管道尺寸，毫米																					
	60.3	73	76.1	88.9	101.6	108	114.3	127	133	139.7	141.3	152.4	165.1	168.3	203.2	216.3	219.1	267.4	273	318.5	323.9	
最小允許壁厚，毫米	2.77	3.05					3.4					3.76			4.19		4.57					
最大允許壁厚，毫米	3.91	5.16	5.49	5.74	6.02				6.55			7.11		8.18			6.35					

¹ 只允許使用本工具附帶的防喇叭口開槽輓。其他Victaulic (唯特利) 開槽輓或來自任何其他製造商的部件不得與RG3210開槽工具一起使用。

² 適用於最大額定值為180 BHN (布氏硬度值) 及以下的鋼管。

速度：32 RPM

最大工作壓力：8000 千克

最大油缸壓力：40 MPa

如需產品安裝、維護或支援資訊，請參考文檔末的通知。

系統編號		位置	
提交人		日期	

規格部分		段落	
批准人		日期	

2.0 認證/列名



本產品的設計和製造依照Victaulic（唯特利）品質管制體系進行（根據ISO-9001:2008獲得LPCB認證）。

3.0 規格

驅動器要求：一體式

電源要求：

- 220伏，1.5千瓦，50赫茲/60赫茲，單相
- 也可提供適用於不同國家電壓的RG3210
- 有關詳細資訊，請與Victaulic（唯特利）聯繫

油箱容量：150毫升

4.0 附件/元件

- 一（1）個帶電機和手動泵的工具
- 一（1）個腳踏開關
- 一（1）個PS3210管道支架
- 一（1）個套輓組件（五（5）個輓輪）。5個輓輪分別是：2英寸 – 76.1毫米下輓輪、3英寸 – 6英寸下輓輪、8英寸 – 12英寸下輓輪；2英寸 – 6英寸上輓輪和8英寸 – 12英寸上輓輪。
- 兩（2）份操作和維護說明手冊


注

Victaulic（唯特利）管道支架PS3210是正確操作RG3210所需的必備裝置

RG3210的套輓與其他Victaulic（唯特利）開槽工具不相容

5.0 尺寸

RG3210工具



尺寸			工具重量 千克 磅
A 毫米 英寸	B 毫米 英寸	C 毫米 英寸	
1100 43	1300 51	820 32	137 302

6.0 通知



警告



如果不遵循這些說明和警告，則可能導致死亡、嚴重人身傷害和/或財產損壞。

- 對RG3210滾制開槽工具進行設置、操作或保養之前，請閱讀TM-RG3210操作和維護手冊中的所有說明以及工具上的所有警告標籤。
- 在本工具旁工作時，請穿戴防護眼鏡、安全帽、足部防護用品和聽力保護裝置。

7.0 參考資料

[TM-RG3210: RG3210操作和維護說明手冊](#)

[25.01:傳統溝槽系統 \(OGS\) 溝槽規格](#)

產品選擇和適應性的使用者責任

每位元使用者應根據行業標準和專案規格、適用建築規範和相關法規以及Victaulic (唯特利) 性能、維護、安全和警告說明，全權負責自行決定Victaulic (唯特利) 產品是否適合其特定最終用途。本文件或任何其他文件或來自Victaulic (唯特利) 員工的任何口頭建議、意見或主張均不得被視為是對Victaulic (唯特利) 公司標準銷售條件、安裝指南或本免責聲明中任何規定的改變、變更、替代或棄權。

智慧財產權

本聲明中有關可能或推薦使用材料、產品、服務或設計的任何陳述不表示或不得被解釋為授予許可使用Victaulic (唯特利) 公司或其任何子公司或關聯公司的任何包含該使用或設計的專利或其他智慧財產權，也不得在侵犯任何專利或其他智慧財產權的情況下推薦使用該材料、產品、服務或設計。術語“已獲專利”或“專利申請中”是指在美國和/或其他國家的發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。

注

該產品應由Victaulic (唯特利) 製造或按照Victaulic (唯特利) 規格製造。所有產品按照現行Victaulic (唯特利) 安裝/裝配指導安裝。Victaulic (唯特利) 保留不經通告改變產品規格、設計和標準設備的權利，且不對此承擔任何責任和義務。

安裝

請務必參考適用於您正在安裝產品的Victaulic (唯特利) 安裝手冊或安裝說明。Victaulic (唯特利) 產品的每一發貨包裝中附贈安裝手冊，以提供全面的安裝與裝配資料，您還可在我們的網站www.victaulic.com上下載安裝手冊的PDF版本。

擔保

有關擔保細節，請參閱現行價格表的擔保一節，或與Victaulic (唯特利) 聯繫。

商標

Victaulic (唯特利) 和所有其他Victaulic (唯特利) 標誌均為Victaulic (唯特利) 公司和/或其附屬實體在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。