

1.0 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. GODKÄNNANDE: Inget avtal godkänns såvida säljaren inte godkänner det skriftligen. Muntliga beställningar såväl som avvikelser från våra allmänna försäljningsvillkor godkänns inte, såvida de inte godkänts skriftligen. Säljarens leverans består endast av de varor, dokument och tjänster som anges i offerten. Köparens godkännande av offerten inkluderar även dennes godkännande av säljarens allmänna försäljningsvillkor, och villkoren i detta dokument ersätter eventuella villkor från köparens sida som strider mot dessa.

2. GILTIGHET: Såvida inget annat anges gäller säljarens offert i 30 dagar. När denna period har löpt ut måste offerten och villkoren först bekräftas.

3. LEVERANSVILLKOR: FRITT FABRIK. Såvida inget annat anges i beställningsbekräftelsen, skall köparen betala de skatter, avgifter och kostnader som är betalbara vid eller efter leveransen, med avseende på varorna.

4. MINSTA BESTÄLLNINGSVÄRDE: Det minsta nettobeställningsvärdet (endast produktens värde - exklusive moms) är 100 EUR/USD/GBP (7 000 INR).

50 EUR/USD/GBP (3500 INR) kommer att läggas till beställningar under det minsta beställningsvärdet. Detta belopp kommer att läggas till som en administrationsavgift på beställningsbekräftelsen/fakturan.

5. RISK FÖR FÖRLUST OCH SKADA: Såvida inget annat anges i beställningsbekräftelsen utförs leveransen fritt fabrik från logistikcentret, såsom anges längst ner på beställningsbekräftelsen, vid den tidpunkt då risken för förlust överförs till köparen. Vid skriftlig begäran från köparen kommer säljaren, utan något ansvar, att arrangera försäkring av leveransen mot förlust eller skada under transporten, men i köparens namn och på dennes bekostnad.

6. BETALNING: Såvida inget annat anges på fakturan skall alla betalningar göras i euro till säljarens bankkonto. Såvida inget annat anges skriftligen, är betalningsvillkoren 30 dagar netto från fakturadatumet. Utebliven betalning, enligt de angivna betalningsvillkoren, leder automatiskt och utan föregående meddelande, till att dröjsmålsränta på 2 % (två procent) läggs till per månad på de obetalda beloppen.

7. ÄGANDERÄTT: Varorna som sålts enligt dessa villkor tillhör säljaren tills fullständig betalning erhållits. Om köparen inte tar emot leveransen av varorna av något skäl, förbehåller sig säljaren rätten att förvara varorna i ett lagerhus, som denne själv valt ut, på köparens egen risk och bekostnad.

8. LEVERANS: Leveranstiden som anges i offerten ges endast i informations syfte. Om säljaren överskrider leveranstiden ger det inte köparen någon rätt till ersättning eller avvisande av varorna, såvida inte säljaren gett sitt samtycke till det via rekommenderad post. Säljaren skall emellertid på ett rimligt sätt anstränga sig för att leverera varorna enligt villkoren som anges i bekräftelsen på beställningen. Säljaren har inget ansvar som en följd av försenade leveranser eller utebliven leverans som orsakats av omständigheter utanför dennes kontroll, inklusive, men ej begränsat till, force majeure, eldsvåda, översvämning, krig, regeringsåtgärder, strejker, oförmåga att tillhandahålla råmaterial eller försenade transporter. Kvantiteter som påverkats av sådana omständigheter kan uteslutas från avtalet, utan ansvar. I övrigt påverkas avtalet däremot inte.

9. Beställningar som har godkänts kan inte annulleras utan vårt skriftliga samtycke. Inget material kan tas tillbaka utan vårt skriftliga samtycke. Beställningar av icke standardmaterial (dvs. som inte kan annulleras/returneras) kan inte annulleras. Victaulic kommer inte heller att godkänna retur av sådant material mot ersättning. Victaulic förbehåller sig rätten att ändra benämningen av produkter från standard till icke standard och vice versa. Detta kan utföras när som helst utan meddelande och utan förpliktelse. Detta kan utföras när som helst utan meddelande och utan förpliktelse. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

10. RETURNERAT MATERIAL: Inga returer av levererade varor godkänns såvida inte säljaren på förhand informerats skriftligen om orsaken till returen och fått möjlighet att granska den defekt eller det fel som påstås förekomma och gett sitt samtycke till dess förekomst. Om säljaren gett sitt skriftliga samtycke till returen av varan av någon annan orsak än att varan är defekt eller felaktig, förbehåller sig säljaren rätten att ta ut en avgift för transport och efterläggning och, dessutom, en hanteringskostnad som är lika med trettio procent (30 %) av fakturapriset som avser varorna som därmed returnerats.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

System nr		Plats	
Inlämnat av		Datum	

Specialavsnitt		Avsnitt	
Godkänt		Datum	

1.0 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (Fortsättning)

11. PRODUKTÄNDRING: Rätten att göra ändringar i design eller material vid behov, utan föregående meddelande, förbehålls.

12. RITNINGAR: Ritningar och tekniska data som inkluderas i säljarens offert tillhandahålls endast i informationssyfte. De är inte bindande för konstruktion såvida de inte är certifierade. Alla sådana dokument som vidarebefordras till köparen tillhör säljaren. De får inte vidarebefordras till tredje parter, kopieras eller användas tillsammans med detta avtal.

13. INSPEKTION: Köparens inspektörer eller expeditörer mottas endast efter avtalad tid med säljarens kundtjänst. Enligt säljarens policy är inte dess säljare inblandade i expedieringen. Om inspektion krävs kommer varorna att faktureras två veckor efter vårt meddelande "varor redo för inspektion", och vår faktura är betalbar enligt villkoren som nämns ovan, från fakturadatumet.

14. VAL AV LAG OCH DOMSTOL: Giltigheten, efterlevnaden och ikraftträdandet av dessa villkor skall styras av belgisk lag, inklusive de enhetliga bestämmelserna för internationella köp (Uniform Laws on International Sale of Goods) som ratificerats av Belgien. Eventuella rättstvister i samband med dessa villkor avgörs i den domstol som är knuten till huvudkontoret för säljarens företag. Oaktat det som föregående nämnts, kan säljaren efter eget val vidta rättsliga åtgärder mot köparen och ställa denne inför domstol, på den plats där huvudkontoret för köparens företag är förlagt.

15. ANSPRÅK: Uteblivet skriftligt meddelande om anspråk tio (10) dagar från mottagandedatumet utgör en friskrivning från köparens rätt att göra anspråk på varorna i fråga.

2.0 GARANTI

Vi garanterar att alla produkter inte har några fel på material och arbetet under normala funktions- och servicevillkor. Vår förpliktelse under denna garanti begränsas till att vi valfritt reparerar eller ersätter vilken som helst produkt på vår fabrik som skall inom ett år efter leverans till den originale inköparen sändas tillbaka med förbetalda transportutgifter och som till vår tillfredsställelse skall påvisa ett fel efter en undersökning.

DEN HÄR GARANTIN HAR UTTRYCKLIGEN GJORTS ISTÄLLET FÖR ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIG ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE NÅGON IMPLICIT GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. KÖPARENS ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING ÄR EN REPARATION ELLER BYTE AV FELAKTIGA PRODUKTER ENLIGT ANVISNINGARNA HÄRI. KÖPAREN SAMTYCKER TILL ATT INGEN ANNAN ERSÄTTNING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TILFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV FÖRSÄLJNINGAR, SKADOR PÅ PERSONER ELLER EGENDOMAR ELLER ANDRA TILFÄLLIGA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER) KOMMER ATT BETALAS.

Victaulic kan inte hållas ansvarigt och ger inte någon annan person rätt att ta på sig ansvaret för dess räkning i samband med försäljningen av produkter.

Denna garanti gäller inte för produkter som har utsatts för missbruk, försumlighet eller olycka, och som har reparerats eller ändrats på något sätt utanför en Victaulic-fabrik eller som har använts på ett sätt som strider mot Victaulic-anvisningar eller -rekommendationer. Victaulic kan inte hållas ansvarigt för designfel på grund av felaktig eller ofullständig information från köparens eller dess representanters sida.

Produkter som köpts av Victaulic och som återsålts kommer att ha tillverkarens garanti för originalutrustningen förlängd till Victaulics kunder.

DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

10 DECEMBER 2015

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta dokument, eller i några muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses att ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon som helst bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här frivigningsklausulen.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design anses, eller ska ställas upp för att bevilja en licens under vilken som helst patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användningen av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot vilken som helst patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patenttillämpningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter som ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan en underrättelse och förpliktelser.

Installation

Hänvisning ska alltid ges till Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgänglig i PDF-format på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken

Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Victaulic Company, och/eller filialer i USA och/eller andra länder.