

Vic®-End II Formteil für Rohrenden

Nr. 67



1.0 PRODUKTBESCHREIBUNG

Erhältliche Größen

- 1 ¼ – 3"/DN32 – DN80 mit ½"/DN15, ¾"/DN20 oder 1"/DN25 NPT oder BSPT Auslass mit Innengewinde.

Rohrmaterial

- Schwarzes Stahlrohr, Schedule 10, Schedule 40. Erkundigen Sie sich wegen der Verwendung mit anderen Materialien und Wandstärken bitte bei Victaulic.


Maximaler Betriebsdruck

- Bis zu 365 psi/2500 kPa.

Funktion

- Bogenformteil Abzweigende für Sprinkler-Anschluss.

2.0 ZERTIFIZIERUNG/ZULASSUNGEN



3.0 SPEZIFIKATIONEN – MATERIAL

Gehäuse:

Kugelgraphitguss gemäß ASTM A-536, Klasse 65-45-12, orange lackiert. Kugelgraphitguss gemäß ASTM A-395, Klasse 65-45-15 auf Anfrage erhältlich.

Optional: Feuerverzinkt.

Auslass: NPT

Optional: BSPT


BEZIEHEN SIE SICH HINSICHTLICH DER INSTALLATION UND WARTUNG VON PRODUKTEN SOWIE
DES SUPPORTS IMMER AUF DIE ANMERKUNGEN AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

System-Nr.		Ort	
Vorgelegt von		Datum	

Spez.- Abschnitt		Absatz	
Genehmigt		Datum	

4.0 ABMESSUNGEN

Nr. 67



Nennweite Zoll DN		C bis GE Zoll mm	C bis TE Zoll mm	Ungef. Gewicht (Stck.)
				lb kg
1 ¼ DN32	x ½ DN15	1.875 48	1.38 35	0.6 0,3
	¾ DN20	1.875 48	1.38 35	0.5 0,2
	1 DN25	2 51	1.75 44	0.6 0,3
1 ½ DN40	x ½ DN15	1.875 48	1.5 38	0.7 0,3
	¾ DN20	1.875 48	1.5 38	0.7 0,3
	1 DN25	2 51	1.625 41	0.7 0,3
2 DN50	x ½ DN15	1.875 48	1.75 44	0.7 0,3
	¾ DN20	1.875 48	1.75 44	0.7 0,3
	1 DN25	2 51	1.75 44	0.9 0,4
2 ½ DN65	x ½ DN15	1.875 48	2 51	1.3 0,6
	¾ DN20	1.875 48	2 51	1.2 0,6
	1 DN25	2 51	2 51	1.3 0,6
3 DN80	x ¾ DN20	2 51	2.375 60	2.0 0,9
	1 DN25	2 51	2.375 60	1.9 0,9

5.0 LEISTUNG

Beziehen Sie sich bezüglich der Leistung auf das entsprechende Kupplungs-Datenblatt oder setzen Sie sich für weitere Informationen mit Victaulic in Verbindung.

6.0 ANMERKUNGEN

ACHTUNG



- **Dieses Produkt muss von einem erfahrenen, geschulten Installateur unter Beachtung der mit der Ventilstation mitgelieferten Anleitung installiert werden. Diese Anweisungen enthalten wichtige Informationen.**

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Körperverletzungen, Sachschäden oder Leckagen an der Ventilstation führen.

Wenn Sie zusätzliche Ausgaben dieser Produktinformation oder der Montageanleitung für die Ventile benötigen oder weitere Fragen zur sicheren Montage und zum Gebrauch dieses Geräts haben, wenden Sie sich an Victaulic Company, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031 USA, Telefon: 001-610-559-3300.

7.0 REFERENZMATERIALIEN

[10.64: Starre FireLock EZ™ Kupplung des Typs 009N](#)

Verantwortlichkeit des Benutzers für die Auswahl und Eignung von Produkten

Die letztendliche Verantwortung hinsichtlich der Entscheidung in Bezug auf die Eignung eines der Produkte von Victaulic für eine bestimmte Endanwendung trägt der Nutzer. Diese Entscheidung muss gemäß der in der Branche geltenden Normen und den Projektspezifikationen, der maßgeblichen Baunormen und der damit zusammenhängenden Vorschriften sowie der Leistungsbeschreibung, der Wartungsanleitung und den Sicherheits- und Warnhinweisen von Victaulic getroffen werden. Keiner der Inhalte dieses oder eines anderen Dokuments, noch mündlich erteilte Empfehlungen, Beratungen oder Meinungen eines Mitarbeiters von Victaulic ändern, ersetzen oder machen die Bestimmungen der Standardverkaufsbedingungen, der Montageanleitung oder dieses Haftungsausschlusses der Firma Victaulic ungültig.

Rechte des geistigen Eigentums

Keine hierin enthaltene Angabe über eine mögliche oder empfohlene Verwendung eines Materials, Produkts oder einer Konstruktion darf zur Grundlage einer Lizenz gemäß eines Patents oder eines anderen Rechts auf geistiges Eigentum von Victaulic oder deren Tochter- und Schwestergesellschaften bezüglich solcher Verwendung oder Konstruktion oder als Empfehlung zur Verwendung eines Materials, Produkts oder einer Konstruktion gemacht werden, die eine Verletzung eines Patents oder eines sonstigen geistigen Eigentums darstellt. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ beziehen sich auf Geschmacks- oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Produkte und/oder Verfahren, die in den USA und/oder anderen Ländern zum Einsatz kommen.

Anmerkung

Dieses Produkt muss von Victaulic oder gemäß den Spezifikationen von Victaulic gefertigt werden. Alle Produkte müssen gemäß den aktuell gültigen Installations-/Montageanleitungen von Victaulic installiert werden. Victaulic behält sich das Recht vor, an Produktspezifikationen, Designs und Standardgeräten jederzeit, ohne Vorankündigung und ohne dass daraus Verpflichtungen entstehen, Änderungen vorzunehmen.

Montage

Beziehen Sie sich immer auf das Victaulic Montagehandbuch oder die Montageanleitung für das jeweilige Produkt. Handbücher mit vollständigen Installations- und Montageinformationen werden mit allen Victaulic Produkten mitgeliefert und sind auch im PDF-Format auf unserer Website unter www.victaulic.com erhältlich.

Garantie

Siehe dazu den Abschnitt Garantie in der aktuellen Preisliste oder wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen.

Handelsmarken

Victaulic und alle anderen Victaulic Marken sind Marken oder eingetragene Marken der Firma Victaulic und/oder deren verbundener Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.