



Допуски / Перечни



[Подробные сведения смотрите в публикации 10.01 Victaulic](#)

Описание изделия

Сливные колена № 10-DR специально разработаны для использования на пожарных колонках. В сливной трубе высверливается отверстие, к которому присоединяется выпуск 1"/25 мм NPT.

Изготовлены из износостойкого чугуна с шаровидным графитом любых размеров в соответствии с номинальными параметрами муфт типа 77. Колена №10-DR поставляются с торцевыми канавками или соединительными выступами. Рассматриваемые фитинги не предназначены для присоединения к муфтам Victaulic с гладкими концами.

При соединении межфланцевых или двухстворчатых клапанов непосредственно со сливными коленами Victaulic с помощью переходников тип 741 или 743 Vic-Flange® или фланцевых переходников тип 744 FireLock® удостоверьтесь, что зазор тарелки клапана соответствует внутреннему диаметру фитинга.

Спецификации материалов

Корпус:

Чугун с шаровидным графитом в соответствии с ASTM A-536 класса 65-45-12.

Покрытие корпуса: (укажите выбранный тип)

Стандартное исполнение: Оранжевая эмаль.

По дополнительному заказу: С горячей оцинковкой и прочие варианты.

Job/Owner

System No.	
Location	

Contractor

Submitted By	
Date	

Engineer


Spec Section	
Paragraph	
Approved	
Date	

[Фитинги](#) | [Колено](#) | [№ 10-DR](#) | Публикация 10.05

10.05-RUS 1509 Rev E Обновление 07/2019 © 2019 Victaulic Company. Все права сохранены.

Размеры

№ 10-DR



Размер фитинга		Размеры			Приблизительная масса кажд.
Номинальный размер	Фактический наружный диаметр	С - E	Н	Р	
дюймы	дюймы	дюймы	дюймы	дюймы	фунты
мм	мм	мм	мм	мм	кг
2 1/2	2.875	3.75	2.75	1.68	5.2
65	73,0	95	70	43	2,4
3	3.500	4.25	2.75	2.10	5.3
80	88,9	108	70	53	2,4
4	4.500	5.00	2.75	2.60	8.8
100	114,3	127	70	66	4,0
6	6.625	6.50	2.75	3.65	18.7
150	168,3	165	70	93	8,5

Установка

Всегда следуйте указаниям из [Руководства по установке на объекте Victaulic I-100](#) для устанавливаемого изделия. Руководства со всеми данными по монтажу и сборке входят в объем каждой поставки Victaulic, а также имеются в формате PDF на нашем сайте www.victaulic.com.

Гарантия

Подробную информацию смотрите в разделе «Гарантия» текущего прайс-листа или обращайтесь в компанию Victaulic.

Примечание

Это изделие изготовлено компанией Victaulic или в соответствии с установленными Victaulic техническими спецификациями. Все изделия должны устанавливаться в соответствии с указаниями из действующих руководств компании Victaulic по установке или сборке. Компания Victaulic оставляет за собой право на внесение изменений в технические спецификации изделий, конструкцию и стандартную комплектацию оборудования без предварительного уведомления и какой-либо ответственности со своей стороны.

Торговые марки

Victaulic®, FireLock и Vic-Flange — зарегистрированные торговые марки компании Victaulic.