



### 1.0 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Función

- Los codos de drenaje N° 10-DR están diseñados específicamente para uso en tuberías verticales de protección contra incendios. El drenaje está perforado y roscado para una salida NPT de 1"/25 mm. Construidos de hierro dúctil durable, todos los tamaños se ajustan a las capacidades de los acoples Estilo 77. Codos de N°10-DR se suministran con ranuras o rebordes. Estas conexiones no deben usarse con acoples Victaulic de extremo plano. Cuando conecte válvulas mariposa tipo disco o tipo talón directamente a codos de drenaje Victaulic con adaptadores Vic-Flange® Estilo 741 o 743 o adaptadores de brida FireLock® Estilo 744, verifique la separación del disco respecto del diámetro interior de la conexión.

#### Tamaños disponibles

- 2 ½" – 6"/DN65 – DN150

### 2.0 CERTIFICACIONES/LISTADOS



#### NOTA

- Consulte los detalles en la [publicación 10.01](#) de Victaulic.

### 3.0 ESPECIFICACIONES – MATERIALES

#### Segmentos:

Hierro dúctil conforme a ASTM A-536, Clase 65-45-12.

#### Revestimiento de segmentos: (especifique su preferencia)


Estándar: Esmalte anaranjado.

Opcional: Galvanizado por inmersión en caliente y otros.

CONSULTE SIEMPRE LAS NOTIFICACIONES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO SOBRE LA INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO O EL SOPORTE DEL PRODUCTO.

## 4.0 DIMENSIONES

### N° 10-DR



| Tamaño                           |  | Dimensiones                |                      |                     |                     |            | Derivación de drenaje NPT<br>pulgadas mm | Aprox. Peso (unitario)<br>lb kg |
|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|--|---------------------------------|
| Tamaño nominal<br>pulgadas<br>DN | Diámetro exterior real<br>pulgadas<br>mm | De C a E<br>pulgadas<br>mm | ØB<br>pulgadas<br>mm | G<br>pulgadas<br>mm | H<br>pulgadas<br>mm |            |  |                                 |
| 2 1/2                            | 2.875<br>73.0                            | 3.75<br>95                 | 1.81<br>46           | 2.75<br>70          | 1.68<br>43          | 1.00<br>25 | 3.5<br>1.6                               |                                 |
| 3<br>DN80                        | 3.500<br>88.9                            | 4.25<br>108                | 1.81<br>46           | 2.75<br>70          | 2.10<br>53          | 1.00<br>25 | 4.8<br>2.2                               |                                 |
| 4<br>DN100                       | 4.500<br>114.3                           | 5.00<br>127                | 1.81<br>46           | 2.75<br>70          | 2.60<br>66          | 1.00<br>25 | 7.8<br>3.5                               |                                 |
| 6<br>DN150                       | 6.625<br>168.3                           | 6.50<br>165                | 1.81<br>46           | 2.75<br>70          | 3.65<br>93          | 1.00<br>25 | 18.1<br>8.2                              |                                 |
| 8<br>DN200                       | 8.625<br>219.1                           | 7.75<br>197                | 1.81<br>46           | 2.75<br>70          | 4.50<br>114         | 1.00<br>25 | 29.6<br>13.5                             |                                 |

**NOTA**

- Opciones de rosca ISO 7-R disponibles; consulte con Victaulic.

## 5.0 RENDIMIENTO

No se aplica. Consulte con Victaulic.

## 6.0 NOTIFICACIONES

### ADVERTENCIA



- Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar, retirar, ajustar o dar mantenimiento a cualquier producto Victaulic para tuberías.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, retirar, ajustar o dar mantenimiento a cualquiera de los productos para tuberías de Victaulic.
- Use gafas, casco y calzado de seguridad.

Si no sigue estas instrucciones, existe riesgo de un accidente mortal o lesiones personales graves y daños materiales.

## 7.0 MATERIALES DE REFERENCIA

[10.01: Guía de referencia de certificaciones Victaulic](#)

### Responsabilidad del usuario en la selección y aptitud del producto

Todos los usuarios asumen la responsabilidad última por tomar una determinación en cuanto a la idoneidad de los productos Victaulic para una aplicación final en particular, de acuerdo con los estándares de la industria y las especificaciones de los proyectos, como también en función de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento, seguridad y advertencias de Victaulic. Ninguna indicación de este u otro documento, ni recomendación, sugerencia u opinión verbal de algún empleado de Victaulic, deberá interpretarse como que modifica, varía, anula o descarta alguna disposición de las condiciones de venta estándares de Victaulic Company, la guía de instalación o esta exención de responsabilidad.

### Derechos de propiedad intelectual

Ninguna declaración aquí contenida acerca del uso posible o sugerido de estos materiales, productos, servicios o diseños implica, de manera directa o por interpretación, la cesión de alguna licencia asociada a patentes o a derechos de propiedad intelectual de Victaulic o alguna de sus filiales o empresas afiliadas en lo que concierne al uso o diseño, ni constituye recomendación de uso de dichos materiales, productos, servicios o diseños de manera que vulnere cualquier otra patente o derecho de propiedad intelectual. Los términos "patentado" o "con patente en trámite" se refieren a patentes de diseño o utilidad o bien solicitudes de patentes para artículos y/o métodos que se usan en Estados Unidos y/u otros países.

### Nota

Este producto debería ser fabricado por Victaulic o según las especificaciones de Victaulic. Todos los productos se instalarán de acuerdo con las últimas instrucciones de instalación y montaje de Victaulic. Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseños y equipamiento estándar de los productos sin aviso y sin incurrir en obligación alguna.

### Instalación

Siempre debería consultar el Manual de Instalación Victaulic o las instrucciones de instalación del producto que está instalando. Con cada despacho de productos Victaulic se incluyen manuales que contienen datos completos sobre la instalación y el montaje, disponibles también en formato PDF en nuestro sitio web [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Garantía

Consulte la sección Garantía de la Lista de precios vigente o contacte a Victaulic para más información.

### Marcas registradas

*Victaulic* y todas sus demás marcas son marcas comerciales o industriales registradas por Victaulic Company y/o sus entidades afiliadas en EE.UU. y/u otros países.