



## 1.0 PRODUKTBESCHREIBUNG

### Nutfähigkeit

- StrengThin™ 100 Nutprofil der Größen DN50–DN300/2–12"

### Anwendung

- Transportables, leichtes Nutwerkzeug zum Nuten auf der Baustelle
- Zum Nuten von Wandstärken DN50–DN150/2–6", 1,6–2,7 mm und DN200–DN300/8–12", 2,0–4,5 mm konzipiert
- Wird mit StrengThin™ 100 Rollensätzen geliefert

### Leistung

Werkzeugdaten – maximale Rohrgröße		Rohrgröße (DN)/Wandstärke					
Modell	Rohrmaterial	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Edelstahl	1,6 – 2,7 mm			2,0 – 3,4 mm		

### HINWEISE

- Optionaler Rollensatz erhältlich für Wandstärken DN200–DN300/8–12", 3,5–4,5 mm.
- Für die ausschließliche Verwendung an Edelstahlrohren 1.4301/1.4307 (Typ 304/304L) oder 1.4401/1.4404 (Typ 316/316L) gemäß EN 10217-7 konzipiert.
- Integrierte Tiefenanschlagsfunktion. Keine Anpassung durch den Bediener erforderlich.

## 2.0 ZERTIFIZIERUNG/ZULASSUNGEN

Konformität mit Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

**BEZIEHEN SIE SICH HINSICHTLICH DER INSTALLATION UND WARTUNG VON PRODUKTEN SOWIE DES SUPPORTS  
IMMER AUF DIE ANMERKUNGEN AM ENDE DIESES DOKUMENTS.**

System-Nr.		Ort	
Vorgelegt von		Datum	

Spez.-Abschnitt		Absatz	
Genehmigt		Datum	


### 3.0 SPEZIFIKATIONEN

- Anforderungen an den Antrieb: REMS Amigo 2, optionaler Ridgid™ 700 Antrieb kann verwendet werden
- Leistungsbedarf: 230 V AC, 50/60 Hz

### 4.0 ZUBEHÖR/KOMPONENTEN

- Eine (1) Werkzeugkopf-Baugruppe
- Eine (1) Hydraulik-Handpumpen-Baugruppe
- Ein (1) Hydraulik-Handpumpen-Hebel
- Ein (1) Antriebsmotor
- Ein (1) Rollensatz
- Ein (1) Sicherheitsfußschalter
- Eine (1) GDC-StrengThin™ 100 Gut-/Ausschuss-Nutdurchmesserschnur
- Optionaler RG3600 Dreifuß-Ständer erhältlich

### 5.0 ABMESSUNGEN



Abmessungen					Gewicht des Werkzeugs
A	B	C	D	E	
mm	mm	mm	mm	mm	kg
Zoll	Zoll	Zoll	Zoll	Zoll	lb
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

## 6.0 ANMERKUNGEN

### ⚠️ ACHTUNG




Die Nichtbeachtung von Anweisungen und Warnhinweisen kann zu schweren Verletzungen führen.

- Lesen Sie vor dem Betrieb oder der Wartung dieses Werkzeugs alle Anweisungen im Betriebs- und Wartungshandbuch sowie alle auf dem Werkzeug angebrachten Schilder.
- Tragen Sie Schutzbrille, Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Gehörschutz.

Wenn Sie Fragen zum sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieses Werkzeugs haben, wenden Sie sich bitte an Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefon: 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

### ⚠️ WARNING



#### Nutrollen können Quetsch- oder Schnittverletzungen an Fingern und Händen verursachen.

- Trennen Sie das Werkzeug immer vom Antriebsaggregat, bevor Einstellungen daran vorgenommen werden.
- Stellen Sie vor dem Nuten von Rohren sicher, dass die Schutzvorrichtung richtig eingestellt ist.
- Beim Einlegen und Herausnehmen von Rohren kommen Sie mit Ihren Händen in die Nähe der Nutrollen. Halten Sie während des Betriebs Ihre Hände von den Nutrollen und der Rolle an der Rohrstütze fern.
- Greifen Sie während des Betriebs niemals in die Rohrenden hinein oder über das Werkzeug oder Rohr hinweg.
- Nuten Sie niemals Rohre, die kürzer sind als die im Betriebs- und Wartungshandbuch aufgeführten Längen.
- Tragen Sie keine lose Kleidung, lose Handschuhe oder irgend etwas, das sich in beweglichen Teilen verfangen kann.

2244 Rev D

R007276LBL

## 7.0 REFERENZMATERIALIEN

[25.13: StrengThin™ 100 Rollnut-Spezifikationen](#)

[29.01: Allgemeine Geschäftsbedingungen/Garantie](#)

[TM-RG3600: Betriebs- und Wartungshandbuch](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy Rohrständer O&M Typ VAPS 112 – Handbuch](#)

### Verantwortlichkeit des Benutzers für die Auswahl und Eignung von Produkten

Die letztendliche Verantwortung hinsichtlich der Entscheidung in Bezug auf die Eignung eines der Produkte von Victaulic für eine bestimmte Endanwendung trägt der Nutzer. Diese Entscheidung muss gemäß den in der Branche geltenden Normen und den Projektspezifikationen, den maßgeblichen Baunormen und den damit zusammenhängenden Vorschriften sowie der Leistungsbeschreibung, der Wartungsanleitung und den Sicherheits- und Warnhinweisen von Victaulic getroffen werden. Keiner der Inhalte dieses oder eines anderen Dokuments, noch mündlich erteilte Empfehlungen, Beratungen oder Meinungen eines Mitarbeiters von Victaulic ändern, ersetzen oder machen die Bestimmungen der Standardverkaufsbedingungen, der Montageanleitung oder dieses Haftungsausschlusses der Firma Victaulic ungültig.

### Rechte des geistigen Eigentums

Keine der hierin enthaltenen Aussagen über eine mögliche oder vorgeschlagene Verwendung eines Materials, Produkts, einer Dienstleistung oder eines Designs ist als Erteilung einer Lizenz im Rahmen eines Patents oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts von Victaulic oder einer seiner Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, das eine solche Verwendung oder ein solches Design abdeckt, oder als Empfehlung für die Verwendung eines solchen Materials, Produkts, einer Dienstleistung oder eines Designs bei der Verletzung eines Patents oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts gedacht oder sollte so ausgelegt werden. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ beziehen sich auf Design- oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Artikel und/oder Methoden der Verwendung in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

### Hinweis

Dieses Produkt muss von Victaulic oder gemäß den Spezifikationen von Victaulic gefertigt werden. Alle Produkte sind gemäß der aktuellen Victaulic Installations-/Montageanleitung zu installieren. Victaulic behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Designs und Standardausstattungen ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dass dadurch Verpflichtungen entstehen.

### Installation

Beachten Sie immer das Victaulic Installationshandbuch oder die Installationsanweisungen des Produkts, das Sie installieren. Mit jeder Lieferung von Victaulic-Produkten werden Handbücher mitgeliefert, die vollständige Installations- und Montagedaten enthalten und im PDF-Format auf unserer Website unter [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com) verfügbar sind.

### Garantie

Konsultieren Sie den Garantieabschnitt in der aktuellen Preisliste oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Victaulic.

### Marken

*Victaulic* und alle anderen Victaulic Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Firma Victaulic und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.