

Victaulic® StrengThin™ 100 Rolgroefstelsel

Model RG3600



1.0 PRODUCTBESCHRIJVING

Groefcapaciteit

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 Groefprofiel

Toepassing

- Draagbaar lichtgewicht veldgroever
- Ontworpen voor het maken van groeven in DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm wanddikte en DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm wanddikte
- Geleverd met StrengThin™ 100 rollensets

Prestaties

| Gereedschapswaarden- Maximale buiscapaciteit | | Buisafmeting (DN)/wanddikte | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Model | Buismateriaal | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| RG3600 | Roestvast staal | 1,6 – 2,7 mm | | | 2,0 – 3,4 mm | | |

OPMERKINGEN

- Optionele rollenset beschikbaar voor DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm wanddikte.
- Uitsluitend ontworpen voor gebruik op 1.4301/1.4307 (Type 304/304L) or 1.4401/1.4404 (Type 316/316L) roestvrijstalen buis per EN 10217-7.
- Geïntegreerde dieptestopfunctie. Aanpassing Nr. gebruiker vereist.

2.0 CERTIFICERING/LISTINGS

Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG

LEES STEEDS ALLE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT MET BETREKKING TOT PRODUCTINSTALLATIE, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING.

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| Systeemnr. | | Plaats | | Hoofdstuk specificaties | | Paragraaf | |
| Ingediend door | | Datum | | Goedgekeurd | | Datum | |


3.0 SPECIFICATIES

- Aandrijfvereisten: REMS Amigo 2, optionele Ridgid™ 700 stroomaandrijving kan worden gebruikt.
- Stroomvereisten: 230 VAC 50/60-Hz

4.0 ACCESSORIES/COMPONENTS

- Een (1) gereedschapskopassemblage
- Een (1) hydraulische handpompassemblage
- Een (1) hydraulische handpomphendel
- Een (1) aandrijfmotor
- Een (1) rollenset
- Een (1) veiligheidspedaal
- Een (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go groefdiameterkabel
- Optionele RG3600 driepikkel-kit beschikbaar

5.0 AFMETINGEN



| Afmetingen | | | | | Gereedschaps gewicht |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| A | B | C | D | E | |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| inches | inches | inches | inches | inches | lb |
| 643 | 521 | 343 | 534 | 648 | 29 |
| 25.3 | 20.5 | 13.5 | 21.0 | 25.5 | 55 |

6.0 OPMERKINGEN

⚠ WAARSCHUWING




Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

- Voor het gebruiken of onderhouden van dit gereedschap, lees en begrijp de gebruikersinstructies en alle waarschuwingslabels op dit gereedschap.
- Draag een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en gehoorbescherming.

Als u vragen hebt betreffende de veilige en correcte werking van dit gereedschap, neem dan contact op met Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, Telefoon: 1-800-PICK VIC, E-Mail: pickvic@victaulic.com.

⚠ WARNING



Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden.

- Schakel de stroom van het gereedschap steeds uit voordat u wijzingen aan het gereedschap uitvoert.
- Controleer of de beveiliging correct is aangebracht voordat u de groef in de buis aanbrengt.
- Bij het laden en lossen van buizen zullen uw handen dicht bij de rollen geplaatst zijn. Houd uw handen weg van de groefrollen en de roller op de buisstabilisator.
- Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking.
- Groef nooit een buis die korter is dan de aanbevolen lengte vermeld in de gebruiks- en onderhoudshandleiding.
- Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of kledingstukken die verstrikt kunnen raken in bewegende delen.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 REFERENTIEMATERIALEN

[25.13: StrengThin™ 100-rolgroefspecificaties](#)

[29.01: Algemene voorwaarden/Garantie](#)

[TM-RG3600: Gebruiks- en onderhoudshandleiding](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy buizensteun O&M model VAPS 112 Manual](#)

Verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de selectie en geschiktheid van het product

Elke gebruiker draagt eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen of Victaulic producten geschikt zijn voor een specifieke toepassing, in overeenstemming met de industriële standards en projectspecificaties, de toepasselijke bouwcodes en de gerelateerde reglementeringen evenals de Victaulic richtlijnen op het vlak van prestaties, onderhoud, veiligheid en waarschuwingen. Niets in dit of enig ander document, noch enige mondelinge aanbeveling, advies of mening van een Victaulic-werknemer wordt geacht een bepaling uit de Victaulic Company standaardverkoopvoorwaarden, installatiegids of deze disclaimer te kunnen wijzigen, doen afwijken, vervangen of opschorten.

Intellectuele eigendomsrechten

Geen enkele verklaring in deze publicatie over een mogelijk of voorgesteld gebruik van materiaal, product, service of ontwerp, is bedoeld, of als dusdanig te interpreteren, om onder octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van Victaulic of van een van haar dochterondernemingen of filialen een licentie te verlenen die een dergelijk gebruik of ontwerp dekt, of als een aanbeveling voor het gebruik van dergelijk materiaal, product, service of ontwerp in de inbreuk op een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. De begrippen 'gepatenteerd' of 'patent in aanvraag' verwijzen naar ontwerp- of gebruikspatenten of patenttoepassingen voor artikelen en/of gebruiksmethoden in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Opmerking

Dit product wordt geproduceerd door Victaulic of volgens specificaties van Victaulic. Alle producten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige installatie-/montage-instructies van Victaulic. Victaulic behoudt zich het recht voor om productspecificaties, ontwerpen en standaardapparatuur zonder bericht vooraf en zonder verplichtingen te wijzigen.

Installatie

Raadpleeg steeds het Victaulic-installatiehandboek of de installatie-instructies van het product dat u installeert. Bij elke zending Victaulic-producten zijn handboeken inbegrepen met de complete installatie- en inbouwgegevens en deze zijn ook beschikbaar in PDF-formaat op onze website www.victaulic.com.

Garantie

Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.

Handelsmerken

Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Victaulic Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.