

Rainureuse Victaulic® StrengThin™ 100

Modèle RG3600

Victaulic®
24.08-FRE



1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Capacité de rainurage

- Profil de rainure StrengThin™ 100 de DN50 – DN300/2 – 12"

Application

- Rainureuse légère portable de chantier
- Conçue pour rainurer DN50 – DN150/2 – 6" pour épaisseur de tube 1,6 – 2,7 mm et DN200 – DN300/8 – 12" pour épaisseur de tube 2,0 – 4,5 mm
- Jeux de molettes StrengThin™ 100 fournis

Performances

Spécifications – Capacité maximale en fonction des tubes

		Diamètre de tube (DN)/Épaisseur de paroi					
		DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
Modèle	Matériau de tube						
RG3600	acier inoxydable	1,6 – 2,7 mm			2,0 – 3,4 mm		

REMARQUES

- Jeu de molettes en option disponible pour DN200 – DN300/8 – 12", avec épaisseur de tube 3,5 – 4,5 mm.
- Conçu exclusivement pour des tubes en acier inoxydable 1.4301/1.4307 (type 304/304L) ou 1.4401/1.4404 (type 316/316L), conformes à la norme EN 10217-7.
- Fonctionnalité de butée de profondeur intégrée. Aucun réglage de l'opérateur requis.

2.0 CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS

Conforme à la directive 2006/42/CE relative aux machines

TOUJOURS SE REPORTER AUX ÉVENTUELLES NOTIFICATIONS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L'ASSISTANCE RELATIVES AU PRODUIT.

Réf. système		Emplacement	
Soumis par		Date	

Section spéc.		Paragraphe	
Approuvé par		Date	

victaulic.com

24.08-FRE 10059 Rev F Dernière mise à jour 02/2021 © 2021 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Victaulic®


3.0 SPÉCIFICATIONS

- Entraînement : Il est possible d'utiliser un entraînement Ridgid™ 700 en option, REMS Amigo 2.
- Alimentation électrique : 230 VCA, 50/60 Hz

4.0 ACCESSOIRES/COMPOSANTS

- Une (1) tête d'outil
- Une (1) pompe hydraulique manuelle
- Une (1) manivelle de pompe hydraulique manuelle
- Un (1) moteur d'entraînement
- Un (1) jeu de molettes
- Une (1) commande au pied
- Un (1) ruban de mesure des rainures Go/No-Go GDC-StrengThin™ 100
- Un kit pour trépied RG3600 en option disponible

5.0 DIMENSIONS



Dimensions					Poids de l'outil kg livres
A mm pouces	B mm pouces	C mm pouces	D mm pouces	E mm pouces	
643 25.3	521 20.5	343 13.5	534 21.0	648 25.5	29 55

6.0 NOTIFICATIONS

⚠ AVERTISSEMENT




Le non-respect des consignes et des avertissements pourrait entraîner des blessures graves.

- Avant toute utilisation ou maintenance de la rainureuse, lire toutes les instructions du manuel d'utilisation et de maintenance et toutes les étiquettes apposées sur l'outil.
- Portez des lunettes de sécurité, un casque, des chaussures de sécurité et une protection auditive.

Pour toute question concernant l'utilisation correcte et sans danger de cet outil, contactez Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, téléphone : 1-800-PICK VIC, E-Mail : pickvic@victaulic.com.

⚠ WARNING



Les molettes de rainurage risquent d'écraser ou couper les doigts et les mains.

- Toujours veiller à mettre l'outil hors tension avant d'y appliquer effectuer des modifications.
- S'assurer que le panier de protection est bien en place avant d'entamer le rainurage du tube.
- Lors du chargement/déchargement du tube, les mains passent à proximité des molettes.
- Gardez les mains à distance des molettes de rainurage et du et du rouleau placé sur le stabilisateur de tube.
- Ne jamais passer la main dans les extrémités du tube ni à travers l'outil ou le tube, en cours d'opération.
- Ne faites jamais de rainures plus courtes que la valeur recommandée dans le manuel d'utilisation et de maintenance.
- Ne jamais porter de vêtements amples, ni de gants lâches ou quoi que ce soit pouvant se prendre dans les pièces mobiles.

2244 Rev D

R007276LBL

7.0 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

[25.13: Spécifications des rainures moletées StrengThin™ 100](#)

[29.01 : Conditions générales / Garantie](#)

[TM-RG3600 : Manuel d'instructions d'utilisation et de maintenance](#)

[TM-VAPS112 : Manuel pour support de tuyau VAPS 112 style O&M Vic-Easy](#)

Responsabilité de l'utilisateur quant au choix et à l'adéquation des produits

Chaque utilisateur assume la responsabilité finale de déterminer l'adéquation des produits Victaulic avec un usage en particulier, dans le respect des normes du secteur, des spécifications du projet, des codes du bâtiment en vigueur et des réglementations afférentes, ainsi que des signes d'utilisation, de maintenance, de sécurité et d'avertissement de Victaulic. Aucune information contenue dans les présentes, ni aucun autre document ou recommandation, conseil ou opinion exprimés verbalement par tout employé Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer ou annuler toute clause des Conditions générales de vente standard et du guide d'installation de Victaulic ou de la présente clause d'exonération de responsabilité.

Droits de propriété intellectuelle

Aucune affirmation contenue dans les présentes quant à une utilisation possible ou suggérée de tous matériaux, produits, services ou concepts ne représente, ni ne doit être interprétée comme un octroi de licence en vertu de tous brevets ou droit de propriété intellectuelle détenus par Victaulic ou l'une quelconque de ses succursales ou filiales et portant sur lesdits concepts ou utilisations, ni comme une recommandation pour l'utilisation desdits matériaux, produits, services ou concepts en violation de tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. Les termes « breveté(e-s) » ou « en attente de brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d'utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Remarque

Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.

Installation

Toujours se reporter au manuel d'installation Victaulic ou aux instructions d'installation correspondant au produit à installer. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont disponibles au format PDF sur notre site www.victaulic.com.

Garantie

Voir la section Garantie de l'actuelle liste de prix ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Marques commerciales

Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques commerciales ou des marques déposées de la compagnie Victaulic et/ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.