

## 用于 FireLock NXT™ 的自动水柱排水套件

### 阀门 75D 系列

75D 系列水柱预装配套件可轻松配接至 Victaulic（唯特利）FireLock NXT 装置。该套件用于 FireLock NXT 768 系列干式、769 系列雨淋或预作用装置（以及 756 系列干式和 758 系列预作用装置），目的在于最大限度地减少降低竖管中的残存水，防止其在阀瓣上方积聚，从而避免装置在诸如冰冻温度等不利条件下发生故障。该套件将在不影响系统压力的情况下自动排出积水。75D 系列的额定压力为 175 psi (1205 kPa)，还可与一体化防灌水装置和 FireLock 748 系列止回球阀配合使用，以防止空气供应在执行机构和压缩机系统中被淹没。75D 系列套件的设计独特，无需操作人员维护或重置。



详细资料请参阅 Victaulic（唯特利）10.01 号出版物



### 材料规格

**壳体:** 球墨铸铁

**内件:** 304 不锈钢

**配管短节:** 镀锌钢

**管件:** 镀锌钢

**密封:** 丁腈橡胶

**附件:**

- 黄铜连接器
- 塑料排水软管

**过滤器:** 黄铜，带不锈钢滤网

项目/业主

系统编号 \_\_\_\_\_

位置 \_\_\_\_\_

承包商

提交人 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

工程方

规格 章节 \_\_\_\_\_ 段落 \_\_\_\_\_

批准人 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

[www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)

VICTAULIC（唯特利）是 VICTAULIC（唯特利）公司的注册商标。© 2011 VICTAULIC（唯特利）公司。版权所有。


REV\_C

# 用于 FireLock NXT™ 的自动水柱排水套件

阀门 75D 系列

部件

如图所示，当 75D 系列安装在 764 系列 FireLock NXT™ 备用湿式/干式阀上时，需要一个螺纹接口 (1/2 英寸 NPT x 1.13) 和一个球阀 (不包含在套件中)



## 1½ – 2 英寸/48.3 – 60.3 毫米 75D 系列配管组件

### 物料清单

#### 项目数量说明


1	1	75D 系列自动水柱排水管
2	1	透明管
3	1	卡套式管件
4	1	异径套管 (1/2 英寸 NPT x 1/4 英寸 NPT)
5	3	螺纹接口 (1/2 英寸 NPT x 1.13)
6	1	过滤器 (100 目)
7	2	90° 内牙弯头 (1/2 英寸 NPT)
8	1	短节 (1/2 英寸 NPT x 3.00)
9	1	管套 (1/2 英寸 NPT)
10	2	短节 (1/2 英寸 NPT x 1.50)
11	1	短节 (1/2 英寸 NPT x 5.00)
12	1	内牙三通 (1/2 英寸 NPT)
13	1	短节 (1/4 英寸 NPT x 6.00)
14	1	异径套管 (3/4 英寸 NPT x 1/2 英寸 NPT)

# 用于 FireLock NXT™ 的自动水柱排水套件

阀门 75D 系列

部件

如图所示，当 75D 系列安装在 764 系列 FireLock NXT™ 备用湿式/干式阀上时，需要一个螺纹接口 (1/2 英寸 NPT x 1.13) 和一个球阀 (不包含在套件中)



## 2½ – 8 英寸/73.0 – 219.1 毫米 75D 系列配管组件

### 物料清单

#### 项目数量说明

1	1	75D 系列自动水柱排水管
2	1	透明管
3	1	卡套式管件
4	1	异径套管 (1/2 英寸 NPT x 1/4 英寸 NPT)
5	3	螺纹接口 (1/2 英寸 NPT x 1.13)
6	1	过滤器 (100 目)
7	3	90° 内牙弯头 (1/2 英寸 NPT)
8	1	短节 (1/2 英寸 NPT x 3.00)
9	1	管套 (1/2 英寸 NPT)
10	2	短节 (1/2 英寸 NPT x 1.50)
11	1	短节 (1/2 英寸 NPT x 5.00)
12	1	异径套管 (3/4 英寸 NPT x 1/2 英寸 NPT)

## 用于 FireLock NXT™ 的自动水柱排水套件

### 阀门 75D 系列

---

#### 担保

有关担保细节，请参阅现行价格表的担保一节，或与 Victaulic（唯特利）联系。

---

#### 注

该产品应由 Victaulic（唯特利）制造或按照 Victaulic（唯特利）规格制造。所有产品按照现行 Victaulic（唯特利）安装/装配指导安装。Victaulic（唯特利）保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利，且不对此承担任何责任和义务。

---

如需完整的联络信息，请访问我们的网站 [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)

30.34-CHI 3235 REV C 2011 年 03 月更新

VICTAULIC（唯特利）是 VICTAULIC（唯特利）公司的注册商标。© 2011 VICTAULIC（唯特利）公司。版权所有。

30.34-CHI