


Victaulic® standardna prilagodljiva spojka Style 77

Victaulic®
06.04-SLV



¾ – 12" / DN20 – DN300 velikosti 14 – 24" / DN350 – DN600 velikosti

1.0 OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti

- ¾ – 24" / DN20 – DN600

Največji obratovalni tlak

- Omogoča uporabo pri tlakih od popolnega vakuumu (29.9 inHg / 760 mmHg) do 1000 psi / 6894 kPa.
- Obratovalni tlak je odvisen od materiala, debeline stene in velikosti cevi

Uporaba

- Spaja standardne valjane utorjene in rezane utorjene cevi ter utorjene priključke, ventile in dodatke.
- Zagotavlja prilagodljiv spoj cevi, ki omogoča razširjanje, krčenje in uklon.
- Delovna temperatura je odvisna od izbire tesnila – glejte [oddelek 3.0](#)
- Izključno za uporabo s cevjo in izdelki Victaulic, ki imajo poseben utorjen profil Victaulic OGS (glejte [oddelek 7.0](#) za referenčna gradiva).

Material cevi

- Ogljikovo jeklo
- Za uporabo s cevmi iz nerjavnega jekla glejte [publikacijo Victaulic 17.09](#) za tlačne stopnje in končne obremenitve.

2.0 CERTIFIKATI/SEZNAM ODOBRITEV



G4900051



LPS 1219: Izdaja 3.1
Cert/LPCB Ref. 104-1a/04



EN 10311
CPR (EU)
št. 305/2011



BS EN 10311
CPR (UK)
2019 št. 465

OPOMBA

- Glejte [publikacijo 02.06: Victaulic odobritve za pitno vodo ANSI/NSF/CAN](#) za informacije o odobritvi za pitno vodo, če je ustrezno.
- Glejte [publikacijo 10.01: Victaulic referenčni vodič za certifikacijo](#) za stopnje požarne zaščite in druge podatke o certifikaciji/seznamih odobritev.

GLEDE NAMESTITVE IZDELKOV, VZDRŽEVANJA ALI PODPORE SE VEDNO SKLICUJE NA OBVESTILA NA KONCU TEGA DOKUMENTA.

victaulic.com

06.04-SLV 1469 Rev X Posodobljeno 01/2025 © 2025 Victaulic Company. Vse pravice pridržane.

Victaulic®

3.0 SPECIFIKACIJE MATERIALA

Ohišje: nodularna litina v skladu z ASTM A536, razred 65-45-12. Nodularna litina v skladu z ASTM A395, razred 65-45-15, je na voljo po naročilu.

Premaz ohišja: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno: Oranžni emajl.
- ☐ Izbirno: Vroče pocinkano in drugo.
- ☐ Izbirno: Druge premaze naročite pri družbi Victaulic.

Tesnilo: (navedite izbiro¹)

☐ **Razred »E« EPDM**

EPDM (Barvna oznaka: Zelena črta). Temperaturno območje –30 °F do +230 °F / –34 °C do +110 °C. Primerno za uporabo s hladno in toplo vodo znotraj navedenega temperaturnega območja ter z različnimi razredčenimi kislinami, zrakom brez olja in številnimi kemičnimi sistemi. Razvrščeno po UL v skladu z ANSI/NSF 61 za uporabo s hladno pitno vodo pri +73 °F/+23 °C in vročo pitno vodo pri +180 °F/+82 °C ter z ANSI/NSF 372. NI ZDRUŽLJIVO ZA UPORABO V NAFTNIH ALI PARNIH SISTEMIH.

☐ **Nitril razred »T«**

Nitril (Barvna oznaka: Oranžna črta). Temperaturno območje –20 °F do +180 °F/–29 °C do +82 °C. Lahko se določi za uporabo z naftnimi proizvodi, zrakom z oljnimi hlapi ter rastlinskimi in mineralnimi olji znotraj navedenega temperaturnega območja. Ni združljivo za sisteme s toplo vodo nad +150 °F/+66 °C ali za vroč suh zrak nad +140 °F/+60 °C.

☐ **Drugo**

Za drugo izbiro tesnila glejte [publikacijo 05.01](#): Priročnik Victaulic o tesnilih – konstrukcija elastomernih tesnil.

¹ Navedene vrste uporabe so zgolj splošna priporočila. Upoštevajte, da obstajajo mediji oziroma vrste uporabe, s katerimi ta tesnila niso združljiva. Za posebna navodila o uporabnosti tesnil in seznam medijev oziroma vrst uporabe, s katerimi tesnila niso združljiva, obvezno upoštevajte podatke v zadnjem [priročniku Victaulic o tesnilih](#).


Vijaki/matice: (Opredeliti izbiro ²)

- ☐ Standardno: Vijaki z ovalnim vratom iz ogljikovega jekla, ki izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti (imperialnega standarda ASTM A449 ali (metričnega) razreda 9.8 po ISO 898-1 (M10–M16) in razreda 8.8 (M20 in več). Šestkotne matice iz ogljikovega jekla, ki izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti v skladu s standardom (imperialne težke šestkotne matice) ASTM A563, razred B, ali (metrične šestkotne matice) ISO 898-2, razred 10 (M12–M16) ali razred 8 (M20 in večje). Vijaki z ovalnim vratom in šestkotne matice so elektrolitsko pocinkani v skladu s standardom ASTM B633 Fe/Zn5, izvedba (imperialna) tipa III ali (metrična) tipa II.
- ☐ Izbirno: Vijaki z ovalnim vratom iz nerjavnega jekla, ki izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti po ASTM F593, skupina 2 (nerjavno jeklo 316), stanje CW. Ojačane matice iz nerjavnega jekla, ki izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti po ASTM F594, skupina 2 (nerjavno jeklo 316), stanje CW, s prevleko za zmanjšanje zagrizenja.

² Izbirni vijaki/matice so na voljo samo v imperialnih merah.

4.0 MERE

Style 77



¾ – 12" / DN20 – DN300 velikosti 14 – 24" / DN350 – DN600 velikosti

Velikost		Razmik med koncema cevi ³	Odklon od srednjice ³		Vijak/matica		Mere			Teža
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev m	Dovoljeno palcev m	V skladu s spojko Stopinje	Cev palci/čevlji mm/m	Kol.	Velikost palcev	X palcev m	Y palcev m	Z palcev m	Približno (vsak) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	0 – 0.06 0 – 1,5	3°–24'	0.72 60	2	¾ x 2	2.13 54	4.00 102	1.75 44	1.1 0,5
1 DN25	1.315 33,7	0 – 0.06 0 – 1,5	2°–43'	0.57 47	2	¾ x 2	2.38 60	4.12 104	1.75 44	1.2 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0 – 0.06 0 – 1,5	2°–10'	0.45 37	2	½ x 2 ½	2.65 68	5.00 128	1.88 48	2.0 0,9
1 ½ DN40	1.900 48,3	0 – 0.06 0 – 1,5	1°–56'	0.40 33	2	½ x 2 ½	3.13 80	5.38 136	1.88 48	2.1 1,0
	2.244 57,0	0 – 0.06 0 – 1,5	1°–34'	0.33 27	2	½ x 2 ½	3.43 88	5.73 146	1.90 48	3.0 1,4
2 DN50	2.375 60,3	0 – 0.06 0 – 1,5	1°–31'	0.32 27	2	½ x 2 ½	3.63 92	5.88 150	1.88 48	2.6 1,2
2 ½	2.875 73,0	0 – 0.06 0 – 1,5	1°–15'	0.26 22	2	½ x 2 ¾	4.25 108	6.50 166	1.88 48	3.1 1,4
DN65	3.000 76,1	0 – 0.06 0 – 1,5	1°–12'	0.26 22	2	½ x 2 ¾	4.38 112	6.63 168	1.88 48	3.2 1,5
3 DN80	3.500 88,9	0 – 0.06 0 – 1,5	1°–2'	0.22 18	2	½ x 2 ¾	5.00 128	7.13 182	1.88 48	3.7 1,7
3 ½ DN90	4.000 101,6	0 – 0.06 0 – 1,5	0°–54'	0.19 16	2	⅝ x 3 ¼	5.63 144	8.25 210	1.88 48	5.6 2,5
	4.250 108,0	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–41'	0.35 29	2	M16 x 83	6.00 152	8.63 220	2.13 54	6.2 2,8
4 DN100	4.500 114,3	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–36'	0.34 28	2	⅝ x 3 ¼	6.13 156	8.88 226	2.13 54	6.7 3,0
4½	5.000 127,0	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–26'	0.30 25	2	¾ x 4 ¼	7.25 184	10.13 258	2.13 54	10.0 4,5
	5.250 133,0	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–21'	0.28 23	2	M20 x 108	7.63 194	10.38 264	2.13 54	10.0 4,5
DN125	5.500 139,7	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–18'	0.28 23	2	M20 x 108	8.63 220	10.65 270	2.13 54	10.0 4,5
5	5.563 141,3	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–18'	0.27 22	2	¾ x 4 ¼	7.75 196	10.65 270	2.13 54	10.6 4,8
	6.250 159,0	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–9'	0.24 20	2	M20 x 108	8.63 220	11.50 292	2.13 54	13.2 6,0
	6.500 165,1	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–6'	0.23 19	2	¾ x 4 ¼	8.88 226	11.63 296	2.13 54	13.2 6,0
6 DN150	6.625 168,3	0 – 0.13 0 – 3,3	1°–5'	0.23 19	2	¾ x 4 ¼	8.63 220	11.88 302	2.13 54	12.0 5,4


³ Vrednosti dovoljenega razmika med koncema cevi in odklona prikazujejo največje nazivno območje pomika, ki je na voljo na posameznem spoju pri standardno valjano utorjenih ceveh. Vrednosti za standardno rezano utorjene cevi se lahko podvojijo. Te vrednosti so največje; za namene projektiranja in namestitve jih je treba zmanjšati za: 50 % za ¾–3 ½" / DN20 – DN90; 25 % za 4" / DN100 in večje.

OPOMBA

- Vijaki z metričnim navojem (barvna oznaka: zlata) so po naročilu na voljo za vse velikosti spoj. Za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Style 77



¾ – 12" / DN20 – DN300 velikosti 14 – 24" / DN350 – DN600 velikosti

Velikost		Razmik med koncema cevi ³	Odklon od srednjice ³		Vijak/matica		Mere			Teža
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev m	Dovoljeno palcev m	V skladu s spojko Stopinje	Cev palci/čevlji mm/m	Kol.	Velikost palcev	X palcev m	Y palcev m	Z palcev m	Približno (vsak) lb kg
8 ⁴ DN200	8.625 219,1	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–50'	0.18 15	2	7/8 x 5	11.00 280	14.75 374	2.50 64	20.8 9,4
10 ⁴ DN250	10.750 273,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–40'	0.14 12	2	1 x 6	13.63 346	17.13 436	2.63 66	27.8 12,5
12 ⁴ DN300	12.750 323,9	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–34'	0.12 10	2	1 x 6 ½	15.63 398	19.25 488	2.63 66	31.1 14,0
14 ⁵ DN350	14.000 355,6	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–31'	0.11 9	2	1 x 3 ½	16.75 426	20.25 514	3.00 76	39.2 18,0
	14.843 377,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–31'	0.11 9	2	1 x 3 ½	17.39 442	20.96 532	2.80 72	48.8 22,0
16 ⁵ DN400	16.000 406,4	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–27'	0.10 8	2	1 x 3 ½	18.75 476	22.25 566	3.00 76	45 20,5
	16.772 426,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–27'	0.10 8	2	1 x 3 ½	19.69 500	22.92 582	2.92 74	56.7 25,5
18 ⁵ DN450	18.000 457,2	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–24'	0.08 7	2	1 ½ x 4	21.56 548	25.00 636	3.13 80	64.1 29,0
	18.898 480,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–24'	0.08 7	2	1 ½ x 4	22.38 568	25.86 656	3.04 78	77.2 35,0
20 ⁵ DN500	20.000 508,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–22'	0.08 7	2	1 ½ x 4	23.63 600	27.00 686	3.13 80	74.8 34,0
	20.866 530,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–22'	0.08 7	2	1 ½ x 4	24.29 616	27.80 706	3.07 78	91.7 41,5
22 ⁵ DN550	22.000 558,8	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–19'	0.07 6	2	1 ½ x 4	25.63 652	29.13 740	3.13 80	82.6 37,5
	22.835 580,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–19'	0.07 6	2	1 ½ x 4	26.76 680	30.01 762	3.12 80	92.8 42,0
24 ⁵ DN600	24.000 609,6	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–18'	0.07 6	2	1 ½ x 4	27.75 704	31.00 788	3.19 82	89.6 40,5
	24.803 630,0	0 – 0.13 0 – 3,3	0°–18'	0.07 6	2	1 ½ x 4	28.42 722	32.16 816	3.12 80	96.8 44,0
14–72 DN350 – DN1800	14.000 – 72.0 355,6 – 1828,8	AGS Glejte Style W77, glejte publikacijo Victaulic 20.03 								

³ Vrednosti dovoljenega razmika med koncema cevi in odklona prikazujejo največje nazivno območje pomika, ki je na voljo na posameznem spoju pri standardno **valjano** utorjenih ceveh. Vrednosti za standardno **rezano** utorjene cevi se lahko podvojijo. Te vrednosti so največje; za namene projektiranja in namestitve jih je treba zmanjšati za: 50 % za ¾ – 3 ½" / DN20 – DN90; 25 % za 4" / DN100 in večje.

⁴ Spojke velikosti 8", 10", 12" / DN200, DN250, DN300 so na voljo v skladu s standardi JIS. Glejte Victaulicovo [predloženo publikacijo 06.17](#) za natančne podatke.

⁵ Za 14 – 72" / DN350 – DN1800 sisteme z valjanim utorom Victaulic nudi linijo izdelkov Advanced Groove System (AGS). Glejte [publikacijo Victaulic 20.03](#) za več podrobnosti o prilagodljivi spojki AGS Style W77.

OPOMBA

- Vijaki z metričnim navojem (barvna oznaka: zlata) so po naročilu na voljo za vse velikosti spojk. Za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

5.0 ZMOGLJIVOSTI

Style 77

Velikost		Obratovalni tlak ⁶	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev m	Najv. psi kPa	Najv. lb N
¾ DN20	1.050 26,9	1000 6895	865 3848
1 DN25	1.315 33,7	1000 6895	1360 6050
1 ¼ DN32	1.660 42,4	1000 6895	2160 9608
1 ½ DN40	1.900 48,3	1000 6895	2835 12,610
	2.244 57,0	1000 6895	4430 19,706
2 DN50	2.375 60,3	1000 6895	3955 17,592
2 ½	2.875 73,0	1000 6895	6490 28,868
DN65	3.000 76,1	1000 6895	7070 31,448
3 DN80	3.500 88,9	1000 6895	9620 42,792
3 ½ DN90	4.000 101,6	1000 6895	12,565 55,892
	4.250 108,0	1000 6895	14.180 63,076
4 DN100	4.500 114,3	1000 6895	15.900 70,726
4 ½	5.000 127,0	1000 6895	19.650 87,408
	5.250 133,0	1000 6895	21.635 96,238
DN125	5.500 139,7	1000 6895	23.745 105,624
5	5.563 141,3	1000 6895	24.300 108,092
	6.250 159,0	1000 6895	30.665 136,404
	6.500 165,1	1000 6895	33.185 147,614

⁶ Obratovalni tlak in obremenitev konca cevi sta skupni vrednosti, ki vključujeta vse notranje in zunanje obremenitve, ter temeljita na jeklenih ceveh standardne teže (ANSI), standardno valjano ali rezano utorjenih v skladu s specifikacijami Victaulic. Za informacijo o zmogljivosti pri drugi cevi se obrnite na družbo Victaulic.

OPOMBA

- OPOZORILO: SAMO ZA ENKRATNI PRESKUS NA TERENU se lahko največji obratovalni tlak spoja poveča na 1 ½-kratnik prikazanih vrednost.

5.0 ZMOGLJIVOST (NADALJEVANJE)

Style 77

Velikost		Obratovalni tlak ⁶	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev m	Najv. psi kPa	Najv. lb N
6 DN150	6.625 168,3	1000 6895	34.470 153,330
8 ⁴ DN200	8.625 219,1	800 5516	46.740 207,910
10 ⁴ DN250	10.750 273,0	800 5516	73.280 325,966
12 ⁴ DN300	12.750 323,9	800 5516	102.000 453,718
14 ⁵ DN350	14.000 355,6	300 2068	46.180 205,418
	14.843 377,0	300 2068	51.875 230,752
16 ⁵ DN400	16.000 406,4	300 2068	60.320 268,316
	16.772 426,0	300 2068	66.245 294,672
18 ⁵ DN450	18.000 457,2	300 2068	76.340 339,578
	18.898 480,0	300 2068	84.105 374,118
20 ⁵ DN500	20.000 508,0	300 2068	94.000 418,132
	20.866 530,0	300 2068	102.500 455,940
22 ⁵ DN550	22.000 558,8	300 2068	114.000 507,098
	22.835 580,0	300 2068	122.850 546,464
24 ⁵ DN600	24.000 609,6	250 1724	113.000 502,650
	24.803 630,0	250 1724	102.790 457,232
14–72 DN350 – DN1800	14.000 – 72.000 355,6 – 1828,8	AGS Glejte Style W77, glejte publikacijo Victaulic 20.03 	

⁴ Spojke velikosti 8", 10", 12" / DN200, DN250, DN300 so na voljo v skladu s standardi JIS. Glejte Victaulicovo [predloženo publikacijo 06.17](#) za natančne podatke.

⁵ Za 14 – 72" / DN350 – DN1800 sisteme z valjanim utorom Victaulic nudi linijo izdelkov Advanced Groove System (AGS). Glejte [publikacijo Victaulic 20.03](#) za več podrobnosti o prilagodljivi spojki AGS Style W77.

⁶ Obratovalni tlak in obremenitev konca cevi sta skupni vrednosti, ki vključujeta vse notranje in zunanje obremenitve, ter temeljita na jeklenih ceveh standardne teže (ANSI), standardno valjano ali rezano utorjenih v skladu s specifikacijami Victaulic. Za informacijo o zmogljivosti pri drugi cevi se obrnite na družbo Victaulic.

OPOMBA

- OPOZORILO: SAMO ZA ENKRATNI PRESKUS NA TERENU se lahko največji obratovalni tlak spoja poveča na 1 ½-kratnik prikazanih vrednost.

6.0 OBVESTILA

- Za prilagodljive valjano utorjene sisteme 14 – 72" / DN350 – DN1800 podjetje Victaulic priporoča spojke Style W77 AGS. Za več podatkov glejte [publikacijo Victaulic 20.03](#).

 OPOZORILO					
					
- Pred nameščanje izdelkov za cevovode Victaulic morate prebrati in razumeti vsa navodila. - Pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic vedno preverite, da cevovodni sistem ni pod tlakom in da je izprazen. - Neposredno pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic se prepričajte, da so vsa oprema, odcepi ali odseki cevovoda, ki so bili morda izolirani zaradi preizkušanja, med preizkušanjem ali zaradi zaprtja oziroma položaja ventilov, prepoznani, razbremenjeni tlaka in izpraznjeni. - Vedno preberite in upoštevajte navodila I-ENDCAP za varno namestitev končnih pokrovčkov Victaulic, ki jih lahko prenesete na spletni strani Victaulic.com. - Nosite zaščitna očala, čelado, opremo za zaščito nog in zaščito sluha. Če ne boste upoštevali teh navodil, lahko pride do materialne škode, resne telesne poškodbe ali smrti.					

 OPOZORILO
Pri utorjenju tankostenskih cevi iz nerjavnega jekla za uporabo s spojkami Victaulic je treba uporabiti komplete valjev Victaulic RX. Če pri utorjenju tankostenskih cevi iz nerjavnega jekla ne uporabite kompletov valjev Victaulic RX, ustvarite nevarnost odpovedi spoja, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

OBVESTILO
Valje za utorjenje Victaulic RX je treba naročiti posebej. Prepoznate jih po srebrni barvi in oznaki RX na sprednji strani kompletov valjev.

7.0 REFERENČNA GRADIVA

[I-100: Priročnik Victaulic o namestitvi na terenu](#)
[02.06: Victaulic® NSF/ANSI/CAN odobritve za pitno vodo](#)
[05.01: Priročnik Victaulic za izbiro tesnil](#)
[06.15: Tlačne stopnje in končne obremenitve Victaulic za spojke Victaulic® na jekleni cevi](#)
[06.17: Spojke in priključki Victaulic za cev JIS](#)
[10.01: Victaulic vodič za certifikacijo – Splošni katalog izdelkov](#)
[17.01: Priprava koncev cevi iz nerjavnega jekla Victaulic](#)
[17.09: Podatki o zmogljivosti spojk Victaulic z utori za cevi iz nerjavnega jekla](#)
[20.03: Prilagodljiva spojka Victaulic AGS Style W77/W77B](#)
[25.01: Specifikacije utora Victaulic Original Groove System \(OGS\)](#)
[26.01: Projektni podatki Victaulic](#)
[26.04: Značilnosti blažitve vibracij spojk Victaulic](#)
[29.01: Splošni prodajni pogoji/garancija Victaulic](#)
[I-ENDCAP: Varnostna navodila za namestitev končnih pokrovčkov Victaulic](#)

Odgovornost uporabnika za izbiro izdelka in primernost

Vsak uporabnik je odgovoren za odločitev o primernosti Victaulic izdelkov za specifično končno rabo v skladu z industrijskimi standardi in projektnimi specifikacijami kot tudi z navodili za zagotavljanje ustreznega delovanja, vzdrževanja, varnosti ter z opozorili podjetja Victaulic. Nič v tem ali katerikoli drugem dokumentu bodisi katerikoli ustno priporočilo, nasvet ali mnenje kateregakoli zaposlenega podjetja Victaulic ne sme veljati kot morebitna sprememba, variacija, nadomestek ali opustitev standardnih pogojev prodaje, navodil za inštalacijo ali te omejitve odgovornosti podjetja Victaulic.

Namestitev

Pri namestitvi je treba vedno upoštevati [navodila v priročniku Victaulic za namestitev](#) ali navodila za namestitev izdelka, ki ga nameščate. Vsaka pošiljka izdelkov Victaulic vključuje priročnike z vsemi navodili in podatki za namestitev in montažo, ki so na voljo tudi v formatu PDF na naši spletni strani victaulic.com.

Garancija

Glejte poglavje Garancija v trenutno veljavem ceniku ali pa se za podrobnosti obrnite na družbo Victaulic.

Intelektualna lastnina

Nobena izjava v tem dokumentu v zvezi z morebitno ali predlagano rabo kateregakoli materiala, izdelka, storitve ali modela ni namenjena ali oblikovana z namenom, da bi zagotovila licenco v okviru kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine podjetja Victaulic ali katerekoli od njegovih hčerinskih družb ali podružnic, ki pokrivajo takšno rabo, model ali rabo takšnega materiala, izdelka, storitve ali modela z namenom kršitve kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine. Izraza »patentiran« ali »patentiranje v teku« se nanašata na patente za obliko ali standardne patente oziroma patentne prijave za izdelke in/ali metode za uporabo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Victaulic in vse ostale Victaulicove oznake so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Victaulic in/ali njegovih pridruženih subjektov v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Opomba

Vsi izdelki, označeni z blagovno znamko Victaulic, so izdelani pri družbi Victaulic ali v skladu s specifikacijami družbe Victaulic. Vse izdelke je treba namestiti v skladu z aktualnimi navodili za namestitev/montažo podjetja Victaulic. Victaulic si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov, modelov in standardne opreme, brez predhodnega obvestila in brez kakršnih obveznosti.