



1.0 OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti

- 3 × 2" / DN80 × DN50 do 12 × 12" / DN300 × DN300

Tlačni razred

- Nazivni tlak ustreza obratovalnemu tlaku pripadajoče prirobnice in lahko znaša največ 365 psi / 2,517 kPa / 25 bar.
- Pripadajoča prirobnica je izdelana v skladu z ANSI, razred 150, EN1095-1 PN10/PN16, JIS 10K ali avstralskim standardom AS 2129, preglednica »E«.

Uporaba

- Zagotavlja optimalne pretočne pogoje na vstopni strani črpalke.
- Vključuje snemljivo košarico; tulec iz fine mrežice deluje kot zagonsko cedilo.
- Na ohišju so odprtine, ki omogočajo meritev sistemskega tlaka in diferencialnega tlaka sesalnega difuzorja.
- Čep na dnu ohišja omogoča enostavno praznjenje sistema.

2.0 CERTIFIKATI/SEZNAM ODOBRITEV



EN 10311
CPR (EU)
št. 305/2011



BS EN 10311
CPR (UK)
2019 št. 465

GLEDE VGRADNJE, VZDRŽEVANJA ALI SERVISA TEGA IZDELKA SE OBVEZNO SKLICUJTE NA OBVESTILA NA KONCU TEGA DOKUMENTA.

3.0 SPECIFIKACIJE – MATERIAL

Ohišje (telo, spojka, končni pokrovček): nodularna litina v skladu z ASTM A536

Premaz ohišja: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno: Oranžen premaz
- ☐ Izbirno: Vezani epoksi (le zunanost)

Tesnilo spojke: (opredeliti izbiro)

☐ **Victaulic® EPDM**

(zelena barvna oznaka). Temperaturno območje –30 °F do +230 °F / –34 °C do +110 °C. NI PRIPOROČLJIVO ZA NAFTNE SISTEME.

☐ **Victaulic® Nitrile**

(oranžna barvna oznaka). Temperaturno območje –20 °F do +180 °F / –29 °C do +82 °C. Ni združljivo za sisteme s toplo vodo nad +150 °F/+66 °C ali za vroč suh zrak nad +140 °F/+60 °C. NI PRIPOROČLJIVO ZA SISTEME S TOPLO VODO.

Difuzor: okvir in perforirana pločevina iz nerjavnega jekla tipa 304 z odprtini premera $\frac{5}{32}$ "/4 mm.

Zagonski predfilter: 20 mrežica iz nerjavnega jekla tipa 304.

OPOMBA

- Po zagonu je treba mrežico odstraniti v skladu z navodili za namestitev. Glejte [I-100: Priročnik Victaulic o namestitvi na terenu](#) za več informacij.

Vijaki/matice: Vijaki z ovalnim vratom iz ogljikovega jekla, ki izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti standarda ASTM A449 (palčne mere) ter razreda 9.8 (metrične mere) po ISO 898-1 (M10–M16) in razreda 8.8 (M20 in več). Težke šestkotne matice iz ogljikovega jekla, ki izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti standarda ASTM A563 razreda B (palčne mere – težke šestkotne matice) in standarda ASTM A563M razreda 9 (metrične mere – šestkotne matice). Vijaki z ovalnim vratom in težke šestkotne matice so elektrolitsko pocinkani v skladu z ASTM B633 FE/ZN5, izvedba tip III (palčne mere) oziroma tipa II (metrične mere).


Podložke (za sesalne difuzorje, premazane s FBE): Pocinkano ogljikovo jeklo.

Za podporno nogo: Referenčne preglednice na naslednjih straneh prikazujejo priporočene premere cevi za podporno nogo (podporna noga ni priložena).

4.0 MERE

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnica ANSI razreda 150




Velikost				Mere					Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost tlačne odprtine	Teža		
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm			Približno (vsak) lb kg		
3 DN80	×	2 DN50	×	3.500 88,9	2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	1-11.5 NPT	0.25-18 NPT	20.1 9,1	
		2 ½			2.875 73,0	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140			3.63 92	27.7 12,6
		3 DN80			3.500 88,9	7.50 191	11.00 279	6.30 160	5.50 140			4.00 102	27.7 12,6
4 DN100	×	2 DN50	×	4.500 114,3	2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.63 219	1-11.5 NPT	0.25-18 NPT	29.4 13,3	
		2 ½			2.875 73,0	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165			3.63 92	29.7 13,5
		3 DN80			3.500 88,9	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165			4.00 102	31.6 14,3
		4 DN100			4.500 114,3	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165			4.63 117	34.6 15,7
5	×	2 ½	×	5.563 141,3	2.875 73,0	8.75 222	13.00 330	7.38 187	10.13 257	1-11.5 NPT	0.25-18 NPT	38.1 17,3	
		3 DN80			3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.00 102	1.25-11.5 NPT	0.5-14 NPT	46.2 21,0
		4 DN100			4.500 114,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.63 117			49.4 22,4
		5			5.563 141,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	5.13 130			52.3 23,7
6 DN150	×	3 DN80	×	6.625 168,3	3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	11.63 295	1.25-11.5 NPT	0.5-14 NPT	58.4 26,5	
		4 DN100			4.500 114,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203			4.63 117	64.0 29,0
		5			5.563 141,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203			5.13 130	67.3 30,5
		6 DN150			6.625 168,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203			5.63 143	70.3 31,9
8 DN200	×	4 DN100	×	8.625 219,1	4.500 114,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	13.13 333	1.25-11.5 NPT	0.5-14 NPT	82.9 37,6	
		5			5.563 141,3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			5.13 130	98.5 44,7
		6 DN150			6.625 168,3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			5.63 143	102.1 46,3
		8 DN200			8.625 219,1	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			6.75 171	110.7 50,2
10 DN250	×	6 DN150	×	10.750 273,0	6.625 168,3	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	1.25-11.5 NPT	0.5-14 NPT	150.6 68,3	
		8 DN200			8.625 219,1	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279			6.75 171	159.9 72,5
		10 DN250			10.750 273,0	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279			8.13 206	172.0 78,0
12 DN300	×	8 DN200	×	12.750 323,9	8.625 219,1	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	1.25-11.5 NPT	0.5-14 NPT	245.4 111,3	
		10 DN250			10.750 273,0	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337			8.13 206	260.3 118,1
		12 DN300			12.750 323,9	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337			9.50 241	273.2 123,9

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Montažna zračnost za prirobnico ANSI razreda 150

Priporočene zahteve glede dostopa in premeri cevi za podporno nogo so navedeni v naslednji preglednici. Priporočeni premeri cevi za podporno nogo so osnovani na cevi iz ogljikovega jekla v skladu s prilogo 40.




Velikost		C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
3 DN80 × 2 DN50 2 ½	3.500 88,9 × 2.375 60,3 2.875 73,0	6.00 152	1.25 32
		6.00 152	1.25 32
		6.00 152	1.25 32
		6.00 152	1.25 32
4 DN100 × 2 DN50 2 ½	4.500 114,3 × 2.375 60,3 2.875 73,0	6.00 152	1.25 32
		7.00 178	1.25 32
		7.00 178	1.25 32
		7.00 178	1.25 32
5 × 2 ½	5.563 141,3 × 2.875 73,0	7.00 178	1.25 32
		8.00 203	2.00 51
		8.00 203	2.00 51
		8.00 203	2.00 51
6 DN150 × 3 DN80	6.625 168,3 × 3.500 88,9	8.00 203	2.00 51
		9.50 241	2.00 51
		9.50 241	2.00 51
		9.50 241	2.00 51

Velikost		C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
8 DN200 × 4 DN100 5	8.625 219,1 × 4.500 114,3 5.563 141,3	9.50 241	2.00 51
		12.00 305	2.00 51
		12.00 305	2.00 51
		12.00 305	2.00 51
10 DN250 × 6 DN150 8	10.750 273,0 × 6.625 168,3 8.625 219,1	16.00 406	2.00 51
		16.00 406	2.00 51
		16.00 406	2.00 51
		16.00 406	2.00 51
12 DN300 × 8 DN200 10	12.750 323,9 × 8.625 219,1 10.750 273,0	18.00 457	2.00 51
		18.00 457	2.00 51
		18.00 457	2.00 51
		18.00 457	2.00 51

4.1 MERE

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnice EN1092-1 PN10 in PN16




Velikost			Mere							Teža	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm	Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Približno (vsak) lb kg
DN65	2 × DN50	3.000 76,1	2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.13 206	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	30.1 13,7
3 DN80	2 × DN50	3.500 88,9	2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	20.1 9,1
	DN65		3.000 76,1	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	3.63 92			27.7 12,6
	3 DN80		3.500 88,9	7.50 191	11.00 279	6.30 160	5.50 140	4.00 102			27.7 12,6
4 DN100	2 × DN50	4.500 114,3	2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.63 219	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	31.2 14,2
	DN65		3.000 76,1	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165	3.63 92			29.7 13,5
	3 DN80		3.500 88,9	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165	4.00 102			31.6 14,3
	4 DN100		4.500 114,3	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165	4.63 117			34.6 15,7
DN125	3 × DN65	5.500 139,7	3.000 76,1	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	3.63 92	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	37 16,8
	3 DN80		3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.00 102			42 19,1
	4 DN100		4.500 114,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.63 117			44 20,0
	DN125		5.500 139,7	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	5.13 130			49 22,2
5	3 × DN80	5.563 141,3	3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.00 102	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	46.2 21,0
	4 DN100		4.500 114,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.63 117			49.4 22,4
	5		5.563 141,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	5.13 130			52.3 23,7
	4 DN100	6.500 165,1	4.500 114,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	11.13 283	4.63 117	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	77.4 35,1
	DN125		5.500 139,7	11.00 279	16.00 406	9.00 229	11.13 283	5.13 130			80.7 36,6
6 DN150	3 × DN80	6.625 168,3	3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	11.63 295	4.00 102	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	58.4 26,5
	4 DN100		4.500 114,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	4.63 117			64 29,0
	DN125		5.500 139,7	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	5.13 130			67.3 30,5
	5		5.563 141,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	5.63 143			67.3 30,5
	6 DN150		6.625 168,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	5.63 143			70.3 31,9
	6 DN150		6.625 168,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	5.63 143			70.3 31,9

4.1 MERE (NADALJEVANJE)

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnice EN1092-1 PN10 in PN16




Velikost			Mere							Teža	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm	Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Približno (vsak) lb kg	
× DN125 5 6 DN150 8 DN200	8.515 216,3	×	5.500	12.50	19.00	10.25	9.00	5.13	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	98.5
			139,7	318	483	260	229	130			44,7
			5.563	12.50	19.00	10.25	9.00	5.13			98.5
			141,3	318	483	260	229	130			44,7
			6.500	12.50	19.00	10.25	9.00	5.63			102.1
			165,1	318	483	260	229	143			46,3
			6.625	12.50	19.00	10.25	9.00	5.63			102.1
			168,3	318	483	260	229	143			46,3
8 DN200	8.515 216,3		19.00	10.25	9.00	6.75	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	110.7		
			483	260	229	171			50,2		
			8.625	12.50	19.00	10.25			9.00	6.75	110.7
			219,1	318	483	260			229	171	50,2
			4.500	11.00	16.00	9.00			13.13	4.63	82.9
			114,3	279	406	229			333	117	37,6
			5.500	12.50	19.00	10.25			9.00	5.13	98.5
			139,7	318	483	260			229	130	44,7
× 4 DN100 DN125 5 6 DN150 8 DN200	8.625 219,1	×	5.563	12.50	19.00	10.25	9.00	5.13	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	98.5
			141,3	318	483	260	229	130			44,7
			6.625	12.50	19.00	10.25	9.00	5.63			102.1
			168,3	318	483	260	229	143			46,3
			8.625	12.50	19.00	10.25	9.00	6.75			110.7
			219,1	318	483	260	229	171			50,2
			6.500	15.50	23.00	12.38	11.00	5.63			150.6
			165,1	394	584	314	279	143			68,3
× 6 DN150 8 DN200 10 DN250	10.528 267,4	×	6.625	15.50	23.00	12.38	11.00	5.63	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	150.6
			168,3	394	584	314	279	143			68,3
			8.515	15.50	23.00	12.40	11.00	6.75			159.9
			216,3	394	584	315	279	171			72,5
			8.625	15.50	23.00	12.40	11.00	6.75			159.9
			219,1	394	584	315	279	171			72,5
			10.528	15.50	23.00	12.40	11.00	8.13			172
			267,4	394	584	315	279	206			78,0
10 DN250	10.750 273,0		23.00	12.40	11.00	8.13	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	172		
			584	315	279	206			78,0		

4.1 MERE (NADALJEVANJE)

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnice EN1092-1 PN10 in PN16





Velikost				Mere							Teža	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm	Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Približno (vsak) lb kg	
10 DN250	×	6 DN150 273,0	×	6.625 168,3	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	5.63 143	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	150.6 68,3
	8 DN200		8.625 219,1	15.50 394	23.00 584	12.40 315	11.00 279	6.75 171	159.9 72,5			
	10 DN250		10.750 273,0	15.50 394	23.00 584	12.40 315	11.00 279	8.13 206	172 78,0			
	×	12.539 318,5	×	8.515 216,3	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	6.75 171	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	245.4 111,3
	8 DN200		8.625 219,1	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	6.75 171	245.4 111,3			
			10.528 267,4	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206	260.3 118,1			
	10 DN250		10.750 273,0	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206	260.3 118,1			
			12.539 318,5	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241	273.2 123,9			
	12 DN300		12.750 323,9	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241	273.2 123,9			
12 DN300	×	12.750 323,9	×	8.625 219,1	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	6.75 171	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	245.4 111,3
	10 DN250		10.750 273,0	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206	260.3 118,1			
	12 DN300		12.750 323,9	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241	273.2 123,9			

4.2 MERE

Montažna zračnost za prirobnico EN 1092-1 PN10/PN16

Priporočene zahteve glede dostopa in premeri cevi za podporno nogo so navedeni v naslednji preglednici. Priporočeni premeri cevi za podporno nogo so osnovani na cevi iz ogljikovega jekla v skladu s prilogo 40.




Velikost		C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
DN65 × 2 DN50	3.000 76,1 × 2.375 60,3	6.00 152	1.25 32
3 DN80 × 2 DN50	3.500 88,9 × 2.375 60,3	6.00 152	1.25 32
		3.000 76,1	6.00 152
		3.500 88,9	6.00 152
4 DN100 × 2 DN50	4.500 114,3 × 2.375 60,3	6.00 152	1.25 32
		3.000 76,1	7.00 178
		3.500 88,9	7.00 178
		4.500 114,3	7.00 178
DN125 × DN65	5.500 139,7 × 3.000 76,1	8.00 203	2.00 51
		3.500 88,9	8.00 203
		4.500 114,3	8.00 203
		5.500 139,7	8.00 203
5 × 3 DN80	5.563 141,3 × 3.500 88,9	8.00 203	2.00 51
		4.500 114,3	8.00 203
		5.563 141,3	8.00 203
× 4 DN100	6.500 165,1 × 4.500 114,3	9.50 241	2.00 51
		5.500 139,7	9.50 241
6 DN150 × 3 DN80	6.625 168,3 × 3.500 88,9	8.00 203	2.00 51
		4.500 114,3	9.50 241
		5.500 139,7	9.50 241
		5.563 141,3	9.50 241
		6.625 168,3	9.50 241

Velikost		C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
× DN125	8.515 216,3 × 5.500 139,7	12.00 305	2.00 51
5		5.563 141,3	12.00 305
		6.500 165,1	12.00 305
6 DN150		6.625 168,3	12.00 305
		8.515 216,3	12.00 305
8 DN200		8.625 219,1	12.00 305
8 DN200 × 4 DN100	8.625 219,1 × 4.500 114,3	9.50 241	2.00 51
		5.500 139,7	12.00 305
		5.563 141,3	12.00 305
		6.625 168,3	12.00 305
		8.625 219,1	12.00 305
× 6 DN150	10.528 267,4 × 6.500 165,1	16.00 406	2.00 51
		6.625 168,3	16.00 406
		8.515 216,3	16.00 406
		8.625 219,1	16.00 406
		10.528 267,4	16.00 406
10 DN250		10.750 273,0	16.00 406
10 DN250 × 6 DN150	10.750 273,0 × 6.625 168,3	16.00 406	2.00 51
		8.625 219,1	16.00 406
		10.750 273,0	16.00 406

4.2 MERE (NADALJEVANJE)

Montažna zračnost za prirobnico EN 1092-1 PN10/PN16

Priporočene zahteve glede dostopa in premeri cevi za podporno nogo so navedeni v naslednji preglednici. Priporočeni premeri cevi za podporno nogo so osnovani na cevi iz ogljikovega jekla v skladu s prilogo 40.




Velikost		C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
× 8 DN200	12.539 × 318,5	8.515	2.00
		216,3	51
		8.625	2.00
		219,1	51
		10.528	2.00
		267,4	51
		10.750	2.00
		273,0	51
10 DN250		12.539	2.00
		318,5	51
		12.750	2.00
		323,9	51
12 DN300		8.625	2.00
		219,1	51
		10.750	2.00
		273,0	51
12 DN300	× 8 DN200	12.750	2.00
		323,9	51
		10.750	2.00
		273,0	51

4.3 MERE

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnica JIS 10K




Velikost				Mere					Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Teža Približno (vsak) lb kg
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm			
DN65	× 50A	3.000 76,1	× 60.5	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.13 206	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	25.1 11,4
3 DN80	× 50A	3.500 88,9	× 60.5	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	20.1 9,1
	65A		76.3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	3.63 92			27.7 12,6
	80A		89.1	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	4.00 102			27.7 12,6
100A	× 50A	114.3	× 60.5	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.63 219	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	26.2 11,9
	65A		76.3	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165	3.63 92			29.7 13,5
	80A		89.1	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165	4.00 102			31.6 14,3
	100A		114.3	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165	4.63 117			34.6 15,7
DN125	× 65A	5.500 139,7	× 76.3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	3.63 92	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	37 16,8
5	× 65A	5.563 141,3	× 76.3	8.75 222	13.00 330	7.38 187	11.13 283	3.63 92	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	38.1 17,3
	100A		114.3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.63 117	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	49 22,2
	125A		139.8	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	5.13 130			52.3 23,7
6 DN150	× 100A	6.625 168,3	× 114.3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	4.63 117	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	64 29,0
	125A		139.8	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	5.13 130			67.3 30,5
	150A		165.2	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203	5.63 143			70.3 31,9
200A	× 125A	216.3	× 139.8	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	5.13 130	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	98.5 44,7
	150A		165.2	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	5.63 143			102.1 46,3
	200A		216.3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	6.75 171			110.7 50,2
8 DN200	× 100A	8.625 219,1	× 114.3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	13.13 333	4.63 117	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	77.6 35,2
	125A		139.8	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	5.13 130			98.5 44,7
	150A		165.2	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	5.63 143			102.1 46,3
	200A		216.3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	6.75 171			110.7 50,2

4.3 MERE (NADALJEVANJE)

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnica JIS 10K




Velikost				Mere					Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Teža
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm			Približno (vsak) lb kg
250A × 150A		267.4 × 165.2		15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	5.63 143	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	150.6 68,3
				15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	6.75 171			159.9 72,5
				15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	8.13 206			172 78,0
10 DN250 × 150A		10.750 × 273,0		15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	5.63 143	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	150.6 68,3
				15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	6.75 171			159.9 72,5
				15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	8.13 206			172 78,0
300A × 200A		318.5 × 216.3		18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	6.75 171	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	245.4 111,3
				18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206			260.3 118,1
				18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241			273.2 123,9
12 DN300 × 200A		12.750 × 323,9		18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	6.75 171	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	245.4 111,3
				18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206			260.3 118,1
				18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241			273.2 123,9


4.3 MERE (NADALJEVANJE)

Montažna zračnost za prirobnico JIS 10K

Priporočene zahteve glede dostopa in premeri cevi za podporno nogo so navedeni v naslednji preglednici. Priporočeni premeri cevi za podporno nogo so osnovani na cevi iz ogljikovega jekla v skladu s prilogo 40.



Velikost			
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
× 50A DN65	3.000 × 60.5 76,1	6.00 152	1.25 32
3 × 50A DN80	3.500 × 60.5 88,9	6.00 152	1.25 32
65A	76.3	6.00 152	1.25 32
80A	89.1	6.00 152	1.25 32
100A × 50A	114.3 × 60.5	6.00 152	1.25 32
65A	76.3	7.00 178	1.25 32
80A	89.1	7.00 178	1.25 32
100A	114.3	7.00 178	1.25 32
× 65A DN125	5.500 × 76.3 139,7	8.00 203	2.00 51
5 × 65A	76.3	8.00 203	2.00 51
100A	114.3	8.00 203	2.00 51
125A	139.8	8.00 203	2.00 51
6 × 100A DN150	6.625 × 114.3 168,3	9.50 241	2.00 51
125A	139.8	9.50 241	2.00 51
150A	165.2	9.50 241	2.00 51
200A × 125A	216.3 × 139.8	12.00 305	2.00 51
150A	165.2	12.00 305	2.00 51
200A	216.3	12.00 305	2.00 51




Velikost			
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
8 × 125A DN200	8.625 × 139.8 219,1	12.00 305	2.00 51
150A	165.2	12.00 305	2.00 51
200A	216.3	12.00 305	2.00 51
250A × 150A	267.4 × 165.2	16.00 406	2.00 51
200A	216.3	16.00 406	2.00 51
250A	267.4	16.00 406	2.00 51
10 × 150A DN250	10.750 × 165.2 273,0	16.00 406	2.00 51
200A	216.3	16.00 406	2.00 51
250A	267.4	16.00 406	2.00 51
300A × 200A	318.5 × 216.3	18.00 457	2.00 51
250A	267.4	18.00 457	2.00 51
300A	318.5	18.00 457	2.00 51
12 × 200A DN300	323.9 × 216.3	18.00 457	2.00 51
250A	267.4	18.00 457	2.00 51
300A	318.5	18.00 457	2.00 51

4.4 MERE

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnica v skladu z avstralskim standardom AS 2129, preglednica »E«




Velikost				Mere					Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Teža	
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm		E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm			Približno (vsak) lb kg	
DN65	× 2 DN50	3.000 76,1	× 2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.13 206	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	25.1 11,4	
3 DN80	× 2 DN50	3.500 88,9	× 2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	20.1 9,1	
				3.500 88,9	7.50 191	11.00 279	6.25 159	5.50 140			4.00 102	27.7 12,6
4 DN100	× 2 DN50	4.500 114,3	× 2.375 60,3	7.50 191	11.00 279	6.25 159	8.63 219	3.25 83	1-11 ISO 7-1	0.25-19 ISO 7-1	26.2 11,9	
				3.500 88,9	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165			4.00 102	29.7 13,5
				4.500 114,3	8.75 222	13.00 330	7.38 187	6.50 165			4.63 117	34.6 15,7
5	× 3 DN80	5.563 141,3	× 3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191	4.00 102	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	44 20,0	
				4.500 114,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191			4.63 117	49 22,2
				5.563 141,3	9.88 251	15.00 381	8.38 213	7.50 191			5.13 130	52.3 23,7
6 DN150	× 3 DN80	6.625 168,3	× 3.500 88,9	9.88 251	15.00 381	8.38 213	11.63 295	4.00 102	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	56.2 25,5	
				4.500 114,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203			4.63 117	64 29,0
				5.563 141,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203			5.13 130	67.3 30,5
				6.625 168,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	8.00 203			5.63 143	70.3 31,9
× 5	× 6 DN150	8.515 216,3	× 5.563 141,3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229	5.13 130	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	98.5 44,7	
				6.625 168,3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			5.63 143	102,1 46,3
8 DN200	× 4 DN100	8.625 219,1	× 4.500 114,3	11.00 279	16.00 406	9.00 229	13.13 333	4.63 117	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	77.6 35,2	
				5.563 141,3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			5.13 130	98.5 44,7
				6.625 168,3	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			5.63 143	102.1 46,3
				8.625 219,1	12.50 318	19.00 483	10.25 260	9.00 229			6.75 171	110.7 50,2
× 6 DN150	× 10 DN250	10.528 267,4	× 6.625 168,3	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	5.63 143	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	150.6 68,3	
				10.750 273,0	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279			8.13 206	172 78,0

4.4 MERE (NADALJEVANJE)

Sesalni difuzor serija 731-D

Prirobnica v skladu z avstralskim standardom AS 2129, preglednica »E«





Velikost			Mere						Velikost navoja odtočne odprtine	Velikost navoja tlačne odprtine	Teža
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E palcev mm	L palcev mm	L1 palcev mm	H1 palcev mm	H2 palcev mm	Približno (vsak) lb kg				
10 DN250	6 DN150	10.750 273,0	6.625 168,3	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	5.63 143	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	150.6 68,3
	8 DN200		8.625 219,1	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	6.75 171			159.9 72,5
	10 DN250		10.750 273,0	15.50 394	23.00 584	12.38 314	11.00 279	8.13 206			172 78,0
10 DN250	12 DN300	12.539 318,5	10.750 273,0	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	260.3 118,1
	12 DN300		12.750 323,9	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241			273.2 123,9
12 DN300	8 DN200	12.750 323,9	8.625 219,1	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	6.75 171	1.25-11 ISO 7-1	0.50-14 ISO 7-1	245.4 111,3
	10 DN250		10.750 273,0	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	8.13 206			260.3 118,1
	12 DN300		12.750 323,9	18.63 473	27.00 686	15.38 391	13.25 337	9.50 241			273.2 123,9

4.5 MERE

Montažna zračnost za prirobnico v skladu z avstralskim

standardom AS 2129, preglednica »E«

Priporočene zahteve glede dostopa in premeri cevi za podporno nogo so navedeni v naslednji preglednici. Priporočeni premeri cevi za podporno nogo so osnovani na cevi iz ogljikovega jekla v skladu s prilogo 40.




Velikost		Dejanski zunanji premer palcev mm	C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN				
DN65	2	3.000	6.00	1.25
	DN50	76,1	152	32
3	2	3.500	6.00	1.25
DN80	DN50	88,9	152	32
	3	3.500	6.00	1.25
	DN80	88,9	152	32
4	2	4.500	6.00	1.25
DN100	DN50	114,3	152	32
	3	3.500	7.00	1.25
	DN80	88,9	178	32
	4	4.500	7.00	1.25
	DN100	114,3	178	32
5	3	5.563	8.00	2.00
	DN80	141,3	203	51
	4	4.500	8.00	2.00
	DN100	114,3	203	51
	5	5.563	8.00	2.00
		141,3	203	51
6	3	6.625	8.00	2.00
DN150	DN80	168,3	203	51
	4	4.500	9.50	2.00
	DN100	114,3	241	51
	5	5.563	9.50	2.00
		141,3	241	51
	6	6.625	9.50	2.00
	DN150	168,3	241	51
	5	8.515	12.00	2.00
		216,3	305	51
	6	6.625	12.00	2.00
	DN150	168,3	305	51

Velikost		Dejanski zunanji premer palcev mm	C razdalja palcev mm	Priporočeni premer cevi za podporno nogo palcev mm
Nazivno palcev DN				
8	4	8.625	9.50	2.00
DN200	DN100	219,1	241	51
	5	8.625	12.00	2.00
		219,1	305	51
	6	8.625	12.00	2.00
	DN150	219,1	305	51
	8	8.625	12.00	2.00
	DN200	219,1	305	51
	6	10.528	16.00	2.00
	DN150	267,4	406	51
	10	10.528	16.00	2.00
	DN250	267,4	406	51
10	6	10.750	16.00	2.00
DN250	DN150	273,0	406	51
	8	10.750	16.00	2.00
	DN200	273,0	406	51
	10	10.750	16.00	2.00
	DN250	273,0	406	51
	10	12.539	18.00	2.00
	DN250	318,5	457	51
	12	12.539	18.00	2.00
	DN300	318,5	457	51
12	8	12.750	18.00	2.00
DN300	DN200	323,9	457	51
	10	12.750	18.00	2.00
	DN250	323,9	457	51
	12	12.750	18.00	2.00
	DN300	323,9	457	51

4.5 MERE

Lokacija podpore in TAP Boss

Vsi modeli



Velikost		Mere						
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	Lokacija TAP Boss			Lokacija podpore			
		A palcev mm	B palcev mm	C palcev mm	D palcev mm	E palcev mm	F palcev mm	G palcev mm
3 DN80	3.500 88,9	1.88 48	3.25 83	1.00 25	1.30 33	1.80 46	2.30 58	2.67 68
4 DN100	4.500 114,3	2.38 60	3.25 83	1.00 25	1.30 33	1.80 46	2.90 74	3.24 82
DN125	5.500 139,7	3.00 76	4.25 108	1.50 38	1.80 46	2.70 69	3.83 97	3.87 98
5	5.563 141,3	3.00 76	4.25 108	1.50 38	1.80 46	2.70 69	3.83 97	3.87 98
	6.500 165,1	3.50 89	5.50 140	1.50 38	1.80 46	2.70 69	4.52 115	4.52 115
6 DN150	6.625 168,3	3.50 89	4.50 114	1.50 38	1.80 46	2.70 69	4.52 115	4.52 115
200A	8.515 216,3	4.50 114	4.50 114	1.50 38	1.80 46	2.70 69	5.70 145	5.66 144
8 DN200	8.625 219,1	4.50 114	5.00 127	1.50 38	1.80 46	2.70 69	5.70 145	5.66 144
250A	10.528 267,4	5.50 140	6.50 165	1.50 38	1.80 46	2.70 69	6.97 177	6.92 176
10 DN250	10.750 273,0	5.50 140	6.50 165	1.50 38	1.80 46	2.70 69	6.97 177	6.92 176
300A	12.539 318,5	6.50 165	8.00 203	1.50 38	1.80 46	2.70 69	8.17 208	8.25 210
12 DN300	12.750 323,9	6.50 165	8.00 203	1.50 38	1.80 46	2.70 69	8.17 208	8.25 210

5.0 ZMOGLJIVOST

Značilnosti pretoka

Formule za vrednosti C_v :

$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_v^2}$$

$$Q = C_v \times \sqrt{\Delta P}$$

Where:

Q = Flow (GPM)

ΔP = Pressure Drop (psi)

C_v = Flow Coefficient

Formule za vrednosti K_v :

$$\Delta P = \frac{Q^2}{K_v^2}$$

$$Q = K_v \times \sqrt{\Delta P}$$

Where:

Q = Flow (m³/hr)

ΔP = Pressure Drop (Bar)

K_v = Flow Coefficient

Vrednosti C_v/K_v za pretok vode pri temperaturi +60 °F/+16 °C s čisto košarico in odstranjenim zagonskim zaslonom v vseh primerih.

Velikost		Podatki o pretoku	Značilnosti pretoka C_v K_v
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
DN65 × 2 DN50 50A	3.000 × 76,1	2.375 60,3	79 68
		60.5	79 68
3 DN80 × 2 DN50 2 1/2	3.500 × 88,9	2.375 60,3	79 68
		2.875 73,0	79 68
		3.000 76,1	79 68
		3.500 88,9	90 78
		60.5	79 68
		76.3	79 68
		89.1	90 78
4 DN100 × 2 DN50 2 1/2	4.500 × 114,3	2.375 60,3	79 68
		2.875 73,0	144 125
		3.000 76,1	144 125
		3.500 88,9	144 125
		4.500 114,3	161 139
100A × 50A	114.3 × 60.5	60.5	79 68
		76.3	144 125
		89.1	144 125
		114.3	161 139
DN125 × DN65 65A	5.500 × 139,7	3.000 76,1	206 178
		76.3	206 178
		3.500 88,9	206 178
		4.500 114,3	232 201
		5.500 139,7	251 217

Velikost		Podatki o pretoku	Značilnosti pretoka C_v K_v
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
5 × 2 1/2 3 DN80 4 DN100 5 65A 100A 125A	5.563 × 141,3	2.875 73,0	144 125
		3.500 88,9	206 178
		4.500 114,3	232 201
		5.563 141,3	251 217
		76.3	144 125
		114.3	232 201
		139.8	251 217
× 4 DN100 DN125	6.500 × 165,1	4.500 114,3	295 255
		5.500 139,7	431 373
6 DN150 × 3 DN80 4 DN100 DN125 5 6 DN150 100A 125A 150A	6.625 × 168,3	3.500 88,9	206 178
		4.500 114,3	295 255
		5.500 139,7	431 373
		5.563 141,3	431 373
		6.625 168,3	431 373
		114.3	295 255
		139.8	431 373
		165.2	431 373
× DN125 5 6 DN150 8 DN200	8.515 × 216,3	5.500 139,7	509 440
		5.563 141,3	509 440
		6.500 165,1	575 497
		6.625 168,3	575 497
		8.515 216,3	642 555
		8.625 219,1	642 555
200A × 125A 150A 200A	216.3 × 139.8	139.8	509 440
		165.2	575 497
		216.3	642 555

5.0 ZMOGLJIVOST (NADALJEVANJE)

Značilnosti pretoka

Formule za vrednosti C_v :

$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_v^2}$$

$$Q = C_v \times \sqrt{\Delta P}$$

Where:

Q = Flow (GPM)

ΔP = Pressure Drop (psi)

C_v = Flow Coefficient

Formule za vrednosti K_v :

$$\Delta P = \frac{Q^2}{K_v^2}$$

$$Q = K_v \times \sqrt{\Delta P}$$

Where:

Q = Flow (m³/hr)

ΔP = Pressure Drop (Bar)

K_v = Flow Coefficient



Vrednosti C_v/K_v za pretok vode pri temperaturi +60 °F/+16 °C s čisto košarico in odstranjenim zagonskim zaslonom v vseh primerih.

Velikost		Podatki o pretoku	Značilnosti pretoka C_v K_v
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
8 DN200	8.625 219,1	I	295 255
4 DN100	5.500 139,7	L	509 440
5	5.563 141,3	L	509 440
6 DN150	6.625 168,3	M	554 479
8 DN200	8.625 219,1	M	561 485
125A	139.8	L	509 440
150A	165.2	M	554 479
200A	216.3	M	561 485
×	10.528 267,4	O	821 710
6 DN150	6.625 168,3	O	821 710
8 DN200	8.515 216,3	P	917 793
8 DN200	8.625 219,1	P	917 793
10 DN250	10.528 267,4	Q	1.003 868
10 DN250	10.750 273,0	Q	1.003 868
250A × 150A	267.4 × 165.2	O	821 710
200A	216.3	P	917 793
250A	267.4	Q	1.003 868
10 DN250 × 6 DN150	10.750 273,0 × 6.625 168,3	O	821 710
8 DN200	8.625 219,1	P	917 793
10 DN250	10.750 273,0	Q	1.003 868
150A	165.2	O	821 710
200A	216.3	P	917 793
250A	267.4	Q	1.003 868

Velikost		Podatki o pretoku	Značilnosti pretoka C_v K_v
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm		
×	12.539 318,5	R	1.352 1,169
8 DN200	8.625 219,1	R	1.352 1,169
10 DN250	10.528 267,4	R	1.352 1,169
10 DN250	10.750 273,0	R	1.352 1,169
12 DN300	12.539 318,5	S	1.445 1,250
12 DN300	12.750 323,9	S	1.445 1,250
300A × 200A	318.5 × 216.3	R	1.352 1,169
250A	267.4	R	1.352 1,169
300A	318.5	S	1.445 1,250
12 DN300 × 8 DN200	12.750 323,9 × 8.625 219,1	R	1.352 1,169
10 DN250	10.750 273,0	R	1.352 1,169
12 DN300	12.750 323,9	S	1.445 1,250
200A	216.3	R	1.352 1,169
250A	267.4	R	1.352 1,169
300A	318.5	S	1.445 1,250

5.0 ZMOGLJIVOST (NADALJEVANJE)

Značilnosti pretoka



6.0 OBVESTILA

⚠ OPOZORILO



- Pred nameščanje izdelkov za cevovode Victaulic morate prebrati in razumeti vsa navodila.
- Pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem izdelkov Victaulic obvezno preverite, da cevovodni sistem ni pod tlakom in da je izprazen.
- Neposredno pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic se prepričajte, da so vsa oprema, odcepi ali odseki cevovoda, ki so bili morda izolirani zaradi preizkušanja, med preizkušanjem ali zaradi zaprtja oziroma položaja ventilov, prepoznani, razbremenjeni tlaka in izpraznjeni.
- Za pomembna varnostna navodila za namestitev končnih kap obvezno glejte [publikacijo Victaulic I-ENDCAP](#).
- Nosite zaščitna očala, čelado, opremo za zaščito nog in zaščito sluha.

Če ne boste upoštevali teh navodil, lahko pride do materialne škode, resne telesne poškodbe ali smrti.

7.0 PRIROČNIKI IN NAVODILA

[05.01: Priročnik Victaulic® o tesnilih](#)

[24.01: Orodje za pripravo cevi Victaulic](#)

[I-100: Priročnik Victaulic o namestitvi na terenu](#)

[I-ENDCAP: Varnostna navodila za namestitev končnih pokrovčkov Victaulic](#)

Odgovornost uporabnika za izbiro izdelka in primernost

Vsak uporabnik je odgovoren za odločitev o primernosti Victaulic izdelkov za specifično končno rabo v skladu z industrijskimi standardi in projektnimi specifikacijami kot tudi z navodili za zagotavljanje ustreznega delovanja, vzdrževanja, varnosti ter z opozorili podjetja Victaulic. Nič v tem ali katerikoli drugem dokumentu bodisi katerikoli ustno priporočilo, nasvet ali mnenje kateregakoli zaposlenega podjetja Victaulic ne sme veljati kot morebitna sprememba, variacija, nadomestek ali opustitev standardnih pogojev prodaje, navodil za inštalacijo ali te omejitve odgovornosti podjetja Victaulic.

Namestitev

[Pri namestitvi je treba vedno upoštevati](#) navodila v priročniku Victaulic za namestitev ali navodila za namestitev izdelka, ki ga nameščate. Vsaka pošiljka izdelkov Victaulic vključuje priročnike z vsemi navodili in podatki za namestitev in montažo, ki so na voljo tudi v formatu PDF na naši spletni strani victaulic.com.

Garancija

Glejte oddelek Garancija v trenutno veljavnem ceniku ali pa se za podrobnosti obrnite na družbo Victaulic.

Intelektualna lastnina

Nobena izjava v tem dokumentu v zvezi z morebitno ali predlagano rabo kateregakoli materiala, izdelka, storitve ali modela ni namenjena ali oblikovana z namenom, da bi zagotovila licenco v okviru kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine podjetja Victaulic ali katerekoli od njegovih hčerinskih družb ali podružnic, ki pokrivajo takšno rabo, model ali rabo takšnega materiala, izdelka, storitve ali modela z namenom kršitve kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine. Izraza »patentiran« ali »patentiranje v teku« se nanašata na patente za obliko ali standardne patente oziroma patentne prijave za izdelke in/ali metode za uporabo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Victaulic in vse ostale oznake Victaulic so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Victaulic in/ali njegovih pridruženih subjektov v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Opomba

Vsi izdelki, označeni z blagovno znamko Victaulic, so izdelani pri družbi Victaulic ali v skladu s specifikacijami družbe Victaulic. Vse izdelke je treba namestiti v skladu z aktualnimi navodili za namestitev/montažo podjetja Victaulic. Victaulic si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov, modelov in standardne opreme, brez predhodnega obvestila in brez kakršnih obveznosti.