



Št. V10



Št. V11



Št. V20



Št. V15F

1.0 OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti

- 2 – 12"/DN50 – DN300

Material cevi

- Ogljikovo jeklo

Največji obratovalni tlak

- 400 psi/2758 kPa

Uporaba

- Povezuje cevi in zagotavlja spremembo smeri.
- Opremljeno z utorjenimi konci Victaulic Original Groove System (OGS).
- Namenjeno izključno za uporabo s spojkami, ventili, dodatki in cevmi podjetja Victaulic, katerih konci so oblikovani z utornim profilom Victaulic OGS.

OPOMBE

- Priključki z utornim koncem QuickVic™ so namenjeni za uporabo le v utorjenih sistemih cevi in niso namenjeni za uporabo s spojkami Victaulic z gladkimi konci.
- Priključki z utornim koncem QuickVic™ se ne smejo uporabljati s prirobnimi adapterji, na primer adapterji Victaulic Style 741 ali 743 Vic-Flange. Pri povezovanju s prirobnimi sestavnimi deli uporabite prirobnično koleno št. V15 ali št. V16.

2.0 CERTIFIKATI/SEZNAM ODOBRITEV

Se ne uporablja – za morebitna vprašanja se obrnite na podjetje Victaulic.

3.0 SPECIFIKACIJE – MATERIAL

Priključek: Nodularna litina v skladu z ASTM A536, razred 65-45-12.

Premaz priključka: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno:
Št. V10, V11, V20: Oranžen premaz.
Št. V15F/R in V16F/R: Oranžen in črn premaz.
- ☐ Izbirno: Vroče pocinkano v skladu z ASTM A123.


GLEDE VGRADNJE, VZDRŽEVANJA ALI SERVISA TEGA IZDELKA SE OBVEZNO SKLICUJE NA OBVESTILA NA KONCU TEGA DOKUMENTA.

4.0 MERE


Kolena

Št. V10 90 ° koleno

Št. V11 45 ° koleno



Št. V10




Št. V11

Velikost		Št. V10 90 ° koleno		Št. V11 45 ° koleno	
		Mere	Teža	Mere	Teža
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približno (vsak) lb kg	C do E palcev mm	Približno (vsak) lb kg
2	2.375	2.75	1.5	2.00	1.2
DN50	60,3	70	0,7	51	0,5
2 ½	2.875	3.00	2.0	2.25	1.7
	73,0	76	0,9	57	0,8
DN65	3.000	3.00	2.0	2.25	1.7
	76,1	76	0,9	57	0,8
3	3.500	3.38	2.7	2.50	2.3
DN80	88,9	86	1,2	64	1,0
4	4.500	4.00	4.1	3.00	3.5
DN100	114,3	102	1,9	76	1,6
DN125	5.500	4.88	5.8	3.25	4.9
	139,7	124	2,6	83	2,2
5	5.563	4.88	7.3	3.25	5.4
	141,3	124	3,3	83	2,4
	6.500	5.50	10.2	3.50	6.7
	165,1	140	4,6	89	3,0
6	6.625	5.50	9.7	3.50	7.1
DN150	168,3	140	4,4	89	3,2
8	8.625	6.81	26.0	4.25	18.6
DN200	219,1	173	11,8	108	8,4
10	10.750	8.25	42.2	4.00	24.9
DN250	273,0	210	19,2	102	11,3
12	12.750	9.38	68.0	4.50	36.8
DN300	323,9	238	30,8	114	16,7

4.1 MERE

T-kos

Št. V20 Raven T-kos



Št. V20

Velikost		Mere		Teža
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približno (vsak) lb kg	
2	2.375	2.75	2.2	
DN50	60,3	70	1,0	
2 ½	2.875	3.00	3.4	
	73,0	76	1,5	
DN65	3.000	3.00	3.2	
	76,1	76	1,5	
3	3.500	3.38	3.2	
DN80	88,9	86	1,5	
4	4.500	4.00	5.8	
DN100	114,3	102	2,6	
DN125	5.500	4.88	11.3	
	139,7	124	5,1	
5	5.563	4.88	14.4	
	141,3	124	6,5	
	6.500	5.50	17.0	
	165,1	140	7,7	
6	6.625	5.50	20.7	
DN150	168,3	140	9,4	
8	8.625	6.81	36.9	
DN200	219,1	173	16,8	
10	10.750	8.25	63.7	
DN250	273,0	210	28,9	
12	12.750	9.38	86.3	
DN300	323,9	238	39,2	

4.2 MERE


Prirobnična kolena

Št. V15F ANSI razred 150 prirobnično koleno (ravna ploskev)

Št. V15R ANSI razred 150 prirobnično koleno (dvignjena ploskev)

Št. V16F ANSI razred 300 prirobnično koleno (ravna ploskev)

Št. V16R ANSI razred 300 prirobnično koleno (dvignjena ploskev)



Velikost		Št. V15F in št. V15R ANSI razred 150 prirobnično koleno				Št. V16F in št. V16R ANSI razred 300 prirobnično koleno			
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	A palcev mm	B palcev mm	C palcev mm	Približno teža na kos lb kg	A palcev mm	B palcev mm	C palcev mm	Približno teža na kos lb kg
2 DN50	2.375 60,3	6.13 156	2.75 70	6.88 175	10.2 4,6	6.13 156	2.75 70	6.88 175	12.4 5,6
2 ½	2.875 73,0	6.75 171	3.00 76	7.13 181	14.9 6,8	6.75 171	3.00 76	7.13 181	16.9 7,7
3 DN80	3.500 88,9	7.50 191	3.38 86	7.63 194	18.1 8,2	7.50 191	3.38 86	7.63 194	22.9 10,4
4 DN100	4.500 114,3	8.75 222	4.00 102	10.13 257	27.7 12,6	8.75 222	4.00 102	10.13 257	36.6 16,6
6 DN150	6.625 168,3	11.25 286	5.50 140	11.63 295	45.4 20,6	11.25 286	5.50 140	11.63 295	65.4 29,7
8 DN200	8.625 219,1	14.25 362	6.81 173	13.06 332	82.4 37,4	14.25 362	6.81 173	13.06 332	111.4 50,5
10 DN250	10.750 273,0	17.13 435	8.25 210	16.44 418	129.8 58,9	17.13 435	8.25 210	16.44 418	166.6 75,6
12 DN300	12.750 323,9	19.00 483	9.38 238	17.69 449	183.2 83,1	19.00 483	9.38 238	17.69 449	241.4 109,5

5.0 ZMOGLJIVOST

Podatki o pretoku

Torni upor

Tabela prikazuje torni upor Victaulic QuickVic™ priključkov z utorjenim koncem, ki je prikazan z ekvivalentno vrednostjo ravne cevi.

Velikost		Št. V10 90 ° koleno ft m	Št. V11 45 ° koleno ft m	Št. V20 T-kos	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm			Odcep ft m	Prehod ft m
2 DN50	2.375 60,3	3.5 1,1	1.8 0,5	8.5 2,6	3.5 1,1
2 ½	2.875 73,0	4.3 1,3	2.2 0,7	10.8 3,3	4.3 1,3
DN65	3.000 76,1	4.5 1,4	2.3 0,7	11.0 3,4	4.5 1,4
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	2.6 0,8	13.0 4,0	5.0 1,5
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	3.4 1,0	16.0 4,9	6.8 2,1
DN125	5.500 139,7	8.3 2,5	4.1 1,3	20.6 6,3	8.3 2,5
5	5.563 141,3	8.5 2,6	4.2 1,3	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.500 165,1	9.8 3,0	4.9 1,5	24.5 7,5	9.8 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	5.0 1,5	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.0 4,0	6.5 2,0	33.0 10,1	13.0 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	8.3 2,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	10.0 3,0	50.0 15,2	20.0 6,1

6.0 OBVESTILA

⚠ OPOZORILO



- Pred nameščanje izdelkov Victaulic morate prebrati in razumeti vsa navodila.
- Pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic vedno preverite, da cevovodni sistem ni pod tlakom in da je izprazen.
- Neposredno pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic se prepričajte, da so vsa oprema, odcepi ali odseki cevovoda, ki so bili morda izolirani zaradi preizkušanja, med preizkušanjem ali zaradi zaprtja oziroma položaja ventilov, prepoznani, razbremenjeni tlaka in izpraznjeni.
- Nosite zaščitna očala, čelado, opremo za zaščito nog in zaščito sluha.

Če ne boste upoštevali teh navodil, lahko pride do materialne škode, resne telesne poškodbe ali smrti.

7.0 PRIROČNIKI IN NAVODILA

[06.33: Toga spojka Victaulic QuickVic™ Installation-Ready™ Style 107V](#)

[07.01: Priključki Victaulic OGS z utorjenimi konci](#)

[29.01: Splošni pogoji/garancija Victaulic](#)

[I-100: Priročnik Victaulic o namestitvi na terenu](#)

Odgovornost uporabnika za izbiro izdelka in primernost

Vsak uporabnik je odgovoren za odločitev o primernosti Victaulic izdelkov za specifično končno rabo v skladu z industrijskimi standardi in projektnimi specifikacijami kot tudi z navodili za zagotavljanje ustreznega delovanja, vzdrževanja, varnosti ter z opozorili podjetja Victaulic. Nič v tem ali katerikoli drugem dokumentu bodisi katerikoli ustno priporočilo, nasvet ali mnenje kateregakoli zaposlenega podjetja Victaulic ne sme veljati kot morebitna sprememba, variacija, nadomestek ali opustitev standardnih pogojev prodaje, navodil za inštalacijo ali te omejitve odgovornosti podjetja Victaulic.

Namestitev

[Pri namestitvi je treba vedno upoštevati](#) navodila v priročniku Victaulic za namestitev ali navodila za namestitev izdelka, ki ga nameščate. Vsaka pošiljka izdelkov Victaulic vključuje priročnike z vsemi navodili in podatki za namestitev in montažo, ki so na voljo tudi v formatu PDF na naši spletni strani victaulic.com.

Garancija

Glejte oddelek Garancija v trenutno veljavnem ceniku ali pa se za podrobnosti obrnite na družbo Victaulic.

Intellectualna lastnina

Nobena izjava v tem dokumentu v zvezi z morebitno ali predlagano rabo kateregakoli materiala, izdelka, storitve ali modela ni namenjena ali oblikovana z namenom, da bi zagotovila licenco v okviru kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine podjetja Victaulic ali katerekoli od njegovih hčerinskih družb ali podružnic, ki pokrivajo takšno rabo, model ali rabo takšnega materiala, izdelka, storitve ali modela z namenom kršitve kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine. Izraza »patentiran« ali »patentiranje v teku« se nanašata na patente za obliko ali standardne patente oziroma patentne prijave za izdelke in/ali metode za uporabo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Victaulic in vse ostale oznake Victaulic so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Victaulic in/ali njegovih pridruženih subjektov v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Opomba

Vsi izdelki, označeni z blagovno znamko Victaulic, so izdelani pri družbi Victaulic ali v skladu s specifikacijami družbe Victaulic. Vse izdelke je treba namestiti v skladu z aktualnimi navodili za namestitev/montažo podjetja Victaulic. Victaulic si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov, modelov in standardne opreme, brez predhodnega obvestila in brez kakršnih obveznosti.