

Opatentowany



1.0 OPIS PRODUKTU

Dostępne rozmiary

- Złączka linii odejścia: 1"/DN25
- Połączenia tryskaczy: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15


Maksymalne ciśnienie robocze

- Do 250 psi/1725 kPa.

Funkcja

- Przeznaczony do łączenia tryskaczy rowkowanych Victaulic IGS™ z odejściami tryskaczy rowkowanych Victaulic IGS™. Więcej informacji można znaleźć się w danych technicznych rowków walcowanych IGS, [publikacja 25.14](#) i opisie instalacji FireLock™ IGS™, [publikacja 10.54](#).
- Umożliwia podłączenie tryskacza do rury sztywnej.

2.0 CERTYFIKATY/ATESTY



3.0 SPECYFIKACJE – MATERIAŁ

Obudowa:

Brąz zgodny z wymaganiami chemicznymi zmodyfikowanej normy UNS C87800 lub mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)

Uszczelka¹:

Gatunek „E” EPDM (typ A) firmy Victaulic

Przeznaczona tylko do mokrych i suchych (powietrze bezolejowe) instalacji tryskaczowych. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku ciągłego w instalacjach mokrych i suchych. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku w instalacjach mokrych dla temperatury –40°C/–40°F i wyższej. NIEZALECANE DO GORAĄCEJ WODY LUB PARY.

¹ Należy pamiętać, że istnieją czynniki, z którymi te uszczelki nie są kompatybilne. W przypadku konkretnych czynników i uszczelnień zawsze należy odwołać się do najnowszego [Przewodnika doboru uszczelnień firmy Victaulic](#), aby uzyskać wykaz niekompatybilnych czynników.


Śruby/nakrętki:

Standardowo: Śruba z łbem półkolistym zgodna z ASTM F835, ocynkowana. Nakrętka zabezpieczająca z wkładką nylonową, klasa 5, ocynkowana.

ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAPOZNANIU SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO MONTAŻU, KONSERWACJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTU, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

4.0 WYMIARY

Łącznik typu V9 do tryskaczy



Wstępnie zmontowany łącznik typu V9 (wciskany)

Połączenie zmontowane typu V9

Rozmiar		Dopuszczalny odstęp między końcami rur ²	Śruba/nakrętka		Wymiary								Ciężar Ok. (każda) funty kg		
Nominalne cale mm	Rzeczywista średnica zewnętrzna cale mm		Ilość	Rozmiar cale mm	Wstępnie zmontowany				Połączenie zmontowane						
					YL cale mm	YB cale mm	X cale mm	Z cale mm	YL cale mm	YB cale mm	X cale mm	Z cale mm			
1 DN25 x	1/2 DN15	1.315 33,7 x	0.840 21,3	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	3/4 DN20		1.050 26,9	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	1 DN25		1.315 33,7	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² TDopuszczalne wymiary odstępów między końcami rur zostały podane jedynie na potrzeby rozplanowania instalacji. Łączniki FireLock™ do tryskaczy to połączenia sztywne, które nie zapewniają kompensacji wydłużenia lub kurczenia się instalacji rurowej.

5.0 WYDAJNOŚĆ

Wykazy/ aprobaty

Poniższe informacje zostały oparte na najnowszych danych z wykazów i aprobat w czasie publikacji. Wykazy/aprobaty podlegają zmianom odpowiednich agencji zatwierdzających. W przypadku charakterystyk dla innych rur oraz aby uzyskać najnowsze informacje o wykazach i aprobatkach, należy skontaktować się z firmą Victaulic.

Rozmiar		UL	FM
Nominalne cale mm		psi kPa	psi kPa
1 DN25 x	1/2 DN15	250 1725	175 1205
	3/4 DN20	175 1205	175 1205
	1 DN25	175 1205	175 1205

6.0 INFORMACJE

! OSTRZEŻENIE



- **Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.**
- **Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować i opróżnić instalację rurową.**
- **Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.**

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować śmiercią, doznaniem poważnych obrażeń ciała bądź skodami na mieniu.

7.0 MATERIAŁY REFERENCYJNE

[05.01: Przewodnik doboru uszczelnień](#)

[10.54 Innowacyjny system rowków FireLock™](#)

[Specyfikacje rowków Victaulic FireLock™ IGST™](#)

[41.01 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR](#)

[41.02 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/SW](#)

[41.51 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR](#)

[41.52 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/SW](#)

[44.01 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST](#)

[44.11 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.12 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.13 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/ESFR](#)

[44.21 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/INT](#)

[44.51 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/ST](#)

[44.61 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/ST/CMISA](#)

[44.71 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/ST/INT](#)

[45.01 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY](#)

[45.02 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY/SW](#)

[45.03 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY/C](#)

[45.04 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/DRY/ST](#)

[45.05 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/DRY/VSW](#)

[45.51 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY](#)

[45.52 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY/SW](#)

[45.53 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY/C](#)

[45.54 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/DRY/ST](#)

[45.55 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/DRY/VSW](#)

[I-V9: Instrukcja instalacji łącznika sztywnego FireLock™ Installation-Ready typu V9](#)

[I-40: Instrukcja montażu tryskaczy automatycznych FireLock™](#)

Odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu spoczywa na użytkowniku

Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic do danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, kodeksami budowlanymi i przepisami, a także zgodnie z instrukcjami wydajności, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeniami firmy Victaulic. Żadne informacje zawarte w tym lub w innych dokumentach, żadne rekomendacje ustne, porady lub opinie pracowników Victaulic nie zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego zapisu standardowych warunków sprzedaży, instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia firmy Victaulic.

Prawa do własności intelektualnej

Zadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości zastosowania dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania jakiegokolwiek gwarancji podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw własności intelektualnej firmy Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących zastosowania lub projektu; nie stanowi też rekomendacji zastosowania takich materiałów, produktów, usług lub projektu naruszających jakikolwiek patent lub inne prawo własności intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.

Uwaga

Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji standardowego wyposażenia bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań.

Montaż

W przypadku instalacji produktu zawsze najpierw należy zapoznać się z podręcznikiem montażu firmy Victaulic lub z instrukcją instalacji produktu. Podręczniki dołączane są do każdej dostawy produktów Victaulic i zawierają kompletne dane dotyczące montażu i instalacji. Dostępne są również w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.

Gwarancja

Aktualny cennik można znaleźć w części dotyczącej gwarancji lub skontaktować się z firmą Victaulic.

Znaki towarowe

Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.