


Victaulic® (唯特利™) VicFlex™ FL-DRY/VS1 系列

干式、快速/标准响应喷淋头，K5.6 (80)



1.0 产品描述

标准响应裙座式下垂型喷淋头	
SIN	V3505
方向	下垂型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	标准
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	裙座式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

标准响应嵌入式下垂型喷淋头	
SIN	V3505
方向	下垂型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	标准
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	嵌入式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

快速响应裙座式下垂型喷淋头	
SIN	V3506
方向	下垂型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	快速
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	裙座式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

快速响应嵌入式下垂型喷淋头	
SIN	V3506
方向	下垂型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	快速
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	嵌入式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

标准响应裙座式水平边墙型喷淋头	
SIN	V3509
方向	水平边墙型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	标准
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	裙座式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

请务必参考本文档末有关产品安装、维护或支持的任何通知。



1.0 产品描述 (续)

标准响应嵌入式水平边墙型喷淋头	
SIN	V3509
方向	水平边墙型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	标准
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	嵌入式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

快速响应裙座式水平边墙型喷淋头	
SIN	V3510
方向	水平边墙型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	快速
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	裙座式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

快速响应嵌入式水平边墙型喷淋头	
SIN	V3510
方向	水平边墙型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	快速
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	嵌入式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

标准响应隐蔽式下垂型喷淋头	
SIN	V3517
方向	隐蔽式下垂型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	标准
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	隐蔽式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm

快速响应隐蔽式下垂型喷淋头	
SIN	V3518
方向	隐蔽式下垂型
公称 K 系数/公制 K 系数	5.6/80
响应类型	快速
连接方式	1" NPT/25mm BSPT
最大工作压力	175 psi (1200 kPa)
孔罩	隐蔽式
长度	38"/965mm、50"/1270mm 和 58"/1473mm


可供选用的防护罩	
喷淋头	V34
下垂型	■
边墙型	■

工厂静水压力试验： 在 500 psi/3447 kPa/34 bar 压力下进行 100% 测试

最小工作压力： 下垂型： 7 psi/48 kPa/0.5 bar

额定温度： 请参见第 2.0 节的表格

2.0 认证/列名



认证/列名					
SIN	V3505	V3505	V3506	V3506	V3509
公称 K 系数 (gpm/(psi) ^{1/2})	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
公制 K 系数 (lpm/(bar) ^{1/2})	80	80	80	80	80
响应类型	标准	标准	快速	快速	标准
溅水盘类型	裙座式	嵌入式	裙座式	嵌入式	裙座式边墙型
核准温度等级 °F/°C					
FM	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C


认证/列名					
SIN	V3509	V3510	V3510	V3517 ³	V3518 ³
公称 K 系数 (gpm/(psi) ^{1/2})	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
公制 K 系数 (lpm/(bar) ^{1/2})	80	80	80	80	80
响应类型	标准	快速	快速	标准	快速 ¹
溅水盘类型	嵌入式边墙型	裙座式边墙型	嵌入式边墙型	隐蔽式	隐蔽式 ²
核准温度等级 °F/°C					
FM	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	—	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C

- ¹ 型号 V3518 是标准响应型 FM 喷淋头。
- ² 当使用带密封垫圈的盖板安装在洁净室中时，会将型号 V3518 列为标准响应 UL 喷淋头。洁净室密封垫圈是选件，需要单独购买。
- ³ 需要对这些喷淋头进行通风。不允许在壳体上方安装加压空气增压室。
- 注
- VicFlex VS1系列/V35 型已通过 Spears® 的测试和评估，适用于 Spears® 氯化聚氯乙烯 (CPVC) 产品，因此可享受 Spears® FlameGaurd® 安装人员保护计划。
 - 出于系统设计目的，不需要进行等效长度计算。

允许的最大弯曲数量		
公称喷淋头长度 英寸 毫米	UL 列名中弯曲半径为 2"/51mm 时允许 90° 弯曲的最大数量	FM 认证中弯曲半径为 7"/178mm 时允许90° 弯曲的最大数量
38.0 965	4	2
50.0 1270	4	3
58.0 1473	4	4

认证机构	经过认证/列名的支架型号	经过认证/列名的防护罩
UL	VB1、VB2、VB3、VB4	
FM	VB1、VB2、VB3、VB4、VB5、VBBA	V34

3.0 材料规格



- 溅水盘:** 黄铜
玻璃泡公称直径:
快速响应: 3.0mm
标准响应: 5.0mm
对开垫片: 不锈钢
加载螺钉: 黄铜
封帽: 不锈钢
弹簧密封组件: 覆PTFE 薄膜的铍镍合金和不锈钢
框架: 黄铜
防护罩 (可选): 碳钢、镀锌
挠性软管: 不锈钢
套环/焊接管件: 不锈钢
密封垫圈: Victaulic (唯特利) 三元乙丙橡胶 (EPDM)
隔离环: 尼龙
软管管件: 碳钢、镀锌
入口管件: 黄铜
外管: 不锈钢
隐蔽式集水杯: 碳钢、镀锌
隐蔽式盖板密封垫圈: 白色丁腈橡胶 (仅限洁净室使用)
支架: 碳钢、镀锌
孔罩: 不锈钢
入口异径管件: 碳钢、镀锌
防篡改卡扣: 聚丙烯


3.1 附件规格

- 喷淋头表面涂层:**
- ☐ 标准: VC-250
 - ☐ 白漆 RAL 9010
 - ☐ 黑色

4.0 尺寸

产品详细信息和可选组件


VS1 型干式喷淋头





喷淋头长度 英寸 毫米	总长度 (下垂型) L 英寸 毫米	实际长度 B 英寸 毫米	出口端长度 C 英寸 毫米	最大外径 D 英寸 毫米
38 965	39.2 995	25.1 638	6.5 165	2.2 56
50 1270	51.2 1300	37.1 943	6.5 165	2.2 56
58 1475	59.2 1505	45.1 1145	6.5 165	2.2 56

注


- 将总长和出口端长度增加 ½ 英寸，以增加边墙型溅水盘的长度



VB1 型支架




*注：从喷淋头支架的理论中心点开始。



4.0 尺寸 (续)


VB2 型支架
嵌入式下垂型, 吊顶

项目	描述
1	24"/610 mm 或 48"/1220 mm 方杆
2	已取得专利的 1-Bee 中央支架
3	杆端支架




VB3 型支架
隐蔽式下垂型, 吊顶

项目	描述
1	24"/610 mm 或 48"/1220 mm 方杆
2	已取得专利的 1-Bee 中央支架
3	杆端支架




VB4 型支架
裙座式下垂型, 吊顶

项目	描述
1	24"/610 mm 或 48"/1220 mm 方杆
2	中央支架
3	杆端支架



VB5 型支架
数据中心龙骨, 木质/金属格栅


项目	描述
1	24"/610 mm 或 48"/1220 mm 方杆
2	中央支架
3	杆端支架



4.0 尺寸 (续)

VBBA 型支架
地板上方安装、悬臂安装、临时安装

项目	描述
1	安装板
2	方杆
3	带帽螺钉
4	支架本体




4.1 尺寸

喷淋头表面涂层：尺寸和安装条件

注

- 图中所示完工后天花板的厚度为 5/8 英寸。如果完工后天花板的厚度与图纸不符，则需要调整 “B” 和 “C” 尺寸。

嵌入式下垂型：




间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	7 5/8 193	12 5/8 320
“B” 安装螺钉孔口位置	4 3/4 119	
“D” 天花板开孔直径	2 - 2 3/8 50 - 60	

注

- 尺寸图所示为在高度调节范围中间的 3/4 英寸孔罩。

4.2 尺寸

嵌入式下垂型备用支架位置




间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	7 5/8 193	12 5/8 320
“B” 安装螺钉孔口位置	2 50	
“D” 天花板开孔直径	2 - 2 3/8 50 - 60	

注

- 尺寸图所示为在高度调节范围中间的 3/4 英寸孔罩。

4.3 尺寸


裙座式下垂型



间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	6 1/2 163	11 1/2 290
“B” 安装螺钉孔口位置	3 1/8 79	
“D” 天花板开孔直径	1 3/4 – 2 1/8 44 – 54	

4.4 尺寸


隐蔽式下垂型



间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	9 1/2 241	14 1/2 369
“B” 安装螺钉孔口位置	6 1/4 157	
“D” 天花板开孔直径	2 5/8 – 2 3/4 67 – 70	

4.5 尺寸


隐蔽式下垂型备用支架位置



间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	9 1/8 231	14 1/8 358
“B” 安装螺钉孔口位置	3 1/2 89	
“D” 天花板开孔直径	2 5/8 – 2 3/4 67 – 70	

4.6 尺寸


裙座式边墙型



间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	6 1/2 163	11 1/2 290
“B” 安装螺钉孔口位置	3 1/8 79	
“D” 天花板开孔直径	1 3/4 – 2 1/8 44 – 54	

4.7 尺寸


嵌入式边墙型



间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	8 203	13 330
“B” 安装螺钉孔口位置	4 3/4 119	
“D” 天花板开孔直径	2 - 2 3/8 51 - 60	

4.8 尺寸


嵌入式边墙型备用支架位置



间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	8 203	13 330
“B” 安装螺钉孔口位置	2 51	
“D” 天花板开孔直径	2 - 2 3/8 51 - 60	

4.9 尺寸

VB2 嵌入式下垂型




间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2	7
	50	175
“A” 所需的最小安装空间	6 ½	11 ½
	163	290

注

- 允许使用不同的天花板龙骨、支架和喷淋头组件，但可能导致间隙与上图所示有所不同。

4.10 尺寸

VB3 隐蔽式下垂型




间隙表		
尺寸	英寸 毫米	
“R” 最小弯曲半径	2 50	7 175
“A” 所需的最小安装空间	7 5/8 193	12 5/8 320

注

- 允许使用不同的天花板龙骨、支架和喷淋头组件，但可能导致间隙与上图所示有所不同。

4.11 尺寸

VB4 裙座式下垂型




间隙表		
弯曲半径		
	英寸 毫米	英寸 毫米
“R” 最小弯曲半径	2	7
	51	178
“A” 所需的最小安装空间	5	10
	127	254

注

- 允许使用不同的天花板龙骨、支架和喷淋头组件，但可能导致间隙与上图所示有所不同。

4.12 尺寸

VB5 数据中心龙骨支架




间隙表	
弯曲半径	
	英寸 毫米
"R" 最小弯曲半径	7 178
"A" 所需的最小安装空间	11.8 300

注

- 允许使用不同的天花板龙骨、支架和喷淋头组件, 但可能导致间隙与上图所示有所不同。

4.13 尺寸


VBBA 型支架



间隙表		
弯曲半径		
	嵌入式 英寸 毫米	隐蔽式 英寸 毫米
“R” 最小弯曲半径	7 178	
“A” 所需的最小安装空间	12.5 317	14.0 354
“B” 从常规天花板顶部到支架底部的距离	0.9 22.8	2.4 61.0

4.13 尺寸 (续)


VBBA 型支架



间隙表		
弯曲半径		
	嵌入式 英寸 毫米	隐蔽式 英寸 毫米
“R” 最小弯曲半径	7 178	
“A” 所需的最小安装空间	12.5 317	14.0 354
“B” 从常规天花板顶部到支架底部的距离	0.9 22.8	2.4 61.0

5.0 性能

防冻



喷淋头喷射口的环境温度 °F °C	外露的最小圆筒长度 “Y” 英寸 毫米		
	40°F/4°C	50°F/10°C	60°F/16°C
40	0	0	0
4	0	0	0
30	0	0	0
-1	0	0	0
20	4	0	0
-7	100	0	0
10	8	1	0
-12	200	25	0
0	12	3	0
-18	300	75	0
-10	14	4	1
-23	350	100	25
-20	14	6	3
-29	350	150	75
-30	16	8	4
-34	400	200	100
-40	18	8	4
-40	450	200	100
-50	20	10	6
-46	500	250	150
-60	20	10	6
-51	500	250	150

注

- 外露的最小干管长度适用于 30-mph/48-kph 风速。

允许的最大弯曲数量

喷淋头长度 英寸 毫米	UL 列名中弯曲半径为 2"/51mm时 允许 90° 弯曲的最大数量	UL 列名中弯曲半径为 2"/51mm时 允许 90° 弯曲的最大数量
38 965	4	2
50 1270	4	3
58 1475	4	4

6.0 通知

 警告



- 在安装任何唯特利产品之前，请阅读并理解所有说明。
- 在安装、拆除、调整或维护任何 Victaulic（唯特利）产品之前，请务必确认管道系统已完全卸压并排干积水。
- 请穿戴防护眼镜、安全帽和足部防护用品。

- 这些产品仅适用于消防系统，系统设计和安装必须遵照美国国家消防协会的现行适用标准（NFPA 13、13D、13R 等）或同等标准并符合相应的建筑和消防规范。这些标准和规范包含保护系统远离冻结、腐蚀、机械损坏等方面的重要相关信息。
- 安装人员应了解本产品的用途，以及其适用于特定应用的原因。
- 安装人员应了解通用行业安全标准以及产品安装不当的潜在后果。

 警告

- 系统设计人员应负责验证 300 系列不锈钢挠性软管是否适用于管道系统中的预期流体介质和外部环境。
- 选材人员必须对化学成分、pH 值、工作温度、氯化物浓度、氧气浓度和 300 系列不锈钢挠性软管流率的影响进行评估，以确认系统寿命能满足预期用途。
- 建筑物业主或其授权代理人有责任向喷淋头系统安装人员提供任何有关水源可能受到微生物诱导腐蚀 (MIC) 污染或有利于微生物诱导腐蚀 (MIC) 发展的知识，包括 NFPA 13 的要求。未能识别不良水质问题可能会影响 VicFlex 产品，并使制造商的保修无效。





如果不遵循这些说明，则可能导致产品失效，进而导致严重人身伤害和/或财产损失。

请勿在 VS1 系列喷淋头组件的出口/入口部分涂漆、涂层或进行防火处理。VS1 系列喷淋头组件的编织软管和管件部分可以进行涂漆或涂层，但前提是涂漆或涂层与不锈钢材料兼容。这包括穿透防火墙中充满防火物的环形空间。直接与挠性编织软管接触的防火材料不会妨碍 VS1 系列喷淋头组件的功能，但前提是必须按照 Victaulic（唯特利）的安装说明进行安装。

6.0 通知 (续)

安装时的重要注意事项

1. 仅应按照 NFPA 13 喷淋头系统安装标准和适用的 FM 数据表进行安装。
2. 仅在喷淋头管件的入口处安装并拧紧旋转式六角螺母。
3. 请勿拆下溅水盘或喷淋头的入口端。




6.0 通知 (续)

仅适用于干式系统:

- VS1 系列干式喷淋头只能安装在符合 ANSI B16.3 和 ANSI B16.4、125 类和 150 类尺寸要求的管件 (不包括弯管) 出口或焊接出口处。使用样品管件确认能否正确接合, 并确认喷淋头和管件之间没有相互影响

在裸露空间中安装 VS1 系列干式喷淋头时必须沿其整个长度 (从分支管管件到喷淋头) 进行连续向下的倾斜安装。在 VS1 系列干式喷淋头的长度上不得出现局部低点。不允许将裸露空间中的 VS1 系列干式喷淋头安装在分支管的顶部。

VS1 系列干式喷淋头应安装在分支管的侧面或底部。在加热空间中, 如果安装在分支管顶部的 VS1 系列干式喷淋头一部分延伸至裸露空间, 则必须沿其整个长度 (从内壁到喷淋头接口) 进行连续向下的倾斜安装。在非供暖空间中的喷淋头长度上不得出现局部低点。请参见下图。




仅适用于湿式系统:

- 请勿将 Victaulic® (唯特利™) VicFlex™ VS1 系列干式喷淋头安装到任何螺纹弯头、螺纹卡箍或妨碍螺纹穿透的管件中。Victaulic® (唯特利™) VicFlex™ VS1 系列干式喷淋头的入口不应位于管件的底部。使用样品管件确认是否正确接合。
- 为了确保在操作过程中畅通无阻地流动, Victaulic® (唯特利™) VicFlex™ VS1 系列干式喷淋头应安装在管件中, 以防止水和碎屑在干式喷淋头的入口处积聚。
- 确认所测并保持的加热空间中暴露的最小圆筒长度符合第 1 页的要求。

在加热空间中, 如果 VS1 系列干式喷淋头的一部分延伸到非加热空间, 则必须从干式喷淋头的内壁到出口端的整个长度上进行连续向下的倾斜安装。在非供暖空间中的喷淋头长度上不得出现局部低点。请参阅上图。

7.0 参考资料



注
对于非平面（三维）弯曲，必须小心避免在喷淋头上施加扭转应力。

VicFlex 最大重量值

FL-DRY/VS1 系列，带 24 英寸支架

长度 英寸/毫米	总重量		最大单位重量	
	磅	牛顿	磅/延尺	牛/延米
38/965	5.5	24.5	2.8	40.2
50/1270	5.9	26.2	3.0	43.0
58/1473	6.2	27.6	3.1	45.3

FL-DRY/VS1 系列，带 48 英寸支架

长度 英寸/毫米	总重量		最大单位重量	
	磅	牛顿	磅/延尺	牛/延米
38/965	6.8	30.2	1.7	24.8
50/1270	7.2	32.0	1.8	26.2
58/1473	7.5	33.4	1.9	27.4

总重量为以下重量的和：

- FL-DRY/VS1 系列喷淋头
- 支架（所有适用于相关尺寸的唯特利支架型号）

根据 ASTM C 635：吊顶系统负载能力（节选）

吊顶系统	实际长度	允许的最小单位重量	
	英尺/米	磅/延尺	牛/延米
直挂式	轻型	5	75.7
	中间型	12	181
	重型	16	241.7

摘要：所有满足 ASTM C 635 要求的直挂式悬挂系统，都可以承载 VicFlex FL-DRY/VS1 系列喷淋头和支架的最大充水重量。

victaulic™ **VICFLEX™ STYLE VS1 DRY SPRINKLER ORDER FORM**

SHIP TO:

Name:	Date of Order:
Address:	Purchase Order:
City:	Ship Via:
State/Prov.:	Tag:
Zip/Postal Code:	Signature*:

* I agree to purchase the dry sprinklers specified on this form, which are NON-RETURNABLE & NOT CANCELLABLE.

PART CODE CONFIGURATOR: Configure the part code with **options** from chart below. DO NOT circle pipe order lengths and increments. Input appropriate length and quantity for each in the chart below. Please attach additional forms if extra ordering space is needed. **Separate forms must be completed for each configuration ordered.**

A	3F						4				
Class	Style	Connection	Deflector	Temperature	Response	K-Factor	Sprinkler Finish	Escutcheon Finish	Flexible Sprinkler Length	Escutcheon Style	
A = VicFlex™	3F = VS5	3 = 1" NPT 8 = 25mm BSPT	B = Pendent C = Horizontal Sidewall P = Concealed	A = 135°F/57°C C = 155°F/68°C E = 175°F/79°C F = 200°F/93°C J = 286°F/141°C	Q = Quick S = Standard	4 = 5.6K	4 = White (RAL 9010)¹ N = VC-250²,³ B = Black¹	X = Stainless Steel W = White (RAL 9010) Painted Stainless Steel O = Concealed, No Escutcheon²,⁴ Y = Black Painted Stainless Steel	380 = 38" 500 = 50" 580 = 58"	12 = Recessed 13 = Sleeve & Skirt 15 = Concealed	

1 Not available with Deflector P = Concealed.
2 Deflector P = Concealed is only available with Sprinkler Finish N = VC-250 Coating and Escutcheon Finish O = Concealed, No Escutcheon.
3 VC-250 coating is only available with stainless steel escutcheons, UL and FM approved corrosion resistant coating, and VdS and LPCB recognized and approved alternate coating. Appears chrome in color.
4 Coverplates sold separately.

BRACKET SELECTION: Input quantity for each bracket size.

Size	Victaulic Part No.	Boxes (5 Brackets per Box)
—	A000000SLV	
24"	A24TBAR000	
48"	A48TBAR000	
24"	A24OAOQVB3	
48"	A48OAOQVB3	
24"	A24OVB4VS1	
48"	A48OVB4VS1	
24"	A24OVB5001	
48"	A48OVB5001	
—	A000VBA001	

Style VB1:	Wood and metal stud or joist
Style VB2:	Recessed pendent, suspended lay-in tile ceilings
Style VB3:	Concealed pendent, suspended lay-in tile ceilings
Style VB4:	Sleeve and skirt pendent, suspended lay-in tile ceilings
Style VB5:	Data center ceilings, wood and metal stud or joist
Style VBBA:	For suspended, exposed and hard-lid ceilings, allows for above mount and cantilever mount

Total Sprinklers with specs identical to part code configuration above



Send completed order form to pickvic@victaulic.com

7.0 参考材料 (续)

29.01: Victaulic (唯特利) 销售条款与条件
I-VICFLEX: 现场安装手册

用户对于产品选择和适应性的责任

每位用户应根据行业标准 and 项目规格、适用建筑规范和相关法规以及 Victaulic (唯特利) 性能、维护、安全和警告说明, 自行决定 Victaulic (唯特利) 产品是否适合其特定最终用途并承担责任。本文件或任何其他文件以及来自 Victaulic (唯特利) 员工的任何口头建议、意见或主张均不得被视为是对 Victaulic (唯特利) 公司标准销售条件、安装指南或本免责声明中任何规定的改变、变更、替代或弃权。

知识产权

本声明中有关可能或推荐使用材料、产品、服务或设计的任何陈述不表示或不得被解释为授予许可使用 Victaulic (唯特利) 公司或其任何子公司或关联公司的任何包含该使用或设计的专利或其他知识产权, 也不得在侵犯任何专利或其他知识产权的情况下推荐使用该材料、产品、服务或设计。术语“已获专利”或“专利申请中”是指在美国和/或其他国家的发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

说明

该产品应由 Victaulic (唯特利) 制造或按照 Victaulic (唯特利) 规格制造。所有产品按照现行 Victaulic (唯特利) 安装/装配指导安装。Victaulic (唯特利) 保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利, 且不对此承担任何责任和义务。

安装

请务必参考适用于您正在安装产品的 Victaulic (唯特利) 安装手册或安装说明。Victaulic (唯特利) 产品的包装中附赠安装手册, 以提供全面的安装资料, 您还可在我们的网站 www.victaulic.com 上下载安装手册的 PDF 版本。

担保

有关担保细节, 请参阅现行价格表的担保一节, 或与 Victaulic (唯特利) 联系。

商标

Victaulic (唯特利) 及所有其他 Victaulic (唯特利) 标识为 Victaulic (唯特利) 公司和/或其关联实体在美国和/或其他国家的商标或注册商标。