

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

Las siguientes combinaciones de ensamblajes en cruz Mechanical-T se pueden lograr con el uso de dos ensamblajes Estilo 920 o 920N del mismo tamaño de la tubería y el mismo o diferente tamaño de la salida. La mayoría de los tamaños de Mechanical-T están disponibles con salidas ranuradas o con rosca hembra. Su elección debe especificarse en cada pedido.

NOTA: Las carcasas Estilo 920 y Estilo 920N no pueden acoplarse para lograr conexiones en cruz.



DIMENSIONES

Tamaño						Dimensiones – Pulgadas/milímetros								
Nominal pulgadas milímetros					Estilo	Ramal "A"				Ramal "B"				
						Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		
Línea	A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.		
2 50	½ 15	x	½ 15	920N	—	2.00 51	1.50 38	1.63 41	—	2.00 57	1.50 38	1.63 41		
			¾ 20	920N	—	2.00 51	1.50 38	1.63 41	—	1.97 50	1.50 38	1.63 41		
			1 25	920N	—	2.00 51	1.50 38	1.63 41	—	1.81 46	1.50 38	1.63 41		
			1 ¼ 32	920N	—	2.00 51	1.50 38	1.63 41	3.00 76	2.04 52	1.75 44	1.88 48		
			1 ½ 40	920N	—	2.00 51	1.50 38	1.63 41	3.12 79	2.03 52	1.75 44	1.88 48		
	¾ 20	x	¾ 20	920N	—	1.97 50	1.50 38	1.63 41	—	1.97 50	1.50 38	1.63 41		
			1 25	920N	—	1.97 50	1.50 38	1.63 41	—	1.81 46	1.50 38	1.63 41		
			1 ¼ 32	920N	—	1.97 50	1.50 38	1.63 41	3.00 76	2.04 52	1.75 44	1.88 48		
			1 ½ 40	920N	—	1.97 50	1.50 38	1.63 41	3.12 79	2.03 52	1.75 44	1.88 48		
	1 25	x	1 25	920N	—	1.81 46	1.50 38	1.63 41	—	1.81 46	1.50 38	1.63 41		
			1 ¼ 32	920N	—	1.81 46	1.50 38	1.63 41	3.00 76	2.04 52	1.75 44	1.88 48		
			1 ½ 40	920N	—	1.81 46	1.50 38	1.63 41	3.12 79	2.03 52	1.75 44	1.88 48		
	1 ¼ 32	x	1 ¼ 32	920N	3.00 76	2.04 52	1.75 44	1.88 48	3.00 76	2.04 52	1.75 44	1.88 48		
	1 ½ 40		x	1 ¼ 32	920N	3.12 79	2.03 52	1.75 44	1.88 48	3.00 76	2.04 52	1.75 44	1.88 48	
	1 ½ 40			920N	3.12 79	2.03 52	1.75 44	1.88 48	3.12 79	2.03 52	1.75 44	1.88 48		
	2 ½ 65	x	½ 15	x	½ 15	920N	—	2.21 56	1.50 38	1.63 41	—	2.21 56	1.50 38	1.63 41
					¾ 20	920N	—	2.21 56	1.50 38	1.63 41	—	2.18 55	1.50 38	1.63 41
					1 25	920N	—	2.21 56	1.50 38	1.63 41	—	2.06 52	1.50 38	1.63 41
					1 ¼ 32	920N	—	2.21 56	1.50 38	1.63 41	3.25 83	2.29 58	1.75 44	1.88 48
					1 ½ 40	920N	—	2.21 56	1.50 38	1.63 41	3.25 83	2.27 58	2.00 51	2.13 54

La tabla continúa en la página siguiente. Vea notas en la página 7.

PROPIETARIO DEL TRABAJO

Sistema N° _____

Ubicación _____

CONTRATISTA

Propuesto por _____

Fecha _____

INGENIERO

Parr _____ Secc. Especif. _____

Aprobado _____

Fecha _____

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

DIMENSIONES

Tamaño					Dimensiones – Pulgadas/milímetros								
Nominal pulgadas milímetros				Estilo	Ramal "A"				Ramal "B"				
					Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		
Línea	A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	
2 ½ 65	¾ 20	x	¾ 20	920N	—	2.18 55	1.50 38	1.63 41	—	2.18 55	1.50 38	1.63 41	
			1 25	920N	—	2.18 55	1.50 38	1.63 41	—	2.06 52	1.50 38	1.63 41	
			1 ¼ 32	920N	—	2.18 55	1.50 38	1.63 41	3.25 83	2.29 58	1.75 44	1.88 48	
			1 ½ 40	920N	—	2.18 55	1.50 38	1.63 41	3.25 83	2.27 58	2.00 51	2.13 54	
	1 25	x	1 25	920N	—	2.06 52	1.50 38	1.63 41	—	2.06 52	1.50 38	1.63 41	
			1 ¼ 32	920N	—	2.06 52	1.50 38	1.63 41	3.25 83	2.29 58	1.75 44	1.88 48	
			1 ½ 40	920N	—	2.06 52	1.50 38	1.63 41	3.25 83	2.27 58	2.00 51	2.13 54	
	1 ¼ 32	x	1 ¼ 32	920N	3.25 83	2.29 58	1.75 44	1.88 48	3.25 83	2.29 59	1.75 44	1.88 48	
			1 ½ 40	920N	3.25 83	2.27 58	2.00 51	2.13 54	3.25 83	2.29 59	1.75 44	1.88 48	
				1 ½ 40	920N	3.25 83	2.27 58	2.00 51	2.13 54	3.25 83	2.27 59	2.00 51	2.13 54
	76.1 mm	x	1 ¼ 32	x	1 ¼ 32	920N	3.25 83	2.25 57	1.75 44	1.88 48	3.25 83	2.25 57	1.75 44
1 ½ 40					920N	3.25 83	2.25 57	1.75 44	1.88 48	3.25 83	2.25 57	2.00 51	2.13 54
1 ½ 40			x	1 ½ 40	920N	3.25 83	2.25 57	2.00 51	2.13 54	3.25 83	2.25 57	2.00 51	2.13 54
3 80	x	½ 15	x	½ 15	920N	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41
				¾ 20	920N	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41
				1 25	920N	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41
				1 ¼ 32	920N	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	—	2.53 64	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67
		¾ 20	x	¾ 20	920N	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41
				1 25	920N	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41
				1 ¼ 32	920N	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	—	2.50 64	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67
				1 25	920N	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41
		1 25	x	1 25	920N	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41
				1 ¼ 32	920N	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	—	2.37 60	1.50 38	1.63 41	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67

La tabla continúa en la página siguiente. Vea notas en la página 7.

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

DIMENSIONES

Tamaño						Dimensiones – Pulgadas/milímetros							
Nominal pulgadas milímetros					Estilo	Ramal "A"				Ramal "B"			
						Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro	
Línea		A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.
3 80	x	1 ¼ 32	x	1 ¼ 32	920N	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48
				2 50	920N	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67
		1 ½ 40	x	1 ¼ 32	920N	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54	3.56 90	2.54 65	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54
		2 50		2 50	920N	3.56 90	2.77 70	2.00 51	2.13 54	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67
				2 50	920N	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67	3.56 90	2.74 70	2.50 64	2.63 67
3 ½ 90	x	2 50	x	2 50	920N	3.75 95	— —	2.50 64	2.63 67	3.75 95	—	2.50 64	2.63 67
4 100	x	½ 15	x	½ 15	920N	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41
				¾ 20	920N	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41
				1 25	920N	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41	—	2.88 73	1.50 38	1.63 41
				1 ¼ 32	920N	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	—	3.03 77	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.88 67
		¾ 20	x	¾ 20	920N	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41
				1 25	920N	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41	—	2.88 73	1.50 38	1.63 41
				1 ¼ 32	920N	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	—	3.00 76	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.63 67
				1 25	x	1 25	920N	—	2.88 73	1.50 38	1.63 41	—	2.88 73
		1 ¼ 32	920N	—		2.88 73	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48	
		1 ½ 40	920N	—		2.88 73	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54	
		2 50	920N	—		2.88 73	1.50 38	1.63 41	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.63 67	
		1 ¼ 32	x	1 ¼ 32	920N	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48
				1 ½ 40	920N	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	4.00 102	3.07 78	1.75 44	1.88 48	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.63 67
		1 ½ 40	x	1 ½ 40	920N	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54
				2 50	920N	4.00 102	3.28 83	2.00 51	2.13 54	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.63 67

La tabla continúa en la página siguiente. Vea notas en la página 7.

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

DIMENSIONES

Tamaño					Dimensiones – Pulgadas/milímetros							
Nominal pulgadas milímetros				Estilo	Ramal "A"				Ramal "B"			
					Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro	
Línea	A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.
4 100	x	2 50	x 2 50	920N	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.63 67	4.00 102	3.24 82	2.50 64	2.63 67
		2½ 65	x 2½ 65	920	4.00 102	3.06 78	2.75 70	2.88 73	4.00 102	3.06 78	2.75 70	2.88 73
		76.1 mm		920	4.00 102	3.06 78	2.75 70	2.88 73	4.00 102	—	2.75 70	2.88 73
		76.1 mm	x 76.1 mm	920	4.00 102	—	2.75 70	2.88 73	4.00 102	—	2.75 70	2.88 73
	x	3 80	x 2½ 65	920	4.00 102	—	2.75 70	2.88 73	4.13 105	3.50 89	3.50 89	3.63 92
		3 80	x 2½ 65	920	4.13 105	3.50 89	3.50 89	3.63 92	4.00 102	3.06 78	2.75 70	2.88 73
		3 80	x 2½ 65	920	4.13 105	3.50 89	3.50 89	3.63 92	4.13 105	3.50 89	3.50 89	3.63 92
		3 80	x 2½ 65	920	4.13 105	3.50 89	3.50 89	3.63 92	4.13 105	3.50 89	3.50 89	3.63 92
108.0 mm	x	1¼ 32	x 1¼ 32	920N	—	3.06 78	1.75 44	1.88 48	—	3.06 78	1.75 44	1.88 48
		1½ 40	x 1½ 40	920N	—	3.06 78	1.75 44	1.88 48	—	3.28 83	2.00 51	2.13 54
		2 50	x 2 50	920N	—	3.06 78	1.75 44	1.88 48	—	3.24 82	2.50 64	2.63 67
		1½ 40	x 1½ 40	920N	—	3.28 83	2.00 51	2.13 54	—	3.28 83	2.00 51	2.13 54
		2 50	x 2 50	920N	—	3.28 83	2.00 51	2.13 54	—	3.24 82	2.50 64	2.63 67
		2 50	x 2 50	920N	—	3.24 82	2.50 64	2.63 67	—	3.24 82	2.50 64	2.63 67
	x	2½ 65	x 2½ 65	920	—	3.06 78	2.75 70	2.88 73	—	3.06 78	2.75 70	2.88 73
		3 80	x 3 80	920	—	3.06 78	2.75 70	2.88 73	4.00 102	—	3.50 89	3.63 92
		3 80	x 3 80	920	4.00 102	—	3.50 89	3.63 92	4.00 102	—	3.50 89	3.63 92
		1½ 40	x 1½ 40	920	—	4.06 103	2.00 51	2.13 54	—	4.06 103	2.00 51	2.13 54
		2 50	x 2 50	920	—	4.06 103	2.00 51	2.13 54	—	4.06 103	2.50 64	2.63 67
		76.1 mm	x 76.1 mm	920	—	4.06 103	2.00 51	2.13 54	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92
139.7 mm	x	2 50	x 2 50	920	—	4.06 103	2.50 64	2.63 67	—	4.06 103	2.50 64	2.63 67
		76.1 mm	x 76.1 mm	920	—	4.06 103	2.50 64	2.63 67	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92
		3 80	x 3 80	920	—	4.06 103	2.50 64	2.63 67	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92
		76.1 mm	x 76.1 mm	920	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92
		3 80	x 3 80	920	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92
		3 80	x 3 80	920	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92	4.63 118	—	3.50 89	3.63 92

La tabla continúa en la página siguiente. Vea notas en la página 7.

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

DIMENSIONES

Tamaño					Dimensiones – Pulgadas/milímetros									
Nominal pulgadas milímetros				Estilo	Ramal "A"				Ramal "B"					
					Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro			
Línea	A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.		
5 125	x	1 ½ 40	x	1 ½ 40	920	4.75 121	4.06 103	2.00 51	2.13 54	4.75 121	4.06 103	2.00 51	2.13 54	
					76.1 mm	920	4.75 121	4.06 103	2.00 51	2.13 54	—	3.81 97	3.50 89	3.63 92
	2 50	x	1 ½ 40	920	4.75 121	4.06 103	2.50 64	2.13 54	4.75 121	4.06 103	2.00 51	2.13 54		
				2 50	920	4.75 121	4.06 103	2.50 64	2.63 67	4.75 121	4.06 103	2.50 64	2.63 67	
	76.1 mm	x	76.1 mm	920	4.75 121	4.06 103	2.50 64	2.63 67	—	3.81 97	3.50 89	3.63 92		
				2 ½ 65	x	1 ½ 40	920	4.75 121	3.81 97	2.75 70	2.88 73	4.75 121	4.06 103	2.00 51
	2 50	920	4.75 121	3.81 97			2.75 70	2.88 73	4.75 121	4.06 103	2.00 51	2.13 54		
	2 ½ 65	920	4.75 121	3.81 97	2.75 70	2.88 73	4.75 121	3.81 97	2.75 70	2.88 73				
	76.1 mm	x	76.1 mm	920	—	3.81 97	3.50 89	3.63 92	—	3.81 97	3.50 89	3.63 92		
				3 80	920	—	3.81 97	3.50 89	3.63 92	4.63 118	4.00 102	3.50 89	3.63 92	
	3 80	x	1 ½ 40	920	4.63 118	4.00 102	3.50 89	3.63 92	4.75 121	4.06 103	2.00 51	2.13 54		
				2 50	920	4.63 118	4.00 102	3.50 89	3.63 92	4.75 121	4.06 103	2.50 64	2.63 67	
				2 ½ 65	920	4.63 118	4.00 102	3.50 89	3.63 92	4.75 121	3.81 97	2.75 70	2.88 73	
				3 80	920	4.63 118	4.00 102	3.50 89	3.63 92	4.63 118	4.00 102	3.50 89	3.63 92	
6 150	x	1 ¼ 32	x	1 ¼ 32	920N	5.13 130	—	1.75 44	1.88 48	5.13 130	—	1.75 44	1.88 48	
					1 ½ 40	920N	5.13 130	—	1.75 44	1.88 48	5.13 130	4.40 112	2.00 51	2.13 54
					2 50	920N	5.13 130	—	1.75 44	1.88 48	5.13 130	4.37 111	2.50 64	2.63 67
	1 ½ 40	x	1 ½ 40	920N	5.13 130	4.40 112	2.00 51	2.13 54	5.13 130	4.40 112	2.00 51	2.13 54		
				2 50	920N	5.13 130	4.40 112	2.00 51	2.13 54	5.13 130	4.37 111	2.50 64	2.63 67	
	2 50	x	2 50	920N	5.13 130	4.37 111	2.50 64	2.63 67	5.13 130	4.37 111	2.50 64	2.63 67		
				2 ½ 65	x	2 ½ 65	920	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.13 130	4.19 106	2.75 70
	76.1 mm	920	5.13 130	4.19 106			2.75 70	2.88 73	5.21 132	—	2.75 70	2.88 73		
	3 80	x	2 ½ 65	920	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73		
				3 80	920	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92	
	4 100	x	2 ½ 65	920	5.38 137	4.25 108	4.50 114	4.63 118	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73		
				3 80	920	5.38 137	4.25 108	4.50 114	4.63 118	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92	
	4 100				920	5.38 137	4.25 108	4.50 114	4.63 118	5.38 137	4.25 108	4.50 114	4.63 118	

La tabla continúa en la página siguiente. Vea notas en la página 7.

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

DIMENSIONES

Tamaño					Dimensiones – Pulgadas/milímetros							
Nominal pulgadas milímetros				Estilo	Ramal "A"				Ramal "B"			
					Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro	
Línea	A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.
159.0 mm	x 1 ½ 40	x	1 ½ 40	920N	—	4.41 112	2.00 51	2.13 54	—	4.41 112	2.00 51	2.13 54
			2 50	920N	—	4.41 112	2.00 51	2.13 54	—	4.37 111	2.50 64	2.63 67
	2 50	x	2 20	920N	—	4.37 111	2.50 64	2.63 67	—	4.37 111	2.50 64	2.63 67
	2 ½ 65	x	2 ½ 65	920	—	4.56 116	2.75 70	2.88 73	—	4.56 116	2.75 70	2.88 73
			108.0 mm	920	—	4.56 116	2.75 70	2.88 73	5.38 137	—	4.50 114	4.63 118
	108.0 mm	x	108.0 mm	920	5.38 137	—	4.50 114	4.63 118	5.38 137	—	4.50 114	4.63 118
165.1 mm	x 1 ½ 40	x	1 ½ 40	920	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54
			2 50	920	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67
			2 ½ 65	920	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			76.1 mm	920	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			3 80	920	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92
			4 100	920	5.13 130	4.44 113	2.00 51	2.13 54	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118
	2 50	x	2 50	920	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67
			2 ½ 65	920	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			76.1 mm	920	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			3 80	920	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92
			4 100	920	5.13 130	4.44 113	2.50 64	2.63 67	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118
			76.1 mm	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
	2 ½ 65	x	2 ½ 65	920	5.13 130	4.19 1.6	2.75 70	2.88 73	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			76.1 mm	920	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			3 80	920	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92
			4 100	920	5.13 130	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118
			76.1 mm	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			3 80	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92
	3 80	x	3 80	920	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92
			4 100	920	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118
			76.1 mm	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
			3 80	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.13 130	4.50 114	3.50 89	3.63 92
			4 100	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118
			76.1 mm	920	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73	5.21 132	4.19 106	2.75 70	2.88 73
	4 100	x	4 100	920	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118	5.38 137	4.50 114	4.50 114	4.63 118

La tabla continúa en la página siguiente. Vea notas en la página 7.

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

DIMENSIONES

Tamaño						Dimensiones – Pulgadas/milímetros							
Nominal pulgadas milímetros					Estilo	Ramal “A”				Ramal “B”			
						Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro		Tipo de salida ‡ Dimensión de extracción		Tamaño de orificio Diámetro	
Línea	A	x	B		Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	Ranrd.	Rosca	Req'd	Máx.	
8 200	x		2 50	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			2 ½ 65	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	6.25 159	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			76.1 mm	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			3 80	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	6.25 159	5.50 140	3.50 89	3.63 92	
			4 100	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	6.38 162	5.31 135	4.50 114	4.63 118	
	2 ½ 65	x	2 ½ 65	920	6.25 159	5.19 132	2.75 70	2.88 73	6.25 159	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			76.1 mm	920	6.25 159	5.19 132	2.75 70	2.88 73	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
	76.1 mm	x	76.1 mm	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			3 80	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	6.25 159	5.50 140	3.50 89	3.63 92	
			4 100	920	—	5.19 132	2.75 70	2.88 73	6.38 162	5.31 135	4.50 114	4.63 118	
	3 80	x	2½ 65	920	6.25 159	5.50 140	3.50 89	3.63 92	6.25 159	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			3 80	920	6.25 159	5.50 140	3.50 89	3.63 92	6.25 159	5.50 140	3.50 89	3.63 92	
	4 100	x	2½ 65	920	6.38 162	5.31 135	4.50 114	4.63 118	6.25 159	5.19 132	2.75 70	2.88 73	
			3 80	920	6.38 162	5.31 135	4.50 114	4.63 118	6.25 159	5.50 140	3.50 89	3.63 92	
			4 100	920	6.38 162	5.31 135	4.50 114	4.63 118	6.38 162	5.31 135	4.50 114	4.63 118	

*Requiere un perno de guía de ½" x 3 ¼" cuando se usa en configuración cruzada.

‡ Centro de línea hasta el extremo del tubo acoplado (dimensiones aproximadas).

Los datos que se proporcionan se presentan para su uso como ayuda para diseñadores calificados cuando los productos se instalan de acuerdo con los datos de los productos Victaulic más recientes que hay disponibles.

Ensamblajes en cruz Mechanical-T®

INSTALACIÓN

Siempre se debería consultar el Manual de Instalación en Campo I-100 del producto respectivo. Con cada despacho de productos Victaulic se incluyen manuales que contienen datos completos sobre la instalación y el montaje, disponibles también en formato PDF en nuestro sitio web www.victaulic.com.

GARANTÍA

Consulte la sección Garantía de la Lista de precios vigente o contacte a Victaulic para más información.

NOTA

Este producto debería ser fabricado por Victaulic o según las especificaciones de Victaulic. Todos los productos se instalarán de acuerdo con las últimas instrucciones de instalación y montaje de Victaulic. Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseños y equipamiento estándar de los productos sin aviso y sin incurrir en obligación alguna.