


Systém Victaulic StrengThin™ 100

Expanzní spoj Style E155

Victaulic®
31.07-CZE



Zvětšeno kvůli větší přehlednosti

1.0 POPIS VÝROBKU

Dostupné rozměry

- 2 – 12"/DN50 – DN300.

Materiál trubky

- Určeno výhradně pro použití na trubkách z nerezové oceli 1.4301/1.4307 (304/304L) nebo 1.4401/1.4404 (316/316L) podle normy EN 10217-7.

Maximální provozní tlak

- 232 psi/1600 kPa/16 bar.

Funkce

- Zajišťuje zvýšenou expanzi.
- Poskytuje plný lineární přírůstek na každém spoji.
- K dispozici v sestavě pro plně roztaženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Mohou být použity jako pružné spojky, ty však nezajišťují současně plnou roztažnost a plný průhyb.
- Vodorovně instalované spoje vyžadují nezávislou oporu, aby se zabránilo průhybu, což snižuje dostupnou dilataci.

Použití

- Určeno výhradně pro použití s trubkami a výrobky společnosti Victaulic, které mají konce s drážkovým profilem StrengThin™ 100 (viz [kapitola 7.0](#), kde jsou uvedeny materiály).

2.0 CERTIFIKACE/REGISTRACE

Certifikace konkrétních těsnicích materiálů pro pitnou vodu jsou uvedeny v části 3.0.

VŽDY VYHLEDEJTE VEŠKEROU LITERATURU S INFORMACEMI O MONTÁŽI VÝROBKU, JEHO ÚDRŽBĚ NEBO PODPOŘE,
KTERÁ JE UVEDENA NA KONCI TOHOTO DOKUMENTU.

3.0 SPECIFIKACE – MATERIÁL

Těleso:

Norma: Tvárná litina podle normy ASTM A536, třída 65-45-12.

Volitelně: Tvárná litina podle normy ASTM A395, třída 65-45-12. K dispozici na zvláštní žádost.

Povrchová úprava tělesa (uvedte svůj výběr):

Norma: Žárové zinkování podle normy ASTM A153.

Volitelně: Oranžová povrchová ochrana.

Volitelně: Modrý zinkový povlak; kategorie korozivity atmosféry C4 podle normy ISO 12944.

Drážkované potrubní profily a koncové adaptéry:

- Koncové adaptéry: Lité adaptéry šroubení E494G; ASTM A351/351M CF8 (304) nebo ASTM A351/351M CF8M (316).
- Středové části trubek: Obráběná trubka; trubka z nerezové oceli podle EN-10217-7 X2CrNi18-9 TC-1 (304L) nebo EN102177 X2CrNiMo17122 TC1 (316L).

Ploché těsnění: (uvedte svůj výběr¹)

Třída „EF“ EPDM

EPDM (zelený barevný kód „X“). Teplotní rozsah –30 °F až +230 °F/–34 °C až +110 °C. Lze specifikovat pro systémy s horkou vodou v daném teplotním rozmezí a řadu zředěných kyselin, vzduchu bez oleje a mnoho chemických systémů. Materiál schválený DVGW pro DVGW W 270, KTW 1.3.13 a EN 681-1. Typ WA pro systémy studené pitné vody a typ WB pro systémy horké pitné vody. NEKOMPATIBILNÍ PRO POUŽITÍ V ROPNÝCH NEBO PARNÍCH SYSTÉMECH.

Třída „T“, nitril

Nitril (barevné označení: oranžový proužek). Teplotní rozsah –20 °F až +180 °F/–29 °C až +82 °C. Může být specifikováno pro ropné produkty, uhlovodíky, vzduch s olejovými výpary, rostlinné a minerální oleje ve stanoveném teplotním rozsahu. Není kompatibilní s horkým suchým vzduchem nad +140 °F/+60 °C a vodou nad +150 °F/+66 °C. NEKOMPATIBILNÍ PRO POUŽITÍ V SYSTÉMECH S HORKOU VODOU NEBO V PARNÍCH SYSTÉMECH.

Třída „EW“ EPDM

EPDM (zelený barevný kód W). Teplotní rozsah –30 °F až +230 °F/–34 °C až +110 °C. Lze specifikovat pro systémy s horkou vodou v daném teplotním rozmezí a řadu zředěných kyselin, vzduchu bez oleje a mnoho chemických systémů. Materiál schválený WRAS podle BS 6920 pro rozvody studené a teplé pitné vody do +149 °F/+65 °C. Třída UL je klasifikovaná v souladu s ANSI/NSF 61 pro nízké teploty +73 °F/+23 °C a vysoké teploty +180 °F/+82 °C pitné vody a ANSI/NSF 372. NEKOMPATIBILNÍ PRO POUŽITÍ V ROPNÝCH NEBO PARNÍCH SYSTÉMECH.

¹ Pouze média uvedená v obecných doporučeních. Je nutné poznamenat, že existují média, pro která tato těsnění nejsou doporučena. Vždy je nutné se odkazovat na nejnovější [Průvodce výběrem těsnění Victaulic](#), kde jsou specifická doporučení pro jednotlivá média a jsou uvedena také média, která doporučena nejsou.

Šrouby/Matice: (uvedte svůj výběr)

Norma: Spojkové šrouby s oválným krkem z uhlíkaté oceli splňující mechanické požadavky normy ISO 898-1, třída 9.8 (M10-M16) a třída 8.8 (M20 a větší). Šestihranná pevná matice z uhlíkové oceli splňující mechanické požadavky normy ASTM A5, třída 9 (metrické rozměry - šestihranné matice). Spojkové pevné šrouby a šestihranné matice jsou pozinkované podle normy ASTM B633 ZN/FE5, povrchová úprava typu III (metrické rozměry).


Volitelně:² Šrouby – nerezová ocel, splňuje požadavky na mechanické vlastnosti dle ASTM F593, skupina 2 (nerezová ocel 316), stav CW. Matice – nerezová ocel, splňující požadavky ASTM F594, skupina 2 (nerezová ocel 316), stav CW, s povlakem snižujícím otěr.

² Volitelné šrouby/matice jsou k dispozici pouze v palcových rozměrech.

POZNÁMKY

- K dilatačnímu spoji typu E155 jsou dodávány svorky a stahovací tyče, které jej před instalací udržují v požadované poloze. Ty se po instalaci odstraní.
- Požadavky na instalaci dilatační spáry Style E155 naleznete v [publikaci 09.06](#): Instalace dilatačních spár Victaulic.

4.0 ROZMĚRY




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztáženo palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližné (každý) lb kg
2 DN50	2.375 60,3	Style 75	0.06 2	8.05 204	8.09 205	8.13 207	3.43 87	5.22 133	4.0 1,8
			0.25 6	10.30 262	10.43 265	10.55 268			6.3 2,9
			0.44 11	12.56 319	12.78 325	12.99 330			8.6 3,9
			0.63 16	14.80 376	15.12 384	15.43 392			10.9 4,9
			0.83 21	17.04 433	17.47 444	17.87 454			13.2 6,0
			1.00 25	19.31 490	19.81 503	20.31 516			15.5 7,0
			1.19 30	21.56 548	22.16 563	22.75 578			17.8 8,1
			1.38 35	23.81 605	24.50 622	25.19 640			20.1 9,1
			1.57 40	26.06 662	26.85 682	27.63 702			22.4 10,2
			1.75 44	28.31 719	29.19 741	30.60 777			24.7 11,2
			1.95 50	30.56 776	31.54 801	32.51 826			27.0 12,2
			2.14 54	32.81 833	33.88 861	34.95 888			29.3 13,3

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztáženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
DN65	3.000 76,1	Style 75	0.06 2	8.05 204	8.09 205	8.13 207	4.00 102	5.90 150	5.5 2,5
			0.25 6	10.30 262	10.43 265	10.55 268			8.4 3,8
			0.44 11	12.56 319	12.78 325	12.99 330			11.3 5,1
			0.63 16	14.80 376	15.12 384	15.43 392			14.2 6,4
			0.83 21	17.04 433	17.47 444	17.87 454			17.1 7,8
			1.00 25	19.31 490	19.81 503	20.31 516			20.0 9,1
			1.19 30	21.56 548	22.16 563	22.75 578			22.9 10,4
			1.38 35	23.81 605	24.50 622	25.19 640			25.8 11,7
			1.57 40	26.06 662	26.85 682	27.63 702			28.7 13,0
			1.75 44	28.31 719	29.19 741	30.60 777			31.5 14,3
			1.95 50	30.56 776	31.54 801	32.51 826			34.4 15,6
			2.14 54	32.81 833	33.88 861	34.95 888			37.3 16,9

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztahenou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
3 DN80	3.500 88,9	Style 75	0.06 2	8.05 204	8.09 205	8.13 207	4.50 114	7.00 178	7.3 3,3
			0.25 6	10.30 262	10.43 265	10.55 268			11.5 5,2
			0.44 11	12.56 319	12.78 325	12.99 330			15.6 7,1
			0.63 16	14.80 376	15.12 384	15.43 392			19.8 9,0
			0.83 21	17.04 433	17.47 444	17.87 454			23.9 10,8
			1.00 25	19.31 490	19.81 503	20.31 516			28.1 12,7
			1.19 30	21.56 548	22.16 563	22.75 578			32.2 14,6
			1.38 35	23.81 605	24.50 622	25.19 640			36.4 16,5
			1.57 40	26.06 662	26.85 682	27.63 702			40.5 18,4
			1.75 44	28.31 719	29.19 741	30.60 777			44.7 20,3
			1.95 50	30.56 776	31.54 801	32.51 826			48.8 22,1
			2.14 54	32.81 833	33.88 861	34.95 888			53.0 24,0

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztáženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
4 DN100	4.500 114,3	Style 75	0.13 3	8.03 204	8.10 206	8.16 207	5.80 147	8.03 204	10.1 4,6
			0.38 10	10.41 264	10.60 269	10.79 274			16.1 7,3
			0.63 16	12.79 325	13.44 341	13.42 341			22.0 10,0
			0.88 22	15.17 385	15.61 396	16.05 408			28.0 12,7
			1.13 29	17.55 446	18.12 460	18.68 474			33.9 15,4
			1.38 35	19.93 506	20.62 524	21.31 541			39.9 18,1
			1.63 41	22.31 567	23.13 588	23.94 608			45.9 20,8
			1.88 48	24.69 627	25.63 651	26.57 675			51.8 23,5
			2.13 54	27.07 688	28.14 715	29.20 742			57.8 26,2
			2.38 60	29.45 748	30.64 778	31.83 808			63.7 28,9
			2.63 67	31.83 808	33.15 842	34.46 875			69.7 31,6
			2.88 73	34.21 869	36.65 931	37.09 942			75.7 34,3

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztáženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
DN125	5.500 139,7	Style 75	0.13 3	8.03 204	8.10 206	8.16 207	6.80 173	9.59 244	13.9 6,3
			0.38 10	10.41 264	10.60 269	10.79 274			22.9 10,4
			0.63 16	12.79 325	13.44 341	13.42 341			31.9 14,5
			0.88 22	15.17 385	15.61 396	16.05 408			40.9 18,6
			1.13 29	17.55 446	18.12 460	18.68 474			49.9 22,6
			1.38 35	19.93 506	20.62 524	21.31 541			58.9 26,7
			1.63 41	22.31 567	23.13 588	23.94 608			67.9 30,8
			1.88 48	24.69 627	25.63 651	26.57 675			76.9 34,9
			2.13 54	27.07 688	28.14 715	29.20 742			85.9 39,0
			2.38 60	29.45 748	30.64 778	31.83 808			94.9 43,0
			2.63 67	31.83 808	33.15 842	34.46 875			103.9 47,1
			2.88 73	34.21 869	36.65 931	37.09 942			112.9 51,2

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztáženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
6 DN150	6.625 168,3	Style 75	0.13 3	8.03 204	8.10 206	8.16 207	8.00 203	11.07 281	17.0 7,7
			0.38 10	10.41 264	10.60 269	10.79 274			27.4 12,4
			0.63 16	12.79 325	13.44 341	13.42 341			37.7 17,1
			0.88 22	15.17 385	15.61 396	16.05 408			48.1 21,8
			1.13 29	17.55 446	18.12 460	18.68 474			58.5 26,5
			1.38 35	19.93 506	20.62 524	21.31 541			68.8 31,2
			1.63 41	22.31 567	23.13 588	23.94 608			79.2 35,9
			1.88 48	24.69 627	25.63 651	26.57 675			89.6 40,6
			2.13 54	27.07 688	28.14 715	29.20 742			99.9 45,3
			2.38 60	29.45 748	30.64 778	31.83 808			110.3 50,0
			2.63 67	31.83 808	33.15 842	34.46 875			120.7 54,7
			2.88 73	34.21 869	36.65 931	37.09 942			131.0 59,4

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztahenou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	Style 75	0.19 5	12.03 306	12.13 308	12.22 310	10.34 263	13.97 355	32.0 14,5
			0.44 11	14.78 375	15.00 381	15.22 387			49.3 22,4
			0.69 18	17.53 445	17.88 454	18.22 463			66.7 30,3
			0.94 24	20.28 515	20.75 527	21.22 539			84.0 38,1
			1.19 30	23.03 585	23.63 600	24.22 615			101.3 45,9
			1.44 37	25.78 655	26.50 673	27.22 691			118.7 53,8
			1.69 43	28.53 725	29.38 746	30.22 768			136.0 61,7
			1.94 49	31.28 795	32.25 819	33.22 844			153.4 69,6
			2.19 56	34.03 864	35.13 892	36.22 920			170.7 77,4
			2.44 62	36.78 934	38.00 965	39.22 996			188.0 85,3
			2.69 68	39.53 1004	40.88 1038	42.22 1072			205.4 93,2
			2.94 75	42.28 1074	43.75 1111	45.22 1149			222.7 101,0

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztáženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)




Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
10 DN250	10.750 273,0	Style 77	0.19 5	12.03 306	12.13 308	12.22 310	13.63 346	17.13 435	57.2 25,9
			0.44 11	14.78 375	15.00 381	15.22 387			91.8 41,6
			0.69 18	17.53 445	17.88 454	18.22 463			126.5 57,4
			0.94 24	20.28 515	20.75 527	21.22 539			161.1 73,1
			1.19 30	23.03 585	23.63 600	24.22 615			195.8 88,8
			1.44 37	25.78 655	26.50 673	27.22 691			230.4 104,5
			1.69 43	28.53 725	29.38 746	30.22 768			265.1 120,2
			1.94 49	31.28 795	32.25 819	33.22 844			299.7 135,9
			2.19 56	34.03 864	35.13 892	36.22 920			334.4 151,7
			2.44 62	36.78 934	38.00 965	39.22 996			369.0 167,4
			2.69 68	39.53 1004	40.88 1038	42.22 1072			403.7 183,1
			2.94 75	42.28 1074	43.75 1111	45.22 1149			438.3 198,8

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztáženou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

4.0 ROZMĚRY (POKRAČOVÁNÍ)



Velikost		Spojka Style Číslo	Maximální pohyb palce mm	Délka „L“			Rozměry		Hmotnost
Jmenovitý rozměr palce DN	Skutečný vnější průměr palce mm			Délka stlačeno palce mm	Délka neutrální palce mm	Délka roztlačeno palce mm	X palce mm	Y palce mm	Přibližně (každý) lb kg
12 DN300	12.750 323,9	Style 77	0.19 5	12.03 306	12.13 308	12.22 310	15.63 397	19.25 489	66.3 30,1
			0.44 11	14.78 375	15.00 381	15.22 387			106.0 48,1
			0.69 18	17.53 445	17.88 454	18.22 463			145.8 66,1
			0.94 24	20.28 515	20.75 527	21.22 539			185.5 84,1
			1.19 30	23.03 585	23.63 600	24.22 615			225.3 102,2
			1.44 37	25.78 655	26.50 673	27.22 691			265.0 120,2
			1.69 43	28.53 725	29.38 746	30.22 768			304.8 138,3
			1.94 49	31.28 795	32.25 819	33.22 844			344.5 156,3
			2.19 56	34.03 864	35.13 892	36.22 920			384.3 174,3
			2.44 62	36.78 934	38.00 965	39.22 996			424.0 192,3
			2.69 68	39.53 1004	40.88 1038	42.22 1072			463.8 210,4
			2.94 75	42.28 1074	43.75 1111	45.22 1149			503.5 228,4

POZNÁMKY

- K dispozici v sestavě pro plně roztahenou, plně smrštěnou nebo neutrální polohu podle požadavků systému.
- Vodorovně uložené spoje vyžadují nezávislou podporu.

5.0 FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

C A A N E15 P E Z							
Třída	Velikost in/mm	Pohyb in/mm	Délka	Provedení	Povrchová ochrana	Těsnění	Šrouby a matice
C	E - 2/60,3 G - 76,1 mm H - 3/88,9 J - 4/114,3 L - 139,7 mm M - 6/168,3 O - 8/219,1 P - 10/273,0 Q - 12/323,9	A - 0.19/5 B - 0.25/6 C - 0.38/10 D - 0.50/13 E - 0.57/14 F - 0.75/19 G - 0.76/19 H - 0.95/24 I - 1.00/25 J - 1.14/29 K - 1.25/32 L - 1.35/34 M - 1.50/38 N - 1.52/38 O - 1.71/43 P - 1.75/44 Q - 1.90/48 R - 2.00/51 S - 2.09/53 T - 2.25/57 U - 2.28/58 X - 2.50/64 Y - 2.75/70 Z - 3.00/76	C - stlačeno N - neutrální E - roztaženo	E15	G - pokovené P - modré pozinkování	EF - EPDM EW - EPDM T - Nitril	Z - pokovené X - nerezová ocel

6.0 OZNÁMENÍ

⚠ VÝSTRAHA








- Před zahájením montáže jakéhokoliv výrobku značky Victaulic si přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
- Těsně před začátkem montáže, demontáže, seřízení nebo údržby jakýchkoli výrobků značky Victaulic vždy zkontrolujte, zda je potrubní soustava úplně odtlakována a vypuštěna.
- Před instalací, demontáží, seřizováním nebo údržbou jakýchkoli výrobků společnosti Victaulic se ujistěte, že jsou identifikována všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo kvůli uzavření ventilů/nastavení polohy, odtlakovány a vypuštěny.
- Používejte ochranné brýle, přilbu, ochrannou pracovní obuv a ochranu sluchu.
- VŽDY OVĚŘTE, ZDA SE U PRODUKTU POUŽÍVAJÍ SPOJOVACÍ PRVKY S PROFILEM DRÁŽKY STRENGTHIN™ 100.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

7.0 ODKAZY NA LITERATURU

- [05.01: Průvodce výběrem těsnění Victaulic](#)
[09.06: Konstrukční data instalace dilatačních spár Victaulic](#)
[25.13: Specifikace standardní drážky Victaulic StrengThin™ 100](#)
[26.02: Konstrukční data instalace trubek řady Victaulic Thermal Growth](#)
[31.02: Pevné spojky Victaulic StrengThin™ 100 Style E497 pro nerezové trubky](#)
[31.04: Šroubení Victaulic StrengThin™ 100 pro nerezové trubky](#)
[31.08: Zajištění pohybu Victaulic pro potrubní systémy StrengThin™ 100](#)
[I-100: Příručka pro montáž společnosti Victaulic](#)

Odpovědnost uživatele za výběr a použitelnost produktu

Každý uživatel nese konečnou odpovědnost za určení vhodnosti výrobků Victaulic pro své konečné použití v souladu s průmyslovými normami, specifickými podmínkami projektu a zveřejněnými údaji o výkonu, údržbě a bezpečnosti společnosti Victaulic, jakož i všemi varováními a pokyny k instalaci. Nic v tomto či jakémkoli jiném dokumentu, žádné ústní doporučení, rada nebo názor kteréhokoli zaměstnance společnosti Victaulic nelze považovat za souhlas se změnou, úpravou, nahrazením či netrváním na libovolném ustanovení standardních prodejních podmínek, záruky, montážních pokynů či tohoto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti společnosti Victaulic.

Instalace

Vždy se řiďte [instalační příručkou Victaulic](#) nebo instalačními pokyny k instalovanému výrobku a dodržujte je. Příručky, které obsahují veškeré instalační a montážní údaje, jsou součástí každé záruky výrobků společnosti Victaulic a jsou k dispozici ve formátu PDF na našem webu [victaulic.com](#).

Záruka

Podrobné informace najdete v části Záruka aktuálního ceníku nebo se obraťte na společnost Victaulic.

Práva duševního vlastnictví

Žádné prohlášení o použití jakéhokoli materiálu, výrobku, služby nebo konstrukce není zamýšleno a nesmí být interpretováno jako udělení licence v rámci některého patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví společnosti Victaulic přidružených společností zahrnující toto použití nebo konstrukci ani jako doporučení použít tento materiál, výrobek, službu nebo konstrukci v případě porušení libovolného patentu nebo jiného práva duševního vlastnictví. Termíny „patentovaný“ nebo „žádost o patent je v řízení“ odkazují na patenty konstrukce nebo užité vzory nebo patentové přihlášky výrobků a/nebo způsobů použití v USA a/nebo dalších zemích. Victaulic a všechny ostatní značky společnosti Victaulic jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Victaulic a/nebo jejich přidružených společností v USA a/nebo ostatních zemích.

Poznámka

Všechny výrobky označené ochrannou známkou Victaulic jsou vyrobeny společností Victaulic nebo podle specifikací společnosti Victaulic. Všechny výrobky musí být instalovány pouze v souladu s příslušnými montážními pokyny společnosti Victaulic. Společnost Victaulic si vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobku, konstrukce a standardního vybavení bez dalšího upozornění a jakýchkoliv závazků.