

**Victaulic® FireLock™ Series FL-SR normaali kattavuus,  
normaalisti reagoivat pystyrakenteiset, riippuvat  
ja upotetut ja riippuvat sprinklerit,  
K2.8 (4,0), K4.2 (6,1), K5.6 (8,1), K8.0 (11,5)**

**Victaulic®**  
41.51-EUR-AP-FIN



## 1.0 TUOTEKUVAUS

| NORMAALISTI REAGOIVAT PYSTYRAKENTEISET SPRINKLERIT |                    |                    |                                                |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| SIN                                                | V2861              | V4261              | V2703                                          | V3401                 |
| ASENNUSUUNTA                                       | PYSTY              | PYSTY              | PYSTY                                          | PYSTY                 |
| K-FACTOR <sup>1</sup>                              | 2.8 Imp./4,0 S.I.  | 4.2 Imp./6,1 S.I.  | 5.6 Imp./8,1 S.I.                              | 8.0 Imp./11,5 S.I.    |
| LIITÄNTÄ                                           | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT/IGS                          | ¾" NPT/20 mm BSPT/IGS |
| MAKS. TYÖPAINE                                     | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa)<br>cULus 250 psi (1725 kPa) | 175 psi (1200 kPa)    |
| UUSI GLOBE-NIMI                                    | GL2861             | GL4261             | –                                              | –                     |
| GLOBE-VASTAAVUUS                                   | –                  | –                  | GL5661                                         | GL8164                |

| NORMAALISTI REAGOIVAT RIIPPUVAT SPRINKLERIT |                    |                    |                                                |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| SIN                                         | V2851              | V4251              | V2763                                          | V3701                 |
| ASENNUSUUNTA                                | RIIPPUVA           | RIIPPUVA           | RIIPPUVA                                       | RIIPPUVA              |
| K-FACTOR <sup>1</sup>                       | 2.8 Imp./4,0 S.I.  | 4.2 Imp./6,1 S.I.  | 5.6 Imp./8,1 S.I.                              | 8.0 Imp./11,5 S.I.    |
| LIITÄNTÄ                                    | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT/IGS                          | ¾" NPT/20 mm BSPT/IGS |
| MAKS. TYÖPAINE                              | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa)<br>cULus 300 psi (2070 kPa) | 175 psi (1200 kPa)    |
| UUSI GLOBE-NIMI                             | GL2851             | GL4251             | –                                              | –                     |
| GLOBE-VASTAAVUUS                            | –                  | –                  | GL5651                                         | GL8156                |
| VERRATTAVISSA                               | –                  | –                  | V2707, V2727                                   | V3405, V3423          |

| NORMAALISTI REAGOIVAT UPOTETUT JA RIIPPUVAT SPRINKLERIT |                    |                    |                                                |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| SIN                                                     | V2851              | V4251              | V2763                                          | V3701              |
| ASENNUSUUNTA                                            | RIIPPUVA           | RIIPPUVA           | RIIPPUVA                                       | RIIPPUVA           |
| K-FACTOR <sup>1</sup>                                   | 2.8 Imp./4,0 S.I.  | 4.2 Imp./6,1 S.I.  | 5.6 Imp./8,1 S.I.                              | 8.0 Imp./11,5 S.I. |
| LIITÄNTÄ                                                | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT                              | ¾" NPT/20 mm BSPT  |
| MAKS. TYÖPAINE                                          | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa)<br>cULus 300 psi (2070 kPa) | 175 psi (1200 kPa) |
| TUKIHELA                                                | Upotettu           | Upotettu           | Upotettu                                       | Upotettu           |
| UUSI GLOBE-NIMI                                         | GL2851             | GL4251             | –                                              | –                  |
| GLOBE-VASTAAVUUS                                        | –                  | –                  | GL5651                                         | GL8156             |
| VERRATTAVISSA                                           | –                  | –                  | V2707, V2727                                   | V3405, V3423       |

| SAATAVILLA OLEVAT SUOJAT/SUOJUKSET |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SPRINKLERI                         | V28 | V42 | V27 | V34 | V37 |
| PYSTY                              |     |     | ■   | ■   |     |
| RIIPPUVA                           |     |     | ■   | ■   | ■   |

KATSO AINA TÄMÄN DOKUMENTIN LOPUSSA OLEVAT ILMOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN ASENNUSTA, HUOLTOA TAI TUKEA.

[victaulic.com](http://victaulic.com)

41.51-EUR-AP-FIN 20312 Rev B Päivitetty 01/2024 © 2024 Victaulic Company. Kaikki oikeudet pidätetään.

**Victaulic®**

## 1.0 TUOTEKUVAUS (JATKUU)

| SAATAVILLA OLEVAT RUUVIAVAIMET |                |               |                |               |                |               |             |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Sprinkleri                     | V56-2 upotettu | V56 avoin pää | V27-2 upotettu | V27 avoin pää | V34-2 upotettu | V34 avoin pää | ¾ Hex-kärki |
| V2861 ja V4261                 |                | ■             |                |               |                |               |             |
| V2703 ja V2707                 |                |               |                | ■             |                |               | ■           |
| V3401                          |                |               |                |               |                | ■             | ■           |
| V2851 ja V4251                 | ■              | ■             |                |               |                |               |             |
| V2763                          |                |               | ■              | ■             |                |               | ■           |
| V3701                          |                |               | ■              | ■             |                |               | ■           |

**Tehtaan hydrostaattinen testi:** 100% @ 500 psi/3447 kPa/34 bar  
 100% @ 600 psi/4137 kPa/41 bar – Pätee vain V2763-malliin

**Minimi käyttöpaine:** UL/FM: 7 psi/48 kPa/0,5 bar  
 VdS: 5 psi/35 kPa/0,35 bar

**Lämpötila-arvot:** katso taulukot osiossa 2.0

<sup>1</sup> K-kerroin, kun paine mitataan baareissa, kerro S.I.-yksiköt 10,0:llä

## 2.0 SERTIFIOINTI/LISTAUKSET



| PYSTYASENNUS, HYVÄKSYNNÄT/LUOKITUKSET |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN                                   | V2861                                                                              | V4261                                                                              | V2703                                                                                             | V3401                                                                              |
| Nimellinen K Factor, imperiaalinen    | 2.8                                                                                | 4.2                                                                                | 5.6                                                                                               | 8.0                                                                                |
| Nimellinen K Factor S.I. <sup>2</sup> | 4,0                                                                                | 6,1                                                                                | 8,1                                                                                               | 11,5                                                                               |
| Asennussuunta                         | PYSTY                                                                              | PYSTY                                                                              | PYSTY                                                                                             | PYSTY                                                                              |
|                                       | Hyväksytyt lämpötila-arvot F°/C°                                                   |                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                    |
| cULus                                 | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C<br>500°F/260°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| FM                                    | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C                | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| LPCB                                  | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C                | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| CE                                    | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C                | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| VdS                                   | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C                               | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C                |
| CCC<br>ZSTZ-15                        | –                                                                                  | –                                                                                  | 155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C                              | 155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C               |

<sup>2</sup> K-kerroin, kun paine mitataan baareissa, kerro S.I.-yksiköt 10:llä.

## HUOMAUTUKSET

- Luokitukset ja hyväksynät tulostushetkellä.
- CULus-luokitus: polyesteri- ja VC-250-pinnoitteet korroosionkestävinä (vain V3401 ja VC-250)
- FM hyväksyntä: VC-250-pinnoite hyväksytty korroosionkestävänä
- New Yorkin hyväksyntä - Kaikki UL-luokitellut ja/tai FM-hyväksytyt sprinklerit, jotka NYC voi hyväksyä hallinnollisen säännösten ja OTCR-säännön osien 28-113 mukaisesti.

## 2.0 SERTIFIOINTI/LUOKITUKSET (JATKUU)



| RIIPPUVA ASENNUS, HYVÄKSYNNÄT/LUOKITUKSET |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN                                       | V2851                                                                              | V4251                                                                              | V2763                                                                              | V3701                                                                              |
| Nimellinen K Factor, imperiaalinen        | 2.8                                                                                | 4.2                                                                                | 5.6                                                                                | 8.0                                                                                |
| Nimellinen K Factor S.I. <sup>2</sup>     | 4,0                                                                                | 6,1                                                                                | 8,1                                                                                | 11,5                                                                               |
| Asennussuunta                             | RIIPPUVA                                                                           | RIIPPUVA                                                                           | RIIPPUVA                                                                           | RIIPPUVA                                                                           |
| Tukihela                                  | Pinta-tasossa/Pidennetty                                                           | Pinta-tasossa/Pidennetty                                                           | Pinta-tasossa/Pidennetty                                                           | Pinta-tasossa/Pidennetty                                                           |
| Hyväksytyt lämpötila-arvot F °C °         |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
| cULus                                     | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| FM                                        | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| LPCB                                      | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C                | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| CE                                        | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| VdS                                       | –                                                                                  | –                                                                                  | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| CCC<br>ZSTZ-15                            | –                                                                                  | –                                                                                  | 155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C               | 155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C               |

<sup>2</sup> K-kerroin, kun paine mitataan baareissa, kerro S.I.-yksiköt 10:llä.

## HUOMAUTUKSET

- Luokitukset ja hyväksynät tulostushetkellä.
- CULus-luokitus: polyesteri- ja VC-250-pinnoitteet korroosionkestävinä (vain V3401 ja VC-250)
- FM hyväksyntä: VC-250-pinnoite hyväksytty korroosionkestävänä
- New Yorkin hyväksyntä - Kaikki UL-luokitellut ja/tai FM-hyväksytyt sprinklerit, jotka NYC voi hyväksyä hallinnollisen säännösten ja OTCR-säännön osien 28-113 mukaisesti.

## 2.0 SERTIFIOINTI/LUOKITUKSET (JATKUU)



| UPOTETTU JA RIIPPUVA, HYVÄKSYNNÄT/LISTAUKSET             |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN                                                      | V2763                                                                              | V3701                                                                              |
| Nimellinen K Factor, imperiaalinen                       | 5.6                                                                                | 8.0                                                                                |
| Nimellinen K Factor S.I. <sup>2</sup>                    | 8,1                                                                                | 11,5                                                                               |
| Asennussuunta                                            | RIIPPUVA                                                                           | RIIPPUVA                                                                           |
| Tukihela                                                 | Upotettu                                                                           | Upotettu                                                                           |
| cULus                                                    | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| FM<br>Saataavilla sekä ½" että ¾" upotetulla tukihelalla | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| LPCB                                                     | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| CE                                                       | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| VdS                                                      | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C | 135°F/57°C<br>155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C |
| CCC                                                      | 155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C               | 155°F/68°C<br>175°F/79°C<br>200°F/93°C<br>286°F/141°C<br>360°F/182°C               |

<sup>2</sup> K-kerroin, kun paine mitataan baareissa, kerro S.I.-yksiköt 10:llä.

## HUOMAUTUKSET

- Luokitukset ja hyväksynät tulostushetkellä.
- CULus-luokitus: polyesteri- ja VC-250-pinnoitteet korroosionkestävinä (vain V3401 ja VC-250)
- FM hyväksyntä: VC-250-pinnoite hyväksytty korroosionkestävänä
- New Yorkin hyväksyntä - Kaikki UL-luokitellut ja/tai FM-hyväksytyt sprinklerit, jotka NYC voi hyväksyä hallinnollisen säännösten ja OTCR-säännön osien 28-113 mukaisesti.

### 3.0 ERITTELYT – MATERIAALI

**Deflektori:** Pronssi

**Lampun nimellinen halkaisija:** 5,0 mm

**Kuormitusruuvi:** Pronssi

**Kupu:** Pronssi

**Jousitiiviste:** PTFE -pinnoitettu beryllium-nikkeliseos

**Runko:** Messinki

**Lukitusjousi** Ruostumaton teräs

**Asennusavain:** Pallografiittivalurauta

**Sprinklerien runkojen pinnoitus:**

- Messinki
- Kromattu
- Valkoinen polyesterimaali<sup>3, 4</sup>
- Musta polyesterimaali<sup>3, 4</sup>
- Mukautettu polyesterimaali<sup>3, 4</sup>
- VC-250<sup>5</sup>


<sup>3</sup> Ei saatavissa keskitason riippuvaan asennukseen.

<sup>4</sup> UL-luokiteltu korroosionkestävyys.


<sup>5</sup> UL-luokiteltu ja FM-hyväksytty korroosionkestävyys.

#### HUOMAUTUKSET


- Säänkestävä tukihela saatavana pyynnöstä.
- Kaapit ja muut lisävarusteet, katso erillinen tuoteseloste.




V2861, V4261




V2703




V3401



V2851, V4251




V2763




V3701


## 4.0 MITAT



**V2851, V4251**



**V2763**



**V3701**

## 5.0 KÄYTTÖTIEDOT

Sprinkleri on asennettava ja suunniteltava NFPA:n, FM-määräysten tai paikallisten standardien mukaisesti.

## 6.0 ILMOITUKSET

|  <b>VAROITUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen Victaulicin tuotteiden asentamista.</li> <li>• Varmista aina, että putkistojärjestelmästä on poistettu kaikki paine ja että se on tyhjennetty välittömästi ennen kaikkien Victaulicin putkistotuotteiden asentamista, irrottamista, säätämistä tai huoltamista.</li> <li>• Käytä silmäsuojaimia, kypärää ja turvajalkineita.</li> </ul> <p>Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenmenetyksen tai vakavan loukkaantumisen ja/tai aineellisia vahinkoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Näitä tuotteita saa käyttää vain palosuojausjärjestelmissä, jotka on suunniteltu ja asennettu voimassa olevien sovellettavien kansallisten palontorjuntastandardien (NFPA 13, 13D, 13R jne.) tai vastaavien standardien sekä sovellettavien rakentamis- ja palomääräysten mukaisesti. Nämä standardit ja määräykset sisältävät tärkeitä tietoja siitä, miten järjestelmät suojataan jäätymiseltä, korroosiolta, mekaanisilta vaurioilta jne.</li> <li>• Asentajan on ymmärrettävä tämän tuotteen käyttö ja syy, miksi se on valittu käyttötarkoitukseensa.</li> <li>• Asentajan on ymmärrettävä alan yleiset turvallisuusstandardit ja tuotteen väärästä asentamisesta mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.</li> <li>• Järjestelmän suunnittelijan vastuulla on tarkistaa materiaalien soveltuvuus käytettäväksi suunniteltujen nesteaineiden kanssa putkistossa ja ulkoisessa ympäristössä.</li> <li>• Kemiallisen koostumuksen, pH:n, käyttölämpötilan, kloriditason, happitason ja virtausnopeuden vaikutus liitoskomponentteihin on arvioitava sen varmistamiseksi, että järjestelmän käyttöikä on hyväksyttävä tasolla valittuun käyttötarkoitukseen nähden.</li> </ul> <p>Asennusvaatimusten sekä paikallisten standardien ja määräyksien laiminlyönti voi vaarantaa järjestelmän eheyden tai aiheuttaa järjestelmähäiriön ja sen seurauksena kuoleman, vakavan loukkaantumisen ja/tai aineellisia vahinkoja.</p> |

## 7.0 VIITEMATERIAALIT

**Luokitukset:** Luokitukset: kaikki lasilamput on luokiteltu toimimaan -55 ° C-asteesta alla olevassa taulukossa esitettyihin lämpötiloihin asti.

[1-40: Victaulic FireLock™ Automatic Sprinklers Installation and Maintenance Instructions](#)

[1-V9: Style V9 Victaulic FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Coupling Installation Instructions](#)

### Käyttäjän vastuu tuotteen valinnasta ja sopivuudesta

Jokainen käyttäjä kantaa itse lopullisen vastuun päättäessään, sopivatko Victaulic-tuotteet aiotuihin käyttötarkoituksiin huomioiden alan standardit, projektiokohtaiset vaatimukset sekä Victaulicin ohjeet liittyen tuotteiden käyttöön, huoltoon, käyttöturvallisuuteen ja varoituksiin. Mikään tässä tai muussa asiakirjassa annettu suositus, neuvo tai lausunto tai mikään Victaulicin työntekijän antama suullinen suositus, neuvo tai lausunto ei muuta, muokkaa, korvaa tai poista Victaulic Companyn tavanomaisia myyntiehtoja, asennusohjeita tai tätä vastuuvapauslauseketta.

### Immateriaalioikeudet

Mitään tämän asiakirjan sisältämät lausunnot liittyen materiaalien, tuotteiden, palvelujen tai asennusten mahdolliseen tai ehdotettuun käyttöön eivät myönnä mitään lisenssiä Victaulicin tai sen tytäryhtiöiden tai yhtiökumppaneiden patentti- tai immateriaalioikeuksien nojalla. Mitään tällaisia materiaaleihin, tuotteisiin, palveluihin tai asennuksiin liittyviä lausuntoja ei myöskään voida pitää suositukseksi rikkoo mitään patentti- tai immateriaalioikeuksia. Termit "patentoitu" tai "patentti vireillä" tarkoittavat suunnittelupatentteja, käyttömallia tai patenttihakemuksia koskien tuotteita ja/tai käyttötapoja, joita käytetään Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

### Huomautus

Tämän tuotteen valmistaa Victaulic tai se valmistetaan Victaulicin määrätyksien mukaisesti. Kaikki tuotteet on asennettava tällä hetkellä voimassa olevien Victaulicin asennusohjeiden mukaisesti. Victaulic pidättää oikeuden tuotteita, malleja ja standardilaitteita koskeviin muutoksiin siitä erikseen ilmoittamatta ja ilman niihin liittyviä velvollisuuksia.

### Asennus

Noudata aina tuotetta asentaessasi Victaulicin asennuskäsikirjassa tai asennettavan tuotteen asennusohjeissa annettuja neuvoja. Jokaisen toimitetun Victaulic-tuotteen mukana toimitetaan asennuskäsikirja, joka sisältää täydelliset asennus- ja kokoamisohjeet. Asennuskäsikirjat ovat saatavilla PDF-muodossa verkkosivuillamme osoitteessa [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Takuu

Katso nykyisen hinnaston takuuosio tai ota yhteys Victauliciin saadaksesi lisätietoja.

### Tavaramerkit

Victaulic ja kaikki muut Victaulic-tuotemerkit ovat Victaulic Companyn ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.