

Sprinkleurs pendants debout ou encastrés européens K2.8 (4,0), K4.2 (6,1), K5.6 (8,1), K8.0 (11,5) à couverture standard, à réponse standard série FL-SR/EUR de Victaulic® FireLock™

Victaulic®
41.51-EUR-AP-FRE



1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

SPRINKLEURS DEBOUT À RÉPONSE STANDARD				
SIN	V2861	V4261	V2703	V3401
ORIENTATION	DEBOUT	DEBOUT	DEBOUT	DEBOUT
FACTEUR K ¹	2.8 Imp./4,0 S.I.	4.2 Imp./6,1 S.I.	5.6 Imp./8,1 S.I.	8.0 Imp./11,5 S.I.
RACCORDEMENT	½" NPT/15 mm BSPT	½" NPT/15 mm BSPT	½" NPT/15 mm BSPT/IGS	¾" NPT/20 mm BSPT/IGS
MAX. PRESSION DE SERVICE	175 psi (1 200 kPa)	175 psi (1 200 kPa)	175 psi (1 200 kPa) cULus 250 psi (1 725 kPa)	175 psi (1 200 kPa)
NOUVELLE DÉSIGNATION DU GLOBE	GL2861	GL4261	–	–
GLOBE ÉQUIVALENT	–	–	GL5661	GL8164

SPRINKLEURS PENDANTS EUROPÉENS À RÉPONSE STANDARD				
SIN	V2851	V4251	V2763	V3701
ORIENTATION	PENDANT	PENDANT	PENDANT	PENDANT
FACTEUR K ¹	2.8 Imp./4,0 S.I.	4.2 Imp./6,1 S.I.	5.6 Imp./8,1 S.I.	8.0 Imp./11,5 S.I.
RACCORDEMENT	½" NPT/15 mm BSPT	½" NPT/15 mm BSPT	½" NPT/15 mm BSPT/IGS	¾" NPT/20 mm BSPT/IGS
MAX. PRESSION DE SERVICE	175 psi (1 200 kPa)	175 psi (1 200 kPa)	175 psi (1 200 kPa) cULus 250 psi (1 725 kPa)	175 psi (1 200 kPa)
NOUVELLE DÉSIGNATION DU GLOBE	GL2851	GL4251	–	–
GLOBE ÉQUIVALENT	–	–	GL5651	GL8156
COMPARABLE À	–	–	V2707, V2727	V3405, V3423

SPRINKLEURS PENDANTS ENCASTRÉS EUROPÉENS À RÉPONSE STANDARD				
SIN	V2851	V4251	V2763	V3701
ORIENTATION	PENDANT	PENDANT	PENDANT	PENDANT
FACTEUR K ¹	2.8 Imp./4,0 S.I.	4.2 Imp./6,1 S.I.	5.6 Imp./8,1 S.I.	8.0 Imp./11,5 S.I.
RACCORDEMENT	½" NPT/15 mm BSPT	½" NPT/15 mm BSPT	½" NPT/15 mm BSPT	¾" NPT/20 mm BSPT
MAX. PRESSION DE SERVICE	175 psi (1 200 kPa)	175 psi (1 200 kPa)	175 psi (1 200 kPa) cULus 250 psi (1 725 kPa)	175 psi (1 200 kPa)
ROSACE	Encastré	Encastré	Encastré	Encastré
NOUVELLE DÉSIGNATION DU GLOBE	GL2851	GL4251	–	–
GLOBE ÉQUIVALENT	–	–	GL5651	GL8156
COMPARABLE À	–	–	V2707, V2727	V3405, V3423

PROTECTIONS/BOUCLERS DISPONIBLES					
SPRINKLEUR	V28	V42	V27	V34	V37
DEBOUT			■	■	
PENDANT			■	■	■

TOUJOURS SE REPORTER AUX ÉVENTUELLES NOTIFICATIONS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L'ASSISTANCE RELATIVES AU PRODUIT.

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT (SUITE)

CLÉS DISPONIBLES							
Sprinkleur	V56-2 encastré	V56 Douille ouverte	V27-2 encastré	V27 Douille ouverte	V34-2 encastré	V34 Douille ouverte	Embout hexagonal 3/16
V2861 et V4261		■					
V2703 et V2763				■			■
V3401						■	■
V2851 et V4251	■	■					
V2763			■	■			■
V3701			■	■			■

Essai hydrostatique en usine : 100 % @ 500 psi/3 447 kPa/34 bar
 100 % @ 600 psi/4 137 kPa/41 bar – S'applique uniquement au V2763

Min. Pression de service : UL/FM : 7 psi/48 kPa/0.5 bar
 VdS : 5 psi/35 kPa/0.35 bar

Température nominale : Voir tableaux section 2.0

¹ Pour le facteur K quand la pression est exprimée en bar, la valeur S.I. doit être multipliée par 10.

2.0 CERTIFICATION/HOMOLOGATIONS



AUTORISATIONS/HOMOLOGATIONS DEBOUT				
SIN	V2861	V4261	V2703	V3401
Facteur K nominal système impérial	2.8	4.2	5.6	8.0
Facteur K nominal S.I. ²	4,0	6,1	8,1	11,5
Orientation	DEBOUT	DEBOUT	DEBOUT	DEBOUT
	Températures nominales en °F/°C homologuées			
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C 500°F/260°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
FM	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
LPCB	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
CE	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
VdS	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C
CCC ZSTZ-15	–	–	155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C

² Pour le facteur K quand la pression est exprimée en bar, la valeur S.I. doit être multipliée par 10.

REMARQUES

- Homologations et autorisations au moment de la mise sous presse.
- Quand le cULus est répertorié, les revêtements polyester et VC-250 sont répertoriés comme résistants à la corrosion (V3402 seulement avec VC-250)
- Quand le FM est homologué, le revêtement VC-250 est homologué comme résistant à la corrosion
- Acceptation de la ville de New York - Tous les sprinklers répertoriés UL et/ou homologués FM admissibles pour la ville de New York conformément à l'article 28-113 du Code administratif et au règlement de l'OTCR.

2.0 CERTIFICATIONS/LISTES (SUITE)



AUTORISATIONS/HOMOLOGATIONS PENDANT				
SIN	V2851	V4251	V2763	V3701
Facteur K nominal système impérial	2.8	4.2	5.6	8.0
Facteur K nominal S.I. ²	4,0	6,1	8,1	11,5
Orientation	PENDANT	PENDANT	PENDANT	PENDANT
Écusson	Affleurant/étendu	Affleurant/étendu	Affleurant/étendu	Affleurant/étendu
Températures nominales en °F/°C homologuées				
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
FM	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
LPCB	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
CE	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
VdS	–	–	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
CCC ZSTZ-15	–	–	155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C

² Pour le facteur K quand la pression est exprimée en bar, la valeur S.I. doit être multipliée par 10.

REMARQUES

- Homologations et autorisations au moment de la mise sous presse.
- Quand le cULus est répertorié, les revêtements polyester et VC-250 sont répertoriés comme résistants à la corrosion (V3402 seulement avec VC-250)
- Quand le FM est homologué, le revêtement VC-250 est homologué comme résistant à la corrosion
- Acceptation de la ville de New York - Tous les sprinklers répertoriés UL et/ou homologués FM admissibles pour la ville de New York conformément à l'article 28-113 du Code administratif et au règlement de l'OTCR.

2.0 CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS (SUITE)



AUTORISATIONS/HOMOLOGATIONS PENDANT ENCASTRÉ		
SIN	V2763	V3701
Facteur K nominal système impérial	5.6	8.0
Facteur K nominal S.I. ²	8,1	11,5
Orientation	PENDANT	PENDANT
Écusson	Encastré	Encastré
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
FM Tous deux disponibles avec rosace encastrée ½" et ¾"	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
LPCB	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
CE	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
VdS	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C
CCC	155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C

² Pour le facteur K quand la pression est exprimée en bar, la valeur S.I. doit être multipliée par 10.

REMARQUES

- Homologations et autorisations au moment de la mise sous presse.
- Quand le cULus est répertorié, les revêtements polyester et VC-250 sont répertoriés comme résistants à la corrosion (V3402 seulement avec VC-250)
- Quand le FM est homologué, le revêtement VC-250 est homologué comme résistant à la corrosion
- Acceptation de la ville de New York - Tous les sprinklers répertoriés UL et/ou homologués FM admissibles pour la ville de New York conformément à l'article 28-113 du Code administratif et au règlement de l'OTCR.

3.0 SPÉCIFICATIONS – MATÉRIAUX

Défecteur : Bronze

Diamètre nominal d'ampoule : 5,0 mm

Vis de compression : Bronze

Bouchon : Bronze

Joint à ressort : Alliage de nickel-béryllium revêtu de PTFE

Cadre : Laiton

Ressort d'éjection : Acier inoxydable

Clé de montage : Fonte ductile

Finitions du cadre du sprinkleur :

- Laiton naturel
- Chromé
- Peinture polyester blanche^{3,4}
- Peinture polyester noire mate^{3,4}
- Peinture polyester personnalisée^{3,4}
- VC-250⁵


³ Non disponible sur le modèle pendant de style de niveau intermédiaire.

⁴ Agréé UL pour la résistance à la corrosion.


⁵ Répertoire UL et homologué FM pour la résistance à la corrosion.

REMARQUES


- Rosaces résistantes aux intempéries disponibles sur demande.
- Pour les coffrets et autres accessoires, consulter la fiche séparée.




V2861, V4261




V2703




V3401



V2851, V4251




V2763




V3701


4.0 DIMENSIONS



V2851, V4251



V2763



V3701

5.0 PERFORMANCES

Le sprinkleur doit être installé et conçu selon la NFPA, les fiches techniques FM ou tout autre norme locale.

6.0 NOTIFICATIONS



**AVERTISSEMENT**

- Ne jamais installer des produits Victaulic avant d'avoir lu et compris toutes les instructions.
- Toujours vérifier que le système de tuyauterie est complètement dépressurisé et vidangé avant de procéder à l'installation, à la dépose, au réglage ou à la maintenance de tout produit Victaulic.
- Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

- Ces produits ne doivent être utilisés que sur les systèmes de protection incendie conçus et montés conformément aux normes en vigueur de la National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, etc.) ou autres normes équivalentes, conformément aux codes du bâtiment et de prévention des incendies. Ces normes et ces codes contiennent des informations importantes relatives à la protection des systèmes contre le gel, la corrosion, les dommages mécaniques, etc.
- L'installateur doit bien comprendre à quoi ce produit va servir et la raison pour laquelle il a été indiqué pour l'application en question.
- L'installateur doit bien comprendre les normes de sécurité en vigueur dans le secteur et les éventuelles conséquences d'une installation incorrecte du produit.
- Il incombe au concepteur du système de vérifier que les matériaux sont adaptés aux liquides destinés à circuler dans le système de tuyauterie et à l'environnement extérieur.
- Le prescripteur du matériau doit évaluer les effets de la composition chimique, du niveau de pH, de la température de fonctionnement, des niveaux de chlorure et d'oxygène, ainsi que du débit sur les matériaux, afin de vérifier que la durée de vie du système est acceptable par rapport à l'utilisation envisagée.

Le non-respect des conditions d'installation et des normes et codes locaux et nationaux peut compromettre l'intégrité du système ou entraîner une défaillance du système, avec pour conséquence des blessures graves voire mortelles et des dégâts matériels.

7.0 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Températures nominales : Toutes les ampoules sont conçues pour des températures de -67°F/-55°C à celles indiquées dans le tableau ci-dessous.

[1-40 : instructions d'installation et de maintenance des sprinkleurs FireLock™ automatiques de Victaulic](#)

[I-V9 : instructions d'installation du collier pour sprinkleurs FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Style V9 de Victaulic](#)

Responsabilité de l'utilisateur quant au choix et à l'adéquation des produits
Chaque utilisateur assume la responsabilité finale de déterminer l'adéquation des produits Victaulic avec un usage en particulier, dans le respect des normes du secteur et des spécifications du projet, ainsi que des consignes d'utilisation, de maintenance, de sécurité et d'avertissement de Victaulic. Aucune information contenue dans les présentes, ni aucun autre document ou recommandation, conseil ou opinion exprimés verbalement par tout employé Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer ou annuler toute clause des Conditions générales de vente standard et du guide d'installation de Victaulic ou de la présente clause d'exonération de responsabilité.

Droits de propriété intellectuelle
Aucune affirmation contenue dans les présentes quant à une utilisation possible ou suggérée de tous matériaux, produits, services ou concepts ne représente, ni ne doit être interprétée comme un octroi de licence en vertu de tous brevet ou droit de propriété intellectuelle détenus par Victaulic ou l'une quelconque de ses succursales ou filiales et portant sur lesdits concepts ou utilisations, ni comme une recommandation pour l'utilisation desdits matériaux, produits, services ou concepts en violation de tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. Les termes « breveté(e-s) » ou « en attente de brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d'utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Remarque
Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.

Installation
Toujours se reporter au manuel d'installation Victaulic ou aux instructions d'installation correspondant au produit à installer. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont disponibles au format PDF sur notre site www.victaulic.com.

Garantie
Voir la section Garantie de l'actuelle liste de prix ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Marques commerciales
Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques commerciales ou des marques déposées de la compagnie Victaulic et/ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.