

# Victaulic® FireLock™ serie FL-SR

standard täckning, standard respons,  
uppåtriktade och infällda sprinkler,  
K2.8 (4,0), K4.2 (6,1), K5.6 (8,1), K8.0 (11,5)

**Victaulic®**  
41.51-EUR-AP-SWE



## 1.0 PRODUKTBESKRIVNING

| UPPÅTRIKTADE SPRINKLER MED STANDARD RESPONS |                    |                    |                                                |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| SIN                                         | V2861              | V4261              | V2703                                          | V3401                 |
| ORIENTERING                                 | UPPÅTRIKTAD        | UPPÅTRIKTAD        | UPPÅTRIKTAD                                    | UPPÅTRIKTAD           |
| K-FAKTOR <sup>1</sup>                       | 2.8 Imp./4,0 Sl.   | 4.2 Imp./6,1 Sl.   | 5.6 Imp./8,1 Sl.                               | 8.0 Imp./11,5 S.I.    |
| ANSLUTNING                                  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT/IGS                          | ¾" NPT/20 mm BSPT/IGS |
| MAX. ARBETSTRYCK                            | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa)<br>cULus 250 psi (1725 kPa) | 175 psi (1200 kPa)    |
| NY GLOBE-BETECKNING                         | GL2861             | GL4261             | –                                              | –                     |
| GLOBE-MOTSVARIGHET                          | –                  | –                  | GL5661                                         | GL8164                |

| NEDÅTRIKTADE SPRINKLER MED STANDARD RESPONS |                    |                    |                                                |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| SIN                                         | V2851              | V4251              | V2763                                          | V3701                 |
| ORIENTERING                                 | NEDÅTRIKTAD        | NEDÅTRIKTAD        | NEDÅTRIKTAD                                    | NEDÅTRIKTAD           |
| K-FAKTOR <sup>1</sup>                       | 2.8 Imp./4,0 Sl.   | 4.2 Imp./6,1 Sl.   | 5.6 Imp./8,1 Sl.                               | 8.0 Imp./11,5 S.I.    |
| ANSLUTNING                                  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT/IGS                          | ¾" NPT/20 mm BSPT/IGS |
| MAX. ARBETSTRYCK                            | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa)<br>cULus 300 psi (2070 kPa) | 175 psi (1200 kPa)    |
| NY GLOBE-BETECKNING                         | GL2851             | GL4251             | –                                              | –                     |
| GLOBE-MOTSVARIGHET                          | –                  | –                  | GL5651                                         | GL8156                |
| JÄMFÖRBAR MED                               | –                  | –                  | V2707, V2727                                   | V3405, V3423          |

| INFÄLLDA NEDÅTRIKTADE SPRINKLER MED STANDARD RESPONS |                    |                    |                                                |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| SIN                                                  | V2851              | V4251              | V2763                                          | V3701              |
| ORIENTERING                                          | NEDÅTRIKTAD        | NEDÅTRIKTAD        | NEDÅTRIKTAD                                    | NEDÅTRIKTAD        |
| K-FAKTOR <sup>1</sup>                                | 2.8 Imp./4,0 Sl.   | 4.2 Imp./6,1 Sl.   | 5.6 Imp./8,1 Sl.                               | 8.0 Imp./11,5 S.I. |
| ANSLUTNING                                           | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT  | ½" NPT/15 mm BSPT                              | ¾" NPT/20 mm BSPT  |
| MAX. ARBETSTRYCK                                     | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa) | 175 psi (1200 kPa)<br>cULus 300 psi (2070 kPa) | 175 psi (1200 kPa) |
| TÄCKBRICKA                                           | Infälld            | Infälld            | Infälld                                        | Infälld            |
| NY GLOBE-BETECKNING                                  | GL2851             | GL4251             | –                                              | –                  |
| GLOBE-MOTSVARIGHET                                   | –                  | –                  | GL5651                                         | GL8156             |
| JÄMFÖRBAR MED                                        | –                  | –                  | V2707, V2727                                   | V3405, V3423       |

| TILLGÄNGLIGA SKYDD/HÖLJEN |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SPRINKLER                 | V28 | V42 | V27 | V34 | V37 |
| UPPÅTRIKTAD               |     |     | ■   | ■   |     |
| NEDÅTRIKTAD               |     |     | ■   | ■   | ■   |

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET  
ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

## 1.0 PRODUKTBESKRIVNING (FORTS.)

| TILLGÄNGLIGA NYCKLAR |               |                |               |                |               |                |            |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| Sprinkler            | V56-2 infälld | V56 öppen ände | V27-2 infälld | V27 öppen ände | V34-2 infälld | V34 öppen ände | ¾ insexbit |
| V2861 och V4261      |               | ■              |               |                |               |                |            |
| V2703 och V2763      |               |                |               | ■              |               |                | ■          |
| V3401                |               |                |               |                |               | ■              | ■          |
| V2851 och V4251      | ■             | ■              |               |                |               |                |            |
| V2763                |               |                | ■             | ■              |               |                | ■          |
| V3701                |               |                | ■             | ■              |               |                | ■          |

**Hydrostatiskt prov, fabrik:** 100 % vid 500 psi/3447 kPa/34 bar  
 100 % vid 600 psi/4137 kPa/41 bar – Gäller endast V2763

**Min. drifttryck:** UL/FM: 7psi/48 kPa/0,5 bar  
 VdS: 5psi/35 kPa/0,35 bar

**Temperaturklass:** Se tabellerna i avsnitt 2.0.

<sup>1</sup> För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10,0.

## 2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR



| GODKÄNNANDEN/LISTNINGAR, UPPÅTRIKTAD |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN                                  | V2861                                                                                          | V4261                                                                                          | V2703                                                                                                           | V3401                                                                                          |
| Nominell K-faktor Imperial           | 2.8                                                                                            | 4.2                                                                                            | 5.6                                                                                                             | 8.0                                                                                            |
| Nominell K-faktor SI. <sup>2</sup>   | 4,0                                                                                            | 6,1                                                                                            | 8,1                                                                                                             | 11,5                                                                                           |
| Orientering                          | UPPÅTRIKTAD                                                                                    | UPPÅTRIKTAD                                                                                    | UPPÅTRIKTAD                                                                                                     | UPPÅTRIKTAD                                                                                    |
| Godkända temperaturklasser °F/°C°    |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                |
| cULus                                | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C<br>500 °F/260 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| FM                                   | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                  | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| LPCB                                 | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                  | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| CE                                   | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                  | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| VdS                                  | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C                                   | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C                  |
| CCC<br>ZSTZ-15                       | –                                                                                              | –                                                                                              | 155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                                  | 155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                 |

<sup>2</sup> För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.

## ANTECKNINGAR

- Listningar och godkännanden vid publiceringstillfället.
- När den är cULus-listad är polyester- och VC-250-ytbeläggningar listade som motståndskraftiga mot korrosion (endast V3401 med VC-250)
- När den är FM-godkänd så är VC-250 godkänd som motståndskraftig mot korrosion
- New York City-accepterad - alla UL-listade och/eller FM-godkända sprinkler accepteras av NYC enligt avsnitt 28-113 i administrativa reglerna och OTCR-reglerna

## 2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR (FORTS.)



| SÖKTA GODKÄNNANDEN/LISTNINGAR      |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN                                | V2851                                                                                          | V4251                                                                                          | V2763                                                                                          | V3701                                                                                          |
| Nominell K-faktor Imperial         | 2.8                                                                                            | 4.2                                                                                            | 5.6                                                                                            | 8.0                                                                                            |
| Nominell K-faktor SI. <sup>2</sup> | 4,0                                                                                            | 6,1                                                                                            | 8,1                                                                                            | 11,5                                                                                           |
| Orientering                        | NEDÅTRIKTAD                                                                                    | NEDÅTRIKTAD                                                                                    | NEDÅTRIKTAD                                                                                    | NEDÅTRIKTAD                                                                                    |
| Täckbricka                         | Försänkt/förlängd                                                                              | Försänkt/förlängd                                                                              | Försänkt/förlängd                                                                              | Försänkt/förlängd                                                                              |
| Godkända temperaturklasser °F/°C°  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| cULus                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| FM                                 | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| LPCB                               | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C                  | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| CE                                 | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| VdS                                | –                                                                                              | –                                                                                              | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| CCC<br>ZSTZ-15                     | –                                                                                              | –                                                                                              | 155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                 | 155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                 |

<sup>2</sup> För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.

## ANTECKNINGAR

- Listningar och godkännanden vid publiceringstillfället.
- När den är cULus-listad är polyester- och VC-250-ytbeläggningar listade som motståndskraftiga mot korrosion (endast V3401 med VC-250)
- När den är FM-godkänd så är VC-250 godkänd som motståndskraftig mot korrosion
- New York City-accepterad - alla UL-listade och/eller FM-godkända sprinkler accepteras av NYC enligt avsnitt 28-113 i administrativa reglerna och OTCR-reglerna

## 2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR (FORTS.)



| GODKÄNNANDEN/LISTNINGAR, INFÄLLD NEDÅTRIKTAD                   |                                                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIN                                                            | V2763                                                                                          | V3701                                                                                          |
| Nominell K-faktor Imperial                                     | 5.6                                                                                            | 8.0                                                                                            |
| Nominell K-faktor SI. <sup>2</sup>                             | 8,1                                                                                            | 11,5                                                                                           |
| Orientering                                                    | NEDÅTRIKTAD                                                                                    | NEDÅTRIKTAD                                                                                    |
| Täckbricka                                                     | Infälld                                                                                        | Infälld                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| cULus                                                          | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| FM<br>Båda är tillgängliga med<br>½" och ¾" infälld täckbricka | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| LPCB                                                           | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| CE                                                             | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| VdS                                                            | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C | 135 °F/57 °C<br>155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C |
| CCC                                                            | 155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                 | 155 °F/68 °C<br>175 °F/79 °C<br>200 °F/93 °C<br>286 °F/141 °C<br>360 °F/182 °C                 |

<sup>2</sup> För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.

## ANTECKNINGAR

- Listningar och godkännanden vid publiceringstillfället.
- När den är cULus-listad är polyester- och VC-250-ytbeläggningar listade som motståndskraftiga mot korrosion (endast V3401 med VC-250)
- När den är FM-godkänd så är VC-250 godkänd som motståndskraftig mot korrosion
- New York City-accepterad - alla UL-listade och/eller FM-godkända sprinkler accepteras av NYC enligt avsnitt 28-113 i administrativa reglerna och OTCR-reglerna

### 3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIAL

**Spridare:** Brons

**Nominell bulbdiameter:** 5,0 mm

**Belastningsskruv:** Brons

**Piplock:** Brons

**Fjädertätning:** Teflonbelagd berylliumnickellegering

**Ram:** Mässing

**Lagringsfjäder:** Rostfritt stål

**Monteringsnyckel:** Segjärn

**Ytbehandlingar av sprinklerram**

- Slät mässing
- Förkromat
- Vit polyestermålning<sup>3, 4</sup>
- Mattsvart polyestermålning<sup>3, 4</sup>
- Kundbestämd polyestermålning<sup>3, 4</sup>
- VC-250<sup>5</sup>


<sup>3</sup> Finns ej nedåtriktad på medelnivå.

<sup>4</sup> UL-listad beträffande korrosionsbeständighet.


<sup>5</sup> UL-listad och FM-godkänd beträffande korrosionsbeständighet.

#### ANMÄRKNINGAR


- Väderbeständig täckbricka kan fås på begäran.
- För skåp och andra tillbehör, se separat blad.




V2861, V4261




V2703




V3401



V2851, V4251




V2763




V3701


## 4.0 MÅTT



**V2851, V4251**



**V2763**



**V3701**

## 5.0 PRESTANDA

Sprinkler ska installeras och konstrueras enligt NFPA, FM-datablad och svenska normer.

## 6.0 MEDDELANDEN

### ⚠ VARNING



- Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera produkter från Victaulic.
- Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att det har dränerats precis före montering, borttagning, justering eller underhåll av andra Victaulic-produkter.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

- Produkterna ska endast användas i brandskyddssystem som är konstruerade och installerade enligt gällande standarder eller liknande standarder (NFPA 13,13D, 13R osv.) från brandskyddsföreningen och i enlighet med gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter. Dessa standarder och lagar innehåller viktig information om skydd av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada osv.
- Installatören ska förstå hur produkten används och varför den utformats för en specifik användning.
- Användaren ska känna till vanliga branschstandarder för säkerhet och möjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.
- Det är systemkonstruktörens ansvar att kontrollera att de flexibla rostfria slangarna lämpar sig för användning med de avsedda vätskorna i rörsystemet och i den omgivande miljön.
- Ansvarig för materialspecifikationen ska utvärdera effekten av den kemiska sammansättningen, pH-värdet, temperaturen, kloridnivån, syrenivån och flödet för att bekräfta att systemets livslängd kommer att vara acceptabel för den avsedda tjänsten.

Underlåtenhet att följa installationskrav och lokala och nationella föreskrifter och standarder kan äventyra systemets integritet eller orsaka systemfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador och egendomsskador.

## 7.0 REFERENSMATERIAL

**Klassificeringar:** Alla glasbulbar är klassade för temperaturer från –67 °F/–55 °C till dem i tabellen nedan.

[1-40: Victaulic® FireLock™ automatiska sprinkler, installations- och skötselanvisningar](#)

[1-V9: Installationsanvisningar för typ V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ sprinklerkoppling](#)

### Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss användning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

### Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentsökt" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

### Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

### Installation

Läs alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

### Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

### Varumärken

Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.