

KATALOG OVER BRANDSIKRINGS- SYSTEMER

Gældende fra marts 2018

KATALOG OVER VICTAULIC® BRANDSIKRINGSSYSTEMER

Gældende fra marts 2018



U.S./World Headquarters

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

victauliclocations.com

EMEA

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgien

Asien-Stillehavsområdet

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No. 1602 West Zhongshan Road
Shanghai, Kina 200235




G-105-DAN 3567 REV I 03/2018

Victaulic og alle andre Victaulic-mærker er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Victaulic Company og/eller deres associerede enheder i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, der er opført heri, tilhører deres respektive ejere i USA og/eller andre lande. Betegnelserne "patenteret" eller "patentanmeldt" henviser til design- eller anvendelsespatenter eller patentansøgninger for artikler og/eller anvendelsesmåder i USA og/eller andre lande.

© 2018 VICTAULIC COMPANY. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.



TILLID TIL FORARBEJDNINGEN HVER GANG



Overholdelse af regler og standarder

Produkter til Vicalia rørsystemer er testet og certificeret til en lang række anvendelser. Vicalia samarbejder med mange certificeringsmyndigheder, godkendelsesorganer og -standarder over hele verden og opretholder produktcertificeringer og streng overholdelse af gældende koder, standarder og direktiver, der er relevante for bestemte brancher og markeder.

PRODUKTCERTIFICERINGER:

Brandsikring

ACTIVFIRE – ActivFire Register of Fire Protection Equipment (Australien)
AON – AON New Zealand
CCCF – China Certification Center for Fire Protection Products (Kina)
CFPSC – Chinese Fire Protection Safety Center (Taiwan)
CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej (Polen)
CNPP – Centre National de Prévention et de Protection (Frankrig)
CSFM – California State Fire Marshall (USA)
CTPC – Consiliul Technic Permanent Pentru Constructii (Rumænien)
EMI – Építészügyi Minőségellenőrző Innovációs (Ungarn)
FESC – Fire Equipment and Safety Center of Japan
FDNY – Fire Department, City of New York (USA)
FM – FM Approvals (USA)
HDB – Housing Development Board (Singapore)
KFI – Korea Fire Institute
KFSD – Kuwait Fire Service Directorate
LPCB – Loss Prevention Certification Board (UK)
SBSC – Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB (Sverige)
TFRI – Tianjin Fire Research Institute of Ministry of Public Security (Kina)
TSU – Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. (Slovakiet)
TZUS – Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s.p. (Tjekkiet)
UAE CD – United Arab Emirates Civil Defense
UKRFIRECERT – State Certification Center (Ukraine)
UL – Underwriter's Laboratories, LLC (USA)
ULC – Underwriter's Laboratories of Canada

VdS – Verband der Schadenverhütung GmbH (Tyskland)
VKF – Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (Schweiz)
Zagrebinspekt (Kroatien)
Drikkevand
ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Italien)
Belgaqua – Belgische Federatie voor de Watersector (Belgien)
DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Tyskland)
Eurofins – ACS : Attestation de Conformité Sanitaire (Frankrig)
HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo (Kroatien)
INSP – Institutul Național De Sănătate Publică (Rumænien)
KWWA – Korea Water and Wastewater Works Association
NSF – NSF International (USA)
ÖVGW – Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (Østrig)
PZH – Państwowy Zakład Higieny (Polen)
RUVZPP – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprad (Slovakiet)
SAI Global – WaterMark (Australien))
SPAN – Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (Malaysia)
SVGW – Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (Schweiz)
UL – Underwriter's Laboratories, LLC – NSF 61/372 (USA)
WRAS – Water Regulations Advisory Scheme (UK)
ZUOVA – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (Tjekkiet)
Maritim
ABS – American Bureau of Shipping
BV – Bureau Veritas (Frankrig)
CCG – Canadian Coast Guard (Canada)
CRS – Croatian Register of Shipping (Kroatien)
CCS – China Classification Society (Kina)
DNV GL – Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (Norge)
KRS – Korean Register of Shipping (Korea)
LR – Lloyd's Register of Shipping (UK)
RINA – Registro Italiano Navale (Italien)
USCG – US Coast Guard (USA)

HVAC
CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Frankrig)
ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Polen)
Sercons Europe BV (Rusland)
Rørføring
IAPMO – International Association of Plumbing & Mechanical Officials (USA)
NSF – NSF International (USA)

OVERENSSTEMMELSE:

Overholdelse af koder og standarder
ANSI – American National Standards Institute
API – American Petroleum Institute
APSAD – Assemblée Plénière Société Assurance Dommage (Frankrig)
AS/NZS – Standards Australia and Standards New Zealand (AU & NZ)
ASME – American Society of Mechanical Engineers (USA)
ASTM International (USA)
AWWA – American Water Works Association
CSA – CSA Group (Canada)
GOST R – Gosstandart (Rusland)
IBC – International Building Code (USA)
ICC – International Code (USA)
IMC – International Mechanical Code (USA)
IPC – International Plumbing Code (USA)
IRC – International Residential Code (USA)
ISO – International Organization for Standardization (Global)
MSS – Manufacturer's Standardization Society (USA)
NACE – National Association of Corrosion Engineers (USA)
NFPA – National Fire Protection Association (USA)
UPC – Uniform Plumbing Code (USA)
WSAA – Water Services Association of Australia

Sikkerhed for trykudstyr
(2014/68/EU) PED – Pressure Equipment Directive (Europa)
CSA B51 – "Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code" (Canada)
CRN – Canadian Registration Numbers per CSA B51
CU TR 032/2013 – Customs Union Technical Regulation "On Safety of Pressurized Equipment" (EAC)
Kemisk sikkerhed/genbrug
BVB – Byggarvedbømmingen Service AB (Sverige)
(EC/1907/2006) REACH – Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Europa)
(2011/65/EU) RoHS2 – Restriction of Hazardous Substances Directive (Europa)
(2012/19/EU) WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (Europa)
SundaHus – SundaHus i Linköping (Sverige)
Byggerådgivning
(EU/305/2011) CPR – Construction Products Regulation (Europa)
NBC – National Building Code (Canada)

Eksplorative miljøer
(2014/34/EU) ATEX – Equipment and protective systems for potentially explosive atmospheres (Europa)
Seismisk
OSHPD – Office of Statewide Health Planning and Development (USA)
PSB – TÜV SÜD PSB (Singapore)
Værktøj og maskinsikkerhed
(2006/42/EF) MD – Maskindirektiv (Europa)
(2014/35/EU) LVD – Lavspændingsdirektiv (Europa)
(2014/30/EU) EMC – Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (Europe)

© Copyright 2018, Vicalia® Company. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af dette Vicalia-katalog må reproducere, opbevares i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på anden måde, elektronisk, mekanisk, fotokopi, optagelse eller på anden måde Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vicalia Company.

Intro
VicFlex™
Koblinger
Fittings
FireLock™ GSS
Hulfræsning
Ventiler og tilbehør
Anordninger og tilbehør
Hydrauliske regulerings-ventiler
Automatiske sprinklere
Vicalia Vortex™
Specielle systemer
Værktøj til klargøring af rør
Designdata
Index

Siden 1919 har Victaulics løsninger til rørsamling og flowstyring optimeret produktiviteten under konstruktionsarbejdet og mindsket risikoen og derved sikret, at projekter færdiggøres sikkert, til tiden og inden for budgettet. Victaulic er en kontinuerlig nyskabende virksomhed, og Victaulics portefølje af over 100.000 produkter og patenterede teknologier fremmer designfriheden samt forenklet inspektion og vedligeholdelse i alle systemers levetid.

Kig ind i mange af verdens mest genkendelige vartegn og industrielle anlæg, og du vil finde aktive Victaulic-løsninger, der gør dristige nyskabelser mulige. Fra de højeste bygninger til de dybeste miner kan kunderne stole på, at vores produkter øger den generelle holdbarhed for systemer i de mest krævende byggeprojekter og driftsbetingelser.

Fra koncept til idriftsættelse leverer Victaulic innovative rørprodukter og designtjenester, der er med til at fremme tilliden til enhver konstruktion.

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1 VicFlex™ sprinklerfittingsystem
- 9 Koblinger
- 17 Fittings
- 21 Innovative Groove System (IGS)
- 25 Hulfræsningssystem
- 27 Ventiler og tilbehør
- 35 Anordninger og tilbehør
- 47 Hydrauliske reguleringsventiler
- 53 Automatiske sprinklere
- 67 Victaulic Vortex™
- 69 Specielle systemer
- 73 Værktøj til klargøring af rør
- 85 Designdata
- 88 Indeks

VIDEREUD- DANNELSE

Victaulic® tilbyder en lang række efteruddannelseskurser. Disse kurser, der er lige fra 1-times seminarer til heldagsarrangementer, tilbyder undervisning i centrale branchekoncepter og Victaulic-løsninger. Skabt til ejere, ingeniører, entreprenører, inspektionsbranchen og alle andre, der ønsker at udvide deres viden om Victaulic og industrien omkring de rillede rørsammenføjnings- og flowkontrolmarkeder.

Du kan få flere oplysninger om Victaulic-kurserne for efter- og videreuddannelse eller planlægge din uddannelse ved at kontakte din lokale salgsrepræsentant eller sende os en e-mail på: VictaulicUniversity@victaulic.com



VIRTUELT DESIGN OG KONSTRUKTION

Tegninger, BIM-koordinering og softwareløsninger til den kommercielle byggeindustri. [Ressourcer - software](#) tilbyder et omfattende bibliotek af CAD-filer og softwareproduktindhold, der er oprettet i hver softwares oprindelige platform.

FASTER FROM THE STARTSM

Victaulic-værktøjer til Revit[®] leverer et intuitivt sæt værktøjer, som er formålsbygget til forbedring af rørledningsfunktionalitet i Revit[®] 2015 til 2018. Det er specifikt designet til at imødekomme ingeniørers og entreprenørers behov – så du får intelligente værktøjer til nøjagtig og effektiv rørledning. victaulicsoftware.com




VicFlex™ sprinklerfittingsystem

Victaulic leverer en omfattende portefølje af *VicFlex* -sprinkleranlæg, der er fuldt udviklet og fremstillet af Victaulic for ensartet installation og ydeevne. *VicFlex*-sprinkleranlæg yder sikkerhed ved at være 100 % modstandsdygtig for knæk og tilbyder de snævreste bøjninger på markedet. *VicFlex*, der er op til 13 gange hurtigere end det sorte rør med gevind, fjerner besværlige skæreværktøjer og tilpassede armeringsmaterialer. *VicFlex*-systemet har beslag, slanger og fittings til en lang række sprinkleranlæg, herunder: kommercielt nedhængte lofter, kommercielle lofter med metal- eller træramme/gipslofter, institutionelle vægrum, renrumsmiljøer eller industrielle kanalsystemer.



Slanger	side	Beslag (kommercielle lofter)	side
 <i>VicFlex</i> slange med fletindlæg og indkapslet kobling (Serie AH2-CC)	2	 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB10)	6
 <i>VicFlex</i> slange med fletindlæg (Serie AH2)	2	 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB11)	6
 <i>VicFlex</i> højtryksslange med fletindlæg (Serie AH2-300)	2	 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB12)	6
 <i>VicFlex</i> slange med fletindlæg (Serie AH1)	3	Specielle systemer	side
 <i>VicFlex</i> riflet slange (Serie AH5)	3	 <i>VicFlex</i> tørspinkler (Type VS1)	7
		 <i>VicFlex</i> til overflademontage (Type AB3)	7
Beslag (kommercielle lofter)	side	 <i>VicFlex</i> til koldopbevaring (Type AB6)	7
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB1)	3	 <i>VicFlex</i> til kanaler (Serie AQD)	8
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB2)	4	 <i>VicFlex</i> til renrum (Serie AQC-U)	8
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB4)	4		
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB5)	4	Tilbehør	side
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB7)	5	 <i>VicFlex</i> Overgangsnipler og vinkler	8
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB7 justerbart)	5		
 <i>VicFlex</i> beslag (Type AB8)	5		



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ slange med fletindlæg og indkapslet kobling

SERIE AH2-CC

[Download publikation 10.85](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indkapslet koblingsteknologi giver mulighed for hurtig, sikker installation og flade-til-flade visuel bekræftelse
- De skarpeste bøjninger tilgængelige; 100 % modstandsdygtig over for knæk
- Til brug på optimeret IGS-valsespor til 1" | DN25-rør
- Mindste bøjningsradius: cULus – 2" | 51 mm, FM – 7" | 178 mm, VdS – 3" | 76,2 mm
- Størrelse 31–72" | 790–1830 mm
- Tryk op til 232 psi | 1600 kPa | 16 bar



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ slange med fletindlæg

SERIE AH2

[Download publikation 10.85](#) for at få fuldstændige oplysninger

- De skarpeste og fleste bøjninger, der findes i branchen
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, 100 % modstandsdygtig for knæk
- Mindste bøjningsradius: cULus – 2" | 51 mm, FM – 7" | 178 mm, VdS/LPCB – 3" | 76,2 mm
- Størrelse 31 – 72" | 790 – 1830 mm
- Tryk op til 232 psi | 1600 kPa | 16 bar



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ højtryksslange med fletindlæg

SERIE AH2-300

[Download publikation 10.84](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Højtryksslange: 100 % Victaulic-design og -produktion
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, 100 % modstandsdygtig for knæk
- Mindste bøjningsradius: FM – 7" | 178 mm
- Størrelse 31 – 72" | 790 – 1830 mm
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

VicFlex™ sprinklerfittingsystem




Certificeringer/registreringer:



VicFlex™ slange med fletindlæg SERIE AH1

[Download publikation 10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fleksibel slange i rustfrit stål til brug i sænkede lofter eller hårde lofter
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, 100 % modstandsdygtig for knæk
- Mindste bøjningsradius: cULus – 3" | 76,2 mm, FM – 7" | 178 mm, VdS/LPCB – 3" | 76,2 mm
- Størrelse 31 – 72" | 790 – 1830 mm
- Tryk op til 232 psi | 1600 kPa | 16 bar




Certificeringer/registreringer:



VicFlex™ riflet slange SERIE AH5

[Download publikation 10.89](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fleksibel slange i rustfrit stål til brug i sænkede lofter
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Mindste bøjningsradius: cULus – 4" | 102 mm
- Størrelse 24 – 72" | 610 – 1830 mm
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar




VicFlex™ beslag med midt-på-flise og flise-monteringsfunktioner TYPE AB1

[Download publikationerne 10.84, 10.85](#) samt [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til nedsænkede eller hårde lofter
- Muliggør montering over loftfliser, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm

Certificeringer/registreringer:





Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ beslag med justerbart beslag fra under midten

TYPE AB2

[Download publikationerne 10.84, 10.85](#)
samt [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Elevationscentreringsbeslag i lokalet muliggør lodret justering uden at bryde loftsfladen
- Beslag i ét stykke til nedsænkede eller hårde lofter
- Muliggør montering over lofftfliser, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ beslag til hatkanal med midterbelsag justerbart fra midten

TYPE AB4

[Download publikationerne 10.84, 10.85](#)
samt [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til lofter med hårde lofter og hatpåforingsgittersystem
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Elevationscentreringsbeslag i lokalet muliggør lodret justering uden at bryde loftsfladen
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ beslag optimeret til træ- og metalstolper

TYPE AB5

[Download publikationerne 10.85 og 10.95](#)
for at få fuldstændige oplysninger

- Ingen skruer til metalstolper; én skrue pr. side til træstolper
- Elevationscentreringsbeslag i lokalet muliggør lodret justering uden at bryde loftsfladen
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm

VicFlex™ sprinklerfittingsystem



Certificeringer/registreringer:



VicFlex™-beslag

TYPE AB7

[Download publikationerne 10.84, 10.85, 10.89](#)
og [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til nedsænkede eller hårde lofter
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™-beslag

TYPE AB7 JUSTERBAR

[Download publikationerne 10.84, 10.85, 10.89](#)
og [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til nedsænkede eller hårde lofter
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Størrelser 27½" | 700 mm og 55" | 1400 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ beslag til CD-profil

TYPE AB8

[Download publikationerne 10.85](#)
og [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til hårde lofter
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ beslag til Armstrong® TechZone™

TYPE AB10

[Download publikationerne 10.84, 10.85](#)
samt [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til Armstrong™ TechZone™ lofter
- Fjern besværlige skæreværktøjer
- Størrelser 6" | 150 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ beslag til installationer med lav profil

TYPE AB11

[Download publikationerne 10.85](#)
og [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Installeres i områder med beskeden frirum 6" | 150 mm samlet udtag
- Kun til brug med 90° lave profilvinkler
- Størrelse 24" | 610 mm og 48" | 1219 mm



VicFlex™ beslag til brug med gevindstang

TYPE AB12


[Download publikationerne 10.85](#)
og [10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Designet til arbejde fra 36" | 914 mm ned til 4" | 100 mm frirum fra loftsfladen
- Muliggør montering over loftfliser, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Standardiserede åbninger, der kan bruges sammen med almindelige 3/8"/8" gevindskårne M10-stænger

Certificeringer/registreringer:



VicFlex™ sprinklerfittingsystem



Certificeringer/registreringer:



VICFLEX™ tørspinkler

TYPE VS1

[Download publikation 10.91](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Patenteret fleksibel tørspinklerteknologi
- K5.6 kommerciel hurtig respons og standard respons
- Hængende, skjult hængende, vandret sidevæg
- Til brug sammen med VicFlex-beslag: VB1 (træ- og metalstolper eller -strøer), VB2 (forsænket hængende, sænkede lofter), VB3 (skjult hængende, sænkede lofter)
- Mindste bøjningsradius: 2" | 51 mm
- Størrelser 38" | 965 mm, 50" | 1270 mm, 58" | 1475 mm



Certificeringer/registreringer:




VicFlex™ til overflademontering


TYPE AB3

[Download publikationerne 10.85 og 10.95](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Beslag i ét stykke til overflademontering
- Op til 10x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj
- Reducer nippelstørrelser 5,75" | 140 mm, 9,0" | 230 mm og 13" | 330 mm



Certificeringer/registreringer:



VicFlex™ til koldopbevaring

TYPE AB6

[Download publikation 10.90](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anordningens komponenter: V36 tørspinkler, serie AH2 slange med fletindlæg, beslaganordning
- Kold opbevaring, eliminerer kondens og modvirker differentialbevægelse
- Op til 4x hurtigere end sort rør med gevind, fjerner behov for besværligt skæreværktøj og skumforsegling
- Størrelse 31 – 72" | 790 – 1830 mm



Certificeringer/registreringer:



VicFlex™ til kanal

SERIE AQD

[Download publikation 10.87](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Til anvendelse med glasfiberforstærket plastkanal
- Beslag med kvadratisk eller rund bund
- Mindste bøjningsradius: FM-6" | 150 mm
- Størrelse 24 – 72" | 610 – 1830 mm
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar

VicFlex™ til renrum

SERIE AQC-U

[Download publikation 10.86](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Til anvendelse i renrum
- Mindste bøjningsradius: FM-6" | 150 mm
- Størrelse 24–72" | 610–1830 mm
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar

Certificeringer/registreringer:



VicFlex™ overgangsnipler og vinkler

[Download publikationerne 10.84, 10.85, 10.88 og 10.89](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Reducer nippelstørrelser 5,75" | 140 mm, 9,0" | 230 mm og 13" | 330 mm
- Reducer 90° vinkelstørrelse 4,8" | 123 mm og 6,3" | 161 mm
- Reducer 90° lavprofilstørrelse 4,8" | 123 mm og 6,3" | 161 mm (kun til anvendelse med Type AB5, AB11 eller AB12 beslag)

Koblinger

Victaulic®, der er ophavsmand til og opfinder af teknologi til sammenføjning af valsede rør, tilbyder en lang række koblingstyper og -størrelser til brandsikringssystemer. I 1952 udviklede Victaulic den første UL-listede kobling og fortsætter med at bygge videre på denne arv, som leverer produkter, der muliggør hurtig og ensartet installation. En vigtig produktudvikling var FireLock EZ™ Installation-Ready™-teknologien, som eliminerer behovet for at adskille og samle komponenter under installationen.



Koblinger	side	Koblinger	side
 FireLock EZ fast kobling (Type 009N)	11	 Plain End Installation-Ready™ Refuse-to-Fuse kobling til HDPE-rør (Type 905)	15
 FireLock™ fast kobling (Type 005H)	11	 Refuse-to-Fuse kobling til HDPE-til-stålrør (Type 907)	15
 QuickVic™ fast kobling (Type 107N)	11		
 Zero-Flex™ fast kobling (Type 07)	12	Adaptere	side
 QuickVic fleksibel kobling (Type 177N)	12	 FireLock flangeadapter (Type 744)	16
 Standard fleksibel kobling (Type 77)	12	 Vic-Flange-adapter (Type 741)	16
 Fleksibel kobling (Type 75)	13	 Vic-Flange-adapter (Type 743)	16
 Reduktionskobling (Type 750)	13		
 AGS fleksibel kobling (Type W77)	13		
 Fast kobling til Type 316 rustfrit stål (Type 489)	14		
 Udløbskobling (Type 72)	14		
 Højtryks fast kobling (Type HP-70)	14		
 Vic-Boltless kobling og værktøj (Type 791 og 792)	15		
 FireLock IGS Installation-Ready™ fast kobling (Type 108)	22		

Koblinger

Pakningstype	Type 009N	Type 005	Type 07	Type 107N	Type 77	Type 177N	Type 75	Type 750	Type W77	Type 489	Type 72 †	Type HP-70	Type 791
Standard 		•	•		•		•			•	•	•	•
Reduktion 								•					
Flush-Seal™ 		•	•		•		•		•				•
Installation-Ready™ 	•			•		•							

† separat pakning specielt designet til udløbskoblinger.

FireLock EZ™ Type 009N

Installation-Ready betyder hurtig, pålidelig produktivitet uden dikkedarer

Forbedret:

- 50 % mindre installationsarbejde
- 100 % forbedret batterilevetid

Fortsat:

- Hurtig og ensartet installation
- Nem visuel bekræftelse

så nemt som ingenting:

- Ingen løse dele, der kan falde ned eller forårsage personskade
- Leveres klar til montering
- 1 ¼ – 12" | DN32 – DN300
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar



Koblinger



FireLock EZ™ fast kobling

TYPE 009N

[Download publikation 10.64](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Vinklet boltflade leverer stivhed
- Størrelser 1¼ – 12" | DN32 – DN300
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Certificeringer/registreringer:



FireLock™ fast kobling

TYPE 005H

[Download publikation 10.02](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Vinklet boltflade leverer stivhed
- Størrelse 1¼ – 8" | DN32 – DN200
- Tryk op til 350 psi | 2413 kPa | 24 bar

Certificeringer/registreringer:



QuickVic™ fast kobling

TYPE 107N

[Download publikation 06.23](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Vinklet boltflade leverer stivhed
- Størrelser fra 2 – 12" | DN50 – DN300
- Tryk op til 750 psi | 5171 kPa | 52 bar

Certificeringer/registreringer:






Zero-Flex™ fast kobling

TYPE 07

[Download publikation 06.02](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Vinklet boltflade leverer stivhed
- Størrelser fra 1 – 12" | DN25 – DN300
- Tryk op til 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
- Til størrelser 14 – 50" | DN350 – DN1250, [download publikation 20.02](#) for at få oplysninger om AGS Type W07

Certificeringer/registreringer:




QuickVic™ fleksibel kobling

TYPE 177N

[Download publikation 0624](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Størrelser fra 2 – 8" | DN50 – DN200
- Tryk op til 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar

Certificeringer/registreringer:



Fleksibel kobling

TYPE 77

[Download publikation 06.04](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Krydsriflet hus i to dele
- Størrelser fra ¾ – 24" | DN20 – DN600
- Tryk op til 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
- Til størrelser 14 – 72" | DN350 – DN1800, [download publikation 20.03](#) for at få oplysninger om AGS type W77

Certificeringer/registreringer:



Koblinger



Certificeringer/registreringer:




Fleksibel kobling

TYPE 75

[Download publikation 06.05](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Let kobling til moderate tryk
- Størrelser fra 1 – 8" | DN25 – DN200
- Tryk op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar



Certificeringer/registreringer:



Reduktionskobling

TYPE 750

[Download publikation 06.08](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Erstatte to koblinger og en reduktionsfitting
- Størrelser fra 2 – 10" | DN50 – DN250
- Tryk op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar



Certificeringer/registreringer:




AGS fleksibel kobling

TYPE W77

[Download publikation 20.03](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Unik kileformet nøgleprofil øger den tilladte adskillelse af rørenden
- Størrelser fra 14 – 72" | DN350 – DN1800
- Tryk op til 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Til oprindelige rillestørrelser på ¾ – 24" | DN20 – DN600 (Style 77), [download publikation 06.04](#); Til oprindelige rillekoblinger med *Installation-Ready* teknologi i størrelser 2 – 8" | DN50 – DN200 (Style 177N), [download publikation 06.24](#)



Fast kobling til Type 316 rustfrit stål

TYPE 489

[Download publikation 17.25](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Reducerer lineær eller vinklet bevægelse betydeligt og er nyttig til ventilforbindelser, hvor der er behov for stivhed
- Størrelser fra 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- [Download publikation 17.33](#) til Type 489DX til duplex-koblingen i rustfrit stål

Certificeringer/registreringer:



Udløbskobling

TYPE 72

[Download publikation 06.10](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Sammenføjningsanordning til opnåelse af et integreret reduktionsudløb
- Størrelser fra 1½ – 6" | DN40 – DN150
- Tryk op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar

Certificeringer/registreringer:



Højtryks fast kobling

TYPE HP-70

[Download publikation 06.12](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Kraftigt hus til service under højt tryk
- Størrelser fra 2 – 16" | DN50 – DN400
- Tryk op til 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar

Certificeringer/registreringer:



Koblinger



Certificeringer/registreringer:



Vic-Boltless kobling og værktøj

TYPE 791 KOBLING OG 792 VÆRKTØJ

[Download publikation 06.11](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Giver en sikker, manipulationsfri lavprofilssamling
- Installeret kun med Victaulic® Type 792 værktøj
- Størrelser fra 2 – 8" | DN50 – DN200
- Tryk op til 700 psi | 4826 kPa | 48 bar



Certificeringer/registreringer:



Installation-Ready™ Refuse-to-Fuse™ kobling med flad ende til HDPE-rør

TYPE 905

[Download publikation 19.07](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet til HDPE-rør med flad ende fra DR7 – DR17
- Størrelser fra 2 – 8" IPS og 63 – 225 mm ISO
- Trykkapacitet overholder eller overstiger rørets ydelseskapaleteten



Certificeringer/registreringer:



Refuse-to-Fuse™ kobling til HDPE-til-stålrør

TYPE 907

[Download publikation 19.10](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet til at muliggøre en enkelt overgang fra HDPE-rør med flad ende fra DR7 – DR17 størrelser valset stålrørforingsystemer
- Størrelser fra 2 – 8" IPS HDPE til 2 – 8" valset stål
- Størrelser fra 63 – 225 mm ISO HDPE til 2 – 8" ISO valset stål
- Trykkapacitet overholder eller overstiger rørets ydelseskapaleteten




FireLock™ Flangekobling

TYPE 744

[Download publikation 10.04](#) for at få fuldstændige oplysninger

- ANSI-klasse og 150 flanger
- Størrelser 2 – 8" | DN50 – DN200
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Regional tilgængelighed, kontakt [Victaulic](#) for at få yderligere oplysninger

Certificeringer/registreringer:



Vic-Flange adapter

TYPE 741

[Download publikation 06.06](#) for at få fuldstændige oplysninger

- ANSI-klasse 125 og 150, australsk standard Tabel E, PN10/16 og JIS 10K
- Størrelser fra 2 – 24" | DN50 – DN600
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Til AGS størrelser 14 – 24" | DN350 – DN600, [download publikation 20.04](#) for at få oplysninger om AGS Type W741

Certificeringer/registreringer:



Vic-Flange adapter

TYPE 743

[Download publikation 06.06](#) for at få fuldstændige oplysninger

- ANSI-klasse 300 flanger
- Størrelser fra 2 – 12" | DN50 – DN300
- Tryk op til 720 psi | 4964 kPa | 50 bar

Certificeringer/registreringer:



Fittings

Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ -fittings og FireLock IGS til applikationer med lille diameter (1") fortsætter traditionen med at øge lethed og hastighed ved installation. Victaulic-løsninger, der gør gevindtilslutninger forældede, sikrer fuldstændig systemsikkerhed og øger sikkerheden på arbejdsstedet.



FireLock Installation-Ready™ fittings

-  90° vinkel (Nr. 101)
-  45° vinkel (Nr. 103)
-  Lige T-stykke (Nr. 102)
-  Lukkenippel (Nr. 143)

side

18
18
18
18

Standard fittings med valset ende

-  90° vinkel (Nr. 10)
-  45° vinkel (Nr. 11)
-  Lige T-stykke (Nr. 20)
-  Hætte (Nr. 60)


19
19
19
19

FireLock fittings

-  90° vinkel (Nr. 001)
-  45° vinkel (Nr. 003)
-  Lige T-stykke (Nr. 002)
-  Hætte (Nr. 006)
-  Afløbsvinkel (Nr. 10-DR)
-  Vic-End II End på slutbøjning (Nr. 67)

side

18
18
18
18
18
19



Innovative Groove System (IGS) produkter er omfattet af en ny, patenteret IGS-rillespecifikation, der er optimeret til rør på 1 tomme og er cULus-registreret og FM-godkendt til service op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar.

Se side 21 for at få yderligere oplysninger.

INSTALLATION-
READY™

Certificeringer/registreringer:



FireLock™ Installation-Ready™ fittings

NO. 101 90° VINKEL, NR. 103 45° VINKEL,
NR. 102 LIGE T-STYKK, NR. 143 LUKKENIPPEL

[Download publikation 10.06](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Praktisk montering i ét stykke med driftssikkerhed for FireLock EZ™ Type 009N fast kobling
- Op til 4 gange hurtigere installation sammenlignet med traditionelle koblinger og fittings
- Op til 10 gange hurtigere installation sammenlignet med gevindskæring
- Fittings kan leveres fra 1¼ – 2½" | DN32 – 73,0 mm og DN65
- Regional tilgængelighed, kontakt [Victaulic](#) for at få yderligere oplysninger



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ fittings

NO. 001 90° VINKEL
NO. 003 45° VINKEL
NO. 002 LIGE T-STYKKE
NO. 006 CAP

[Download publikation 10.03](#) for at få fuldstændige oplysninger

- FireLock fuldstrømsvinkelrør og T-stykker har CAD-udviklet, hydrodynamisk design, der giver en kortere centrum-til-ende dimension end standardfittings
- Mærkbar bule gør det muligt for vandet at foretage en jævnere drejning for at opretholde samme flowegenskaber som standard-fittings med fuldt flow
- Fittings fås fra 1¼ – 8" | DN32 – DN200



Certificeringer/registreringer:



Afløbsvinkel

NO. 10-DR

[Download publikation 10.05](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Tryknormering for standard fittings er i overensstemmelse med den monterede koblings normering
- Alle fittings leveres med riller til hurtig installation
- Fittings fås fra 2½ – 6" | 73,0mm – DN150

Fittings



Vic™-End II End på slutbøjning NO. 67

[Download publikation 10.21](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Tryknormering for standard fittings er i overensstemmelse med den monterede koblings normering
- Alle fittings leveres med riller til hurtig installation
- Fittings fås fra 1¼ – 3" | DN32 – DN80

Certificeringer/registreringer:



Standard fittings med valset ende

NO. 10 90° VINKEL

NO. 11 45° VINKEL

NO. 20 LIGE T-STYKKE

NO. 60 CAP

[Download publikation 07.01](#) for at få fuldstændige oplysninger om originale endefittings til kulstofstålrør

- Tryknormering for standard fittings er i overensstemmelse med den monterede koblings normering
- Alle fittings leveres med riller til hurtig installation
- Fittings fås fra ¾ – 12" | DN20 – DN600


Certificeringer/registreringer:



Innovative Groove System **IGS**

Innovative Groove System (IGS) produkter er omfattet af en ny, patenteret IGS-rillespecifikation, der er optimeret til rør på 1 tomme og er cULus-registreret og FM-godkendt til service op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar. Ved at eliminere brugen af rørtænger, som kan forårsage skade som følge af gentagne anstrengende bevægelser, giver kombinationen af produkter kunderne mulighed for at klargøre og installere hårde rør hurtigere og renere. Valsesporet bevarer rørtykkelsen, hvilket forbedrer korrosionsmodstanden og giver en visuel bekræftelse af flade-til-flade-installation.

- Regional tilgængelighed, kontakt [Victaulic](#) for at få yderligere oplysninger



FireLock IGS Installation-Ready™ fittings	side	FireLock IGS fittings og adaptore	side
 90° vinkel (Nr. 101)	22	 Lukkenippel (Nr. 143)	24
 Lige T-stykke (Nr. 102)	22	 Sprinklerreduktion (Nr. 148)	24
FireLock IGS Installation-Ready™ kobling	side	 Hungevind x rille 90° vinkel (Nr. 145)	24
 Fast kobling (Type 108)	22	 Hungevind x rilleadapter (Nr. 140)	24
FireLock IGS-udløb	side	 Hungevind x rilleadapter (Nr. 141)	24
 Udløbs-T-stykke (Type 922)	23	 Hætte (Nr. 146)	24
 Svejset udløb (Nr. 142)	23	Værktøj til klargøring af rør	side
		 RG2100 sporstikningsværktøj	78

INSTALLATION-
READY



FireLock™ IGS Installation-Ready™ fittings

NO. 101 90° VINKEL

NO. 102 LIGE T-STYKKE


[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Praktisk montering i ét stykke med driftssikkerhed for FireLock EZ™ Type 009N fast kobling
- Anvender den egenudviklede IGS Groove-specifikation [download publikation 25.14](#)
- Optimeret til 1" | DN25-rør
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Certificeringer/registreringer:



INSTALLATION-
READY



FireLock™ IGS Installation-Ready™ fast kobling

TYPE 108

[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Patentanmeldt kobling med én bolt
- Anvender den egenudviklede IGS Groove-specifikation [download publikation 25.14](#)
- Optimeret til 1" | DN25-rør
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Certificeringer/registreringer:



Innovative Groove System **IGS™**

FireLock™ IGS udløbs-T-stykke

TYPE 922

[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Giver en direkte forgrening på et hvilket som helst sted, hvor en hullet kan skæres i røret
- Anvender den egenudviklede IGS Groove-specifikation [download publikation 25.14](#)
- Fås fra 1¼ – 2½" | DN32 – 73,0mm med 1" | DN25 udløb

Certificeringer/registreringer:



FireLock™ IGS svejset udløb

NR. 142

[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Giver en direkte forgrening på et hvilket som helst sted, hvor en hullet kan skæres i røret og et udløb kan svejdes på
- Anvender den egenudviklede IGS Groove-specifikation [download publikation 25.14](#)
- Fås fra 1¼ – 4" | DN32–DN100 rørbøjle med 1" | DN25 udløb

Certificeringer/registreringer:





FireLock™ IGS fittings og adaptore

NO. 143 LUKKENIPPEL
 NO. 148 SPRINKLERREDUKTION
 NO. 145 HUNGEVIND× VALSET 90° VINKEL
 NO. 140 HANGEVIND × VALSEADAPTER
 NO. 141 HUNGEVIND× VALSEADAPTER
 NO. 146 HÆTTE

[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anvender den egenudviklede IGS Groove-specifikation [download publikation 25.14](#)
- Optimeret til 1" | DN25-rør
- Fittingtryknormering er i overensstemmelse med den monterede koblings normering

Certificeringer/registreringer:



FireLock™ IGS sporstikningsværktøj

RG2100



[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en støbt ramme til brug på et standard Ridgid™ 300 Power Drive
- Rammen kan holde:
 - RG2100 værktøjshoved
 - Fræser
 - Rømmejern
 - Stang
- Riller i henhold til IGS-rillespecifikationen, [download publikation 25.14](#)
- Optimeret til valseporing af IGS 1" | DN25 kulstofstål Schedule 40 ned til Schedule 10 rør



Hulfræsningssystemer

Victaulic® udviklede konceptet til hulfræsning af rør for at muliggøre en hurtig og nem mellemrørsløsning, der ikke kræver svejsning. Systemet muliggør en direkte forgrening på et hvilket som helst sted, hvor en hullet kan skæres i røret. Pakningerne svejdes, så de passer til rørets udvendige diameter og er trykfølsomme for at give en forsegling.



Udløb	side	Værktøjer	side
 FireLock™ udløbs-T-stykke (Type 922)	25	 Hulfræsningsværktøj	81 – 82
 FireLock IGS udløbs-T-stykke (Type 922)	23		
 FireLock sprinkler-T-stykke med lav profil – kun EMEA (Type 912)	26		
 Mechanical-T udløb (Type 920/920N)	26		
 Båndløst udløb (Type 923)	26		
 FireLock IGS svejset udløb (Nr. 142)	23		




FireLock™ udløbs-T-stykke TYPE 922

[Download publikation 10.52](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Giver en direkte forgrening på et hvilket som helst sted, hvor en hullet kan skæres i røret
- Kan leveres som udløb med hungevind
- Størrelse fra 1¼ – 2½" | DN32 – 73,0 mm og DN65
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Fås også med FireLock IGS 1" | DN25 valset udløb, se side 23

Certificeringer/registreringer:






FireLock™ sprinkler-T-stykke med lav profil – kun EMEA

TYPE 912

[Download publikation 10.53](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Giver en direkte forgrening kun til sprinklere på en placering, hvor der kan skæres et hul i røret
- Størrelser fra 1 – 1½" | DN25 – DN40
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Certificeringer/registreringer:



Mechanical-T boltet forgreningsudløb og krydssamling

TYPE 920/920N

[Download publikation 11.02](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Giver en direkte forgrening på et hvilket som helst sted, hvor en hullet kan skæres i røret
- Kan leveres som T-stykke eller krydsudløb med hungevind eller rillede ender
- Størrelser fra 2 – 8" | DN50 – DN200
- Tryk op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar

Certificeringer/registreringer:



Vic-Let båndløst udløb

TYPE 923

[Download publikation 11.05](#) for at få fuldstændige oplysninger


- Giver hurtigt og nemt rørudløb uden behov for bånd eller lavere kabinet
- Størrelser fra 4 – 10" | DN100 – DN250
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Certificeringer/registreringer:



Ventiler og tilbehør

Siden 1919 har Victaulic® forpligtet sig til nyskabelse i jagten på hurtigere og nemmere måder at tilslutte rørsystemer på. Specielt inden for brandbeskyttelsesindustrien fortsætter Victaulic med at forenkle installationsprocessen ved at reducere individuelle dele og dele ved at lave unikke produkter, der kan bruges til flere funktioner og har mindre fodaftryk. Dokumentation for denne praksis kan ses i FireLock™ Commercial Zone Control Riser-modulet (serie 747M) og Alarm Test-modulet.



Ventiler	side	Ventiler	side
FireLock spjældventil – Kontrolåben (Serie 705)	28	FireLock kugleventil (Serie 728)	31
FireLock højtryksspjældventil – Kontrolåben (Serie 765)	28	FireLock kugleventil (Serie 722)	31
FireLock spjældventil – Kontrollukket (Serie 707C)	28	FireLock zoneinddelte modulsamlinger (Serie 247)	32
FireLock højtryksspjældventil – Kontrollukket (Serie 766)	29	FireLock kommerciel zonekontrol stigrørsmodul (Serie 747M)	32
FireLock Kontraventil (Serie 717)	29		
FireLock Højtrykskontraventil (Serie 717H)	29	Tilbehør	side
FireLock Kontraventil til stigrør (Serie 717R)	30	FireLock opretstående vægindikator (Serie 773)	33
FireLock Kontraventil til stigrør (Serie 717HR)	30	FireLock opretstående gulvindikator (Serie 774)	33
FireLock OS&Y-skydeventiler (Serie 771H/771F)	30	TestMaster™ II alarmtestmodul (Serie 720)	33
FireLock NRS-skydeventiler (Serie 772H/772F)	31	Testmåler til brandpumpe (Serie 735)	34
		FireLock Wye Type Vic-filtersi (Serie 732H)	34



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ spjældventil – kontrollåben

SERIE 705

[Download publikation 10.81](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Vejrbestandigt aktuatorhus godkendt til indendørs eller udendørs brug
- Sejjerndel og skive med EPDM-sæder
- Størrelser fra 2 – 12" | DN50 – DN300
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ højtryksspjældventil – kontrollåben

SERIE 765

[Download publikation 10.80](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Vejrbestandigt aktuatorhus godkendt til indendørs eller udendørs brug
- Sejjerndel og skive med nitril-sæder
- Størrelser fra 2 – 12" | DN50 – DN300
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ spjældventil – Kontrollukket

SERIE 707C

[Download publikation 10.75](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Design, der skal være kontrollukket under normale driftsforhold
- Sejjerndel og skive med EPDM-sæder
- Størrelser fra 2 – 8" | DN50 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Ventiler og tilbehør



Certificeringer/registreringer:

FireLock™ højtryksspjældventil
– Kontrollukket

SERIE 766

[Download publikation 10.83](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Konstrueret til at blive kontrollukket under normale driftsforhold
- Sejjerndel og skive med nitril-sæder
- Størrelser fra 2 – 12" | DN50 – DN300
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ kontraventil

SERIE 717

[Download publikation 10.08](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en elastomerindkapslet skive med et elektroløst forniklet sæde
- Størrelser fra 2 ½ – 12" | 73,0 mm – DN300
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar



Certificeringer/registreringer:




FireLock™ højtrykskontraventil

SERIE 717H

[Download publikation 10.08](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en skive i rustfrit stål, der sidder mod O-ringspakningen, når den er monteret på den elektroløse forniklede overflade
- Størrelser fra 2 – 3" | DN50 – DN80 mm
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar




FireLock™ kontraventil med stigrør SERIE 717R

[Download publikation 10.09](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en elastomerindkapslet skive med et elektroløst forniklet sæde
- Inkluderer trykfølere opstrøms og nedstrøms, ved bestilling skal stigrørkontROLSÆT angives
- Størrelser fra 4 – 8" | DN100 – DN200
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Certificeringer/registreringer:



FireLock™ højtrykskontraventil til stigrør SERIE 717HR

[Download publikation 10.09](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en skive i rustfrit stål, der sidder mod O-ringspakningen, når den er monteret på den elektroløse forniklede overflade
- Inkluderer trykfølere opstrøms og nedstrøms, ved bestilling skal stigrørkontROLSÆT angives
- Størrelser fra 2 – 3" | DN50 – DN80
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Certificeringer/registreringer:




FireLock™ OS&Y-skydeventiler SERIE 771H og 771F

[Download publikation 10.92](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fås som Groove x Groove eller Groove x Flange*
- Bruges, når der kræves positiv afbrydelse i en brandslange og en hurtig visuel indikator for åben/lukket position er nødvendig
- Størrelser fra 2 ½ – 12" | 73,0 mm – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar

* Flange kun tilgængelig i ANSI

Certificeringer/registreringer:



Ventiler og tilbehør



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ NRS-skydeventiler

SERIE 772H og 772F

[Download publikation 10.92](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fås som Groove × Groove eller Groove × Flange*
- Bruges til at afbryde, hvor ventilen betjenes via fjernadgang
- Størrelser fra 2 ½ – 12" | 73,0 mm – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar

* Flange kun tilgængelig i ANSI



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ kugleventil

SERIE 728

[Download publikation 10.17](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Standard port- og overvågningskontakt, kan leveres med valsede eller hungevindskårne ender
- Størrelser fra 1 – 2" | DN25 – DN50
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar




Certificeringer/registreringer:

Kugleventil med messingstykke—
Med gevind

SERIE 722

[Download publikation 08.15](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Standardport, endeventil med indvendigt gevind fremstillet af smedet messing
- Størrelser fra ¼ – 2" | DN8 – DN50
- Tryk op til 600 psi | 4137 kPa | 41 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ beboelseszone kontrolmodul med stigrør

SERIE 247

[Download publikation 10.97](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en støbt del med lukkeventil, test- og afløbsventilkombination og forskellige størrelser, flowkontakt og en trykmåler
- Størrelser fra 1 – 2" | DN25 – DN50
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ kommerciel zone kontrolmodul med stigrør

SERIE 747M


[Download publikation 10.96](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder en støbt del med lukkeventil, test- og afløbsventilkombination og forskellige størrelser, flowkontakt og en trykmåler
- Størrelser fra 1¼ – 6" | DN32 – DN150
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Ventiler og tilbehør



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ opretstående vægindikator


SERIE 773

[Download publikation 10.92](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anvendes med FireLock NRS-skydeventiler, se side 31
- Størrelser fra 2 ½ – 12" | 73,0 mm – DN300



Certificeringer/registreringer:




FireLock™ opretstående gulvindikator

SERIE 774

[Download publikation 10.92](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anvendes med FireLock NRS-skydeventiler, se side 31
- Størrelser fra 2 ½ – 12" | 73,0 mm – DN300



Certificeringer/registreringer:




TestMaster™ II alarmtestmodul

SERIE 720

[Download publikation 10.22](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Kan leveres med valset eller hungevindende samt trykafslastningsventil
- Størrelser fra 1 – 2" | DN25 – DN50
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar



Certificeringer/registreringer:



Testmåler til brandpumpe

SERIE 735

[Download publikation 10.11](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Størrelser fra 2 ½ – 12" | 73,0 mm – DN300
- Model "L" trykdimensioneret op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Model "S" trykdimensioneret op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ Wye Type Vic-Strainer

SERIE 732H

[Download publikation 10.68](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Leverer direkte gennemstrøm til lavere trykfald
- Størrelser fra 2 – 4" | DN50 – DN100
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Anordninger og tilbehør

FireLock NXT™-anordninger tager endnu et spring fremad inden for ventildesign og -drift. *FireLock NXT*-enheder har et lavere driftstryk og ultrahurtig udløsnings tid, fordi luft-til-vand-differentialet er elimineret, hvilket giver større driftssikkerhed og gør det nemmere at installere, servicere og vedligeholde. Desuden reducerer det kompakte trim og membrandesign ventilens afstand fra midten til bag på op til hele 7" | 178 mm sammenlignet med konkurrerende ventiler.



Anordninger	side	Tilbehør	side
 <i>FireLock NXT</i> kontraventil til tør system (Serie 768N)	37	 Luftvedligeholdelse/kompressoranordning (Serie 7C7)	41
 <i>FireLock NXT</i> kontraventil til overstrømningssystem (Serie 769N)	37	 Elektrisk/pneumatisk dobbelt aktuator med lås	41
 <i>FireLock NXT</i> kontraventil til præaktionsystem (Serie 769N)	37	 Lavtryksaktuator (Serie 776)	41
 <i>FireLock NXT</i> præaktionssystem med AutoConvert-anordning (Serie 769N)	38	 Dobbelt pneumatisk aktuator (Serie 798)	42
 <i>FireLock Fire-Pac</i> (Serie 745)	38	 <i>FireLock</i> kuglekontraventil (Serie 748)	42
 <i>FireLock NXT</i> kontraventil til vekselstillet våd/tør system – kun i Europa (Serie 764)	39	 <i>FireLock</i> automatisk afløb (Serie 749)	42
 <i>FireLock™</i> kontraventil med alarm (Serie 751)	39	 Panel til manuel udløsning (Serie 755)	43
 <i>FireLock</i> Europæisk kontraventionsstation med alarm (Serie 751)	39	 <i>FireLock</i> dry accelerator (Serie 746-LPA)	43
		 <i>FireLock</i> eftertændingskammer (Serie 752)	43
		 <i>FireLock</i> luftvedligeholdelse/kompressoranordning (Serie 757 og 757P)	44
		 Vandsøjle afløbssæt (Serie 75D)	44
		 Supplerende alarmsæt (Serie 75B)	44
		 Vandmotoralarm (Serie 760)	45

VENSTRE SVARER TIL LUFT
HØJRE SVARER TIL VAND
INGEN FORVIRRING.



AIR

Fyld systemet op til
minimum 13 psi |
90 kPa | 0,9 bar



KUGLEVENTIL (VAND)

Åbn kugleventilen i
fødeledningen. Lad vandet
løbe gennem det automatiske
drænrør.



REGULERINGSVENTIL


Åbn hovedreguleringsventilen til vandforsyningen langsomt, indtil
vandet strømmer regelmæssigt fra den åbne hovedafløbsventil
til vandforsyningen. Luk hovedafløbsventilen til vandforsyningen.

Bemærk: Der henvises til den komplette installationsvejledning,
før ventilen betjenes.

STRØMLINET
KONFIGURATION.
SÅ NEMT SOM.



Anordninger og tilbehør



Ventil vist med Vic-Quick-stigrør.

Certificeringer/registreringer:




FireLock NXT™ kontraanordning

SERIE 768N Tørsystem

[Download publikation 31.80](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anvendes steder, hvor rør kan fryse som uopvarmede lagerhaller, udendørs parkeringsarealer eller stadion
- Aktiveringsmuligheder: Serie 776 lavtryksaktuator
- Fås blottet, med trim, som Vic™-Quick-stigrør eller i serien 745 FireLock™ Fire-Pac-kabinet
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar



Ventil vist med Vic-Quick-stigrør.

Certificeringer/registreringer:



FireLock NXT™ kontraanordning

SERIE 769N overstrømningssystem

[Download publikation 31.81](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anvendes hvor vandtæppe og hurtig vandlevering er påkrævet som opbevaringsanlæg med stærkt brandbart materiale eller flyhangar
- Aktiveringsmuligheder: FireLock magnetaktuator, Series 776 lavtryksaktuator
- Fås blottet, med trim, som Vic-Quick-stigrør eller i serien 745 FireLock Fire-Pac-kabinet
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar



Ventil vist med Vic-Quick-stigrør.

Certificeringer/registreringer:




FireLock NXT™ kontraanordning

SERIE 769N præaktionssystem

[Download publikation 31.82](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Anvendes hvor ekstra sikkerhedsforanstaltning mod systemaktivering er påkrævet som opbevaring af uvurderlig kunst, biblioteker eller datacentre
- Aktiveringsmuligheder: FireLock magnetaktuator, Serie 776 lavtryksaktuator, serie 767 elektrisk/pneumatisk aktuator, serie 798 dobbelt pneumatisk aktuator
- Fås blottet, med trim, som Vic-Quick-stigrør eller i serien 745 FireLock Fire-Pac-kabinet
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar



Certificeringer/registreringer:




AutoConvert-anordning

Til SERIE 769N elektrisk udløsning

[Download publikation 30.84](#) for at få fuldstændige oplysninger

- I tilfælde af strømsvigt skifter AutoConvert-modulet fra lukket til åben vha. en hurtig elektrisk impuls
- Anvendes med Serie 769N ventiler med elektrisk udløsning i størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ Fire-Pac

SERIE 745


[Download publikation 30.23](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Komplet brandsikringsventil i lukket vandsikret kabinet samlet på forhånd
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Tilpassede løsninger

Med flere tilgængelige muligheder end nogensinde før er hvert enkelt Fire-Pac-system helt unikt.

- Vejrbestandighed iht. NEMA 4-standarderne
- Rørføddning og -dræn kan placeres på det venstre, højre eller nederste panel
- Isolering- og opvarmningskomponenter tilgængelige ned til en omgivelsestemperatur på minimum 20 °F | -6 °C
- Mulighed for påfyldningssæt med kompressor og nitrogen
- Muligheder for paneldesign omfatter nu et adresserbart panel, der kan oprette netværk til andre intelligente enheder
- Farvemulighed til specielkabiner



Anordninger og tilbehør



Certificeringer/registreringer:




FireLock NXT™ kontraventil til vekselstillet våd/tør system – kun i Europa

SERIE 764

[Download publikation 30.83](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fås blottet, med trim eller som Vic™-Quick stigrør
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ kontraventil med alarm

SERIE 751

[Download publikation 30.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Forhindrer kontrastrøm af vand fra systemets rørføring til vandforsyningen
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar



Certificeringer/registreringer:




FireLock™ europæisk kontraventilstation med alarm

SERIE 751


[Download publikation 30.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Forhindrer kontrastrøm af vand fra systemets rørføring til vandforsyningen
- Trimpakke indeholder alarmtrykkontakt og kontrolventil
- Størrelser fra 1½ – 8" | DN40 – DN200
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Oversigt over kompatibelt tilbehør

					
	Serie 768N tør	Serie 769N overstrømning	Serie 769N præaktion	Serie 764 vekseltillet våd/tør	Serie 751 alarm Series 751 europæisk Kontraventilstation med alarm
STANDARD					
Serie 7C7 kompressorpakke	•	•	•	•	
Serie 767 elektrisk/pneumatisk aktuator			•		
Serie 776 lavtryksaktuator	•	•	•	•	
Serie 798 dobbelt pneumatisk aktuator			•		
Serie 729 drypkugleanordning	•	•	•	•	
Serie 748 kuglekontraventil	•	•	•	•	
Serie 749 automatisk afløbsanordning	•	•	•	•	
Serie 755 manuel trækstation		•	•		
EKSTRAUDSTYR					
Serie 746 dry accelerator	•	•	•	•	
Serie 746-LPA dry accelerator	•	•	•	•	
Serie 752 FireLock™ eftertændingskammer					•
Serie 757/757P luftvedligeholdelse med trimanordning	•	•	•	•	
Serie 75-D vandsøjlekomponentafløbssæt	•	•	•	•	
Serie 75-B supplerende alarmsæt	•	•	•	•	
Serie 760 vandmotor-alarm	•	•	•	•	•
Afløbstilslutningssæt	•	•	•	•	•
AutoConvert-trimanordning			•		
ELEKTRISK					
Alarmtrykkontakter	•	•	•	•	•
Overvågningskontakter	•	•	•	•	

Anordninger og tilbehør




Luftvedligeholdelse/ kompressoranordning

SERIE 7C7

[Download publikation 30.22](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Indeholder stigrørsmonteret kompressor, serie 757P luftvedligeholdelsesanordning og fleksible slanger til installation

Certificeringer/registreringer:



Elektrisk/pneumatisk dobbelt aktuator med lås


SERIE 767

[Download publikation 30.62](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet med enkelt udløsersted til den pneumatiske hændelse uanset trykket i vandforsyningen samt integreret elektrisk magnet
- Bruger en ½" | DN15 NPT-forbindelse, ledningsført til 24 VDC
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar



Certificeringer/registreringer:




Lavtryksaktuator


SERIE 776

[Download publikation 30.65](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet med enkelt udløsersted til den pneumatiske hændelse uanset trykket i vandforsyningen
- Medfølger som standard på serie 768N tør, serie 769N overstrømning og serie 769N præaktion FireLock NXT™-ventiler
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar




Certificeringer/registreringer:





Certificeringer/registreringer:




Dobbelt pneumatisk aktuator


SERIE 798

[Download publikation 30.61](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet til aktivering ved 7 psi | 48 kPa | 0,5 bar til både pilot- og sprinklersystem
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ kuglekontraventil


SERIE 748

[Download publikation 30.44](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Forbliver helt åben, så der er fri luftgennemstrømning, indtil sprinklerstyreventilen aktiveres, hvorefter vandstrømmen, der kommer ind i sprinklersystemet, vil lukke kuglekontrollen og sørge for at luftforsyningstrimmet ikke oversvømmes.
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar



Certificeringer/registreringer:



FireLock™ automatisk afløb

SERIE 749

[Download publikation 30.43](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Dræner membranens fødeledning, så membranen ikke kan tryksætte igen
- Skal nulstilles manuelt efter afvikling
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Anordninger og tilbehør



Panel til manuel udløsning

SERIE 755

[Download publikation 30.41](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fungerer som en manuelt betjent aktiveringsanordning
- Indeholder en speciel kugleventil med kvart omdrejning monteret i et malet stålkabinet
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar




FireLock™ dry accelerator

SERIE 746-LPA

[Download publikation 30.64](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Konstrueret til Serie 768N tør og Serie 769N præaktionsventiler for at opnå hurtig responstid og/eller opnå et større system
- Systemets lufttryk varierer fra 13 psi | 90 kPa | 0,9 bar til 18 psi | 124 kPa | 1,2 bar
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Certificeringer/registreringer:



FireLock™ eftertændingskammer


SERIE 752

[Download publikation 30.31](#) for at få fuldstændige oplysninger


- Reducerer risikoen for falske alarmer på grund af stigning i vandforsyningsstrykket
- Konstrueret til brug sammen med Victaulic® serie 751 alarmkontraventiler
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Certificeringer/registreringer:





Certificeringer/registreringer:




FireLock™ luftvedligeholdelsestrimanordning SERIE 757 og 757P

[Download publikationerne 30.35 og 30.36](#)
for at få fuldstændige oplysninger

- Reducerer højtryksforsyningsluften gennem den indbyggede regulator til anbefalet lufttryk baseret på vandforsyningsstrykket
- Serie 757P konstrueret med trykkontakt til brug sammen med små kompressorer som ikke har trykkontakter



Certificeringer/registreringer:




Vandsøjleafløbssæt SERIE 75D

[Download publikation 30.34](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Dræner automatisk overskydende vand i stigrøret over klapventilen
- Der kræves ingen vedligeholdelse eller nulstilling af operatøren
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar



Certificeringer/registreringer:



Supplerende alarmsæt SERIE 75B

[Download publikation 30.33](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Sikrer, at den mekaniske alarm fortsætter, selv om klapventilen lukker, og der fyldes vand over den i systemet
- Tryk op til 300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Anordninger og tilbehør



Vandmotoralarm

SERIE 760

[Download publikation 30.32](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Mekanisk, vanddrevet anordning, der signalerer vandstrømmen i et automatisk sprinklersystem
- Til vægtykkelser på 2 – 13" | 51 – 330 mm
- Rød emalje er standardfinish til klokken

Certificeringer/registreringer:



Hydrauliske reguleringsventiler


Gennem vores eksklusive partnerskab med Bermad tilbyder Victaulic nu innovative løsninger til kontrol og styring af brandsikringssystemer, specielt i forbindelse med vandforsyning og trykstyring.

Design af brandsikringssystemer til bygninger med høj vækst og høj efterspørgsel udgør et unikt sæt udfordringer, som alle kan løses ved at udnytte Bermads produkt- og tekniske ekspertise sammen med Victaulics omfattende systemviden og support.

- Regional tilgængelighed, kontakt [Victaulic](#) for at få yderligere oplysninger



Niveaureguleringsventiler	side	Trykreguleringsventiler	side
 Modulerende vandret niveaureguleringsventil (Serie 866-460)	48	 Trykreducerende reguleringsventil (Serie 867-42T)	49
 Dobbelt elektronisk niveaureguleringsventil (Serie 866-465)	48	 Trykreducerende reguleringsventil (Serie 867-7UL)	50
 Dobbelt lodret flyder niveaureguleringsventil (Serie 866-466)	48	 Trykreducerende reguleringsventil (Serie 867-400)	50
 Modulerende højdestyring niveaureguleringsventil (Serie 866-480)	49	 Trykaflastnings-reguleringsventil (Serie 867-43T)	50
 Niveaureguleringsventil med trevejs-højdestyring (Serie 866-482)	49	 Trykaflastnings-reguleringsventil (Serie 867-7UF)	51
		 Trykaflastnings-reguleringsventil med elektrisk overstyring (Serie 867-759)	51
		 Trykaflastnings-reguleringsventil (Serie 867-4UF)	51
		 Trykaflastnings-reguleringsventil med elektrisk overstyring (Serie 867-459)	52



Modulerende vandret niveaureguleringsventil

SERIE 866-460

[Download publikation 30.94](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Hydraulisk styret membranaktiveret ventil, der styrer beholderens påfyldning for at opretholde et konstant vandniveau, uanset svingende behov
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar



Dobbelt elektronisk niveaureguleringsventil

SERIE 866-465

[Download publikation 30.94](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Hydraulisk styret, membranaktiveret ventil, der styrer beholderfyldning som reaktion på signaler fra den elektriske svømmerafbryder
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar




Dobbelt lodret flyder niveaureguleringsventil

SERIE 866-466

[Download publikation 30.94](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Hydraulisk styret, membranaktiveret reguleringsventil, der styrer beholderfyldning som reaktion på en hydraulisk svømmerafbryder
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar

Hydrauliske reguleringsventiler




Niveaureguleringsventil med modulerende højdestyring

SERIE 866-480

[Download publikation 30.94](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Hydraulisk styret, membranaktiveret ventil, der lukker ved et forudindstillet beholderniveau og åbner som reaktion på en sensor i højdeføleren, der er monteret på hovedventilen
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar




Niveaureguleringsventil med trevejs-højdestyring

SERIE 866-482

[Download publikation 30.94](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Hydraulisk styret, membranaktiveret ventil, der lukker ved et forudindstillet beholderniveau og åbner som reaktion på en sensor i 3-vejs højdeføleren, der er monteret på hovedventilen
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 250 psi | 1724 kPa | 17 bar




Trykreducerende reguleringsventil

SERIE 867-42T

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Lav flowstabilitet uden anti-kavitationstilbehør
- Fuldt understøttet og forstærket membran
- Ingen forhindringer i flowvejen
- Ventildel med Y-mønster
- Størrelser 1½ – 10" | DN40 – DN250
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Certificeringer/registreringer:





Certificeringer/registreringer:




Trykreducerende reguleringsventil

SERIE 867-7UL

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Aktuatorens med dobbelt kammer giver hurtig reaktion på ændringer i systemets tilstand
- Avanceret aktuator design øger driftslevetiden
- Ventildel med Y-mønster
- Størrelser 1½ – 16" | DN40 – DN400
- Tryk op til 350 psi | 2413 kPa | 24 bar




Trykreducerende reguleringsventil


SERIE 867-400

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Patenteret forstærket membran af valset elastomer
- In-line servicevenlighed eliminerer behovet for at fjerne for service
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar



Certificeringer/registreringer:



Trykafastnings-reguleringsventil

SERIE 867-43T

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Lav flowstabilitet uden anti-kavitationstilbehør
- Fuldt understøttet og forstærket membran
- Ingen forhindringer i flowvejen
- Ventildel med Y-mønster
- Størrelser 1½ – 10" | DN40 – DN250
- Tryk op til 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

Hydrauliske reguleringsventiler



Certificeringer/registreringer:



Trykaflastnings-reguleringsventil

SERIE 867-7UF

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Aktuatoren med dobbelt kammer giver hurtig reaktion på ændringer i systemets tilstand
- Avanceret aktuatorendesign øger driftslevetiden
- Ventildel med Y-mønster
- Størrelser 1½ – 16" | DN40 – DN400
- Tryk op til 350 psi | 2413 kPa | 24 bar




Trykaflastnings-reguleringsventil med elektrisk overstyring

SERIE 867-759

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Aktuatoren med dobbelt kammer giver hurtig reaktion på ændringer i systemets tilstand
- Avanceret aktuatorendesign øger driftslevetiden
- Ventildel med Y-mønster
- Størrelser 1½ – 16" | DN40 – DN400
- Tryk op til 350 psi | 2413 kPa | 24 bar



Trykaflastnings-reguleringsventil


SERIE 867-4UF

[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Patenteret forstærket membran af valset elastomer
- In-line servicevenlighed eliminerer behovet for at fjerne for service
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar

Certificeringer/registreringer:





Trykaflastnings-reguleringsventil med elektrisk overstyring

SERIE 867-459


[Download publikation 30.93](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Patenteret forstærket membran af valset elastomer
- In-line servicevenlighed eliminerer behovet for at fjerne for service
- Hus med kugleventil
- Størrelser 1½ – 12" | DN40 – DN300
- Tryk op til 175 psi | 1207 kPa | 12 bar

Automatiske sprinklere

Victaulic® FireLock™-sprinklere er udviklet til en lang række anvendelser og fås med en lang række finish- og temperaturklasser samt krav til æstetik og ydeevne.

Victaulic tilbyder et komplet udvalg af tilbehør, gitre, skjolde, blik, ekspansions- og dæklader – alt sammen udviklet, så du kun behøver at gå ét sted hen til dit næste sprinklerprojekt.



Kategori

side

	Standard kommerciel	55 – 56
	Udvidet dækning	57 – 58
	Opbevaring	59 – 60
	Udvidet dækning	61
	Specifik anvendelse	62
	Tør	63 – 64
	Dyser	65
	Skruenøgler	66
	Tilbehør	66

Victaulic® FireLock™-sprinklere

Nem og sikker installation

Åbne skruenøgler, topnøgler og forsænkede skruenøgler til sprinklere er udviklet specielt til installation af Victaulic-sprinklere.

Innovativt design

Nye sprinklermodeller giver ekstra sprøjtetækning med en æstetisk flot, flad dæklade.

Ophavsretligt beskyttede belægninger

VC-250 er en tilvalgs, korrosionsbestandig belægning, der er udviklet af Victaulic for at øge beskyttelsen af FireLock-sprinklere mod visuelle og fysiske ændringer som f.eks. eksponering for vejr eller eksponering for områder, der kan specificeres som kemiske miljøer. Denne nikkelbaserede belægning med flere lag dækker fuldstændig hver enkelt FireLock-sprinkler og giver øget korrosionsbestandighed, samtidig med at funktionaliteten bevares.

Tabel over tilgængelig temperaturklasser					
Victaulic® reservedelsidentifikation	Temperatur – °F °C		Sprinkler Temperatur Klassifikation	Farve på glashætte	Farve på loddeforbindelse
	Nominal temperaturklasse	Maks. tilladte omgivende temperatur			
A ¹	135 57	100 38	Almindelig	Orange	
C	155 68	100 38	Almindelig	Red	
D ²	165 74	100 38	Almindelig		
E	175 79	150 65	Mellemliggende	Gul	
F	200 93	150 65	Mellemliggende	Grøn	
G	212 100	150 65	Mellemliggende		Sort med hvid prik/hvide arme
J	286 141	225 107	Høj	Blå	Sort med blå prik/blå arme
K	360 182	300 149	Ekstra høj ³	Lille	
M	Åben			Åben	Åben
N	162 72	100 38	Almindelig		Sort

¹ 138°F | 59°C pr. LPCB

² Dæksel til brug med en standard sprinkler eller en skjult sprinkler med hurtig respons 175°F | 79°C eller 200°F | 93°C

³ Kun standard respons.


Vigtige bemærkninger:

Alle glashætter er klassificeret til temperaturer fra –67 °F | –55 °C op til dem, der er vist i tabellen ved siden af.

Ikke alle temperaturer er tilgængelige med alle typer sprinklere. Se den enkelte produktpublikation for at få specifikke oplysninger.

Automatiske sprinklere

Standard kommerciel




Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Standard respons

Model/ SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C (se ovenfor)	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skrue- nøgle	Publikation
V2401	4.2 6.1	LH	Opretstående	SR	$\frac{3}{8}$ 10	135, 155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.87
V2403	4.2 6.1	LH	Hængende	SR	$\frac{3}{8}$ 10	135, 155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.87
V2701	2.8 4.0	LH	Opretstående	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.40
V2703	5.6 8.1	All	Opretstående	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, FM, VdS, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	250 17	V27, V27-2	40.10
V2705	2.8 4.0	LH	Hængende	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.40
V2707	5.6 8.1	All	Hængende	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, FM, LPCB, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	250 17	V27, V27-2	40.10
V2709	5.6 8.1	LH, OH	Horisontal sidevæg	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, FM, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	250 17	V27, V27-2	40.11
V2725	5.6 8.1	OH	Konventionel	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, N, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.17
V2727	5.6 8.1	All	Europæisk hængende	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.18
V2753	5.6 8.1	All	Konventionel	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus	B, VC-250	300 21	V27, V27-2	40.27
V3401	8.0 11.5	All	Opretstående	SR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, FM, VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.15
V3405	8.0 11.5	All	Hængende	SR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.15
V3409	8.0 11.5	LH, OH	Horisontal sidevæg	SR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.16
V3423	8.0 11.5	All	Europæisk hængende	SR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286, 360	VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, C, VC-250	175 12	V34	40.19
V3801	5.6 8.1	LH, OH	Skjult hængende	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200	cULus, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C	175 12	V38-4, V38-5	40.50
V3807	5.6 8.1	LH, OH	Skjult hængende	SR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200	cULus	B, CH, WH, BL, C	300 21	V38-4, V38-5	40.55

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Standard kommerciel



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Hurtig respons

Model/ SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V2402	4.2 6.1	LH	Opretstående	QR	$\frac{3}{8}$ 10	135, 155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.87
V2404	4.2 6.1	LH	Hængende	QR	$\frac{3}{8}$ 10	135, 155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.87
V2702	2.8 4.0	LH	Opretstående	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.40
V2704	5.6 8.1	All	Opretstående	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, VdS, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	250 17	V27, V27-2	40.10
V2706	2.8 4.0	LH	Hængende	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.40
V2708	5.6 8.1	All	Hængende	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	250 17	V27, V27-2	40.10
V2710	5.6 8.1	LH, OH	Horisontal sidevæg	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	250 17	V27, V27-2	40.11
V2726	5.6 8.1	OH	Konventionel	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.17
V2728	5.6 8.1	All	Europæisk hængende	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.18
V2754	5.6 8.1	All	Konventionel	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200, 286, 360	cULus	B, VC-250	300 21	V27, V27-2	40.27
V3402	8.0 11.5	All	Opretstående	QR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, VdS, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.15
V3406	8.0 11.5	All	Nedsænket hængende	QR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM, CCCF	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.15
V3410	8.0 11.5	LH, OH	Horisontal sidevæg	QR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.16
V3424	8.0 11.5	All	Europæisk hængende	QR	$\frac{3}{4}$ 20	135, 155, 175, 200, 286	VdS, LPCB, CE	B, CH, WH, C, VC-250	175 12	V34	40.19
V3802	5.6 8.1	LH, OH	Skjult hængende	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200	cULus, FM, LPCB, CE, CCCF	B, CH, WH, BL, C	175 12	V38-4, V38-5	40.50
V3808	5.6 8.1	LH, OH	Skjult hængende	QR	$\frac{1}{2}$ 15	135, 155, 175, 200	cULus	B, CH, WH, BL, C	300 21	V38-4, V38-5	40.55

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Automatiske sprinklere

Udvidet dækning




Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Standard respons

Model/SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V3411	11.2 16.1	LH	Hængende	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.30
V3413	14.0 20.2	LH	Hængende	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.31
V3415	8.0 11.5	LH	Horisontal sidevæg	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.33
V3421	14.0 20.2	OH	Hængende	SR	¾ 20	155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.34
V3425	14.0 20.2	OH	Opretstående	SR	¾ 20	155, 175, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.34

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Udvidet dækning



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Hurtig respons											
Model/SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skrueøgle	Publikation
V3102	8.0 11.2	LH	Skjult hængende	QR	¾ 20	135	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V31, V33	40.76
V3104	11.2 16.1	LH	Skjult hængende	QR	¾ 20	135	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V31, V33	40.76
V3412	11.2 16.1	LH	Hængende	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.30
V3414	14.0 20.2	LH	Hængende	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.31
V3416	8.0 11.5	LH	Horisontal sidevæg	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V34	40.33
V3428	8.0 11.5	LH	Hængende	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200	cULus	B, CH, WH, C, VC-250	175 12	V34	40.78

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Intro

VicFlex™

Koblinger

Fittings

Fitelock™ IGS

Hulfræsning

Ventiler og tilbehør

Anordninger og tilbehør

Hydrauliske regulerings-ventiler

Automatiske sprinklere

Victaulic Vortex™

Specielle systemer


Værktøj til kargørng af rør

Designdata

Index

Automatiske sprinklere

Opbevaring




Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Standard respons

Model/SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V2721	5.6 8.1	All	Opretstående	SR	½ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V27, V38	40.22
V2723	5.6 8.1	All	Hængende	SR	½ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V27, V38	40.22
V3403	11.2 16.1	All	Opretstående	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, CNBOP	B, CH, WH, VC-250	175 12	V44	40.20
V3407	11.2 16.1	All	Hængende	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, CNBOP	B, CH, WH, VC-250	175 12	V44	40.20
V3417	8.0 11.5	All	Opretstående	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V34	40.23
V3419	8.0 11.5	All	Hængende	SR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V34	40.23
V4601	25.2 36.8	All	CMSA hængende	SR	1 25	162, 212, 286	cULus, FM, CNBOP	B	175 12	V46	40.95
V4603	25.2 36.8	All	CMSA opretstående	SR	1 25	162, 212, 286	FM, CNBOP	B	175 12	V46	40.98

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Opbevaring



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Hurtig respons											
Model/SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V2722	5.6 8.1	All	Opretstående	QR	½ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V27, V38	40.22
V2724	5.6 8.1	All	Hængende	QR	½ 15	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V27, V38	40.22
V3404	11.2 16.1	All	Opretstående	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, CNBOP	B, CH, WH, VC-250	175 12	V34	40.20
V3408	11.2 16.1	All	Hængende	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM, CNBOP	B, CH, WH, VC-250	175 12	V34	40.20
V3418	8.0 11.5	All	Opretstående	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V34	40.23
V3420	8.0 11.5	All	Hængende	QR	¾ 20	135, 155, 175, 200, 286	cULus, FM	B, VC-250	175 12	V34	40.23

Hurtig respons											
V4702	16.8 24.25	All	ESFR hængende	FR	¾ 20	155, 200	cULus, FM	B	175 12	V44/47	40.89

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Automatiske sprinklere

Beboelse



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Hurtig respons											
Model/SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse Tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinklerfinish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V2738	4.2 6.0	Res	Horisontal sidevæg	QR	½ 15	155, 175	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.54
V2740	4.9 7.1	Res	Hængende	QR	½ 15	155, 175	cULus	B, CH, WH, C, VC-250	175 12	V27, V27-1	40.47
V2742	4.9 7.1	Res	Skjult hængende	QR	½ 15	155	cULus	CH, WH, BL, C, VC-250	175 12	V39, V27-2	40.52
V2744	5.6 8.1	Res	Horisontal sidevæg	QR	½ 15	155, 175	cULus	B, CH, WH, C, VC-250	175 12	V27, V27-2	40.49
V2902	6.9 9.9	Res	Hængende	QR	½ 15	155	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V29	40.44
V3426	6.9 9.9	Res	Hængende	QR	¾ 20	155, 175	cULus	B, CH, WH, C, VC-250	175 12	V34	40.48
V3806	5.6 8.1	Res	Skjult hængende	QR	½ 15	155	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V38-4	40.43

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Specifik anvendelse



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Hurtig respons

Model/SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse Tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V2502	4.2 6.1	Spec	Opretstående	QR	½ 15	175	cULus	B	175 12	V25	40.09

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Automatiske sprinklere

Dry



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Standard respons

Model/ SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V3301	5.6 8.1	LH, OH	Skjult hængende	SR	1 25	135, 155, 200	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V33	40.68
V3303	8.0 11.2	LH, OH	Skjult hængende	SR	1 25	135, 155, 200	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V33	40.69
V3505	5.6 8.1	LH, OH	VicFlex™ Style VS1 hængende	SR	1 25	135, 155, 175, 200, 286	cULus	WH, VC-250	175 12	—	10.91
V3509	5.6 8.1	LH, OH	Type VS1 Vandret sidevæg	SR	1 25	135, 155, 175, 200, 286	cULus	WH, VC-250	175 12	—	10.91
V3517	5.6 8.1	LH, OH	Style VS1 skjult hængende	SR	1 25	135, 155, 175, 200	cULus	WH, VC-250	175 12	—	10.91
V3601	5.6 8.1	All	Opretstående	SR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.62
V3603	8.0 11.2	All	Opretstående	SR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.63
V3605	5.6 8.1	All	Hængende	SR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.60
V3607	8.0 11.2	All	Hængende	SR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.61
V3609	5.6 8.1	LH	Horisontal sidevæg	SR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.64
V3611	8.0 11.2	LH, OH	Horisontal sidevæg	SR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.65

Tørsprinklere er tilgængelige i en lang række konfigurationer (indbygget, krave og skørt, almindelig cylinder, mellemliggende, forlænget, forsænket). Der henvises til de enkelte produktpublikationer for at få specifikke oplysninger.

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Dry



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se produktpublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Hurtig respons											
Model/ SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinkler- finish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V3302	5.6 8.1	LH, OH	Skjult hængende	QR	1 25	135, 155, 200	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V33	40.68
V3304	8.0 11.2	LH, OH	Skjult hængende	QR	1 25	135, 155, 200	cULus	B, CH, WH, BL, C	175 12	V33	40.69
V3506	5.6 8.1	LH, OH	VicFlex™ Style VS1 hængende	QR	1 25	135, 155, 175, 200, 286	cULus	WH, VC-250	175 12	—	10.91
V3510	5.6 8.1	LH, OH	Type VS1 Vandret sidevæg	QR	1 25	135, 155, 175, 200, 286	cULus	WH, VC-250	175 12	—	10.91
V3518	5.6 8.1	LH, OH	Style VS1 skjult hængende	QR	1 25	135, 155, 175, 200	cULus	WH, VC-250	175 12	—	10.91
V3602	5.6 8.1	All	Opretstående	QR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.62
V3604	8.0 11.2	All	Opretstående	QR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.63
V3606	5.6 8.1	All	Hængende	QR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.60
V3608	8.0 11.2	All	Hængende	QR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.61
V3610	5.6 8.1	LH	Horisontal sidevæg	QR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus, FM	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.64
V3612	8.0 11.2	LH, OH	Horisontal sidevæg	QR	1 25	135, 155, 200, 286	cULus	B, CH, WH, BL, C, VC- 250	175 12	V36	40.65

Tørsprinklere er tilgængelige i en lang række konfigurationer (indbygget, krave og skørt, almindelig cylinder, mellemliggende, forlænget, forsænket). Der henvises til de enkelte produktpublikationer for at få specifikke oplysninger.

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Automatiske sprinklere

Dyser



Bemærk: Sprinklergodkendelser og -registreringer kan variere efter model, temperatur og finish. Se publikationspublikationen for at få fuldstændige lovgivningsmæssige oplysninger.

Åben respons											
Model/ SIN	K-faktor Imp. S.I.	Fare	Type	Respons	Gevindstørrelse tommer (NPT) mm	Temperaturklasse F C	Certificeringer/ lister	Sprinklerfinish	Maks. Tryk PSI Bar	Skruenøgle	Publikation
V1001	1.4 2.0	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V1003	2.0 2.9	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V1005	2.8 4.0	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V1007	4.2 5.9	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V1009	5.6 8.1	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V1011	8.0 11.5	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V1013	11.5 16.3	—	Vinduessprinkler	Åben	½ 15	Åben	cULus, CNBOP	B, CH	175 12	V27	40.72
V2601	2.8 4.0	—	Skumdyse	Åben	½ 15	Åben	cULus	B	175 12	V26	40.73
V2603	5.6 8.1	—	Skumdyse	Åben	½ 15	Åben	cULus	B	175 12	V26	40.73
V1201 - V1278	1,2 – 7,2 1,7 – 10,4	—	Åben spraydyse	Åben	½ 15	Åben	cULus, FM, CNBOP	B, VC-250	175 12	V27	40.96

Faretype		Responstype		Temperaturklasse		Sprinklerfinishing	
Let fare	LH	Standard respons	SR	135°F	57°C	Ren messing	B
Almindelig fare	OH	Hurtig respons	QR	155°F	68°C	Forkromet	CH
LH, OH, ekstra og opbevaring	All	Hurtig respons	FR	162°F	72°C	Hvidmalet	WH
Beboelse	Res	Åben	Åben	165°F	73°C	Sortmalet	BL
Specifik anvendelse	Spec			175°F	79°C	Tilpasset	C
				200°F	93°C	VC-250	VC-250
				212°F	100°C		
				286°F	141°C		
				360°F	182°C		

Skruenøgler



Skrueøglemodel														
Skrueøgletype	Model V25	Model V26 Skumdyse	Model V27	Model V27-2	Model V29 kantnøgle	Model V29-1	Model V33	Model V34	Model V36	Model V38-4	Model V38-5 Kabinet topnøgle	Model V39	Model V44/V47	Model V46
Gaffelnøgle	•	•	•					•	•				•	•
Forsænket				•				•	•					
Topnøgle					•	•	•			•	•			
Kantnøgle					•	•								
Skjult				•			•		•	•	•	•		

[Download publikation 40.80](#) for at få fuldstændige oplysninger

Tilbehør



Sprinklergitter

[Download publikation 40.83](#) for at få fuldstændige oplysninger




Sprinkleropbevaringskabinet

[Download publikation 40.81](#) for at få fuldstændige oplysninger



Ekspansionsplade

[Download publikation 40.84](#) for at få fuldstændige oplysninger



Sprinklerblik

[Download publikation 40.88](#) for at få fuldstændige oplysninger


Victaulic Vortex™

Victaulic Vortex -branddæmpningssystemet er bygget på Victaulic®-innovation og produktudviklingserfaring og giver de bedste muligheder for både vandtåge og systemer til inert gas. Den homogene blanding af vanddråber og nitrogengas udledes med tilstrækkelig energi til at overvinde den trækeffekt, der har begrænset effektiviteten af traditionelle vandtågesystemer.

Victaulic Vortex -systemet anvender et aktivt udløsningssystem til udledning af nitrogen ved aktivering. Den gennemsnitlige dråbestørrelse på *Victaulic Vortex* er ca. 10 mikron, og den minimale mængde vand, der frigives pr. udleder, er så lidt som ¼ gallon eller 1 liter pr. minut. Systemet eliminerer stort set enhver form for befugtning på et område og bruger 97 % mindre vand end højtryksvandtågesystemer. Ingen dyr oprydning eller udskiftning af udstyr.

Det eneste hybride kvælstof-vand branddæmpningssystem med:

- Miljøvenligt design, der er sikkert for miljøet og personalet
- Hurtig påfyldning af systemet; minimal nedetid på anlægget
- Intet behov for sikring af tæt rumintegritet



Victaulic Vortex

side



Victaulic Vortex 500

68



Victaulic Vortex 1000

68



Victaulic Vortex 1500

68




Victaulic Vortex 500



Victaulic Vortex™ 500 branddæmpningssystem

[Download publikation 7010](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Selvstændig, kræver ingen yderligere rørføring, når det først er placeret i risikoområdet
- Maksimal højde over havets overflade: 10.000 ft | 3.048 m
- Kabinetkapacitet: 500 – 6.100 ft³ | 14 – 173 m³




Victaulic Vortex™ 1000 branddæmpningssystem

[Download publikation 7001](#) for at få fuldstændige oplysninger

- FM-godkendt i overensstemmelse med FMCL-5580-standarden for faste brandslukningssystemer, Hybrid (vand og inaktiv gas) til beskyttelse af turbiner, maskinrum og specielle risikoområder i kabinetter med volumener, der ikke overstiger ³ | 3600 m³ og en maksimal højde på 24,6 ft | 7,5 m
- Berørings-skærmens interface giver en forenklet visning af de driftsmæssige aspekter af systemet

Godkendelser/registreringer:



Victaulic Vortex™ 1500 branddæmpningssystem

[Download publikation 7006](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Kan anvendes effektivt til brandbekæmpelse med fuldstændig oversvømmelse i følgende områder: Industrielle maskinrum som f.eks. kraftværker, turbiner, bilproduktion, stålstøberi, oplagring af brændbare væsker, datacentre, museer, biblioteker eller minefaciliteter
- Berørings-skærmens interface giver en forenklet visning af de driftsmæssige aspekter af systemet

Specielle systemer

Til specielle brandbeskyttelsesopgaver leverer Victaulic® en række rørledningsløsninger. Lige fra HDPE, rustfrit stål og kulstofstål, til valset AWWA-størrelse sejjern, kulstofstål og rørføring i rustfrit stål, uanset hvad du har brug for, har Victaulic en komplet produktserie, der gør installationen hurtigere, nemmere og mere økonomisk.

Victaulic leverer en række forskellige sammenføjningssystemer og materialer til næsten alle brandsikringsopgaver. Victaulic-produkter er udviklet til at opfylde de mest krævende systemers behov.

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger om vores specialserie af produkter på Victaulic-webstedet på victaulic.com.



Specielle systemer

side

	Vic-Press™ til Schedule 10S Rørføring i rustfrit stål	70
	Rørføringssystem med flad ende	70
	Refuse-to-Fuse™ system til HDPE-rør	71
	Kobberrørføringssystem	71
	Rørføringssystem i rustfrit stål	72
	AWWA rørføringssystemer til Nordamerika	72



Vic-Press™ til Schedule 10S rørføring i rustfrit stål

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger om på victaulic.com/vicpress.

Revolutionerende Vic-Press -teknologi er nu globalt tilgængelig til brug på ASTM A-312 Schedule 10S rør i rustfrit stål. Vic-Press til Schedule 10S systemet har en etableret og pålidelig teknologi, der ikke kræver specielle rør. Vic-Press fås nu som standard rør i rustfrit stål, der ikke ligger på hylden, hvilket giver hurtig, nem og sikker installation og vedligeholdelse.

Godkendelser/registreringer:



Rørføringssystem med flad ende

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger om på victaulic.com

Victaulic®-rørmetoden med almindelig ende er ideel til vedligeholdelse og reparation samt til installation af nye systemer. Rouost-A-Broud-koblinger og fittings med flad ende er UL- og ULC-registreret til brandbeskyttelse.

Victaulic koblinger med flad ende er primært konstrueret til brug på stålrør med standardvægt (Schedule 40), men kan anvendes på letmetal eller andre metalrør som f.eks. aluminium eller rustfrit stål. Det er ikke nødvendigt at klargøre en speciel rørende.

De er ikke beregnet til brug på plastrør, plastbelagt rør eller skørt rør, f.eks. asbestcement eller støbejern. De er heller ikke beregnet til brug på rør med en overfladehårdhed på over 150 Brinell.

Godkendelser/registreringer:



Specielle systemer




Refuse-to-Fuse™ system til HDPE-rør

Du kan få de mest opdaterede oplysninger
ved at gå til refuse-to-fuse.com

Refuse-to-Fuse™-systemet sammenkobler polyethylenrør med høj tæthed (HDPE) op til 10 gange hurtigere end traditionel sammenføjning med simpelt håndværktøj i alle vejrforhold. Konstrueret til at blive gravet ned og FM-godkendt til underjordiske brandledninger.

Godkendelser/registreringer:




Kobberrørføringssystem

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger
om på victaulic.com

Victaulic rillet kobbersystem tilbyder et komplet udvalg af koblinger, Installation-Ready™ fittings, flangeadaptere og ventiler med en nominel effekt på op til 300 psi | 2068 kPa | 20 bar. Kobbertilslutningssystemet sammenføjer 2 – 8" | DN50 – DN50 kobber.

Godkendelser/registreringer:



Specielle systemer



Rørsystem i rustfrit stål

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger om på victaulic.com

For hurtig, økonomisk samling af Schedule 5, 10, 20 og 40 rør i rustfrit stål finder du en komplet serie af valsede eller hulfræsedede mekaniske rør i rustfrit stål, der forbinder produkter fra Victaulic®.

Godkendelser/registreringer:



AWWA rørføringsystemer til Nordamerika

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger om på victaulic.com

Victaulic valsessystem til AWWA-rør byder på et komplet udvalg af koblinger, fittings og flangeadaptere samt ventiler til brug på AWWA C-606 klasse 53 rør eller tungere og har et nominelt tryk på op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar kombineret med et størrelsesudvalg fra 3 – 36" | DN80 – DN900.

Godkendelser/registreringer:




Værktøj til klargøring af rør

Valsespor


Vicaulic var den første til at udvikle værktøjer til sporstikning i 1950'erne og er fortsat førende i branchen med hensyn til at udvikle værktøjer, der gør arbejdet hurtigere og nemmere at installere. Vicaulic var den første virksomhed, der fik godkendelse til brug af valsede rør på brandsikringssystemer.

Vicaulic tilbyder en række værktøjer til rørklargøring, hulfræsning, reparationer på stedet og systemvedligeholdelse.



Valserille vist på Schedule 40 stålrør. Den lille fordybning, der skabes på den indvendige rørvæg, påvirker ikke trykket eller flowet væsentligt.

Sporstikningsproces



Vic-Easy-værktøj til koldvalsning af rør – bibeholder dimensionerne

Sporstikning fjerner ikke metal fra røret

Transportabelt sporstikningsværktøj

	VE12	side	74
	VE26	side	74
	VE46	side	75
	VE226	side	75

Feltværktøj til fremstilling af sporstikning

	VE106/107	side	76
	VE206	side	76
	VE272SFS	side	77
	VE270FSD/VE271FSD	side	77
	VE416FSD/VE417FSD	side	78
	RG2100	side	78

Værktøj til fremstilling af sporstikning for anlæg/værksteder

	VE268	side	79
	RG5200i	side	79

Fræseværktøj

	VG28GD	page	80
	VG	page	80

Vic-Press™-værktøjer


	PFT510	side	81
--	--------	------	----

Hulfræsningsværktøj

	HCT908	side	81
	VHCT900	side	82
	VIC-TAP II	side	82

Tilbehør til værktøj

	VPD752	side	83
	Power Mule II	side	83
	VAPS112	side	83




Transportabelt feltværktøj til sporstikning

VE12 GROOVE IN-PLACE

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor $\frac{3}{4}$ – 2" | DN20 – DN50 rør
- Til manuel sporstikning af Schedule 5, 10 og 40 stål, rustfrit stål, aluminium og PVC-rør
- Værktøjet betjenes manuelt ved hjælp af det medfølgende håndsving
- Forbedrede sporingssvalser muliggør tovejs-sporstikning
- Strømkraft: Ingen
- Vægt: 17 lbs. | 8 kg




Transportabelt feltværktøj til sporstikning

VE26 GROOVE IN-PLACE

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor 2–6" | DN50–DN150 rør
- Til manuel sporstikning af Schedule 5, 10 og 40, rustfrit stål, aluminium- og PVC-rør, K, L, M, DWV, A, B og D kobberrør
- Værktøjet betjenes manuelt ved hjælp af det medfølgende håndsving
- Forbedrede sporingssvalser muliggør tovejs-sporstikning
- Adaptersæt til eldrev fås som ekstraudstyr til at valse rør på skift ved hjælp af et Ridgid® 300 Power Drive eller VPD752
- Strømkraft: Ingen
- Vægt: 22 lbs. | 10 kg

Værktøj til klargøring af rør




Transportabelt feltværktøj til sporstikning

VE46 GROOVE IN-PLACE

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor 3½ – 6" | DN90 – DN150 rør
- Til manuel sporstikning af Schedule 5, 10 og 40 stål; rustfrit stål- og aluminiumsrør; Schedule 40 – 80 PVC-rør
- Værktøjet betjenes manuelt ved hjælp af det medfølgende håndsving
- Forbedrede sporingssvalser muliggør tovejs-sporstikning og hjælper med at holde værktøjet på rørenden under valsesporingen
- Adaptersæt til eldrev fås som ekstraudstyr til at valse rør på skift ved hjælp af et Ridgid® 300 Power Drive eller VPD752
- Strømkrav: Ingen
- Vægt: 28lbs. | 13 kg



Transportabelt feltværktøj til sporstikning

VE226 PORTABLE GROOVER

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor ¾ – 6" | DN20 – DN150 rør
- Til sporstikning af Schedule 5, 10 og 40, rustfrit stål, aluminium- og PVC-rør, K, L, M, DWV, A, B og D kobberrør
- Værktøjet betjenes vha. en standard ¾" | kvadratisk skraldenøgle på 9,5 mm (medfølger ikke)
- Krav til drev: Passer til Victaulic® VPD752 eller Ridgid® 300 Power Drive; bundstykker fås som ekstraudstyr
- Vægt: 37lbs. | 17 kg



Feltværktøj til fremstilling af sporstikning

VE106/VE107 GROOVE-N-GO

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor 1¼ – 6" | DN32 – DN150 rør
- Til sporstikning af Schedule 5, 10 og 40 stål- og rustfri stålør; K, L, M og DWV kobberør
- Mobilt værktøj til lettere sporstikning med integreret motor/drivenhed monteret på bærbar pakkevogn
- Reducerer håndtering af rør ved at køre værktøjet direkte til rørets klargøringssted
- ¾" | kvadratisk skraldenøgle på 9,5 mm til betjening (standard)
- Forbedrede sporingsskiver hjælper med at holde røret på værktøj under sporstikningsprocessen
- Fuldstændig selvstændig enhed med indbygget motor, fodkontakt og strømstik
- Strømkrav: VE106 er forsynet med 110 volt, 15 ampere strøm; VE107 er forsynet med 220 volt, 6 ampere strøm
- Vægt: 140 lbs. | 64 kg



Transportabel valseporing

TYPE VE206

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor 1¼ – 6" | DN32 – DN150
- Til sporstikning af Schedule 5, 10 og 40 stål- og rustfri stålør; K, L, M og DWV kobberør
- Værktøjshovedet kan monteres på ethvert stativ med en Ridgid® 300 boltmønster eller den flade del på en pakkevogn
- Den hydrauliske håndpumpe kan monteres på begge sider af værktøjet til højre- eller venstrehåndsbetjening
- Leveres med Victaulic®-værktøjstaske til opbevaring af tilbehør
- Strømkrav: Kompatibel med flere strømdrev: Victaulic VPD752, Ridgid® 300 eller 700 og Rems Amigo II
- Vægt: 165 lbs. | 75 kg

Værktøj til klargøring af rør



Feltværktøj til fremstilling af sporstikning

VE272SFS

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor ¾ – 12" | DN20 – DN300 rør
- Til sporstikning af Schedule 5, 10, 40 og 80 stål; rustfrit stål; aluminium- og PVC-rør; K, L, M og DWV kobberør
- Håndpumpedrift med et unikt drejeled reducerer anstrengende indsats
- Forbedrede sporingssvalser hjælper med at holde røret på værktøj under sporstikningsprocessen
- Det fuldt motoriserede, halvautomatiske, elektrohydrauliske værktøj leveres komplet med sikkerhedsafskærmninger og fodkontakt
- Strømkrav: Victaulic® VPD752 eller Ridgid® 300 Power Drive
- Vægt: 184 lbs. | 84 kg



Feltværktøj til fremstilling af sporstikning

VE270FSD/VE271FSD

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor ¾ – 12" | DN20 – DN300 rør
- Til sporstikning af Schedule 5, 10, 40 og 80 stål; rustfrit stål; aluminium- og PVC-rør; K, L, M og DWV kobberør
- Komplet selvstændig enhed med indbygget gearmotor, sikkerhedsafskærmninger, fodkontakt og netledning/stik
- Udstyret med et unikt drejeled, der gør det hurtigt og nemt at skifte valse uden at fjerne aksler
- Forbedrede sporingssvalser hjælper med at holde røret på værktøj under sporstikningsprocessen
- Det fuldt motoriserede, halvautomatiske, elektrohydrauliske værktøj leveres komplet med sikkerhedsafskærmninger og fodkontakt
- Strømkrav: VE270FSD er firsynet med 110 volt, 15 ampere strøm; VE271FSD er forsynet med 220 volt, 6 ampere strøm
- Vægt: 340 lbs. | 154 kg

Certificeringer/registreringer:





Certificeringer/registreringer:



Feltværktøj til fremstilling af sporstikning

VE416FSD/VE417FSD

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Valsespor 2 – 16" | DN50 – DN400 rør
- Til sporstikning af Schedule 5, 10, 40 og 80 stål; rustfrit stål; aluminium- og PVC-rør; K, L, M og DWV kobberør
- VE416FSD/VE417FSD er konstrueret til feltsporstikning af OGS-rør og må ikke anvendes til sporstikning i kontinuerlig produktion. Til feltsporstikning skal der anvendes et VE450FSD-værktøj
- Valsedybdejustering gør det nemt at justere den indledende valsediameter
- Helt selvstændige enheder med indbyggede gearmotorer, sikkerhedsfodkontakt og netledning/stik
- Det fuldt motoriserede, halvautomatiske, elektrohydrauliske værktøj leveres komplet med sikkerhedsafskærmninger og fodkontakt
- Strømkrav: VE416FSD er forsynet med 110 volt, 15 ampere til den indbyggede gearmotor; VE417FSD er forsynet med 220 volt, 8 ampere service
- Vægt: 340 lbs. | 154 kg



FireLock™ IGS sporstikningsværktøj

RG2100

[Download publikation 10.54](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Optimeret til valseporing af IGS 1" | DN25 kulstofstål Schedule 40 ned til Schedule 10 rør
- Indeholder en støbt ramme til brug på et standard Ridgid™ 300 Power Drive
- Rammen kan holde:
 - RG2100 værktøjshoved
 - Fræser
 - Rømmejern
 - Stang
- Strømkrav: 115 volt, 15 ampere strømforbindelse
- Vægt: 37,5 lbs | 17 kg
- Riller i henhold til IGS-rillespecifikationen, [download publikation 25.14](#)

Værktøj til klargøring af rør



Værktøj til fremstilling af sporstikning for anlæg/værksteder VE268

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger


- Valsespor ¾ – 12" | DN20 – DN300 rør
- Til sporstikning af Schedule 5, 10, 40 og 80 stål, rustfrit stål, aluminium og PVC-rør. K, L, M, & DWV kobberør.
- Det fuldt motoriserede, halvautomatiske, elektrohydrauliske værktøj leveres komplet med sikkerhedsafskærmninger og fodkontakt
- Udstyret med et unikt drejeled, der gør det hurtigt og nemt at skifte valse uden at fjerne aksler
- Forbedrede sporingsskiver hjælper med at holde røret på værktøj under sporstikningsprocessen
- Strømkrav: 220/440 volt, 3-faset, 60 hertz standard; værktøjet kan også leveres i forskellige spændinger, kontakt Victaulic for yderligere oplysninger
- 3-faset kræver, at værktøjsstrømmen tilsluttes direkte af en lokal autoriseret elektriker
- Vægt: 735 lbs. | 333 kg

Værktøj til fremstilling af sporstikning for anlæg/værksteder RG5200i

[Download publikation 24.05](#) for at få fuldstændige oplysninger



- Fuldt automatiseret, hydraulisk værkstedsværktøj leveres fuldt samlet med nærhedsscanner, kontrolstativ og valser til standard sporstikning (4 – 24" | DN100 – DN600) Schedule 40 rør
- Forbedrede sporingsskiver hjælper med at holde røret på værktøj under sporstikningsprocessen
- Værktøjet leveres med 4 – 12" | DN100 – DN300 Original Groove System Groove Rolls og 14 – 24" | DN350 – DN600 AGS Groove Rolls
- Krav til drev: Selvstændig
- Strømkrav: 208/240 volt, 3-faset, 50/60 hertz standard. Værktøjet kan også leveres til brug sammen med forskellige globale spændingstilslutninger. Kontakt Victaulic for yderligere oplysninger.
- 3-faset kræver, at værktøjsstrømmen tilsluttes direkte af en lokal autoriseret elektriker
- Vægt: 1120 lbs. | 508 kg



Feltværktøj til fremstilling af fræsespor

VG28GD (GEARDREV)

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fræsespor 2 – 8" | DN50 – DN200 rør
- Til sporstikning af Schedule 40 til 80 stål; rustfrit stål- og aluminiumsrør; klasse 53 min. sejjern
- VG28GD producerer et enkelt OGS-fræsespor til uforede rørsystemer
- Konstrueret til at blive drevet af Power Mule II
- Krav til drev: Eksternt drev, min. 1½ hp | 1,12 kw
- Drevhastighed: 38 o/m maks.
- Vægt: 37 lbs. | 17 kg



Feltværktøj til fremstilling af fræsespor

VG VIC-GROOVER

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Fræsespor ¾ – 8" | DN20 – DN200 rør
- Til sporstikning af Schedule 40 til 80 stål; rustfrit stål; aluminiums- og PVC-rør; klasse 53 min. sejjern
- Konstrueret til manuel eller eldrevet sporfærsning
- Leveres med et skraldehåndtag til manuel betjening
- Krav til drev: Manuelt eller eksternt drev, min. ½ hp | 0,37 kw
- Eksterne strømdrev skal overholde alle sikkerhedsbetingelser
- Drevhastighed: 40 o/m maks.
- Vægt: 28 lbs. | 13 kg

Værktøj til klargøring af rør



Vic-Press™-værktøj

PFT510

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet til fastgøring af *Vic-Press* Schedule 10S-produkter til Schedule 10S rør i rustfrit stål.
- Værktøjspakken indeholder:
 - (1) PFT510-værktøj,
 - (2) 18V Lithium Ion-batterier,
 - (1) batterioplader,
 - (1) Værktøjstransportkasse,
 - (1) Klotransportkasse,
 - (1) af hver klo i størrelsen ½" | DN15, ¾" | DN20, 1" | DN25, 1½" | DN40 og 2" | DN50 og (1) adapterklo
- Ikke kompatibel med PFT505 og/eller PFT509 værktøj/komponenter
- Strømkraft: Batteripakke 110 volt, 60 cyklus, 6,5 ampere (220 volt som ekstraudstyr)
- Vægt: 21 lbs. | 9,5 kg (PFT510 med 1" | DN25 klo)

Certificeringer/registreringer:



Hulfræsningsværktøj

HCT908

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger



- Skæreværktøj i et stykke, der er udviklet til at skære huller på op til 4½" | 120 mm i kul- og rustfrit stål; til rør i størrelser op til 8" | DN200
- Muliggør brug af *Mechanical-T*, *Vic-Let* og *Vic-O-Well* udgange
- Strømkraft: 110 volt, enkeltfaset, 60 hertz, 7 ampere
- Vægt: 23 lbs. | 10 kg



Hulfræsningsværktøj

VHCT900

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- 3-delt hulfræsningsværktøj, der er udviklet til at skære huller op til ½" | 90 mm i diameter til *Mechanical-T*, *Vic-Let* og *Vic-O-Well*-udgange
- Basisenheden klemmer hurtigt på røret i lodret, vandret eller overliggende position
- Tilgængelig udvidet kæde til 10 – 24" | DN250 – DN600-rør
- Strømkrav: Jordet 120 volt, enkeltfaset, 60 hertz, 10 ampere elforsyning (220 volt, enkeltfaset, 60 hertz, 5 ampere fås på anmodning)
- Vægt: 36 lbs. | 16 kg



Hulfræsningsværktøj

VIC-TAP II

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Hulfræsningsværktøj inklusiv Type 931 *Vic-Tap II Mechanical-T* anordning til stansning af stålørssystemer under tryk på op til 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- Hulstørrelse 2 3/8" | 60,5 mm
- Strømkrav: 115 volt, enkeltfaset, 60 hertz, 7,5 ampere
- Vægt: Boreskinnebund: 15 lbs. | 6,8 kg; boremotor og føringsdel: 16 lbs. | 7,3 kg; Type 931 ventilanordning, 12 – 15 lbs. | 5,4 – 6,8 kg, afhængig af størrelsen (4" | DN100, 5" | 141,3 mm, 6" | DN150 og 8" | DN200 tilgængelig)
- Standard kapacitet: 4 – 8" | DN100 – DN200 kun udgang x 2 1/2" | 73,0 mm (IPS) udgang

Værktøj til klargøring af rør



Tilbehør til værktøj

VPD752 STRØMDREV

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Kan bruges som strømdrev til VE226, VE26, VE206, VE46, VE416FS og VE272SFS-valsesporingsværktøj, forudsat at hvert værktøj er udstyret med den korrekte bundplade og værktøjerne VG, VG28GD og VG824 med universel drivaksel
- Betjenes med en sikkerhedsfodkontakt
- Strømkrav: 115 volt, 15 ampere, 50/60 hertz (mulighed for 220 volt, 6 ampere, 50/60 cyklus)
- Vægt: 140 lbs. | 634 kg



Tilbehør til værktøj

POWER MULE II

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Ideel til arbejde med individuelle Victaulic®-værktøjer til sporfræsning
- Robust, tohjulet enhed, der driver Victaulic sporfræsningsværktøjet med den hastighed/kraft, der er nødvendig for at opnå nøjagtig sporstikning
- Roterende hoved til vandret og lodret anvendelse
- Power Mule II er udstyret med frem-sluk-bak-styring og integreret sikkerhed
- Hastighed ved fuld belastning: 35 o/m
- Strømkrav: 115 volt, 15 ampere, 50/60 cyklus (mulighed for 220 volt)
- Vægt: 190 lbs. | 86 kg



Tilbehør til værktøj

VAPS112 INDSTILLELIGT RØRSTATIV

[Download publikation 24.01](#) for at få fuldstændige oplysninger

- Udviklet til at støtte rør, der skal valespores
- Drejekorsdesign gør det muligt at dreje røret rundt til sporstikning på begge rørender uden at afmontere røret fra stativet
- Frem/tilbage-bevægelse
- Kapacitet: $\frac{3}{4}$ – 12" | DN20 – DN300-rør
- Belastningsniveau: 1.075 lbs. | 490 kg
- Lodret anslag: Benene kan justeres fra 8½" | 216 mm så man opnår en bordhøjde på 23" | 584 mm
- Mindste rørhøjde fra gulvet: 23" | 584 mm for 12" | DN300 rør og 21" | 533 mm for 1" | DN25 rør
- Vægt: 190 lbs. | 86 kg

Designdata

Introduktion

Dette Victaulic®-katalog til brandbeskyttelse giver generelle oplysninger om metoder til mekanisk rørføring samt Victaulic-produkter til brandsikringssystemer. De fleste opdaterede oplysninger findes altid på de enkelte produktdokumenter, der findes på Victaulic-webstedet – victaulic.com. Dette katalog er organiseret for at give oplysninger i den kontekst og form, der er lettest anvendelig. Se den sammenfattede indholdsfortegnelse på side i for nem identifikation af de vigtigste interesseområder, for et detaljeret indeks, se side 88. For mere detaljerede designretningslinjer henvises til Design data, [Publikation 26.01](#).

Vigtig information

Victaulics standard valseporede rørkoblinger er udelukkende konstrueret til brug sammen med valsede rør for at opfylde Victaulic valsepecifikationerne og Victaulic valsede endefittings, ventiler og relaterede valsede endekomponenter. De er ikke beregnet til brug sammen med rør og/eller fittings med flad ende. Victaulic koblinger med flad ende er kun beregnet til brug sammen med stålrør med flad ende eller skrånende (medmindre andet er angivet) samt Victaulic fittings med flad ende. **Victaulic-koblinger med flad ende må ikke anvendes sammen med valsede rør og/eller fittings med gevind.**

Rør skal være klargjort til at opfylde Victaulic-specifikationerne, der er angivet for hver specifik produkttype. Ydelsesdata, der er angivet heri, er baseret på korrekt klargøring af rør. Den korrekte pakning skal vælges til den tilsigtede service. **Det skal bemærkes, at der findes anvendelsesområder, som Victaulic-pakninger ikke er egnede til. Man skal altid rådføre sig med den seneste Victaulic-vejledning til valg af pakning (anmod om [Publikation 05.01](#)) for specifikke retningslinjer for anvendelse af pakningerne og for en liste over de anvendelsesområder, som pakningerne ikke er kompatible med. Pakninger til Victaulic-produkter skal altid smøres for at sikre korrekt montering.** Smøremiddel til pakninger skal opfylde producentens specifikationer. Grundig smøring af pakningens yderside, når det er nødvendigt, herunder kanterne og/eller rørenderne og husets indvendige dele, er afgørende for at forhindre, at pakningen kommer i klemme. Smøring hjælper med korrekt placering og justering af pakningen under monteringen.

Victaulic FireLock™-enheder kræver korrekt opsætning og vedligeholdelse. Se altid den nyeste vejledning, der følger med hver ventil, for at få yderligere oplysninger.

Ved installation af Victaulic FireLock automatiske sprinklere er det vigtigt at vælge den rigtige nøgle til installation. En komplet vejledning til korrekt installation af Victaulic automatiske sprinklere er tilgængelig ved at anmode om [Publikation i-40](#).

Victaulic har en komplet serie af værktøjer til klargøring af rør til Victaulic-specifikationer. Brug af disse værktøjer anbefales ved klargøring af rør, der skal bruges til Victaulic-produkter. Læs og forstå altid den betjeningsvejledning, der leveres sammen med alle Victaulic-værktøjer, før der anvendes værktøj. Alle data heri kan ændres uden varsel.

Bemærkning

De offentliggjorte tekniske data og data for ydeevne, vægt, dimensioner og specifikationer er gældende fra udgivelsesdatoen. Du kan finde de mest opdaterede oplysninger på Victaulic-webstedet for at få detaljerede oplysninger om indsendelse af specifikke produkter.

Victaulic fastholder en politik om vedvarende produktforbedring. Derfor forbeholder Victaulic sig retten til at ændre produktspecifikationer, design og standardudstyr uden varsel og uden at pådrage sig forpligtelser.

Du kan finde de mest opdaterede oplysninger om Victaulic-produkter på victaulic.com.

Det materiale, der præsenteres i dette katalog, er beregnet til at give oplysninger om rørkonstruktion ved anvendelse af Victaulic-produkter i henhold til deres påtænkte anvendelse. Denne vejledning er ikke en erstatning for kvalificeret, professionel service, som er en forudsætning for enhver produktinstallation.

Design

Man skal altid læse de designoplysninger, der er tilgængelige på anmodning fra Victaulic uden beregning. Følg altid de rigtige fremgangsmåder for rørinstallationer. Specificerede tryk, temperaturer, eksterne belastninger, interne belastninger, kvalitetsstandarder og tolerancer må aldrig overskrides. Mange anvendelser kræver anerkendelse af særlige forhold, krav til kode og brug af sikkerhedsfaktorer. Kvalificerede teknikere skal træffe disse beslutninger.

Selv om der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden, yder Victaulic, dets datterselskaber og associerede selskaber ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art mht. oplysningerne i dette katalog eller det materiale, der henvises til heri.

Enhver, der gør brug af oplysningerne eller materialet heri, gør det på egen risiko og påtager sig ethvert ansvar som følge af en sådan brug.

Montering

Man skal altid rådføre sig med den Victaulic® installationshåndbog eller installationsanvisningerne, der hører til det produkt, man installerer. Følgende er en liste over håndbøger, der kan rekvireres gratis fra Victaulic:

Der leveres håndbøger sammen med hver forsendelse af Victaulic-produkter, som indeholder komplette installations- og monteringsoplysninger: Håndbøgerne er tilgængelige i PDF-format på vores website på victaulic.com.

Garanti:

Vi garanterer, at alle produkter er fri for defekter i materialer og udførelse under normale brugs- og serviceforhold. Vores forpligtelse i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ved vores valg på vores fabrik udskifte ethvert produkt, som senest et år efter levering til den oprindelige køber skal returneres med forudbetalt transportafgift, og som vores undersøgelse skal vise, at den har været defekt.

DENNE GARANTI GIVES UDTRYKKELIGT I STEDET FOR ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DEFEKTE PRODUKTER SOM ANGIVET HERI. KØBEREN ER INDFORSTÅET MED, AT INGEN ANDEN AFHJÆLPNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE, TABT SALG, SKADE PÅ PERSON ELLER EJENDOM ELLER ANDRE HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER) ER TILGÆNGELIG FOR HAM.

Victaulic hverken påtager sig eller bemyndiger nogen person til at påtage sig noget andet ansvar i forbindelse med salget af sådanne produkter.

Denne garanti gælder ikke for produkter, der har været genstand for misbrug, forsømmelighed eller uheld, og som er blevet repareret eller ændret på nogen måde uden for en Victaulic-fabrik, eller som er blevet anvendt på en måde, der strider mod Victaulic-instruktionerne eller -anbefalingerne. Victaulic er ikke ansvarlig for konstruktionsfejl som følge af unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger fra køber eller dennes repræsentanter.

Varer, der er købt af Victaulic og videresolgt, vil få den oprindelige udstyrsproducents garanti udvidet til at omfatte Victaulic-kunder.

Designdata

Afrundede tommer decimal svarende til fod

¼ = .02	3 ¼ = .27	6 ¼ = .52	9 ¼ = .77
½ = .04	3 ½ = .29	6 ½ = .54	9 ½ = .79
¾ = .06	3 ¾ = .31	6 ¾ = .56	9 ¾ = .81
1 = .08	4 = .33	7 = .58	10 = .83
1 ¼ = .10	4 ¼ = .35	7 ¼ = .60	10 ¼ = .85
1 ½ = .125	4 ½ = .375	7 ½ = .625	10 ½ = .875
1 ¾ = .15	4 ¾ = .40	7 ¾ = .65	10 ¾ = .90
2 = .17	5 = .42	8 = .67	11 = .92
2 ¼ = .19	5 ¼ = .44	8 ¼ = .69	11 ¼ = .94
2 ½ = .21	5 ½ = .46	8 ½ = .71	11 ½ = .96
2 ¾ = .23	5 ¾ = .48	8 ¾ = .73	11 ¾ = .98
3 = .25	6 = .50	9 = .75	12 = 1.00


Formel til retvinklet trekant

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$A = B - 90^\circ$$

$$B = A - 90^\circ$$

$$A + B + C = 180^\circ$$



$$\sin A = \frac{a}{c}$$

$$\cos A = \frac{b}{c}$$

$$\tan A = \frac{a}{b}$$

$$\sin B = \frac{b}{c}$$

$$\cos B = \frac{a}{c}$$

$$\tan B = \frac{b}{a}$$

Hydraulikformel

$$Q = K\sqrt{P} \quad K = \frac{Q}{\sqrt{P}}$$

$$P = \left(\frac{Q}{K}\right)^2 \quad [H = E \times .433]$$


Q = Flow
P = Tryk
K = K-faktor
E = Elevation i fod
H = Hoved
.433 = Vandspecifik massefylde

Dimensionering af luftkompressor i CFM

$$\frac{VP}{(7.48)(14.7)(T)} = \text{CFMs påkrævet}$$

V = Gallon
P = Tryk (psi)
7.48 = Gallons ft³
14.7 = Atmosfærisk tryk
T = Tid (minutter)

Formler til forskydning af trekant



45° forskydning

B = A (.707)


A = B (1.414)

Eksempel:
B = 6"
A = 6" × 1.414
A = 8.484"

"Valseforskydning"

$C = \sqrt{A^2 + B^2}$

Eksempel:
 $C = \sqrt{9^2 + 4^2}$
C = 3.60'



Engelsk (SA) og metrisk omregningstabel

Dette diagram er en vejledning til konvertering af engelske og metriske mål, som findes i dette katalog.

Konverter engelsk (USA) til metrisk			⇔	Konverter metrisk til engelsk (USA)		
25.4	×	Tommer (in.)	⇔	Millimeter (mm)	×	0.03937
0.3048	×	Fod (ft.)	⇔	Meter (m)	×	3.281
0.4536	×	Pund (lbs.)	⇔	Kilogram (kg)	×	2.205
28.35	×	Ounce (oz)	⇔	Gram (g)	×	0.03527
6.894	×	Tryk (psi)	⇔	Kilopascal (kPa)	×	0.145
0.069	×	Tryk	⇔	Bar	×	14.5
4.45	×	Akselbelastning (lbs.)	⇔	Newton (N)	×	0.2248
1.356	×	Moment (Lb. Ft.)	⇔	Newtonmeter (N·m)	×	0.738
F - 32 ÷ 1.8		Temperatur (°F)	⇔	Celsius (°C)		C + 17,78 × 1,8
745.7	×	Hestekræfter (hp)	⇔	Watt (W)	×	1,341 × 10 ⁻³
3.785	×	Gal. Pr. min. (GPM)	⇔	Liter pr. minut (l/m)	×	0.2642
3.785	×	10 ⁻³ Gal. pr. min. (GPM)	⇔	Kubikmeter pr. min. (m ³ /m)	×	264.2
1.44	×	K-faktor (britisk standard)	⇔	K-faktor (SI)	×	0.69

**VicFlex™
sprinklerfittingsystem**

Serie AH1	3
Serie AH2	2
Serie AH2-CC	2
Serie AH2-300	2
Serie AH5	3
Serie AQD	8
Serie AQC-U	8
Type AB1	3
Type AB2	4
Type AB3	7
Type AB4	4
Type AB5	4
Type AB6	7
Type AB7	5
Type AB7 justerbar	5
Type AB8	5
Type AB10	6
Type AB11	6
Type AB12	6
Type VS1	7
VicFlex Overgangsnipler og vinkler	8

Koblinger

AGS fleksibel kobling	13
FireLock EZ™ Fast kobling	11
FireLock™ Flangekobling	16
FireLock fast kobling	11
Fleksible koblinger	12–13
Højt tryk Fast kobling	14
Udløbskobling	14
Installationsklar™ Refuse-to-Fuse™-kobling med flad ende til HDPE-rør	15
QuickVic™ fleksibel kobling	12
QuickVic fast kobling	11
Reduktionskobling	13
Refuse-to-Fuse kobling til HDPE-til-stålrør	15
Fast kobling til Type 316 rustfrit stål	14
Vic-Boltless Kobling og værktøj	15
Vic-Flange adaptere	16
Zero-Flex™ fast kobling	12

Fittings

Afløbsvinkel	18
FireLock-fittings	18
FireLock installationsklare fittings	18
Standard Fittings med valset ende	19
Vic™-End II End på Stykvinkel	19

**Innovative Groove System
(IGS)**

FireLock IGS-fittings og adaptere	24
FireLock IGS installationsklar Fittings	22
FireLock IGS installationsklar fast kobling	22
FireLock IGS udløbs-T	23
FireLock IGS svejset udløb	23

Hulfræsningssystemer

FireLock sprinklerstykke med lav profil – kun EMEA	26
FireLock udløbs-T	25
Mechanical-T botet afløbsstuds og krydssamling	26
Vic-Let remløs udløb	26

Ventiler og tilbehør

Kugleventil med messingstykke— Med gevind	31
FireLock kugleventil	31
FireLock Spjældventil – Kontrollukket	28
FireLock spjældventil – Kontrolåben	28
FireLock kontraventil	29
FireLock kommerciel zonekontrol stigrørsmodule	32
FireLock højtryksspjældventil – Kontrollukket	29
FireLock højtryksspjældventil – Kontrolåben	28
FireLock Højtrykskontraventil	29
FireLock højtryks- kontraventil til stigrør	30
FireLock NRS-skydeventiler	31
FireLock OS&Y-skydeventiler	30

FireLock zoneinddelte modulsamlinger med stigrør til beboelse	32
FireLock Kontraventil med stigrør	30
FireLock opretstående gulvindikator	33
FireLock opretstående vægindikator	33
FireLock Wye Type Vic-filtersi	34
Testm[ler til brandpumpe	34
TestMaster™ II alarmtestmodul	33

Anordninger og tilbehør

Oversigt over kompatibelt tilbehør	40
Luftvedligeholdelse/ kompressoranordning	41
AutoConvert-anordning	38
Dobbelt pneumatisk aktuator	42
Elektrisk/pneumatisk dobbelt aktuator med lås	41
FireLock luftvedligehol- delsestrimanordning	44
FireLock Kontraventil med alarm	39
FireLock Automatisk afløb	42
FireLock Kuglekontraventil	42
FireLock dry accelerator	43
FireLock Europæisk kontraventilstation med alarm	39
FireLock Fire-Pac	38
FireLock NXT Kontraventil til vekslestillet våd/tør system – kun i Europa	39
FireLock NXT oversvømmelses-anordning	37
FireLock NXT™ tør kontraanordning	37
FireLock NXT præaktionskontraa- nordning	37
FireLock eftertændings- kammer	43
Lavtryksaktuator	41
Panel til manuel udløsning	43
Supplerende alarmsæt	44
Vandsøjle afløbssæt	44
Vandmotoralarm	45

**Hydrauliske
reguleringsventiler**

Niveaureguleringsventiler	
Serie 866-460	48
Serie 866-465	48
Serie 866-466	48
Serie 866-480	49
Serie 866-482	49
Trykreguleringsventiler	
Serie 867-4UF	51
Serie 867-400	50
Serie 867-42T	49
Serie 867-43T	50
Serie 867-459	52
Serie 867-7UF	51
Serie 867-7UL	50
Serie 867-759	51

Sprinklere og tilbehør

Tilbehør	66
Tør	63–64
Udvidet dækning	57–58
Dyser	65
Udvidet dækning	61
Specifik anvendelse	62
Standard kommerciel	55–56
Opbevaring	59–60
Skruenøgler	66

Victaulic Vortex™

Victaulic Vortex 500 branddæmpningssystem	68
Victaulic Vortex 1000 branddæmpningssystem	68
Victaulic Vortex 1500 branddæmpningssystem	68

Specielle systemer

AWWA rørføringssystemer til Nordamerika	72
Kobberrørføringssystem	71
Rørføringssystem med flad ende	70
Refuse-to-Fuse-system til HDPE-rør	71
Rustfrit stål Rørføringssystem	72
Vic-Press™ til Schedule 10S rørføring i rustfrit stål	70

Index

Værktøj til klargøring af rør

HCT908	81
PFT510	81
Power Mule II	83
RG2100	78
RG5200i	79
Type VE206	76
VAPS112 indstilleligt rørstativ	84
VE106/VE107 Groove-N-Go	76
VE12 Groove In-Place	74
VE26 Groove In-Place	74
VE46 Groove In-Place	75
VE226 Portable Groover	75
VE268	79
VE270FSD/VE271FSD	77
VE272SFS	77
VE416FSD/VE417FSD	78
VG <i>Vic-Groover</i>	80
VG28GD (geardrev)	80
VHCT900	82
VIC-TAP II	82
VPD752 strømdrev	83