

Valvola a farfalla Serie E125 Installation-Ready™



QUANDO LA VALVOLA INCONTRA IL GIUNTO: IL MATRIMONIO PERFETTO

- Valvola preassemblata: basta spingerla sul tubo scanalato
- Montaggio rapido rispetto alle valvole tipo wafer flangiate
- Design dal profilo ribassato e peso inferiore rispetto alle valvole tipo wafer
- Conferma visiva del contatto tra le superfici per un'installazione corretta
- Condotture completamente rivestite
- Più sedi e opzioni operative

ESEGUI LA SCANSIONE PER
RICHIEDERE UNA DIMOSTRAZIONE!



victaulic.com

GIUNZIONI PIÙ RAPIDE E PULITE RIDUCONO I TEMPI PER LA MESSA IN FUNZIONE ASSICURANDO COSTI TOTALI DELL'INSTALLAZIONE MINORI



COSTI TOTALI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI

- Consente di ottimizzare le dimensioni della squadra di tecnici
- Nessun costo connesso alla richiesta di un permesso di fuoco
- Nessuna necessità di un saldatore altamente qualificato
- Maggiore efficienza sul cantiere

NUOVO ESCLUSIVO PROFILO SCANALATO


- Nessuna scampanatura del tubo possibile
- Maggiore superficie del giunto in presa
- Il pacchetto attrezzi a noleggio comprende:
 - Set attrezzi e rulli
 - Tagliatubi
 - Cavalletto per tubi
 - Cavo del tubo passa/non passa



Scansione per
CONFIGURAZIONE
UTENSILE E VIDEO
OPERAZIONE

PERCHÉ TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A PARETE SOTTILE?

- Aumenta la vita utile del sistema
- Elimina il costo del rivestimento dei tubi
- Riduce costi e tempi per il flussaggio del sistema
- Facilita la gestione dei materiali
- Riduce il peso del sistema



Per maggiori informazioni sul sistema *StrenghThin™* 100, visitare il sito www.StrenghThin100.com

STRENGTHIN™ 100 SISTEMA

PER TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A PARETE SOTTILE



- Non richiede un saldatore altamente qualificato né la presenza di una guardia ai fuochi
- Non richiede decapaggio o passivazione del giunto
- Nessun indebolimento del materiale in acciaio inossidabile
- Risparmi sui costi totali dell'installazione
- Gestione dei materiali più facile
- Installazione più rapida

victaulic.com



PB-E497-ITA 8491 REV 1 02/2022

Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o registrati di Victaulic Company e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutte le altre denominazioni commerciali menzionate nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I termini "Brevettato" o "Brevetto in corso di registrazione" si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità o richieste di brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

© 2022 VICTAULIC COMPANY. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI DI GIUNZIONE DEI TUBI



Esegui la scansione
per un VIDEO
SULL'INSTALLAZIONE



MAI PIÙ SALDATURE COMPLESSE DI TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A PARETE SOTTILE




CARATTERISTICHE


- Tecnologia Installation-Ready™
- Disponibile da DN50 – DN300 | 2" – 12"
- Giunto disponibile in versione zincata o con rivestimento termoplastico
- Nessun serraggio richiesto
- Materiali guarnizione
 - Grado "EF" EPDM
 - Grado "T" nitrile

PER TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A PARETE SOTTILE


Il giunto rigido tipo E497 è adatto all'uso con pressioni fino a 16 bar | 232 psi, con vari spessori di parete.



Processo di installazione con tubi scanalati



Processo di installazione con saldatura



APPLICAZIONI

- Acqua fredda, refrigerata e calda
- Aria con vapori d'olio
- Acqua potabile
- Applicabile a sistemi in acciaio inossidabile

RIDUCE I RISCHI DURANTE L'INSTALLAZIONE, MIGLIORANDO LA SICUREZZA

- Meno passaggi di installazione
- Giunzioni dei tubi più rapide, sempre
- Consente di ottimizzare le dimensioni della squadra di tecnici
- Installazione senza fiamme o fumi nocivi


NESSUN TRATTAMENTO CHIMICO DEL TUBO RICHIESTO

- Qualità della giunzione pulita e uniforme
- Non richiede decapaggio o passivazione
- Nessun indebolimento del tubo
- Nessun rischio di surriscaldamento del tubo



MAGGIORE RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE

- Tecnologia Installation-Ready™
- Nessuno smontaggio, nessun componente sciolto
- Conferma visiva dell'installazione corretta
- Installazione con qualsiasi condizione atmosferica
- Meno passaggi di installazione



LA SALDATURA DI TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE RICHIEDE UN NUMERO DI ORE DI LAVORO SUPERIORE IN MEDIA DELL' PIÙ ORE DI MANODOPERA IN MEDIA

88%