


Tryskacze suche FireLock™ serii FL-QR/DRY/SW oferujące standardowe pokrycie oraz krótki czas reakcji, dostępne w wariacie poziomym naściennym oraz poziomym naściennym wpuszczanym



1.0 OPIS PRODUKTU

TRYSKACZE SUCHE NAŚCIENNE DOSTĘPNE W WARIANCIE POZIOMYM, OFERUJĄCE KRÓTKI CZAS REAKCJI		
SIN	V3610	V3612
Orientacja	POZIOMA	POZIOMA
WSPÓŁCZYNNIK K ¹	5.6 l/min./8,1 S.I.	8.0 l/min./11,5 S.I.
ZŁĄCZE	1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS	1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)
ROZETY	Gładka/wpuszczana Tuleja i osłona/z przedłużeniem	Gładka/wpuszczana Tuleja i osłona/z przedłużeniem
GLOBALNY ODPOWIEDNIK	GL5641	GL8141

TRYSKACZE SUCHE NAŚCIENNE DOSTĘPNE W WARIANCIE POZIOMYM WPUSZCZANYM, OFERUJĄCE KRÓTKI CZAS REAKCJI		
SIN	V3610	V3612
ORIENTACJA	POZIOMA	POZIOMA
K-FACTOR ¹	5.6 l/min./8,1 S.I.	8.0 l/min./11,5 S.I.
ZŁĄCZE	1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS	1" NPT/25 mm BSPT/1" IGS
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)
ROZETY	Wpuszczane	Wpuszczane
GLOBALNY ODPOWIEDNIK	GL5641	GL8141

DOSTĘPNE KLUCZE			
TRYSKACZ	V36 – wpuszczany	V36 – z odkrytym końcem	Z końcówką sześciokątną 3/16 (V9)
Naścienny	■	■	■

Fabryczny test hydrostatyczny: 100% przy 500 psi/3447 kPa/34 bar


Min. ciśnienie robocze: UL/FM: 7 psi/48 kPa/5 barów

Temperatury znamionowe: Zachęcamy do zapoznania się z tabelami w sekcji 2.0

¹ Dla współczynnika K, gdy ciśnienie mierzone jest w barach, pomnożyć wartość w jednostkach SI przez 10,0.

ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAPOZNANIU SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI ODNOŚĄCYMI SIĘ DO MONTAŻU, KONSERWACJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTU, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

2.0 CERTYFIKATY/WYKAZY



WARIANT POZIOMY NAŚCIENNY APROBATY/WYKAZY		
SIN	V3610 ²	V3612
Znamionowy współczynnik K (imperialny)	5.6	8.0
Znamionowy współczynnik K (SI) ¹	8,1	11,5
Orientacja	Rurociąg poziomy	Rurociąg poziomy
Rozeta	Gładka, wpuszczana, tuleja i osłona, z przedłużeniem	Gładka, wpuszczana, tuleja i osłona, z przedłużeniem
Zatwierdzone wartości temperatury znamionowej °F/°C		
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 200°F/93°C 286°F/141°C
FM	135°F/57°C 155°F/68°C 200°F/93°C 286°F/141°C	-

WARIANT POZIOMY NAŚCIENNY WPUSZCZANY APROBATY/WYKAZY		
SIN	V3610 ²	V3612
Znamionowy współczynnik K (imperialny)	5.6	8.0
Znamionowy współczynnik K (SI) ¹	8,1	11,5
Orientacja	Rurociąg poziomy	Rurociąg poziomy
Rozeta	Wpuszczane	Wpuszczane
Zatwierdzone wartości temperatury znamionowej °F/°C		
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 155°F/68°C 200°F/93°C 286°F/141°C
FM	135°F/57°C 155°F/68°C 200°F/93°C	-



¹ Dla współczynnika K, gdy ciśnienie mierzone jest w barach, pomnożyć wartość w jednostkach SI przez 10.

² cULus został ujęty w wykazie dotyczącym pomniejszych zagrożeń jedynie w przypadku deflektora 4" – 12" umieszczonego pod sufitem.


UWAGI

- Aprobaty i wykazy jak na wydruku.
- Wyszczególnione temperatury dotyczą pomniejszych zagrożeń i zostały zatwierdzone dla tryskaczy suchych V3610 do długości 48" dla cULus i 36" dla FM.
- Wyszczególnione temperatury dotyczą pomniejszych i zwykłych zagrożeń, zatwierdzone dla tryskaczy suchych V3612 do długości 48" dla cULus.


4.0 WYMIARY



4.0 WYMIARY (CIAĞ DALSZY)




**Wpuszczany, gwintowany
V3610, V3612**




**Wpuszczany, rowkowy
V3610, V3612**

4.0 WYMIARY (CIĄG DALSZY)




Wpuszczany, rowkowy
V3610, V3612




Wpuszczany, rowkowy
V3610, V3612

4.0 WYMIARY (CIĄG DALSZY)




Tuleja i osłona, gwintowane
V3610, V3612




Tuleja i osłona, rowkowane
V3610, V3612

4.0 WYMIARY (CIĄG DALSZY)



Przedłużony , tuleja i osłona, gwintowany
V3610, V3612



Przedłużony , tuleja i osłona, rowkowane
V3610, V3612

5.0 WYDAJNOŚĆ

Tryskacz należy instalować zgodnie z normami zawartymi w arkuszach danych NFPA, FM lub zgodnie innymi lokalnymi standardami.

6.0 INFORMACJE

! OSTRZEŻENIE



- Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje.
- Tuż przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek produktów firmy Victaulic zawsze należy sprawdzić, czy instalacja rurowa została całkowicie rozhermetyzowana i opróżniona.
- Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować śmiercią, doznaniem poważnych obrażeń ciała bądź uszkodzaniem mienia.

- Te produkty należy stosować tylko w instalacjach przeciwpożarowych, które są projektowane i montowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R itd.) lub równoważnymi, a także zgodnie z kodeksami budowlanymi i przepisami przeciwpożarowymi. Powyższe normy i regulacje zawierają ważne informacje dotyczące ochrony instalacji przed temperaturą zamarzania, korozją, uszkodzeniami mechanicznymi itp.
- Monter powinien rozumieć przeznaczenie omawianego produktu oraz znać powody, dla których został on wybrany dla danego zastosowania.
- Monter musi być zaznajomiony z ogólnymi normami bezpieczeństwa dla danej branży oraz możliwymi konsekwencjami nieprawidłowego montażu produktu.
- Projektant instalacji odpowiada za sprawdzenie, czy materiały są odpowiednie do danych mediów w instalacji rurowej i środowisku zewnętrznym.
- Osoba odpowiedzialna za dobór materiałów powinna dokonać oceny wpływu składu chemicznego, poziomu pH, temperatury roboczej, poziomu chloru, tlenu i przepływu na materiały w celu potwierdzenia, iż przewidywana żywotność systemu będzie odpowiadała danemu zastosowaniu.

Niezastosowanie się do wymagań dotyczących instalacji oraz lokalnych i krajowych kodeksów i norm może naruszyć integralność instalacji lub stać się przyczyną jej uszkodzenia oraz doprowadzić do śmierci, doznania poważnych obrażeń ciała lub spowodować zniszczenie mienia.

7.0 MATERIAŁY REFERENCYJNE

Wartości znamionowe: Wszystkie ampułki mają temperatury znamionowe wynoszące od $-67^{\circ}\text{F}/-55^{\circ}\text{C}$.

[1-40: Instrukcje instalacji i konserwacji tryskaczy automatycznych Victaulic® FireLock™](#)

[1-V9: Instrukcje instalacji łącznika tryskacza typu V9 Victaulic FireLock™ IGS™ Installation-Ready™](#)

Odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu spoczywa na użytkowniku

Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic do danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, kodeksami budowlanymi i przepisami, a także zgodnie z instrukcjami wydajności, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeniami firmy Victaulic. Żadne informacje zawarte w tym lub w innych dokumentach, żadne rekomendacje ustne, porady lub opinie pracowników Victaulic nie zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego zapisu standardowych warunków sprzedaży, instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia firmy Victaulic.

Prawa do własności intelektualnej

Żadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości zastosowania dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania jakiegokolwiek gwarancji podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw własności intelektualnej firmy Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących zastosowania lub projektu; nie stanowi też rekomendacji zastosowania takich materiałów, produktów, usług lub projektu naruszających jakikolwiek patent lub inne prawo własności intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.

Uwaga

Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji standardowego wyposażenia bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań.

Montaż

W przypadku instalacji produktu zawsze najpierw należy zapoznać się z podręcznikiem montażu firmy Victaulic lub z instrukcją instalacji produktu. Podręczniki dołączane są do każdej dostawy produktów Victaulic i zawierają kompletne dane dotyczące montażu i instalacji. Dostępne są również w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.

Gwarancja

Aktualny cennik można znaleźć w części dotyczącej gwarancji lub skontaktować się z firmą Victaulic.

Znaki towarowe

Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.