

Serie E125 Installation-Ready™ fjärilsventil



NÄR VENTILEN MÖTER KOPPLINGEN: GUDOMLIGT MÖTE

- Förmonterad ventil - tryck bara på den på det rillade röret
- Snabbare montering jämfört med wafer-ventiler med fläns
- Lägre profil och lättare än wafer-ventiler
- Visuell bekräftelse av en korrekt installation
- Helfodrad vattenpassage
- Flera driftsalternativ

SKANNA OCH FÅ DIN DEMO!



victaulic.com

SNABBARE OCH JÄMNARE FOGAR GER EN SNABBARE IDRIFTSÄTTNING OCH LÄGRE TOTALA INSTALLATIONSKOSTNADER



MINSKAD TOTAL INSTALLATIONSKOSTNAD

- Optimerar arbetslagets storlek
- Ingen kostnad för brandtillstånd
- Ingen högkvalificerad svetsare krävs
- Ökad effektivitet på plats

NY UNIK RILLPROFIL


- Ingen möjlig utbuktning på rör
- Ökat kopplingsingrepp
- Hyrverktygspaketet innehåller:
 - Verktygs- och rullsatser
 - Röravskärare
 - Rörstativ
 - Go/No-Go-rörkabel



Sök videon för
VERKTYGSUPPSÄTTNING
OCH ANVÄNDNING

VARFÖR TUNNVÄGGIGA RÖR AV ROSTFRITT STÅL?

- Ökad livslängd på systemet
- Elimineras kostnader för ytbehandling av rören
- Sparar kostnader och tid för spolning av systemet
- Enkel materialhantering
- Lägre systemvikt



För ytterligare information om systemet *StrengThin*™ 100,
besök www.StrengThin100.com

STRENGTHIN™ 100- SYSTEM

FÖR TUNNVÄGGIGA RÖR AV ROSTFRITT STÅL



- Inget behov av en högkvalificerad svetsare eller brandvakt
- Inget behov av betning eller passivering av fogen
- Ingen försvagning av rostfritt material
- Totala installerade kostnadsbesparingar
- Enklare materialhantering
- Snabbare installation

victaulic.com



PB-E497-SWE 8491 REV I 02/2022
Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken som finns här tillhör sina respektive ägare i USA och/eller andra länder. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.
© 2022 VICTAULIC COMPANY. MED ENSAMRÄTT.



VÄRLDSLEDARE INOM RÖRLEDNINGSLÖSNINGAR



Sök efter
INSTALLATIONSVIDEO



ELIMINERA SVÅRIGHETERNA MED SVETSNING AV TUNNVÄGGIGA ROSTFRIA STÅLRÖR




EGENSKAPER


- Installation-Ready™-teknik
- Tillgängliga från DN50 – DN300 | 2" – 12"
- Koppling finns galvaniserad eller med blå zinkbeläggning
- Inga vridmomentskrav
- Packningsmaterial
 - Klass "EF" EPDM
 - Klass "T" Nitril

FÖR TUNNVÄGGIGA RÖR AV ROSTFRITT STÅL

Typ E497 stum koppling klassificerad för 16 bar | 232 PSI för användning på olika väggjocklek.



Förfarande vid rillad installation



Förfarande vid svetsad installation



APPLIKATIONER

- Kylning, kall- och varmvatten
- Luft med oljeångor
- Dricksvatten
- System av rostfritt stål

MINSKA ARBETSRISKER OCH FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN

- Färre installationssteg
- Alltid snabbare rörfogning
- Optimera arbetslagets storlek
- Inga lågor eller skadliga ångor


INGEN KEMISK RÖRBEHANDLING KRÄVS

- Ren och jämn fogkvalitet
- Inget behov av betning eller passivering
- Ingen försvagning av röret
- Ingen risk för överhettning av röret



SNABBARE INSTALLATION

- Installation-Ready™-teknik
- Ingen nedmontering, inga lösa delar
- Visuell bekräftelse av en korrekt installation
- Installera i alla väderförhållanden
- Färre installationssteg



EN SVETSNING AV ROSTFRITT STÅL KRÄVER I GENOMSNITT ÖVER YTTERLIGARE ARBETSTIMMAR

88 %