

Ensemble de maintenance d'air/compresseur

SÉRIE 7C7

victaulic®
31.22-FRE



Série 7C7

1.0 DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions disponibles

- Pour les dimensions de tube 1 ½" à 8"/DN40 – DN200

Pression d'air maximum

- 18 psi/124 kPa/1,24 bar

Pression d'air minimum

- 13 psi/90 kPa/0,9 bar

Capacités des compresseurs disponibles

- 1/6 hp
- 1/4 hp
- 1/2 hp
- 3/4 hp
- 1 hp

Options de temps de charge du système

- 30 minutes en fonction de NFPA 13
- 60 minutes

conçu pour une utilisation avec

- Clapet anti-retour série 768N FireLock NXT™ pour système sous air sec
- Clapet anti-retour série 769N FireLock NXT™ pour système déluge
- Clapet anti-retour série 769N FireLock NXT™ pour système à préaction
- Poste de contrôle alternatif série 764 sous eau/sous air FireLock NXT™
- Fire-Pac série 745 FireLock™

2.0 CERTIFICATION/HOMOLOGATIONS



- Le détendeur Série 757P est homologué UL et agréé FM.
- Les compresseurs pneumatiques sont homologués UL pour une utilisation dans les systèmes de sprinklers et les modèles 220 V sont marqués CE et UKCA conformément aux directives européennes et britanniques sur les machines.
- C'est à l'ingénieur/au concepteur du système de déterminer la capacité de compresseur adaptée, de sorte que l'ensemble du système soit chargé à la pression d'air requise selon les directives NRPA en 30 minutes. NE PAS choisir une capacité de compresseur trop importante pour augmenter le débit d'air. Cela ralentirait, voire empêcherait, le fonctionnement de la vanne.

REMARQUE

- Le détendeur / l'ensemble du compresseur série 7C7 est conçu pour les systèmes qui ne nécessitent pas d'accélérateur pour atteindre le rendement requis de pression du système. Si un accélérateur est requis, un compresseur monté sur le réservoir, avec un détendeur réglé, doit être utilisé.

TOUJOURS SE REPORTER AUX ÉVENTUELLES NOTIFICATIONS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L'ASSISTANCE RELATIVES AU PRODUIT.

3.0 CAPACITÉS DES COMPRESSEURS

Alimentation Hp kW	Tension nominale ± 10 % V	Fréquence Hz	Appel de courant A	Niveau sonore dB	Pression de service maximale psi bar	Temps (en minutes)	Capacité avec purge automatique gallons m³	Capacité sans purge automatique gallons m³
1/8 0.13	115	60	4.0	< 70	18 1.2	30	187 0,7	276 1,0
						60	374 1,4	552 2,1
	208-230	60	2.0			30	187 0,7	276 1,0
						60	374 1,4	552 2,1
	220-240	50	2.0			30	140 0,5	231 0,9
						60	280 1,1	462 1,7
1/4 0.19	115	60	4.0	< 70	18 1.2	30	256 1,0	406 1,5
						60	512 1,9	812 3,1
	208-230	60	2.0			30	256 1,0	406 1,5
						60	512 1,9	812 3,1
	220-240	50	2.0			30	200 0,8	315 1,2
						60	400 1,5	630 2,4
1/2 0.37	115	60	6.8	< 75	18 1.2	30	456 1,7	600 2,3
						60	912 3,5	1200 4,5
	208-230	60	3.4			30	456 1,7	600 2,3
						60	912 3,5	1200 4,5
	220-240	50	3.4			30	330 1,2	490 1,9
						60	660 2,5	980 3,7
3/4 0.56	115	60	15	< 79	18 1.2	30	675 2,6	840 3,2
						60	1350 5,1	1680 6,4
	208-230	60	7.5			30	675 2,6	840 3,2
						60	1350 5,1	1680 6,4
	220-240	50	7.5			30	500 1,9	680 2,6
						60	1000 3,8	1360 5,1
1 0.75	115	60	15	< 79	18 1.2	30	1020 3,9	1170 4,4
						60	2040 7,7	2340 8,9
	208-230	60	7.5			30	1020,0 3,9	1170 4,4
						60	2040 7,7	2340 8,9
	220-240	50	7.5			30	830,0 3,1	940 3,6
						60	1660 6,3	1880 7,1


REMARQUE

- Se référer aux graphiques sur les pages suivantes pour les capacités de remplissage minimum requises à 13 psi/0.9 bar. Les alarmes relatives à l'air bas s'effacent à 13 psi/0.9 bar. De plus, ces graphiques contiennent les capacités supérieures à 18 psi/1.2 bar qui ne sont pas présentées dans le tableau ci-dessus.


4.0 DIMENSIONS

DIMENSIONS AS

Compresseur HP 1/6 série 7C7



Avant




Haut

Dimension		Dimensions de l'ensemble				Poids
Nominal	Diamètre	A	B	C	D	Approx.
pouces	extérieur réel					(unitaire)
DN	pouces	pouces	pouces	pouces	pouces	lb
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1 ½	1.900	10.75	5.00	6.25	16.88	29.0
DN40	48,3	273	127	159	426	13,2
2	2.375	11.00	5.00	6.25	16.88	29.0
DN50	60,3	279	127	159	426	13,2
2 ½	2.875	11.25	5.00	6.25	16.88	29.0
	73,0	286	127	159	426	13,2
	3.000	11.38	5.00	6.25	16.88	29.0
DN65	76,1	287	127	159	426	13,2
3	3.500	11.63	5.00	6.25	16.88	29.0
DN80	88,9	294	127	159	426	13,2
4	4.500	12.13	5.00	6.25	16.88	29.0
DN100	114,3	307	127	159	426	13,2
	6.500	13.13	5.00	6.25	16.88	29.0
	165,1	333	127	159	426	13,2
6	6.625	13.25	5.00	6.25	16.88	29.0
DN150	168,3	335	127	159	426	13,2
8	8.625	14.25	5.00	6.25	16.88	29.0
DN200	219,1	361	127	159	426	13,2


4.0 DIMENSIONS (SUITE)

Dimensions de l'ensemble

Compresseur HP 1/4 série 7C7



Avant




Haut


Dimension		Dimensions de l'ensemble				Poids
Nominal	Diamètre	A	B	C	D	Approx.
pouces	extérieur réel					(unitaire)
DN	pouces	pouces	pouces	pouces	pouces	lb
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1 ½	1.900	10.75	5.00	6.25	16.88	29.1
DN40	48,3	273	127	159	426	13,2
2	2.375	11.00	5.00	6.25	16.88	29.1
DN50	60,3	279	127	159	426	13,2
2 ½	2.875	11.25	5.00	6.25	16.88	29.1
	73,0	286	127	159	426	13,2
	3.000	11.38	5.00	6.25	16.88	29.1
DN65	76,1	287	127	159	426	13,2
3	3.500	11.63	5.00	6.25	16.88	29.1
DN80	88,9	294	127	159	426	13,2
4	4.500	12.13	5.00	6.25	16.88	29.1
DN100	114,3	307	127	159	426	13,2
	6.500	13.13	5.00	6.25	16.88	29.1
	165,1	333	127	159	426	13,2
6	6.625	13.25	5.00	6.25	16.88	29.1
DN150	168,3	335	127	159	426	13,2
8	8.625	14.25	5.00	6.25	16.88	29.1
DN200	219,1	361	127	159	426	13,2

4.0 DIMENSIONS (SUITE)

Dimensions de l'ensemble
Compresseur HP 1/2 série 7C7



Avant




Haut

Dimension		Dimensions de l'ensemble				Poids
Nominal	Diamètre	A	B	C	D	Approx.
pouces	extérieur réel					(unitaire)
DN	pouces	pouces	pouces	pouces	pouces	lb
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1 ½	1.900	10.75	5.00	6.25	16.88	34.0
DN40	48,3	273	127	159	426	15,4
2	2.375	11.00	5.00	6.25	16.88	34.0
DN50	60,3	279	127	159	426	15,4
2 ½	2.875	11.25	5.00	6.25	16.88	34.0
	73,0	286	127	159	426	15,4
DN65	3.000	11.38	5.00	6.25	16.88	34.0
	76,1	287	127	159	426	15,4
3	3.500	11.63	5.00	6.25	16.88	34.0
DN80	88,9	294	127	159	426	15,4
4	4.500	12.13	5.00	6.25	16.88	34.0
DN100	114,3	307	127	159	426	15,4
	6.500	13.13	5.00	6.25	16.88	34.0
	165,1	333	127	159	426	15,4
6	6.625	13.25	5.00	6.25	16.88	34.0
DN150	168,3	335	127	159	426	15,4
8	8.625	14.25	5.00	6.25	16.88	34.0
DN200	219,1	361	127	159	426	15,4


4.0 DIMENSIONS (SUITE)

Dimensions de l'ensemble

Compresseur HP 3/4 série 7C7



Avant




Haut

Dimension		Dimensions de l'ensemble				Poids
Nominal pouces DN	Diamètre extérieur réel pouces mm	A pouces mm	B pouces mm	C pouces mm	D pouces mm	Approx. (unitaire) lb kg
1 ½ DN40	1.900 48,3	13.50 341	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
2 DN50	2.375 60,3	13.75 347	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
2 ½	2.875 73,0	14.00 353	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
DN65	3.000 76,1	14.00 355	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
3 DN80	3.500 88,9	14.25 362	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
4 DN100	4.500 114,3	14.75 375	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
	6.500 165,1	15.88 401	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
6 DN150	6.625 168,3	15.88 403	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5
8 DN200	8.625 219,1	16.88 429	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.7 23,5


4.0 DIMENSIONS (SUITE)

Dimensions de l'ensemble

Compresseur HP 1 série 7C7



Avant




Haut

Dimension		Dimensions de l'ensemble				Poids
Nominal pouces DN	Diamètre extérieur réel pouces mm	A pouces mm	B pouces mm	C pouces mm	D pouces mm	Flexible trim longueur 11" (unitaire) lb kg
1 ½ DN40	1.900 48,3	13.50 341	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
2 DN50	2.375 60,3	13.75 347	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
2 ½	2.875 73,0	14.00 353	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
DN65	3.000 76,1	14.00 355	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
3 DN80	3.500 88,9	14.25 362	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
4 DN100	4.500 114,3	14.75 375	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
	6.500 165,1	15.88 401	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
6 DN150	6.625 168,3	15.88 403	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5
8 DN200	8.625 219,1	16.88 429	6.75 171	6.25 159	18.25 461	51.9 23,5

4.1 DIMENSIONS

Vue éclatée

Ensemble de compresseur de détendeur série 7C7 avec compresseur 1/6 HP ou 1/4 HP




Référence	Qté	Description
1	1	Compresseur
2	1	Support de fixation
3	1	Ensemble de détendeur série 757P avec pressostat
4	1	Flexible trim longueur 26"
5	1	Flexible trim longueur 11"
6	2	Suspensions de tube
7	2	Colliers de serrage
8	1	Raccord mâle de tube
9	1	Coude réduit
10	2	Boulons
11	2	Rondelles-ressorts
12	4	Rondelle de butée de réglage
13	4	Vis
14	4	Rondelles
15	1	Connecteur du cordon
16	1	Danger/Étiquette d'information
17	1	Label de lecteur QR
18	1	Compresseur 7C7, étiquette
19	1	Cordon de terre avec prise 14 AWG (CSA uniquement)
20	1	Connecteur (CSA uniquement)

4.1 DIMENSIONS (SUITE)

Vue éclatée

Ensemble de compresseur de détendeur série 7C7 avec compresseur hp ½




Référence	Qté	Description
1	1	Compresseur
2	1	Support de fixation
3	1	Ensemble de trim détendeur série 757P avec pressostat
4	1	Flexible trim longueur 26"
5	1	Flexible trim longueur 11"
6	2	Suspensions de tube
7	2	Colliers de serrage
8	1	Raccord mâle de tube
9	1	Coude réduit
10	2	Boulons
11	2	Rondelles-ressorts
12	4	Rondelle de butée de réglage
13	4	Vis
14	4	Rondelles
15	1	Connecteur du cordon
16	1	Danger/Étiquette d'information
17	1	Label de lecteur QR
18	1	Compresseur 7C7, étiquette
19	1	Cordon de terre avec prise 14 AWG (CSA uniquement)
20	1	Connecteur (CSA uniquement)

4.1 DIMENSIONS (SUITE)

Vue éclatée

Ensemble de compresseur de détendeur série 7C7 avec compresseur 3/4 HP ou 1 HP.




Référence	Qté	Description
1	1	Compresseur
2	1	Support de fixation
3	1	Ensemble de trim détendeur série 757P avec pressostat
4	1	Flexible trim longueur 26"
5	1	Flexible trim longueur 11"
6	2	Suspensions de tube
7	2	Colliers de serrage
8	1	Raccord mâle de tube
9	1	Coude réduit
10	2	Boulons
11	2	Rondelles-ressorts
12	4	Rondelle de butée de réglage
13	4	Vis
14	4	Rondelles
15	1	Connecteur du cordon
16	1	Danger/Étiquette d'information
17	1	Label de lecteur QR
18	1	Compresseur 7C7, étiquette
19	1	Cordon de terre avec prise 14 AWG (CSA uniquement)
20	1	Connecteur (CSA uniquement)


5.0 PERFORMANCES

Performance de l'ensemble (compresseur HP 1/6)


Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	133	92	55
20	265	184	109
30	398	276	164
40	531	368	219
50	663	460	273
60	796	552	328




Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	90	62	42
20	180	125	85
30	270	187	127
40	360	249	169
50	450	312	212
60	540	374	254



Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	478	291	170
20	956	583	341
30	1435	874	511
40	1913	1166	681
50	2391	1457	852
60	2869	1749	1022




Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	290	177	115
20	580	353	230
30	871	530	344
40	1161	707	459
50	1451	883	574
60	1741	1060	689




5.0 PERFORMANCES (SUITE)

Performance de l'ensemble (compresseur HP ¼)


Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	195	135	79
20	389	271	158
30	584	406	237
40	779	541	316
50	973	677	395
60	1168	812	474




Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	123	85	59
20	245	171	118
30	368	256	177
40	491	341	236
50	613	427	295
60	736	512	354



Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 230 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	614	397	232
20	1229	795	464
30	1843	1192	697
40	2458	1590	929
50	3072	1987	1161
60	3687	2385	1393




Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 230 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	390	252	177
20	780	505	353
30	1170	757	530
40	1560	1009	707
50	1949	1262	883
60	2339	1514	1060




5.0 PERFORMANCES (SUITE)

Performance de l'ensemble (compresseur HP ½)


Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	297	200	113
20	595	400	225
30	892	600	338
40	1189	800	451
50	1487	1000	563
60	1784	1200	676




Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	226	152	97
20	452	304	194
30	678	456	291
40	904	608	388
50	1130	760	485
60	1356	912	582



Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 230 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	898	618	347
20	1797	1237	694
30	2695	1855	1041
40	3594	2473	1388
50	4492	3091	1735
60	5390	3710	2082



Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 230 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	606	416	278
20	1211	833	555
30	1817	1249	833
40	2423	1666	1110
50	3028	2082	1388
60	3634	2498	1666




5.0 PERFORMANCES (SUITE)

Performance de l'ensemble (compresseur HP ¾)

Compresseur sans purge automatique –
Clapet anti-retour, pressostat
13/18 – 115 V, 60 HZ

Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	577	280	167
20	1153	560	333
30	1730	840	500
40	2307	1120	667
50	2883	1400	833
60	3460	1680	1000


Temps estimé pour atteindre des pressions variées –
Compresseur 3/4 [hp] – 115 [v], 60 [Hz]/220 [v], 60 [Hz] SANS purge automatique



Compresseur avec purge automatique –
Clapet anti-retour, pressostat
13/18 – 115 V, 60 HZ

Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	463	225	147
20	927	450	293
30	1390	675	440
40	1853	900	587
50	2317	1125	733
60	2780	1350	880


Temps estimé pour atteindre des pressions variées –
Compresseur 3/4 [hp] – 115 [v], 60 [Hz]/220 [v], 60 [Hz] AVEC purge automatique



Compresseur sans purge automatique –
Clapet anti-retour, pressostat
13/18 – 230 V, 50 HZ

Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	1812	858	505
20	3624	1716	1009
30	5436	2574	1514
40	7248	3432	2019
50	9060	4290	2524
60	10872	5148	3028


Temps estimé pour atteindre des pressions variées –
Compresseur 1 [hp] – 230 [v], 50 [Hz] SANS purge automatique



Compresseur avec purge automatique –
Clapet anti-retour, pressostat
13/18 – 230 V, 50 HZ

Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	1331	631	404
20	2662	1262	808
30	3994	1893	1211
40	5325	2524	1615
50	6656	3155	2019
60	7987	3785	2423


Temps estimé pour atteindre des pressions variées –
Compresseur 1 [hp] – 230 [v], 50 [Hz] AVEC purge automatique




5.0 PERFORMANCES (SUITE)

Performance de l'ensemble (compresseur HP 1)


Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	672	390	230
20	1345	780	460
30	2017	1170	690
40	2689	1560	920
50	3362	1950	1150
60	4034	2340	1380




Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115 V, 60 HZ			
Temps [min]	Pression		
	13 [psi]	18 [psi]	30 [psi]
0	0	0	0
10	586	340	203
20	1172	680	407
30	1758	1020	610
40	2344	1360	813
50	2930	1700	1017
60	3516	2040	1220



Compresseur sans purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 115V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	2112	1186	694
20	4225	2372	1388
30	6337	3558	2082
40	8449	4744	2776
50	10561	5930	3470
60	12674	7117	4164



Compresseur avec purge automatique – Clapet anti-retour, pressostat 13/18 – 230 V, 50 HZ			
Temps [min]	Pression		
	0,9 [bar]	1,2 [bar]	2,1 [bar]
0	0	0	0
10	1865	1047	618
20	3730	2095	1237
30	5595	3142	1855
40	7460	4189	2473
50	9325	5236	3091
60	11190	6284	3710



6.0 NOTIFICATIONS

⚠ AVERTISSEMENT



- Ne jamais installer des produits Victaulic avant d'avoir lu et compris toutes les instructions.
- Toujours vérifier que le système de tuyauterie est complètement dépressurisé et vidangé avant de procéder à l'installation, à la dépose, au réglage ou à la maintenance de tout produit Victaulic.
- Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

- Ces produits ne doivent être utilisés que sur les systèmes de protection incendie conçus et montés conformément aux normes en vigueur de la National Fire Protection Association (NFPA) ou autres normes équivalentes, conformément aux codes du bâtiment et de prévention des incendies. Ces normes et ces codes contiennent des informations importantes relatives à la protection des systèmes contre le gel, la corrosion, les dommages mécaniques, etc.
- L'installateur doit bien comprendre à quoi ce produit va servir et la raison pour laquelle il a été indiqué pour l'application en question.
- L'installateur doit bien comprendre les normes de sécurité en vigueur dans le secteur et les éventuelles conséquences d'une installation incorrecte du produit.
- Il incombe au concepteur du système de vérifier que les matériaux sont adaptés aux liquides destinés à circuler dans le système de tuyauterie et à l'environnement extérieur.
- Le prescripteur du matériau doit évaluer les effets de la composition chimique, du niveau de pH, de la température de fonctionnement, des niveaux de chlorure et d'oxygène, ainsi que du débit sur les matériaux, afin de vérifier que la durée de vie du système est acceptable par rapport à l'utilisation envisagée.

Le non-respect des conditions d'installation et des normes et codes locaux et nationaux peut compromettre l'intégrité du système ou entraîner une défaillance du système, avec pour conséquence des blessures graves voire mortelles et des dégâts matériels.

7.0 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

[30.23: FireLock™ Fire-Pac série 745](#)

[30.83: Poste de contrôle alternatif série 764 sous eau/sous air FireLock NXT™](#)

[31.80: Vanne à air série 768N Victaulic® FireLock NXT™](#)

[31.81: Vanne déluge Victaulic® Firelock NXT™ série 769N](#)

[31.82: Trim à préaction Victaulic® FireLock NXT™ série 769N](#)

[I-100: Manuel d'installation sur chantier](#)

[Ensemble de maintenance d'air/compresseur I-7C7](#)

Responsabilité de l'utilisateur quant au choix et à l'adéquation des produits

Il incombe à chaque utilisateur de déterminer en dernier ressort si les produits Victaulic conviennent à l'application finale, conformément aux normes industrielles et aux spécifications du projet, et aux données publiées sur les performances, la maintenance et la sécurité, ainsi qu'à tous les avertissements et à toutes les instructions d'installation. Aucune information contenue dans les présentes, ni aucun autre document ou recommandation, conseil ou opinion exprimés verbalement par tout employé de Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer ou annuler toute clause des Conditions générales de vente standard, de garantie et des instructions d'installation de Victaulic ou de la présente clause d'exonération de responsabilité.

Installation

Toujours se reporter au manuel d'installation Victaulic ou aux instructions d'installation correspondant au produit à installer. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont disponibles au format PDF sur notre site www.victaulic.com.

Garantie

Voir la section Garantie de l'actuelle liste de prix ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Droits de propriété intellectuelle

Aucun énoncé concernant l'utilisation de tout matériel, produit, service ou conception n'a comme objectif d'octroyer, ou d'être interprété comme, une licence de brevet ou un autre droit de propriété intellectuelle appartenant à Victaulic ou à ses succursales, en tant que recommandation d'utilisation de tels matériaux, produit, service ou conception menant à la violation de tout brevet ou de tout autre droit de propriété intellectuelle. Les termes « breveté » ou « en attente de brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d'utilisation, enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques commerciales ou des marques déposées de la compagnie Victaulic et/ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Remarque

Tous les produits portant une marque déposée Victaulic sont fabriqués par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés uniquement conformément aux instructions d'installation de Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.